

## 周边环境



|     |      |   |   |   |      |
|-----|------|---|---|---|------|
| 標識  | … 1  | ミ | ス | ト | … 33 |
| 計測器 | … 7  | 工 | 場 | 扇 | … 38 |
| 休憩所 | … 20 | 冷 | 風 | 機 | … 41 |



# 身体まわり



頭まわり… 43      冷却用品… 76  
首まわり… 53      タオル・シート… 79  
涼感衣類… 55      応急・予防… 83



# 水分塩分補給



|   |   |   |     |        |   |     |
|---|---|---|-----|--------|---|-----|
| 保 | 冷 | … | 91  | タブレット  | … | 109 |
| 飲 | 料 | … | 101 | 梅      | … | 113 |
| 飴 |   | … | 106 | 素材菓子・他 | … | 115 |



**害虫・害獣・水害も！**



害虫対策 …… 117  
害獣対策 …… 121  
水害対策 …… 122



**2021年  
期間限定品**

完売の際は  
ご了承ください





幅5.9mの大きな表示。  
目立つ横断幕で、広く注意を喚起！



労働衛生教育

布製

幅5.9mの横断幕

大きさ十分！  
一番目立つ場所に！



HO-505



HO-521



HO-589

### 横断幕

| サイズ              | 材質                        | 注意事項                                    |
|------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| 870×5900×約0.4mm厚 | 布(10mmφハトメ穴12・10mPPヒモ1本付) | ※御社名入れはできません。※素材の特性上5%程度の縮みを生じる場合があります。 |

風抜け抜群仕様で強風対策。  
メッセージも風通し良くハッキリ！



メッシュ地

幅5.4mの横断幕

風の強い  
高い場所への掲示に最適！



風抜けの良い  
メッシュ生地

HO-520



メッシュ部拡大

### メッシュ横断幕

| サイズ        | 材質                                   | 注意事項          |
|------------|--------------------------------------|---------------|
| 800×5400mm | メッシュ地／ポリエステル、青枠／ターポリン(アルミハトメ穴14・ヒモ付) | ※御社名入れはできません。 |

大きく垂らして、意識は高揚！

労働衛生教育


高さ1.8mのたれ幕

ターポリン製

壁面取付タイプ



HO-5061



HO-5161



HO-5931

設置しやすい  
一間サイズ



手軽なサイズで掲示しやすい！

### たれ幕

| サイズ              | 材質               |
|------------------|------------------|
| 1800×450×0.35mm厚 | ターポリン(ハトメ穴4・ヒモ付) |

※製品下部への御社名入れを承ります。





## OPTION



横棒はパイプの中に収納可能。

### HO-512 ☆

2段伸縮式ボール

サイズ：1.61～3mまで可変

下部／22mmφ 上部／19mmφ

材質：鉄（樹脂被覆）



差込み部分が長いので、旗のグラつきにくい倒れにくい構造。

### HO-513 ☆

ボール用立台

サイズ：W430×D430×H300mm

材質：ポリエチレン

## 暑さ指数（WBGT値）を活用して対策の徹底を！

労働衛生教育

自立タイプ

複数枚の使用で広範囲に注意喚起！



セットを複数ご用意いただくと、より効果的です。

WBGT値に応じて  
桃太郎旗を変更！



### HO-1011

桃太郎旗 WBGT値表示セット 4枚1セット

| サイズ        | 材質  | 注意事項                            |
|------------|-----|---------------------------------|
| 1500×450mm | ポンジ | 2段伸縮ボール、ボール用立台は別売 ※御社名入れはできません。 |

## 動線を意識して自由に設置！

労働衛生教育

自立タイプ

現場の移動に柔軟に対応できます



HO-118



HO-119



HO-149



HO-196

桃太郎旗

※製品下部への御社名入力を承ります。

| サイズ        | 材質  | 注意事項              |
|------------|-----|-------------------|
| 1500×450mm | ポンジ | 2段伸縮ボール、ボール用立台は別売 |





# 4つの標識が1枚のシートに！ キレイに4枚分が掲示できる集合標識

かさばらないシート型！  
取付簡単で設置場所も自由です！

労働衛生教育

4標識が1シートに



## 熱中症を防ごう!!

温度**28℃**以上、湿度**75%**以上、**嚴重警戒**

**一声かけて体調確認!**

**1人作業はやめよう!**

熱中症発生時に  
対処できません

**熱中症の症状と救急措置**

**熱中症にかりやすい人のチェック項目**

HO-581

## 熱中症を防ごう!!

WBGT値**28℃**以上**嚴重警戒**

**WBGT値の随時計測**

**熱中症に注意!**

巡視・声掛け

**熱中症を防ごう**

水分・塩分補給  
日よけ対策  
適度な休憩

**熱中症の症状と分類**

HO-582

## 熱中症を防ごう!!

温度**28℃**以上、湿度**75%**以上、WBGT値**28℃**以上**嚴重警戒**

**熱中症の症状と分類**

**熱中症の症状と救急措置**

**熱中症の作業管理**

**異常時の措置**

異変を感じたら体温測定!

HO-583

## マルチサインシート

サイズ

900×1800×0.41mm厚


材質

ターポリン(ハトム穴14・ヒモ付)



# 涼しげなメッシュ素材で説得力もアップ!

風抜けがいいので  
風のバタつきも軽減!



HO-5170

風抜けメッシュ標識(ピクト3連)

| サイズ        | 材質                                  |
|------------|-------------------------------------|
| 890×1800mm | メッシュ地/ポリエステル 青枠/ターポリン(アルミハトメ穴6・ヒモ付) |



周辺環境の対策

## 万一の、迅速かつ 適切な救急措置のために

労働衛生教育  
壁面取付タイプ



HO-502

熱中症対策標識



HO-588

※製品下部への御社名入力を承ります。

| サイズ            | 材質                |
|----------------|-------------------|
| 900×600×1.2mm厚 | エコユニボード(4.2mmφ穴6) |

## 声かけを、 事故回避の要にする

労働衛生教育  
壁面取付タイプ



HO-518



HO-519



HO-594

熱中症対策標識

※製品下部への御社名入力を承ります。

| サイズ          | 材質                  |
|--------------|---------------------|
| 600×300×1mm厚 | エコユニボード(4.2mmφ穴4スミ) |

## よく見る、よく通る場所には、 チェック項目を兼ねた標識が◎



HO-183

熱中症対策標識



HO-313



HO-501

| サイズ          | 材質                  |
|--------------|---------------------|
| 600×450×1mm厚 | エコユニボード(4.2mmφ穴4スミ) |

※製品下部への御社名入力を承ります。



標識

計測器

休憩所

ミスト

工場扇

冷風機





## 収納・移動に便利な 集合標識

丸めてコンパクト！  
シワにもなりにくい！



HO-184

### 熱中症予防対策集合標識

| サイズ               | 材質                                 |
|-------------------|------------------------------------|
| 約1230×930×0.35mm厚 | ターポリン(上下パイプ入り・吊下げヒモ付・10mmφハトメ穴4スミ) |

労働衛生教育

壁掛けタイプ



## 事務所等へ 手軽に掲示

労働衛生教育

壁面貼付タイプ



代表的な症状と措置が  
イラストでわかりやすい！



HO-503


### ポスター

| サイズ               | 材質 |
|-------------------|----|
| 728×515mm (B2サイズ) | 紙  |

## 単管やコーンバーにワンタッチで



風抜けよく涼しげ！



HO-5111



HO-5112

### 風抜けメッシュ標識

| サイズ       | 材質                                       |
|-----------|------------------------------------------|
| 710×450mm | メッシュ地/ポリエステル 白枠/ターポリン(裏面マジックテープ式・下部ハトメ付) |



HO-504

### ワンタッチ取付標識

| サイズ             | 材質                |
|-----------------|-------------------|
| 600×450×0.35mm厚 | ターポリン(裏面マジックテープ式) |





# 刻々と変化する予報の掲示には、書き消しいらすの標識がオススメ！

労働衛生教育

デジタル数字板使用

予報掲示

数字の切替簡単  
デジタル数字板付き

## 本日の熱中症予報

予報最高気温 **30℃** 予報湿度 **60%**

熱中症危険度 参考気温

- ☐ ほぼ安全 24℃以下
- ☐ 注意 24～28℃
- ☒ 警戒 28～31℃
- ☐ 厳重警戒 31℃以上

HO-185

熱中症予報板

サイズ

600×450×0.5mm厚

材質

鉄板(明治山・4mmφ穴4スミ)


〈セット内容〉

表示板  
デジタル数字板×4枚  
赤丸マグネット×1枚

8888



セグメントを回転させて色を反転させ、0～9までの数字変更ができます



### ① 数字をセット

インターネット等から取得した予報最高気温と予報湿度を元に、デジタル数字板の数字を合わせて表示板にセットしてください



本体から取外して 数字を合わせる

### ② 赤丸をセット

参考気温を目安に、赤丸マグネットを該当する熱中症危険度に合わせてください。



# 新規入場者もしっかり管理。熱への順化段階が一目でわかる！

※同じ熱環境でも、暑熱順化の有無により、身体へのストレスが異なることが知られています。

3ステップ表示で  
手間なく順化段階を把握！



### ① 1週間経過後

順化1週間経過後、1枚目のステッカーを剥がします。



### ② 1ヶ月経過後

順化1ヶ月経過後、2枚目のステッカーを剥がします。



使用方法を  
動画で公開中!!



HO-522

熱への順化ヘルメットステッカー 10枚1シート

サイズ

26×100mm

材質

PPステッカー



害虫の危険から見を守ろう!!  
ハチ対策用品はこちら▶P.117



NEW  
HO-5177 2枚1シート  
蜂アレルギーステッカー



NEW  
HO-5178  
蜂対策標識 応急措置の方法





WBGTとは、湿球温度、乾球温度、及び黒球温度を測定することにより求められる指標で、高温環境下での作業やスポーツ等を行う際、暑熱による障害を予防するために使われるものです。湿球温度、乾球温度、及び黒球温度を測定し、算出されます。

Wet Bulb Globe Temperature

厚生労働省より、「熱中症の予防対策におけるWBGTの活用について」基安発第0729001号が平成17年7月29日付けで出されています。

## 熱中症を予防するためには

WBGT(環境温度を総合的に評価する指標)を測定して、暑熱の程度を知り、適切に対処する必要があります。

WBGT 対応品

このアイコンのある商品はWBGTに対応しています。

## 室内用は救急措置の表示もセットで

WBGT値の目安がわかる  
温湿度計付き



- 熱けいれん
- 熱失神(熱虚脱)
- 熱疲労(熱痲はい)
- 熱射病(日射病)



WBGT 対応品

温湿度計付き

室内用

### 使用方法

左の針が温度計、右の針が湿度計を表示しています。

2本の針が交差する場所の色を確認します。

色に対応したWBGT値の目安を確認し、熱中症予防に取り組んでください。



※製品下部への御社名入れを承ります。

HO-18

熱中症対策標識(温湿度計付)

| サイズ                                   | 材質                  | 注意事項                             |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| 標識/600×300×2mm厚<br>温湿度計/124×120×27mm厚 | エコユニボード(4.2mmφ穴4スミ) | 直射日光下や雨が当たる恐れのある場所でのご使用は避けてください。 |

## 屋外使用に適した防雨型。 WBGT対応表付きで予防対策もスムーズ

温度と湿度から  
WBGT値が  
算出できる!



### 使用方法

1の温湿度計を元にWBGT値を算出します。

2の表からWBGT値に補正値を加えます。

3の表と比較します。

基準を超える場合は4の対策を実施してください。



WBGT 対応品

温湿度計付き

防雨型



※製品下部への御社名入れを承ります。

HO-515

WBGT値チェック表(温湿度計付)

| サイズ                                | 材質                  | 注意事項             |
|------------------------------------|---------------------|------------------|
| 標識/600×450×2mm厚<br>温湿度計/140φ×32mm厚 | エコユニボード(4.2mmφ穴4スミ) | 直射日光は避けてご使用ください。 |



# デジタル数字板を使ってスッキリ掲示。 あらゆる場所に、警戒意識の浸透を

現場内の要所要所に  
WBGT値を掲示して  
注意喚起を！

**現在のWBGT値**  
 現在の気温  
**30℃**  
 熱中症危険度  
 危険 31℃以上  
 厳重警戒 28～31℃  
 警戒 25～28℃  
 注意 25℃未満

**現在のWBGT値**  
**29℃**  
 WBGT値  
 危険 31℃以上  
 厳重警戒 28～31℃  
 警戒 25～28℃  
 注意 25℃未満

HO-198

WBGT値表示板

サイズ

600×450×0.5mm厚

材質

鉄板(明治山・4mmφ穴4スミ)



数字の切替簡単  
デジタル数字板付き


〈セット内容〉

表示板  
デジタル数字板×4枚  
赤丸マグネット×1枚

8888



セグメントを回転させて色を  
反転させ、0～9までの数字変  
更ができます




① WBGT値を計測

当カタログP.9～15に掲載の  
計測器等を使用して、現在の  
気温とWBGT値を確認



② 数字をセット

デジタル数字板の数字を合わせ  
て表示板にセットしてください



③ 赤丸をセット

WBGT値を目安に、赤丸マグネットを該当  
する熱中症危険度に合わせてください。



# タイムリーなWBGTの情報を 現場作業員にお知らせ

**WBGT 熱中症予防情報**  
 参考気温  
 24℃まで  
 WBGT値  
 21℃未満  
**ほぼ安全**  
 通常は熱中症の危険は少ないが、水分  
 の補給は必要。市民マラソンなどでは  
 この条件でも熱中症が発生するので注  
 意する。  
 1. ほぼ安全  
 2. 注意  
 3. 警戒  
 4. 厳重警戒  
 5. 運動(作業)は原則中止  
 (財)日本体育協会 熱中症予防のための運動指針より

HO-1021

熱中症予防標識

サイズ

本体/600×450×8.6mm厚  
差替用標識/300×427×0.8mm厚

材質

本体/スチール複合板(アルミフレーム付・4mmφ穴4スミ)  
差替用標識/マグネットシート

セット内容

本体×1、差替用標識×4枚

日本気象協会 天気総合ポータルサイト対応型熱中症予防標識

■tenki.jp「熱中症指数」ページでは、全国各都道府県66地点以上のWBGT熱中症予防情報を熱中症指数と  
して1日3回(5時30分・12時30分・16時30分前後)更新されます。こまめなチェックで最新情報がお知らせ  
できます。

※熱中症指数提供期間は、例年6～9月頃です。※Webサイトの絵柄は予告なく変更する場合があります。

■厚生労働省より通達(基安発第0729001号)されたWBGT(湿球・黒球温度「暑熱環境のリスクを評価する  
指標」)の活用を含めた数値が記載されていますので、より正確な予防が可能です。

財日本体育協会 熱中症予防のための運動指針より

① 情報を入力

熱中症予防情報を  
tenki.jpから入手



② 標識を差し替える



WBGT値に応じて  
マグネットシートを変更！



運動(作業)は原則中止

WBGT 28℃以上では、政府より  
放送のほうが厳格な基準  
となる。特別の場合以外(作業)を中止  
する。 暑熱環境に注意してください。



周辺環境の対策

標識

計測器

休憩所

ミスト

工場扇


冷風機






# 単管、壁面、コーンにも！ 屋外設置最強クラスの熱中症計

## 壁面への取付方法



付属の壁面用アタッチメントを両面テープ等で壁面へ固定し、本体を掛けて取付けます。輻射熱を避けるため、各センサーは傾けてご利用ください。

## コーンへの取付方法



付属のコーン用アタッチメントをコーンにビスで固定し、本体を取付けます。



HO-2401

黒球付マルチ熱中症計

WBGT、気温、湿度を測定表示！

五段階評価  
(日本気象協会監修品)

| サイズ              | 材質    | 重量    | 電源                     | 電池寿命 | 付属品                             |
|------------------|-------|-------|------------------------|------|---------------------------------|
| W400×D185×H310mm | ABS樹脂 | 1.1kg | 単3形電池×2本<br>(付属は動作確認用) | 6ヶ月  | 壁面用アタッチメント<br>コーン用アタッチメント、収納袋×2 |

作業環境管理

WBGT 対応品

直射日光可

壁面対応

コーン対応


5段階表示

JIS B7922  
クラス2.0準拠

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| 気温計          | 精度±1.0℃(0℃～40℃)<br>精度±2.0(上記以外) |
| 湿度計          | 精度±5%(35%～75%)<br>精度±8%(上記以外)   |
| WBGT         | 精度±2.0℃                         |
| 熱中症指標<br>ランク | ライトの色と点滅で表示                     |
| 環境対策品        | RoHS適合                          |

通気口を塞がないでください。故障の原因になります。  
故障の原因となりますので、台風や強雨・大雨など、大量に水がかかる環境での使用はおやめください。必ず雨が当たらない場所へ移動させるか、同梱されている透明袋等で風雨を防いでください。

## 単管・ポールへの取付方法 ※下記金具が別途必要です



別売の取付金具を単管・ポールへ固定し、付属の壁面用アタッチメントを利用して、本体を取付けます。

OPTION

合わせて欲しい！



HO-596 2個1組  
単管取付金具  
(48.6～50.8mmφ用)



HO-597 2個1組  
ポール取付金具  
(60.5mmφ用)

## ひと目でわかる、 マグネット取替式看板

服装補正付で、  
表示も対策も自立式に



オススメ

作業環境管理

WBGT 対応品

直射日光可

自立タイプ

5段階表示

5段階標識

標識差替タイプ

JIS B7922  
クラス2.0準拠



看板取付用金具付き

WBGT値に応じて  
熱中症予防情報を変更！



通気口を塞がないでください。故障の原因になります。  
故障の原因となりますので、台風や強雨・大雨など、大量に水がかかる環境での使用はおやめください。必ず雨が当たらない場所へ移動させるか、同梱されている透明袋等で風雨を防いでください。

HO-598 ☆ 黒球付マルチ熱中症計 予防情報看板セット

HO-5981 ☆ 予防情報看板 (枠付き看板・マグネット標識のみ)

| サイズ                                  | 重量      | 材質                    |
|--------------------------------------|---------|-----------------------|
| 看板/1550×555mm<br>差替標識/300×427×0.8mm厚 | 看板/約6kg | 看板/鉄<br>差替標識/マグネットシート |

## WBGT値による 警戒レベルがズバリ！



オススメ

作業環境管理

WBGT 対応品

直射日光可

自立タイプ

5段階表示

4段階標識


JIS B7922  
クラス2.0準拠



看板取付用金具付き

存在感のある  
自立看板で  
注意喚起

看板への取付方法



付属の壁面用アタッチメントに看板取付用金具を取付けます。看板の上部へ設置し、2つのハンドルで締め付けて固定します。

※HO-598も同じです。

通気口を塞がないでください。故障の原因になります。  
故障の原因となりますので、台風や強雨・大雨など、大量に水がかかる環境での使用はおやめください。必ず雨が当たらない場所へ移動させるか、同梱されている透明袋等で風雨を防いでください。

HO-599 ☆ 黒球付マルチ熱中症計 WBGT看板セット

HO-5991 ☆ WBGT看板 (枠付き看板のみ)

| サイズ           | 重量      | 材質   |
|---------------|---------|------|
| 看板/1550×555mm | 看板/約6kg | 看板/鉄 |



# 大切な情報は広く大きく伝えたい。 標識付きで注意喚起力アップ！

単管かポール、いずれかに  
取付可能な金具が付属！

オススメ



**HO-586** (単管用)

**HO-587** (ポール用)

## 黒球付マルチ熱中症計 標識セット

| サイズ                                      | 材質                       | 重量         | 電源                     | 電池寿命 | 付属品                                |
|------------------------------------------|--------------------------|------------|------------------------|------|------------------------------------|
| 熱中症計/W400×D185×H310mm<br>標識/600×450×2mm厚 | 熱中症計/ABS樹脂<br>標識/エコユニボード | セット重量/約2kg | 単3形電池×2本<br>(付属は動作確認用) | 6ヶ月  | 取付金具×2個、壁面用アタッチメント、<br>コーン用アタッチメント |

### ■セット内容

黒球付マルチ熱中症計  
・壁面用アタッチメント  
・コーン用アタッチメント

取付金具用 穴φ10mm (横棒の場合)  
取付金具用 穴φ10mm (縦棒の場合)


危険 31°C以上  
DANGER 31°C OR MORE  
厳重警戒 28~31°C  
HIGH ALERT  
警戒 25~28°C  
WARNING  
注意 25°C未満  
CAUTION LESS THAN 25°C

単管取付金具  
HO-586 に付属  
ポール取付金具  
HO-587 に付属  
取付金具


作業環境管理  
**WBGT 対応品**  
直射日光可  
壁面対応  
5段階表示  
4段階標識  
JIS B7922  
クラス2.0準拠

取付場所に  
合わせたセットを  
お選びください

### 単管・ポールへの取付方法



付属の取付金具を単管またはポールへ  
取付けます。壁面用アタッチメントと取  
付金具で標識を挟み固定します。



壁面用アタッチメント部分に、黒球付マルチ  
熱中症計本体を掛けて取付けます。  
輻射熱を避けるため、各センサーは傾けて  
ご利用ください。



⚠ 通気口を塞がないでください。故障の原因になります。  
故障の原因となりますので、台風や強雨・大雨など、大量に水がかかる環境での使用はおやめください。  
ご注意 必ず雨が当たらない場所へ移動させるか、同梱されている透明袋等で風雨を防いでください。

# WBGT値から4カ国語で警報レベルを表示！ どっしりした3WAYベースで抜群の安定感！

日・英・中・韓の  
4カ国語表示！

訪日外国人・労働者へも  
熱中症の注意喚起をしっかりと伝える！

オススメ




注水量約30ℓの  
3WAYベース

**HO-5511** ☆

## 黒球付マルチ熱中症計3WAYベースセット


| サイズ                                                         | 材質                                                                | 重量               | セット内容                                                    |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| ポールサイズ/50.8φ×1450mmH<br>組立サイズ/500φ×約1800mmH<br>標識/680×400mm | 熱中症計/ABS樹脂<br>組立サイズ/500φ×約1800mmH<br>標識/アルミ ポール/鉄<br>3WAYベース/HDPE | 約10kg (満水時約40kg) | 黒球付マルチ熱中症計、3WAYベース、ポール、標識、平リブ用金具×2個、<br>熱中症計取付金具、ハンドル×2個 |

### 熱中症計の取付方法




付属の壁面用アタッチメントに熱中症計取  
付金具を取付けます。

### ポールへの取付方法



熱中症計取付金具をポールに差込み、  
2つのハンドルで締め付けて固定します。

### 平リブ標識・ポールの取付方法




標識の平リブ(溝)にボルト  
の頭を2本スライドさ  
せて入れます。



レール中心に予め印を  
つけておき、そこにポ  
ールの中心を合わせます。



平リブ用取付金具にボ  
ルトを通します。



ワッシャー及びナットを  
ボルトに通し工具で締め  
付けて固定します。

⚠ 通気口を塞がないでください。故障の原因になります。  
故障の原因となりますので、台風や強雨・大雨など、大量に水がかかる環境での使用はおやめください。  
ご注意 必ず雨が当たらない場所へ移動させるか、同梱されている透明袋等で風雨を防いでください。



周辺環境の対策

標識

計測器

休憩所

ミスト

工場扇

冷風機






## 周辺環境の対策

# 2つの熱中症予防指針※1 に対応！ 熱中症注意レベルをバーグラフで表示

※1 「熱中症予防運動指針」(公益財団法人日本体育協会)と「日常生活における熱中症予防指針」(日本生気象学会)

⚠ 雨や水のかからない場所で  
ご使用ください。



- 屋外/屋内測定の見えが可能で、測定環境に応じて正確な測定ができます。
- 設定した熱中症レベルに達すると、ブザー音やLED点滅でお知らせします。
- ベルト装着部品・カラビナ・ネックストラップを装備。また三脚への設置も可能です。
- 誤動作による測定停止などを防止するため、キーロック機能が付いています。

|                       |      |                                            |
|-----------------------|------|--------------------------------------------|
| 測定<br>範囲              | WBGT | 0.0～50.0℃                                  |
|                       | 気 温  | 0.0～50.0℃                                  |
|                       | 相対湿度 | 10.0～95.0%RH                               |
|                       | 黒球温度 | 0.0～60.0℃                                  |
| 精度範囲<br>自然気候<br>環境下にて | WBGT | ±2.0℃(20.0～40.0℃)それ以外は±3.0℃                |
|                       | 気 温  | ±0.6℃(20.0～40.0℃)それ以外は±1.0℃                |
|                       | 相対湿度 | ±5.0%RH(30.0～90.0%RH/at20～30℃)それ以外は±7.0%RH |
|                       | 黒球温度 | ±0.6℃(20.0～40.0℃)それ以外は±1.0℃                |

WBGT、気温、相対湿度、  
黒球温度を測定表示！

## HO-295 黒球型携帯熱中症計

| サイズ            | 重量         | 電源                         | 材質    | 付属品                         |
|----------------|------------|----------------------------|-------|-----------------------------|
| W60×D25×H122mm | 約70g(電池含む) | CR2032形リチウム電池×2個(付属は動作確認用) | ABS樹脂 | ネックストラップ、カラビナ、ベルト装着部品、キーリング |

作業環境管理

WBGT 対応品

三脚対応(HO-577)

直射日光可

アラーム内蔵

ベルト用アタッチメント

カラビナ付き

5段階10レベル表示

4段階8レベル表示

JIS B7922  
クラス2.0準拠

## 標識

## 計測器

## 休憩所

## ミスト

## 工場扇

## 冷風機

# 計測器とセットで使える大型看板 気温とWBGT値をデジタル数字でスツキリ表示

オススメ

《共通セット内容》  
看板  
デジタル数字板×4枚  
赤丸マグネット×1枚

セグメントを回転させて色を  
反転させ、0～9までの数字変  
更ができます

8888

① WBGT値を計測  
計測器等を使用して、現在の  
気温とWBGT値を確認

② 数字をセット  
デジタル数字板の数字を合わせ  
て表示板にセットしてください

③ 赤丸をセット  
WBGT値を目安に、赤丸マグ  
ネットを該当する熱中症危険度  
に合わせてください



本体から取外して 数字を合わせる

作業環境管理

WBGT 対応品

デジタル数字板使用

直射日光可

自立タイプ

5段階10レベル表示

4段階8レベル表示

4段階標識

JIS B7922  
クラス2.0準拠



数字の切替簡単  
デジタル数字板付き



数字の切替簡単  
デジタル数字板付き



看板取付用金具を計測器裏面に、上部  
ハンドルを締めて取付けます。看板の上  
部へ設置し、下部ハンドルを締め付けて  
固定します。



看板取付用金具付き

⚠ 雨や水のかからない場所で  
ご使用ください。

使用方法を  
動画で公開中!!



## HO-5411 ☆ WBGT値表示看板 (枠付き看板・デジタル数字板のみ)

## HO-541 ☆ 携帯熱中症計 WBGT値表示看板セット

| サイズ           | 重量      | 材質   |
|---------------|---------|------|
| 看板/1550×555mm | 看板/約6kg | 看板/鉄 |





## 日光下でも高輝度表示で視認性抜群！ 設置型のWBGT表示器

- 専用三脚 (HO-524) のほか、単管にも取付けられます。
- 設置が簡単で、注意喚起したい場所ですぐ表示可能です。
- 温度湿度センサ、黒球温度センサとも取外し可能で移動や収納が容易です。




WBGT、周囲温度、  
相対湿度を循環表示！

《表示バリエーション》  
表示項目：「WBGT」「周囲温度」「相対湿度」  
固定表示、サイクリック表示 (循環表示) の  
いずれかを選択可能。

### HO-523A ☆ 3 大型WBGT表示器

| サイズ               | 重量             | 電源     | 電源コード長さ | 材質                       |
|-------------------|----------------|--------|---------|--------------------------|
| 約W550×D150×H598mm | 約4kg (電源コード含む) | AC100V | 約4.8m   | 本体/銅板<br>黒球/銅<br>シールド/樹脂 |



|         |                                                                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| WBGT指数  | ±1.5℃ (15~40℃)                                                           |
| 測定精度    | 周囲温度 ±0.5℃ (20~50℃)<br>黒球温度 ±0.5℃ (20~60℃)<br>相対湿度 ±3% (30~90%) 25℃において  |
| 測定範囲    | WBGT 0~60℃<br>周囲温度 0~60.0℃<br>黒球温度 0~80.0℃                               |
| WBGT計算式 | 屋内：0.7×湿球温度+0.3×黒球温度<br>屋外：0.7×湿球温度+0.2×黒球温度<br>+0.1×乾燥温度                |
| 黒球サイズ   | 150mmφ                                                                   |
| 設置環境    | 屋外/屋内<br>0~50℃、10~90%RH (結露なきこと)                                         |
| 表示      | 高輝度ドット赤色LED (文字高 60mm)<br>「WBGT」「周囲温度」「相対湿度」を固定表示<br>または サイクリック表示 (循環表示) |

### OPTION

HO-523A専用の、  
しっかりした三脚



### HO-524 ☆ 3

大型WBGT表示器用三脚スタンド  
サイズ：W250×D180×H800mm (折り畳み時)  
材質：スチール

## 幅広い携帯型熱中症計の取付けが可能！ 集合場所、人通りの多い場所での注意喚起に！

別売の熱中症計が  
取付け可能



熱中症計取付パーツ

日・英・中・韓の4カ国語表示！

訪日外国人・労働者へも  
熱中症の注意喚起をしっかりと伝える！



### 熱中症計の取付方法

熱中症計の三脚取付穴が  
背面にある場合



熱中症計の三脚取付穴が  
底面にある場合



熱中症計取付パーツを  
ボールに差込み、ハンドル  
で締め付けて固定します。

### 対応計測器 (別売)



設置するだけで  
皆がWBGT値を  
確認できる！

⚠ 雨や水のかからない  
場所でご使用ください。

オススメ

注水量約30Lの  
3WAYベース

### NEW HO-5512 ☆

### 携帯熱中症計用3WAYベースセット

| サイズ                                                         | 材質                                      | 重量                  | セット内容                                               |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| ポールサイズ/50.8φ×1450mmH<br>組立サイズ/500φ×約1580mmH<br>標識/680×400mm | 標識/アルミ ポール/鉄<br>取付パーツ/PP<br>3WAYベース/HDP | 約8.4kg (満水時約38.4kg) | 3WAYベース、ポール、標識、平リブ用金具×2、熱中症計取付パーツ、<br>W1/4ダイヤル、ハンドル |





## 周辺環境の対策

# コンパクトながら高性能！ 防塵防水機能も備えた黒球式熱中症指数計！

WBGT、気温、相対湿度、  
黒球温度を測定表示！



HO-292

タニタ 黒球式熱中症計

- 電源を入れてから10分間隔で熱中症レベル、4段階の状態にあったアラームが鳴ります。
- 「注意」「警戒」のインフルエンザ注意レベルを2つのレベルバーで表示します。
- 吊下げ用アタッチメント・カラビナを装備。また三脚への設置も可能です。
- 誤動作による測定停止などを防止するため、キーロック機能が付いています。

|                   |      |                             |
|-------------------|------|-----------------------------|
| 測定範囲              | WBGT | 0.0~50.0℃                   |
|                   | 気温   | -10.0~60.0℃                 |
|                   | 相対湿度 | 0.0~100.0%RH                |
|                   | 黒球温度 | 0.0~60.0℃                   |
| 精度範囲<br>環境下に<br>て | WBGT | ±2.0℃(0.0~50.0℃)            |
|                   | 気温   | ±1.0℃(-10.0~60.0℃)          |
|                   | 相対湿度 | ±3.0%(0.0~90.0%) それ以外は±4.0% |
|                   | 黒球温度 | ±1.0℃(0.0~50.0℃) それ以外は±1.2℃ |

季節性インフルエンザ  
注意機能付！

| サイズ            | 重量         | 電源                         | 材質         | 付属品                            |
|----------------|------------|----------------------------|------------|--------------------------------|
| W60×D33×H112mm | 約79g(電池含む) | CR2032形リチウム電池×1個(付属は動作確認用) | ABS樹脂、PMMA | 吊下げ用アタッチメント、カラビナ、<br>三脚取付用電池フタ |

作業環境管理

WBGT 対応品

三脚対応(HO-577)

直射日光可

アラーム内蔵

カラビナ付き

4段階12レベル表示

JIS B7922  
クラス2.0準拠

## 標識

## 計測器

## 休憩所

## ミスト

## 工場扇

## 冷風機

# 身体作業強度、予防指針、運動指針の 3種類のアラームを装備！



HO-290

黒球付小型熱中症計

- ①身体作業強度(厚生労働省)
- ②日常生活の予防指針(日本気象学会)
- ③運動の予防指針(日本体育協会)

室内外、衣類の種類、作業内容を設定することで  
熱中症の危険性をWBGT表示とアラームでお知らせ！

| 表示項目       | 熱中症指数(WBGT)、温度(TA)、相対湿度(RH)                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 測定項目       | 温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度                                                                                                                                                                                                                              |
| 表示範囲       | 気温(TA) 0.0~50.0℃(表示分解能0.1℃)<br>相対湿度(RH) 10.0~95.0%RH(表示分解能0.1%RH)<br>WBGT 0.0~50.0℃(表示分解能0.1℃)<br>黒球温度 0.0~80.0℃ ※表示機能なし<br>気温(TA) ±0.6℃(20.0~50.0℃) 左記以外±1℃<br>相対湿度(RH) ±5%RH(30.0~90.0%RH、20~30℃) 左記以外±7.0%RH<br>黒球温度 ±0.6℃(20.0~50.0℃) 左記以外±1℃ |
| 測定精度       | 温度0~50℃、相対湿度0~90%RH、風速0.3m/s以上(ただし、結露しないこと)                                                                                                                                                                                                       |
| 動作環境(使用範囲) | 黒球 外径φ40mm                                                                                                                                                                                                                                        |
| アラームブザー音量  | ブザー:75dB/OFF LED:ON/OFF                                                                                                                                                                                                                           |
| 電源         | 単4形アルカリ乾電池2個                                                                                                                                                                                                                                      |
| 電池寿命       | 約6か月                                                                                                                                                                                                                                              |

ネックストラップ、アームバンド、  
ベルト装着、壁掛け、三脚に対応！

| サイズ            | 重量         | 電源                      | 材質    | 付属品                  |
|----------------|------------|-------------------------|-------|----------------------|
| W65×D25×H117mm | 約80g(電池含む) | 単4形アルカリ乾電池×2個(付属は動作確認用) | ABS樹脂 | アームバンド、カラビナ、ネックストラップ |

作業環境管理

WBGT 対応品

三脚対応(HO-577)

直射日光可

アラーム内蔵

カラビナ付き

①③ 5段階表示

② 4段階表示

JIS B7922  
クラス2.0準拠



# 腕章のようにも装着可能！ 肌身離さず安心・安全

WBGT、気温、湿度、黒球温度を  
測定表示！



HO-230

みはりん坊プロ

- おまかせモードで自動アラーム。  
WBGTが28℃以上または31℃以上になると自動的にアラームが作動します。
- フックにベルトを通して本体を装着、固定する事が可能です。
- 使用場所に合わせて屋内と屋外のモード選択が可能です。
- アラームブザーの音量切替が可能です。

| 表示項目         | 熱中症指数(WBGT)、温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 測定項目         | 温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 表示範囲         | 気温(TA) -2~52℃(表示分解能0.1℃)<br>相対湿度(RH) 0.1~99.9%RH(表示分解能0.1%RH)<br>WBGT -2~52℃(表示分解能0.1℃)<br>黒球温度 -2~82℃(表示分解能0.1℃)<br>気温(TA) ±0.6℃(20.0~50.0℃)、±1℃(0.0~19.9℃)<br>相対湿度(RH) ±5%RH(30.0~90.0%RH)、±10%RH(20.0~29.9%RH) 25℃時<br>黒球温度 ±0.6℃(20.0~60.0℃)、±1℃(0.0~19.9℃、60.1~80.0℃) |
| 測定精度         | 温度0~50℃、相対湿度0~90%RH、風速0.3m/s以上(ただし、結露しないこと)                                                                                                                                                                                                                                |
| 動作環境(使用範囲)   | 黒球 外径φ40mm、厚さ1.8mm、耐熱ABS、放射率0.94                                                                                                                                                                                                                                           |
| WBGTアラーム設定範囲 | 設定モード 20~50℃(0.1℃刻みで設定可能)、上限値アラーム設定のみ                                                                                                                                                                                                                                      |
| アラームブザー音量    | 大 約70dB、小 約60dB(10cmの距離にて)、ブザーなしの設定可能                                                                                                                                                                                                                                      |
| 電源           | 単4形アルカリ乾電池2個                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 電池寿命         | 約6か月(周囲温度25℃、アラーム動作なし)                                                                                                                                                                                                                                                     |



付属のベルトで身につけ可能！

| サイズ             | 重量         | 電源                      | 材質                                         | 付属品         |
|-----------------|------------|-------------------------|--------------------------------------------|-------------|
| 約W68×D48×H115mm | 約90g(電池含む) | 単4形アルカリ乾電池×2個(付属は動作確認用) | 本体/ABS樹脂 液晶パネル/PMMA<br>三脚穴/SUS304 ベルト/ナイロン | ベルト、アタッチメント |

作業環境管理

WBGT 対応品

三脚対応(HO-577)

直射日光可

アラーム内蔵

ベルト用アタッチメント

4段階表示

JIS B7922  
クラス2.0準拠



## 携帯性抜群な 本格派の指数計！

WBGT、気温、湿度を測定表示！



バックライト付

(裏面)

**HO-5252**

タニタ 熱中アラーム (黒球式熱中症指数計)

- 熱中症予防指針にあわせ、「危険」「厳重警戒」「警戒」「注意」の4区分、11段階で熱中症の危険度を分類。危険度に合わせて異なる警告アラームでお知らせします。
- 30秒に1回の測定間隔。
- ボタンを押すと5秒間点灯するバックライト付き。
- アラームブザーの音量切替が可能です。

| 表示項目        | 熱中症指数 (WBGT)、温度 (TA)、相対湿度 (RH)                                                                                               |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 測定項目        | 熱中症指数 (WBGT)、温度 (TA)、相対湿度 (RH)、黒球温度                                                                                          |
| 表示範囲        | 気温 (TA) 0.0~50.0℃ (表示分解能 0.1℃)<br>相対湿度 (RH) 20.0~90.0%RH (表示分解能 0.1%RH)<br>WBGT 0.0~50.0℃ (表示分解能 0.1℃)                       |
| 測定精度        | 気温 (TA) ±1.0 (0.0~40.0℃)、±2.0℃ (その他)<br>相対湿度 (RH) ±5.0%RH (35.0~75.0%RH)、±1.0%RH (その他)<br>黒球温度 ±1.0℃ (0.0~40.0℃)、±2.0℃ (その他) |
| 動作環境 (使用範囲) | 温度 0~50℃、相対湿度 20~90%RH、風速 0.3m/s以上 (ただし、結露しないこと)                                                                             |
| アラーム時間      | 最長約15秒 (各注意レベルで音の鳴り方が異なります)                                                                                                  |
| アラームブザー音量   | 大 約75dB、小 約65dB、ブザーなしの設定可能                                                                                                   |
| 電源          | CR2032 1個                                                                                                                    |
| 電池寿命        | 約3ヶ月 (1日4時間使用時)                                                                                                              |

作業環境管理  
WBGT 対応品  
三脚対応 (HO-577)  
直射日光可  
アラーム内蔵  
吊下げ用アタッチメント  
4段階11レベル表示  
バックライト付  
JIS B7922  
クラス2.0準拠

ベルトループに吊下げて無理なく持ち歩ける！

## ボタン一発 危険度チェック

- 手動と10分おきの自動計測との切替が可能です。
- 危険度が高いときには、アラームとライトでお知らせします。

センサー/スタンド  
センサー部分を内蔵せずに外に出しているため、より正確に計測できます。また、センサーを守るカバーはスタンドとして立て置き可能です。



**HO-526**

黒球付熱中症計

WBGT、気温、湿度を測定表示！  
五段階評価  
(日本気象協会監修品)

| サイズ            | 重量  | 電源                     | 材質                        |
|----------------|-----|------------------------|---------------------------|
| W50×D26×H116mm | 40g | CR2032電池×1個 (付属は動作確認用) | 基材/ABS樹脂<br>表示プレート/アクリル樹脂 |

作業環境管理

WBGT 対応品

直射日光可

アラーム内蔵

ワンタッチ安全確認

自動計測後危険を警告

5段階表示

JIS B7922  
クラス2.0準拠

## 一目で、一聞で、 危険度把握

危険度に応じた  
アラーム音とイラストで  
わかりやすい！



(裏面)

**HO-238**

タニタ コンディションセンサー

| サイズ            | 重量  | 電源                     | 材質    | 付属品                       |
|----------------|-----|------------------------|-------|---------------------------|
| W58×D36×H108mm | 65g | CR2032電池×1個 (付属は動作確認用) | ABS樹脂 | 吊下げ用アタッチメント×1本、カラビナ、ドライバー |

作業環境管理

WBGT 対応品

直射日光可

アラーム内蔵

吊下げ用アタッチメント

5段階表示

音量3段階

五段階評価  
日本生気象学会の  
「日常生活における  
熱中症予防指針」に  
準拠

- 30秒に1回の測定間隔。  
※数値は表示されません。

## 簡単操作で測定可能な、 黒球付き指標計のロングセラー

- 使用環境に応じて屋内/屋外モードの選択が可能です。
- 市販のカメラ用三脚でも自立設置が可能です。



**HO-081A**

熱中症指標計

WBGT、気温、相対湿度、  
黒球温度を測定表示！

|                       |      |                         |
|-----------------------|------|-------------------------|
| 測定範囲                  | WBGT | 0～50.0℃                 |
|                       | 気 温  | 0～50.0℃                 |
|                       | 相対湿度 | 10～90%RH                |
|                       | 黒球温度 | 0～80.0℃                 |
| 精度範囲<br>自然環境<br>環境下にて | WBGT | ±2.0℃(15～40℃)           |
|                       | 気 温  | ±1.0℃(20～50℃)           |
|                       | 相対湿度 | ±3.0%(20～90%RH)         |
|                       | 黒球温度 | ±1.0℃(20～60℃)           |
| 黒球サイズ                 |      | 約24mmφ                  |
| 保存環境                  |      | ダスト、有機性ガスのない湿度の変化が少ない室内 |
| 機能                    |      | アラーム内蔵、オートパワーオフ(20分)    |

| サイズ            | 重量           | 電源                       | 材質       | 付属品                            |
|----------------|--------------|--------------------------|----------|--------------------------------|
| W40×D32×H240mm | 約110g (電池含む) | 単4形アルカリ乾電池×2本 (付属は動作確認用) | 本体/ABS樹脂 | 携帯ケース、WBGT値予防処置シール、三脚取付アタッチメント |

## OPTION

軽くて安定、  
収納時もコンパクト



**HO-577**

コンパクト三脚

サイズ: W80×D80×H360~1060mm  
材質: アルミ、ABS樹脂  
重量: 460g  
付属品: ソフトポーチ





## 安定した測定を可能にする 全球型石川式の大きな銅製黒球を搭載

WBGT、気温、相対湿度、  
黒球温度を測定表示！

- WBGTの上限アラーム設定が可能(20～50℃)です。
- 使用場所に合わせて屋内と屋外のモード選択が可能です。
- 最高値、最低値を記憶するメモリー機能を備えています。

⚠ 雨や水のかからない場所で  
ご使用ください。

|                                           |      |                                                                                             |
|-------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 測定<br>範囲                                  | WBGT | 0.0～50.0℃                                                                                   |
|                                           | 気温   | 0.0～50.0℃                                                                                   |
|                                           | 相対湿度 | 10.0～90.0%RH                                                                                |
|                                           | 黒球温度 | 0.0～80.0℃                                                                                   |
| 精度範囲<br>自然通風<br>環境下にて                     | WBGT | 室内モード(IN) ±1.5℃(15.0～40.0℃)<br>室外モード(OUT) ±2.0℃(15.0～40.0℃)<br>±2.0℃(0.0～14.9℃, 40.1～50.0℃) |
|                                           | 気温   | ±0.6℃                                                                                       |
|                                           | 相対湿度 | ±5%RH(20.0～90.0%RH)、±7%RH(10.0～19.9%RH) 25℃時                                                |
|                                           | 黒球温度 | ±0.6℃                                                                                       |
| 黒球 石川式黒球(外径φ75mm)、厚さ0.5mm、銅製、放射率0.95      |      |                                                                                             |
| 動作環境 0～50℃、0～90%RH(ただし、結露なきこと) 風速0.3m/s以上 |      |                                                                                             |
| 機能 警報機能 アラーム内蔵、LEDバックライト、オートパワーオフ(15分)    |      |                                                                                             |

作業環境管理

WBGT 対応品

三脚対応(HO-577)

直射日光可

LEDバックライト

4項目測定可能

アラーム内蔵

JIS B7922  
クラス2.0準拠



**HO-15A**  
熱中症指数モニター



**HO-1515**  
データロガー 熱中症指数モニター

自動でデータを記録  
データロガー式

データロガー式のHO-1515にはUSBケーブルが付属します。



- 自動データ記録(HO-1515)
- データ記録容量:12,000データ(HO-1515)
- サンプリングタイム:1分～120分(HO-1515)
- USBインターフェイス付き(HO-1515)

| サイズ             | 重量          | 電源                         | 材質       | 付属品                            |
|-----------------|-------------|----------------------------|----------|--------------------------------|
| 約W75×D75×H301mm | 約280g(電池含む) | 単4形アルカリ電池×4本<br>(付属は動作確認用) | 本体/ABS樹脂 | ハードケース、ネックストラップ、<br>熱中症予防指針ラベル |

## 暗所でも便利なLEDバックライトを装備。 多くのデータを記録できる優れもの

WBGT、気温、相対湿度、  
湿球温度、露点、黒球温度を  
測定表示！

- 使用環境に合わせて屋内/屋外モードの選択が可能です。
- MAX/MIN値表示、データホールド機能が付いています。

⚠ 雨や水のかからない場所で  
ご使用ください。

|                                              |      |                                  |
|----------------------------------------------|------|----------------------------------|
| 測定<br>範囲                                     | WBGT | 屋内・日陰の屋外(0～59.0℃)、日向の屋外(0～56.0℃) |
|                                              | 気温   | 0～50.0℃                          |
|                                              | 相対湿度 | 1～99%RH                          |
|                                              | 黒球温度 | 0～80.0℃                          |
| 精度範囲<br>自然通風<br>環境下にて                        | WBGT | ±1.0℃                            |
|                                              | 気温   | ±0.8℃                            |
|                                              | 相対湿度 | ±3.0%(20～80%RH)それ以外は±5%RH        |
|                                              | 黒球温度 | ±0.6℃                            |
| 黒球サイズ 約50mmφ                                 |      |                                  |
| 保存環境 -10～50℃ 70%RH以下(但し、結露なきこと)              |      |                                  |
| 機能 警報機能 アラーム内蔵、LEDバックライト、オートパワーオフ(15分)、データ記録 |      |                                  |

作業環境管理

WBGT 対応品

三脚対応(HO-577)

直射日光可

LEDバックライト

6項目測定可能

華氏・摂氏切替可

アラーム内蔵

JIS B7922  
クラス2.0準拠



**HO-232**  
デジタル熱中症指数モニター



**HO-233**  
データロガー デジタル熱中症指数モニター

自動でデータを記録  
データロガー式

データロガー式のHO-233にはPC接続用CD、USBケーブルが  
付属します。



- 自動データ記録(HO-233)
- データ記録容量:12,000データ(HO-233)
- サンプリングタイム:1秒～24時間(HO-233)
- USBインターフェイス付き(HO-233)

| サイズ            | 重量          | 電源                 | 材質       | 付属品    |
|----------------|-------------|--------------------|----------|--------|
| W70×D50×H295mm | 約270g(電池含む) | 6P形電池×1本(付属は動作確認用) | 本体/ABS樹脂 | 携帯用ケース |



## 携帯性と操作性を兼ね備えた ペン型モニター

WBGT、気温、湿度、  
乾燥指数、露点を測定表示！

⚠ 雨や水のかからない場所で  
ご使用ください。

- 熱中症指数WBGTの上限アラームが設定可能
- 携帯・現場測定に適したスピーディな応答性  
(温度・湿度センサー露出形／測定間隔2秒毎)
- ブザー音でアラームを通知
- 最高値、最低値をメモリー可能
- ストラップ付きで携帯に便利
- 便利な表示ホールド機能付き
- オートパワーオフ機能付き(解除可能)

**HO-1511**

熱中症指数モニター(携帯型)



| 表示項目         | 熱中症指数(WBGT)、温度(TA)、<br>相対湿度(RH)、乾燥指数(絶対湿度VH)、露点(DEW)                                             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 測定項目         | 温度(TA)、相対湿度(RH)                                                                                  |
| 温度(TA)       | 測定範囲 0.0~50.0℃ / 測定精度 ±1.0℃<br>表示範囲 -10.0~60.0℃ (表示分解能 0.1℃)                                     |
| 相対湿度(RH)     | 測定範囲 20~90%RH / 表示範囲 5~99%RH (表示分解能 1%RH)<br>測定精度(25℃時) ±5%RH (30~69%RH)、±7%RH (30~69%RH以外の測定範囲) |
| WBGT         | 表示範囲 0.0~60.0℃ (表示分解能 0.1℃)                                                                      |
| 乾燥指数(絶対湿度VH) | 表示範囲 1.0~99.9 g/m³ (表示分解能 0.1 g/m³)                                                              |
| 露点(DEW)      | -25.3~59.8℃ (表示分解能 0.1℃)                                                                         |
| アラーム設定       | WBGTのみ可能、設定範囲 20.0~60.0℃ (0.1℃刻みで設定可能)                                                           |
| ブザー音量        | 最大60dB (10cmの距離にて)                                                                               |
| 測定間隔         | 約2秒ごと                                                                                            |
| 電源/電池寿命      | CR2032リチウム電池1個 / 約300時間(周囲温度25℃、アラーム動作なし)                                                        |
| 動作温度範囲       | 0~50℃、0~90%RH(ただし結露しないこと)                                                                        |

| サイズ            | 重量         | 電源                        | 材質          | 付属品   |
|----------------|------------|---------------------------|-------------|-------|
| W37×D22×H174mm | 約65g(電池含む) | CR2032リチウム電池×1個(付属は動作確認用) | ABS樹脂、ステンレス | ストラップ |

## 気温と湿度をひと目で確認！ 「嚴重警戒」と「危険」の時だけ アラームとランプでお知らせ

アラームとランプは  
ON/OFF可能



取付便利な  
バンド付き



| 熱中症<br>(WBGT) | 注意   | 警戒   | 嚴重警戒                      | 危険                  |
|---------------|------|------|---------------------------|---------------------|
| アラーム音         | 鳴らない | 鳴らない | 約30秒間 間欠<br>ビビビビ、<br>ビビビビ | 約60秒間 連続<br>ビビビビ... |
| ランプ点滅         | 光らない | 光らない | アラームと<br>連動して点滅           | アラームと<br>連動して点滅     |



| 測定項目     | 温度(TA)、相対湿度(RH)                                            |
|----------|------------------------------------------------------------|
| 温度(TA)   | 測定範囲 0.0~40.0℃ / 測定精度 ±1.0℃ その他の範囲±2.0℃<br>表示範囲 -9.9~50.0℃ |
| 相対湿度(RH) | 測定範囲 50~80%±5% その他の範囲±10%<br>表示範囲 10~99%                   |
| 電源/電池寿命  | CR2032リチウム電池1個 / 約1年                                       |

**NEW**  
**HO-2423**

ポータブル温湿度計

| サイズ           | 重量  | 電源                        | 材質    | 付属品       |
|---------------|-----|---------------------------|-------|-----------|
| W30×D14×H64mm | 21g | CR2032リチウム電池×1個(付属は動作確認用) | ABS樹脂 | 面ファスナーバンド |

## 10分おきに 自動計測！

五段階評価  
(日本気象協会監修品)

警戒以上は自動的に  
アラームとランプでお知らせ！



**HO-75A**

携帯型熱中症計(見守り機能付)

| サイズ           | 重量  | 電源                            | 材質    | 付属品   |
|---------------|-----|-------------------------------|-------|-------|
| W46×D18×H65mm | 25g | CR2032リチウム電池×1個<br>(付属は動作確認用) | ABS樹脂 | ストラップ |

気温と湿度から、日本気象協会独自の  
計算手法により熱中症指標値  
(WBGT近似値)を算出し、熱中症  
になりやすい環境かどうかをライト  
の色と数でお知らせします。

## 気になる時に、 すぐチェック

五段階評価  
(日本気象協会監修品)



**HO-661**

携帯型熱中症計

| サイズ           | 重量  | 電源                            | 材質    | 付属品   |
|---------------|-----|-------------------------------|-------|-------|
| W46×D14×H65mm | 25g | CR2032リチウム電池×1個<br>(付属は動作確認用) | ABS樹脂 | ストラップ |

気温と湿度から、日本気象協会独自の  
計算手法により熱中症指標値  
(WBGT近似値)を算出し、熱中症  
になりやすい環境かどうかをライト  
の色と数でお知らせします。

**オススメ**



周辺環境の対策

標識

計測器

休憩所

ミスト

工場扇

冷風機





## 熱中症とインフルエンザをWでみはる

- 乾燥指数(VH)/熱中症指数(WBGT)、温度、湿度が一覧表示
- 暑熱環境の危険ランクを4段階表示
- インフルエンザ流行の危険ランクを2段階表示
- お任せモード時、熱中症指数モードと乾燥指数モードの自動切替

夏は熱中症指数(WBGT)、  
冬は乾燥指数を  
LED&アラームで警告!

HO-231

みはりん坊W

| サイズ           | 重量  | 電源                            | 材質    | 付属品   |
|---------------|-----|-------------------------------|-------|-------|
| W47×D13×H82mm | 40g | CR2032リチウム電池×1個<br>(付属は動作確認用) | ABS樹脂 | ストラップ |

作業環境管理

WBGT 対応品

乾燥指数表示付き

4段階表示

アラーム内蔵

期間でモード切替



乾燥指数表示時

## ヘルメットに取付け、 自動で警告

五段階評価  
(日本気象協会監修品)

計測は10分間隔!



HO-1481

熱中症計(ヘルメット用)

| サイズ           | 重量  | 材質                            | セット内容                                                 |
|---------------|-----|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| W63×D18×H56mm | 16g | 本体/ABS樹脂、アクリル樹脂<br>クリップ/POM樹脂 | 本体、ヘルメット取付用クリップ、<br>緑ゴム、CR2032リチウム電池×1個<br>(付属は動作確認用) |

作業環境管理

WBGT 対応品

ヘルメット取付タイプ

自動計測後危険を警告

ワンプッシュ安全確認

5段階表示

アラーム内蔵

満なしヘルメット



満なしヘルメットの場合は、  
付属の緑ゴムを挿入してください。

満の形状により取付け  
られないヘルメットも  
ご注意 あります。

## 離れた場所の作業環境を同時にチェック!

子機は最大で6台まで  
接続可能!



| 表示内容         | カレンダー                                          | 月・曜日表示 |
|--------------|------------------------------------------------|--------|
| 時計           | 24時間表示(電波受信による時刻修正を行わない場合 平均月差±30秒以内)          |        |
| 温度           | -10.0~60.0°C 0.1°C単位 -10.0°C未満Lo, 60.0°Cを超えるHi |        |
| 湿度           | 0.0~100.0% 0.1%単位                              |        |
| 簡易熱中症注意レベル   | 3段階(警戒、厳重警戒、危険)各設置場所に対して表示                     |        |
| インフルエンザ注意レベル | 消灯、点灯・季節性インフルエンザの注意レベルを各設置場所に対して表示             |        |
| 温度差表示        | 各設置場所の温度差をイラスト表示                               |        |
| 最高・最低温度      | 0時~23時59分までの最高温度・湿度、最低温度・湿度 各設置場所に対して表示        |        |
| 使用温度範囲       | 温度 -10.0~0.0°C                                 |        |
| 湿度           | 0.0~100.0%                                     |        |
| 精度           | 温度 10.0~50.0°C ±1.0°C それ以外±2.0°C               |        |
| 湿度           | 10.0~90.0% ±5.0% それ以外±10.0%                    |        |
| 通信方式         | 特定小電力無線                                        |        |
| 通信距離         | 約50m(見通しのよい空間距離)                               |        |
| 電源           | DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本                        |        |
| 電池寿命         | 約1年(機器の使用状況や環境などによる)                           |        |

裏面



側面



電波時計ボタン  
子機追加ボタン  
時計合せボタン  
最高最低ボタン  
表示切替ボタン

| 測定範囲     | 温度 -30.0~60.0°C 0.1°C単位          |
|----------|----------------------------------|
| 湿度       | 0.0~100.0% 0.1%単位                |
| 使用温度範囲   | 温度 -30.0~60.0°C                  |
| 湿度       | 0.0~100.0%                       |
| 精度       | 温度 10.0~50.0°C ±1.0°C それ以外±2.0°C |
| 湿度       | 10.0~90.0% ±5.0% それ以外±10.0%      |
| 通信方式     | 特定小電力無線                          |
| 通信距離     | 約50m(見通しのよい空間距離)                 |
| 防塵防水保護等級 | IP65                             |
| 電源       | DC4.5V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×3本        |
| 電池寿命     | 約1年(機器の使用状況や環境などによる)             |

裏面



子機番号

- 簡易熱中症注意レベル(警戒・厳重警戒・危険)、インフルエンザ注意レベルも表示できます。
- 温度差が5°C以内の時には、親機の画面中央にある輪がつながって表示されます。
- 最高・最低ボタンを押すと、0時から23時59分までの間で記録した最高温度・最低温度が確認できます

NEW  
HO-2420

タニタ 無線温湿度計

| サイズ                                     | 重量                 | 電源                                                     | 材質    | セット内容                  |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-------|------------------------|
| 親機/W162×D40×H125mm<br>子機/W73×D31×H107mm | 親機/330g<br>子機/111g | 親機/単3形アルカリ電池×4本(付属は動作確認用)<br>子機/単3形アルカリ電池×3本(付属は動作確認用) | ABS樹脂 | 親機×1、子機×2、単3形アルカリ電池×10 |

OPTION

NEW  
HO-2421

タニタ 無線温湿度センサー追加子機(1台)  
サイズ: W73×D31×H107mm  
重量: 111g  
電源: 単3形アルカリ電池×3本(付属は動作確認用)



現場の規模に  
合わせて追加!





●直射日光・熱源のある場所では、黒球付指標計をご使用ください。

## SDカードで データ移動可

WBGT、気温、湿度、  
日時をSDカードに記録！

- 赤色ランプとアラームでお知らせ。
- 最高・最低値を自動メモリー。



(記録間隔は1〜720分、  
1分刻みで設定可能です)

温度表示範囲: -12.0〜72.0℃  
(精度保証測定範囲: 0.0〜50.0℃)  
湿度表示範囲: 0.0〜99.9%RH  
湿度測定精度: 25℃時±5%RH(30〜70%RH)  
±10%RH(20.0〜29.9%RH, 70.1〜90.0%RH)

HO-69

熱中症指数モニター (SDデータロガー)

| サイズ            | 重量   | 電源                             | 材質    | 付属品                      |
|----------------|------|--------------------------------|-------|--------------------------|
| W91×D30×H110mm | 140g | ACアダプタまたは電池<br>(単3形電池×3本 (別売)) | ABS樹脂 | ACアダプター、<br>SDカード (お試し用) |

室内用



## 機能十分な WBGTモニター

WBGT、気温、相対湿度、  
時刻を同時表示！

- 赤色ランプとアラームで  
お知らせ。
- 最高・最低値を自動  
メモリー。


温度表示範囲: -12.0〜72.0℃  
(精度保証測定範囲: 0.0〜50.0℃)  
湿度表示範囲: 0.0〜99.9%RH  
(精度保証測定範囲: 20.0〜90%RH)

HO-40

熱中症指数モニター

| サイズ            | 重量              | 電源                     | 材質    |
|----------------|-----------------|------------------------|-------|
| W91×D30×H110mm | 約200g<br>(電池含む) | 単3形電池×3本<br>(付属は動作確認用) | ABS樹脂 |

室内用



## 小型で 壁面にもワンタッチ

注意目安、温度、湿度、  
日時を同時表示！

- 熱中症 (4〜10月)、インフルエンザ  
(11〜3月) に自動モード切替。
- 赤色ランプとアラームが連動し  
てお知らせ。

警戒目安が一目でわかります。

温度測定範囲: -10〜+60℃  
温度計精度: ±1℃以内 (0〜+40℃)  
湿度測定範囲: 20〜95%RH  
湿度計精度: ±5%RH以内 (40〜65%RH)  
測定間隔: 毎10秒

HO-127A

デジタル快適計Ⅲ

| サイズ           | 重量          | 電源                          | 材質    |
|---------------|-------------|-----------------------------|-------|
| W59×D15×H90mm | 約52g (電池含む) | LR44ボタン形電池×1個<br>(付属は動作確認用) | ABS樹脂 |

室内用




壁面取付用マグネット



## 快適レベルを5段階表示！ クリアな表示で変化を見逃さない

30秒ごとに温度を自動的測定、  
矢印で前回値からの変化を表示

- 温度・湿度の快適レベルを5段階でお知らせ。
- 過去の最高・最低温度を表示。
- アラーム機能・スヌーズ機能付。



温度表示範囲: -5〜45℃  
湿度表示範囲: ±1℃ (0〜40℃)  
湿度表示範囲: 20〜95%  
湿度測定精度: ±35〜75%±5% (それ以外±10%)

NEW  
HO-2422

タニタ デジタル温湿度計

| サイズ             | 重量   | 電源                     | 材質    |
|-----------------|------|------------------------|-------|
| W182×D25×H148mm | 380g | 単4形電池×2本<br>(付属は動作確認用) | ABS樹脂 |

室内用



## 幅40cm！ 大型ソーラー温湿度計

受信マーク  
電波の受信に成功しているとき点灯。受信中は点滅。  
●E表示は福島県おたかどや山送信所からの電波を受信  
●W表示は佐賀県はがね山送信所からの電波を受信

現在時刻 (時・分・秒)  
10:38:59 12.26℃

エコモード  
●暗い場合、電池を節約するために、このマーク以外は消灯します。

マーク  
●点灯したら、電池が消耗してきたことを示しています。  
(ただし使用温度範囲 0〜50℃)  
(湿度表示範囲) 20〜95%RH  
※使用温度範囲 0〜50℃

温度・湿度 ●設置してから約1〜2時間後に正しい値を示します。

月・日  
曜日


HO-126

大型デジタル温湿度計

| サイズ             | 重量           | 電源                      | 材質    |
|-----------------|--------------|-------------------------|-------|
| W404×D21×H277mm | 1.2kg (電池含む) | 単3形アルカリ電池×2本 (付属は動作確認用) | ABS樹脂 |

温度、湿度、日時を  
ビッグに同時表示！

室内用







## 大型で 屋外設置にピッタリ

大きな表示で高所でも  
読み取りやすい！

屋外で使える直径  
30cmの大表示

- 落下などの衝撃は誤表示の原因になりますので、取扱いはご注意ください。
- 直射日光のあたる所には設置しないでください。
- 設置場所の材質に応じてネジを別途ご購入ください。

HO-237

### 防雨型温度・WBGT値計

| サイズ        | 重量    | 材質    | 付属品      |
|------------|-------|-------|----------|
| 300φ×40mm厚 | 約540g | ABS樹脂 | 取付用ネジ×1本 |

作業環境管理

WBGT 対応品

壁掛けタイプ

4段階表示

防雨型



## 美しい色分けで スッキリ表示

温度、湿度、注意目安が  
エリア別にスッキリ

- 落下などの衝撃は誤表示の原因になりますので、取扱いはご注意ください。
- 直射日光のあたる所には設置しないでください。
- 設置場所の材質に応じてネジを別途ご購入ください。

HO-402

### 熱中症注意目安付温湿度計(大)

| サイズ        | 重量    | 材質    | 付属品      |
|------------|-------|-------|----------|
| 300φ×40mm厚 | 約510g | ABS樹脂 | 取付用ネジ×1本 |


作業環境管理

WBGT 対応品

壁掛けタイプ

4段階表示

防雨型



## 小型ながら 大きな数字！

日光の影響を軽減！  
風防カバーに  
遮熱フィルムを貼付加工

- 落下などの衝撃は誤表示の原因になりますので、取扱いはご注意ください。
- 直射日光のあたる所には設置しないでください。
- 設置場所の材質に応じてネジを別途ご購入ください。

HO-111

### 屋外用温湿度計

| サイズ           | 重量    | 材質   | 付属品      |
|---------------|-------|------|----------|
| 160×140×32mm厚 | 約160g | PS樹脂 | 取付用ネジ×1本 |

作業環境管理

壁掛けタイプ

防雨型



## 警戒目安が わかりやすい

温度&湿度針の交点で  
注意レベルがわかる！

- 落下などの衝撃は誤表示の原因になりますので、取扱いはご注意ください。
- 直射日光のあたる所には設置しないでください。
- 設置場所の材質に応じてネジを別途ご購入ください。

HO-401

### 熱中症注意目安付温湿度計(小)

| サイズ        | 重量    | 材質   |
|------------|-------|------|
| 230φ×27mm厚 | 約260g | PS樹脂 |

作業環境管理

WBGT 対応品

壁掛けタイプ


4段階表示

室内用



## 直射日光・輻射熱や雨・粉塵等に左右されない、 正確な計測をサポート！

■寸法図(mm)



HO-578 ☆

### 百葉箱

| サイズ              | 重量     | 材質                                   | 付属品                     |
|------------------|--------|--------------------------------------|-------------------------|
| W361×D165×H677mm | 約4.7kg | 本体/木(アクリルウレタン樹脂塗装)<br>蝶番・掛金・取手/ステンレス | ボルト×2、ナット×2、<br>ワッシャー×4 |



30cmの温湿度計も  
すっぽり格納可能  
(HO-237使用例)



### 単管・ボールへの取付方法




百葉箱に付属のボルトセットを使用し、お手持ちの単管クランプと本体を固定します。



取付金具(HO-596・HO-597)に付属のボルトを取外し、百葉箱に付属のボルトセットで本体と取付金具を固定します。

### OPTION



HO-596 2個1組  
単管取付金具  
(48.6~50.8mmφ用)



HO-597 2個1組  
ボール取付金具  
(60.5mmφ用)






## 現場での実績多数！ 単管で組み、 見た目も涼やかな遮光ネット

展張間隔の調整で遮光率は自在！

50mの  
ロングサイズ



- 通風、通気性が抜群。
- 豪風雨にも強い。
- 高耐候で長期使用可能。



HO-576 ☆

ダイオフララオーロラタイプ

| サイズ      | 重量     | 材質     |
|----------|--------|--------|
| 60cm×50m | 約3.6kg | ポリエチレン |

## 木陰を思わせる 風抜けを実感

しっかりした横さん付きで  
張りもキレイで長持ち！



シート拡大



HO-5751

省エネスクリーン ル・ソレイユ

| サイズ      | 重量   | 材質                              | 付属品    |
|----------|------|---------------------------------|--------|
| 90×180cm | 570g | シート／ポリエチレン 横さん・キャップ／ABS フック／AES | フック×4個 |

## 水もテープも 使わない！

室内が暗くならない  
透明クリアタイプ

- 窓に貼り付け断熱効果。冷暖房の節約になります。
- 全面粘着シートで貼るだけ簡単。
- 外側からも内側からも貼れる特殊モデル。
- 紫外線95%カット。

※再剥離タイプの粘着剤を使用していますが、半年を目安に貼りなおしてください。  
※表面が高温になるところでの使用はご遠慮ください。  
※万一ガラスに糊が残った場合、中性洗剤とお湯を混ぜた水溶液で拭いてください。



HO-5701

窓ガラス断熱シート

| サイズ           | 重量   | 材質            |
|---------------|------|---------------|
| 90×180×0.4cm厚 | 350g | ポリエステル、ポリエチレン |

## 見た目も涼やか！ 日除けもほどよく、 心地よい空間づくりに最適！

市販のすだれハンガーやマグネットフック、  
園芸ロープ等で取付可能！



葉っぱ拡大



HO-584

グリーンカーテン

| サイズ       | 重量   | 材質     |
|-----------|------|--------|
| 100×200cm | 850g | ポリエステル |





## OPTION

### 鉄製鍛造で安定感抜群！

地面にしっかり固定したい時に！



HO-5910 ☆

鍛造ソリッドペグ500

サイズ：W40×D15×H全長500mm

材質：鉄(カチオン電着塗装)

重量：約500g

ヒモやハトメを  
しっかり固定



## 日よけに良し、テントに被せるも良し マルチに使える遮光シート




ループ・ハトメ穴

遮光率100%、  
UVカット率99.9%以上！



持運び便利な  
収納ポーチ付き！

日陰範囲の拡張に！



テントにかぶせて  
遮光効果アップ！



NEW

HO-2221 (300×290cm) ☆

ソーラーブロックトップシート300

| サイズ       | 材質                  |
|-----------|---------------------|
| 300×290cm | 難燃性ポリタフタ(ループ・ハトメ穴8) |

## UVカット、遮光率ともに約85%！ 強い日差しを強力にカット！



生地拡大

HO-5911 (100×200cm)

HO-5912 (200×200cm)

HO-5913 (200×300cm)

クールシェードモカ



形状記憶加工を施しているので、  
折りたたみ等によるシワも自然にとれる！

| 品番      | サイズ       | 材質               | 付属品   |
|---------|-----------|------------------|-------|
| HO-5911 | 100×200cm | ポリエチレン(ハトメ穴上4下2) | ヒモ×2本 |
| HO-5912 | 200×200cm |                  |       |
| HO-5913 | 200×300cm |                  |       |

作業環境管理

WBGT 値の低減

UVカット率85%

遮光率85%

形状記憶加工





## 紫外線対策の先進国オーストラリアのシェードメーカー、ゲイル社との共同開発品で品質も折り紙つき！

シェード上下部の袋状に市販のボール等を入れることでキレイに張ることができます。



生地拡大



ヒモの長さを調整しやすい  
自在金具付き



作業環境管理

WBGT 値の低減

遮光率85~90%

UVカット率85%

NEW

HO-5914 (200×400cm)

クールシェードプライム

| サイズ       | 材質               | 付属品               |
|-----------|------------------|-------------------|
| 200×400cm | ポリエチレン(ハトメ穴上5下2) | ヒモ(3m)×2本、自在金具×2個 |

## ほつれにくいラッセル織りで強い日差しを強力カット！

1m間隔のハトメが付いて設置も簡単！  
ネット周囲の補強テープで強度も十分！



生地拡大

HO-218 (200×200cm)

HO-2181 (200×400cm)

NEW

HO-2182 (200×600cm)

遮光ネット



作業環境管理

WBGT 値の低減


遮光率75%

ラッセル織り

| 品番      | サイズ       | 材質             |
|---------|-----------|----------------|
| HO-218  | 200×200cm | ポリエチレン(ハトメ穴8)  |
| HO-2181 | 200×400cm | ポリエチレン(ハトメ穴12) |
| HO-2182 | 200×600cm | ポリエチレン(ハトメ穴16) |

## 遮光材入り素材の採用で、温度上昇も効果的に防げる

メッシュ地で通気性◎！



生地拡大



HO-247 (90×180cm)

HO-532 (180×360cm)

クールメタルシェード

| 品番     | サイズ       | 材質             |
|--------|-----------|----------------|
| HO-247 | 90×180cm  | ポリエチレン(ハトメ穴6)  |
| HO-532 | 180×360cm | ポリエチレン(ハトメ穴24) |

作業環境管理

WBGT 値の低減

風通しのいいメッシュ地

遮光率60%







## 風を受けにくく、 日陰を作る効率の良い平屋根タイプ



脚の伸縮は、ストッパーボタン式です。



涼しげメッシュで体感  
温度も3～5℃ダウン！



**NEW**  
**HO-128BL - サイズ ☆ 5**

### メッシュテント

| ブルー         | 出荷 | 組立サイズ                  | 重量    | 脚数 | 材質                  | セット内容                             |
|-------------|----|------------------------|-------|----|---------------------|-----------------------------------|
| HO-128BL-1☆ | 5  | 幅180×奥行270×高さ212～248cm | 約25kg | 4本 | フレーム／アルミ<br>天幕／テトロン | フレーム収納袋<br>天幕収納袋<br>杭<br>ロープ(自在付) |
| HO-128BL-2☆ |    | 幅180×奥行360×高さ212～248cm | 約30kg | 4本 |                     |                                   |
| HO-128BL-3☆ |    | 幅240×奥行360×高さ212～248cm | 約27kg | 4本 |                     |                                   |
| HO-128BL-4☆ |    | 幅240×奥行480×高さ212～248cm | 約42kg | 6本 |                     |                                   |
| HO-128BL-5☆ |    | 幅300×奥行300×高さ212～248cm | 約27kg | 4本 |                     |                                   |
| HO-128BL-6☆ |    | 幅300×奥行450×高さ212～248cm | 約34kg | 4本 |                     |                                   |
| HO-128BL-7☆ |    | 幅360×奥行540×高さ206～224cm | 約42kg | 4本 |                     |                                   |
| HO-128BL-8☆ |    | 幅300×奥行600×高さ212～248cm | 約45kg | 4本 |                     |                                   |
| HO-128BL-9☆ |    | 幅360×奥行720×高さ206～224cm | 約54kg | 6本 |                     |                                   |




UVカットに  
**HO-2221**  
▶P:21

作業環境管理  
WBGT 値の低減  
脚部調整がボタン式  
UVカット加工  
天幕収納袋付  
高さ調節5段階

### OPTION

合わせて  
欲しい！

メッシュテントの  
安定使用に



**HO-129A-10** (10kg) ☆ 3  
**HO-129A-20** (20kg) ☆ 3

重り(クイックテント用)

サイズ: 260φ

材質: 鉄

※黒塗装しています。  
※梱包はありません。

## カラー3色、サイズは9タイプ。 高さ調節5段階の機能性に富んだテント



脚の伸縮は、ストッパーボタン式です。



ブルー グリーン ホワイト

**HO-129 色 - サイズ ☆ 3**

### クイックテント

| ブルー         | グリーン        | ホワイト        | 出荷 | 組立サイズ                  | 重量    | 脚数 | 材質                    | セット内容                             |
|-------------|-------------|-------------|----|------------------------|-------|----|-----------------------|-----------------------------------|
| HO-129BL-1☆ | HO-129GR-1☆ | HO-129WH-1☆ | 3  | 幅180×奥行180×高さ222～254cm | 約21kg | 4本 | フレーム／アルミ<br>天幕／ポリエステル | フレーム収納袋<br>天幕収納袋<br>杭<br>ロープ(自在付) |
| HO-129BL-2☆ | HO-129GR-2☆ | HO-129WH-2☆ |    | 幅270×奥行180×高さ274～310cm | 約30kg | 4本 |                       |                                   |
| HO-129BL-3☆ | HO-129GR-3☆ | HO-129WH-3☆ |    | 幅360×奥行180×高さ274～310cm | 約32kg | 4本 |                       |                                   |
| HO-129BL-4☆ | HO-129GR-4☆ | HO-129WH-4☆ |    | 幅240×奥行240×高さ238～270cm | 約22kg | 4本 |                       |                                   |
| HO-129BL-5☆ | HO-129GR-5☆ | HO-129WH-5☆ |    | 幅360×奥行240×高さ302～338cm | 約33kg | 4本 |                       |                                   |
| HO-129BL-6☆ | HO-129GR-6☆ | HO-129WH-6☆ |    | 幅480×奥行240×高さ302～338cm | 約44kg | 6本 |                       |                                   |
| HO-129BL-7☆ | HO-129GR-7☆ | HO-129WH-7☆ |    | 幅300×奥行300×高さ317～353cm | 約29kg | 4本 |                       |                                   |
| HO-129BL-8☆ | HO-129GR-8☆ | HO-129WH-8☆ |    | 幅450×奥行300×高さ317～353cm | 約39kg | 4本 |                       |                                   |
| HO-129BL-9☆ | HO-129GR-9☆ | HO-129WH-9☆ |    | 幅600×奥行300×高さ317～353cm | 約50kg | 6本 |                       |                                   |

作業環境管理  
WBGT 値の低減  
脚部調整がボタン式  
高さ調節5段階  
耐水压1600mm  
防災加工  
防カビ加工  
UVカット加工  
天幕収納袋付



SGマーク適合品




UVカットに  
**HO-2221**  
▶P:21

### OPTION

合わせて  
欲しい！

クイックテントの  
安定使用に



**HO-129A-10** (10kg) ☆ 3  
**HO-129A-20** (20kg) ☆ 3

重り(クイックテント用)

サイズ: 260φ

材質: 鉄

※黒塗装しています。  
※梱包はありません。





## 約5.5畳の十分な広さを確保。 機動性と安定性をも備えた 簡易テント



支柱フレームやフレーム上部肩口は設営・収納が簡単・安全なプッシュボタン式で、3段階調節が可能です。



UVカットに  
HO-2221  
▶P.21




ウエイトに  
HO-560・HO-732  
▶P.26



**HO-563** ☆  
クイックシェード

### OPTION



HO-563にピッタリ使えるサイズです。

パネル裏面は  
シルバークーティング!




#### HO-567

##### サイドパネル

サイズ：上辺296×下辺307×高さ188cm

材質：本体/ポリエステル (裏面シルバークーティング)

(付属品) キャリーバッグ、ペグ×3本



#### 4面タイプ

キャリーバッグ付

テントをぐるっと囲える  
4面タイプ!



HO-563にピッタリ使えるサイズです。

#### HO-733

##### スクリーンパネル300UV

サイズ：上辺300×下辺300×高さ187cm (×4面)

材質：本体/ポリエステルメッシュ

(付属品) キャリーバッグ、ペグ×8本



| 組立サイズ                      | 収納サイズ       | 重量      | 材質                       | 付属品                  |
|----------------------------|-------------|---------|--------------------------|----------------------|
| 幅300×奥行300×高さ257~248~239cm | 21×21×121cm | 約17.5kg | フレーム/鉄<br>生地/ポリエステル、UV加工 | キャリーバッグ、ペグ×8本、ロープ×4本 |

## 組立て2分! 分解も楽に行え 手軽に利用できるコンパクトタイプ



脚の伸縮はロックボタン式。フレームコーナーには、メタルフレームを採用。



持運びに便利な  
キャリーバッグ

突風時にテント内の空気を外部に逃がせる  
ベンチトップシステム採用!



**HO-1502** ☆ (2.0m)  
**HO-1522** ☆ (2.5m)

### テント



### 作業環境管理

#### WBGT 値の低減

脚部調整がボタン式

高さ調節3段階

耐水圧1000mm

UVカット加工

キャリーバッグ付

脱着式ランタンフック付

ベントップシステム

### OPTION

遮光率100%(生地性能)

#### 1面タイプ

UVカット率99%以上

耐水圧1000mm



面ファスナー9カ所



HO-1502、1522にピッタリ使えるサイズです。

面ファスナーのみで  
しっかり取付け!



**HO-565** (HO-1502用)

**HO-566** (HO-1522用)

#### サイドウォール

| 品番     | サイズ                 | 材質       |
|--------|---------------------|----------|
| HO-565 | 上辺200×下辺220×高さ180cm | 布、ポリエステル |
| HO-566 | 上辺250×下辺260×高さ180cm | ポリエステル   |



UVカットに  
HO-2221  
▶P.21



ウエイトに  
HO-560・HO-732  
▶P.26

| 品番       | 組立サイズ                      | 収納サイズ       | 重量     | 材質                | 付属品                          |
|----------|----------------------------|-------------|--------|-------------------|------------------------------|
| HO-1502☆ | 幅200×奥行200×高さ151~215~230cm | 20×20×116cm | 約8.3kg | フレーム/スチール         | キャリーバッグ、ペグ×8本、ロープ×4本、ランタンフック |
| HO-1522☆ | 幅250×奥行250×高さ151~215~230cm | 20×20×116cm | 約9.6kg | 生地/ポリエステルオックスフォード |                              |






# 天幕の脱着が不要の簡単設置！ 収納もラクラク、 天井高めのイージーテント



L型ロック



ブルピン式ロック



持運びに便利な  
ローラー  
キャリーバッグ



**HO-571** ☆ (2.9m)

**HO-572** ☆ (3.5m)

## イージーアップテント

| 品番              | 組立サイズ                  | 収納サイズ       | 重量     | 材質        | 付属品           |
|-----------------|------------------------|-------------|--------|-----------|---------------|
| <b>HO-571</b> ☆ | 幅290×奥行290×高さ260～270cm | 20×23×130cm | 12.6kg | フレーム/スチール | ローラーキャリーバック、杭 |
| <b>HO-572</b> ☆ | 幅355×奥行355×高さ275～285cm | 21×23×145cm | 15.7kg | 天幕/ポリエステル |               |

作業環境管理

WBGT 値の低減

脚部調整がL字ロック

高さ調節2段階

耐水圧1000mm


UVカット加工

難燃性

ローラーキャリーバッグ付

OPTION

1面タイプ



ヒモ10カ所



※写真は3枚(3面)使用



**HO-573** (HO-571用)

**HO-574** (HO-572用)

## イージーアップテント横幕

| 品番            | サイズ       | 材質                 |
|---------------|-----------|--------------------|
| <b>HO-573</b> | 180×290cm | ポリエチレン<br>(天幕と別生地) |
| <b>HO-574</b> | 180×355cm |                    |



UVカットに  
**HO-2221**  
▶P.21




ウエイトに  
**HO-560・HO-732**  
▶P.26

# 多彩な使い方が可能な、 ペグ固定型の大型テント

5～6人対応の  
ビッグサイズ！



多彩なセッティングが可能



UVカットに  
**HO-2221**  
▶P.21



ウエイトに  
**HO-560** ▶P.26

コンクリートなど、ペグ  
を打ち込むことができ  
ない場所は、ウオーター  
ウエイト (HO-560) を10  
個使用し、テントを固定  
してください。



**HO-564** ☆

## ビッグテント

| 組立サイズ              | 収納サイズ      | 重量    | 材質                         | 付属品                                                          |
|--------------------|------------|-------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 幅440×奥行440×高さ220cm | 16×16×71cm | 3.1kg | タープ/ポリエステル<br>ポール/アルミニウム合金 | ガイドロープ(長)×4本、ガイドロープ(短)×4本、ハンマー、<br>ペグ8本、ペグ収納袋、ポール収納袋、キャリーバッグ |





# 土・コンクリート・タイルの上に自立設置が可能 自在な設置で快適空間をコントロール

生地は、紫外線対策の先進国オーストラリアで  
生まれた安心の日よけシェード「クーラルー」を使用！



選べる2種類の  
固定方法

●ウエイトに入れるバラス(砂利) 15kg以上は  
お客様でご手配ください。



土やデッキ、タイルの上などに  
ウエイトを重しにして設置



コンクリートの上にアンカー  
ボルトセットを使用して常設

NEW  
HO-5905 ☆ 3

## クールサマーオーニング自立式3000モカ

| サイズ                 | 重量   | 材質                 | 付属品                       |
|---------------------|------|--------------------|---------------------------|
| W4270×D2160×H2660mm | 41kg | スチール、アルミニウム、ポリエチレン | ウエイト×4、じょうご、アンカーボルトセット×16 |

## 未使用時は 軽量コンパクトに ラクラク収納

作業環境管理

注水タイプ

軽量コンパクト設計

マジックテープで固定



収納時

水を入れるだけで  
10kgのウエイトに



HO-560

## ウォーターウエイト (10kg)

| 使用サイズ            | 材質                       | セット内容        |
|------------------|--------------------------|--------------|
| W300×D180×H140mm | 本体/ポリエステル<br>タンク/塩化ビニル樹脂 | 本体、5ℓ水タンク×2個 |



付属の5ℓタンク2個に注水し、  
本体に格納します。



脚部をベルトに通し、上下マジック  
テープでしっかり固定します。

## テント専用4個セットの お手軽ウエイト

作業環境管理

注水タイプ

軽量コンパクト設計

マジックテープで固定



水を入れるだけで  
10kgのウエイトに

HO-732

## かんたんウエイト 4個1組

| 使用サイズ            | 材質     | セット内容                  |
|------------------|--------|------------------------|
| W100×D170×H600mm | ポリエチレン | ウエイトバッグ×4<br>水袋×4、ひも×4 |



1脚に2個(20kg)の取付も  
可能です。

## 強力フッ素系 防水スプレー

作業環境管理

フッ素配合

大型テントに適した大容量タイプ  
フッ素配合で防水・撥水性・持続力アップ

大型ドームテント  
約1張分OK!

HO-569

## 強力防水スプレー

| 容量    |
|-------|
| 420ml |



## ヘルメット等の 吊下げに

作業環境管理

テントやパラソル等の支柱に！  
テコの原理で安全確実に固定可能！



- 曲げに強いステンレスを採用して  
います。
- 直径19～31mmまでの丸ポール、  
角ポールに取付可能です。

HO-568

## ちょこっとフック

| 使用サイズ   | 材質                 |
|---------|--------------------|
| 全長250mm | ステンレス(塩化ビニルコーティング) |







## 安定感ある 大きめパラソル

作業環境管理  
WBGT 値の低減



高さ調節レバー

OPTION

HO-244

パラソル用ウエイト  
サイズ：W460×D460×H285mm  
材質：ポリエチレン  
重量：1.3kg（満水時約19kg）  
ポール外径19～35mmまで使用可能



HO-245 ☆

パラソル2400


| サイズ           | 材質                     |
|---------------|------------------------|
| 240φ×最長240cmH | 生地／ポリエステル<br>フレーム／スチール |

## 太陽方向に傾け 遮光効果アップ

作業環境管理  
WBGT 値の低減

首折れ機能付

UVカット加工



紫外線もしっかりカット！

高さ調節レバー

チルト部を180°回すと  
パラソルを傾けられます。

OPTION

HO-244

パラソル用ウエイト  
サイズ：W460×D460×H285mm  
材質：ポリエチレン  
重量：1.3kg（満水時約19kg）  
ポール外径19～35mmまで使用可能



HO-246 ☆

UVパラソル

| サイズ           | 材質                     |
|---------------|------------------------|
| 220φ×最長220cmH | 生地／ポリエステル<br>フレーム／スチール |

## パラソルひとつで、 特等席に！

作業環境管理  
WBGT 値の低減  
フレキシブルアーム  
UVカット加工




- 取付け・取外し簡単ワンタッチ
- 取付け先フレームは丸でも角でもOK！




取付可能パイプ外径  
13～22mm 22～28mm  
13 22mm


### 使用方法



パイプ取付け部を開き、固定レバーで確実に固定します。



パラソル部の付け根は角度が調整できます。



ロックボタンを押すと、パラソル部が取り外せます。

HO-730

チェア用パラソル

| サイズ          | 材質                     |
|--------------|------------------------|
| 110φ×最長90cmH | 生地／ポリエステル<br>フレーム／スチール |

## 角度調整可能な 長方形型のパラソル

作業環境管理  
WBGT 値の低減  
首角度調整可能  
UVカット加工

長方形だから、壁際に寄せて  
オーニングのように設置可能！



OPTION

HO-244

パラソル用ウエイト  
サイズ：W460×D460×H285mm  
材質：ポリエチレン  
重量：1.3kg（満水時約19kg）  
ポール外径19～35mmまで使用可能



HO-5900 ☆

UV長方形パラソル

| サイズ              | 材質                     |
|------------------|------------------------|
| 210×140×最長210cmH | 生地／ポリエステル<br>フレーム／スチール |






## 「熱中症注意」の一言が緊張感を持続 現場作業にぴったりのブルーパラソル

作業環境管理

WBGT 値の低減

首折れ機能付

UVカット加工




ポールの伸縮、  
傘の角度調整(45度)も可能!



ポールの伸縮も可能



傘の角度調整ボタン



傘はボタンを押して開閉

NEW  
HO-5916 ☆

### 現場用日よけパラソル

| サイズ           | 材質                  |
|---------------|---------------------|
| 175φ×最長210cmH | 生地／ポリエステル フレーム／スチール |

### OPTION



NEW  
HO-5917 ☆

#### パラソル用折り畳みスタンド

サイズ：W130×D130×H405mm

材質：本体／スチール  
調節用リング／ポリプロピレン

重量：1.6kg

ポール外径26～32mmまで使用可能

●ペグやウエイトなどで固定してご利用ください。



組合せ例



コンパクトに  
折りたたみ可能

## 支柱・骨に天然木を使用! ヨーロッパスタイルの 涼しげパラソル

作業環境管理

WBGT 値の低減


天然木使用

UVカット加工

紫外線  
遮蔽率95  
(94%以上)



生地拡大



ストッパーピンで傘の開き具合を調整できます。

繊維の内側に色を閉じ込める技術を採用!  
色褪せしにくく美しい色合いを長く保ちます

HO-5901 ☆

### マーケットパラソル2.7mグリーン

| サイズ           | 材質               |
|---------------|------------------|
| 270φ×最長252cmH | 生地／ポリエステル 支柱／天然木 |

### OPTION

支柱内径40mmφ



HO-5902 ☆

#### マーケットパラソル2.7m専用ベース

サイズ：W530×D530×H515mm

材質：ベース／鋳鉄 ポール／鋼

重量：22kg



組合せ例

合わせて  
欲しい!



NEW  
HO-5903 ☆ 3 ▶P.29

マリーウッド  
オクタゴナルテーブル



NEW  
HO-5904 ☆ ▶P.29

マリーウッド  
フォールディングチェア





## 落ち着ける 休憩スペースをすぐに

テーブル高をベンチに合わせれば  
ワイドテーブルにも！

●パラソル(HO-245、HO-246)を  
テーブルの真ん中に立てることが  
できます。



テーブルに全て収納！



HO-538 ☆

### ベンチテーブルセット

| サイズ                                        | 収納時サイズ        | 重量     | 材質             |
|--------------------------------------------|---------------|--------|----------------|
| テーブル／W90×D62×H70～38cm<br>ベンチ／W86×D24×H38cm | W90×D10×H32cm | 約8.5kg | 合成樹脂、化粧合板、アルミ他 |

作業環境管理

高さ2段階調整

パラソル使用可

コンパクト収納

## 天然木(ユーカリ)を使用した 八角形の大きめサイズのテーブル

●パラソル(HO-245、HO-246、HO-5916、HO-5901)を  
テーブルの真ん中に立てることができます。



NEW

HO-5903 ☆ 3

### マリーウッド オクタゴナルテーブル

| サイズ                                | 重量     | 耐荷重   | 材質  |
|------------------------------------|--------|-------|-----|
| 使用時／100φ×H74cm<br>収納時／100×18×119cm | 10.3Kg | 約40kg | 天然木 |

作業環境管理

パラソル使用可

折りたたみ収納

## アーム付きでゆったり。 天然木ならではの座り心地



NEW

HO-5904 ☆

### マリーウッド フォールディングチェア

| サイズ                                     | 重量    | 耐荷重    | 材質  |
|-----------------------------------------|-------|--------|-----|
| 使用時／W54×D64×H92cm<br>収納時／W54×D18×H110cm | 7.1Kg | 約100kg | 天然木 |

作業環境管理

折りたたみ収納

## ゆったりくつろげる ラウンジチェア

肘掛け部分を曲げることで  
ゆったりした座り心地！



HO-537A ☆

### ディレクターズチェア

●チェア用パラソル(HO-730)が  
取付けられます。

| サイズ                                    | 重量    | 耐荷重   | 材質                                                |
|----------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------------------|
| 使用時／W82×D51×H80cm<br>収納時／W84×D14×H14cm | 2.3kg | 約80kg | 構造部材／鉄(エポキシ樹脂塗装)<br>張り材／ポリエステル<br>クッション材／ウレタンフォーム |

作業環境管理

カップホルダー付


キャリーバッグ付

一人掛け

チェア用パラソル対応

## 軽量ながら しっかりした作り

木製の肘掛けがうれしい！



ワンタッチで折りたたため、  
持ち運びも楽に行えます。



HO-530 ☆

### アルミ背付きチェア

●チェア用パラソル(HO-730)が  
取付けられます。

| サイズ                                         | 重量   | 耐荷重                | 材質                                                |
|---------------------------------------------|------|--------------------|---------------------------------------------------|
| 使用時／W104×D56×H66.5cm<br>収納時／W104×D64×H8.5cm | 約4kg | 約140kg<br>(片側70kg) | 構造部材／アルミニウム(表面アルマイト加工)<br>張り材／ポリエステル<br>ひじ掛け部／天然木 |

作業環境管理

折りたたみ収納

二人掛け

チェア用パラソル対応





## 棚モックには2kgまでOK 機能性抜群のラウンジチェア

作業環境管理

カップホルダー付

キャリーバッグ付

一人掛け

チェア用パラソル対応



便利な棚モック付!



NEW

HO-5925 ☆

### 棚モック付ラウンジチェア

●チェア用パラソル(HO-730)が  
取付けられます。

| サイズ                                    | 重量    | 耐荷重   | 材質                                                |
|----------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------------------|
| 使用時/W82×D51×H80cm<br>収納時/W84×D14×H14cm | 2.3kg | 約80kg | 構造部材/鉄(エポキシ樹脂塗装)<br>張り材/ポリエステル<br>クッション材/ウレタンフォーム |

## 簡易休憩に最適! 手軽に使えるワンポールシート


作業環境管理

高さ3段階調整

ループ付収納袋付



底面に取り付けられている  
収納袋がフックの役割に!



座面高は最大74cmに調整可能

NEW

HO-5926

### エアライト1ポールシート・ハイポジション

| サイズ                                  | 重量   | 耐荷重    | 材質                                           |
|--------------------------------------|------|--------|----------------------------------------------|
| 使用時/W33×D28×H74cm<br>収納時/W32×D8×H8cm | 450g | 約120kg | フレーム/7075超々ジュラルミン、<br>7001アルミ合金<br>生地/ポリエステル |

## セットアップが簡単! フレームと座面が一体化

作業環境管理

転倒防止用フック付

折り畳み式

キャリーバッグ付



頑丈で転倒防止用フック付  
安定感も十分!



HO-5921 ☆

### 3人用折り畳みベンチ

| サイズ                                     | 重量    | 耐荷重    | 材質                     |
|-----------------------------------------|-------|--------|------------------------|
| 使用時/W141×D36×H35cm<br>収納時/W70×D16×H12cm | 5.2kg | 約240kg | フレーム/スチール<br>生地/ポリエステル |

## 張りが強く、 心地良い寝心地

作業環境管理

折り畳み式

キャリーバッグ付

●ベッド裏にはキャリーバックや  
小物が収納できるメッシュポ  
ケットを装備しています。

フレームは丈夫で軽いアルミを採用!



ベッド裏面(タオル別売)



HO-539 ☆

### アルミキャンピングベッド

| サイズ                                     | 重量    | 耐荷重   | 材質                                                             |
|-----------------------------------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------|
| 使用時/W192×D72×H42cm<br>収納時/W98×D18×H12cm | 5.0kg | 約80kg | シート・キャリーバック/ポリエステル<br>フレーム/アルミニウム(アルマイト加工)<br>ジョイント金具/鉄(亜鉛メッキ) |





## 普段はベンチ、 急病人・負傷者の発生時には“担架”として活躍！

異常時の措置

緊急時は担架に

座面取外し式



ロック機構

誤って座面が外れないように  
ロックが付いています。



運びやすい持ち手

持ち手と地面が干渉しません。



本体に使用法表示

脚側面に操作方法を表示。

安定感抜群！



(裏面)

担架として使用する際には、  
ベルトで要救助者を固定可能！



担架使用例

HO-528 ☆3

### レスキューボードベンチ


| サイズ                                        | 重量                         | 耐荷重             | 材質                        |
|--------------------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|
| ベンチ時／W178×D46×H38cm<br>担架時／W178×D43×H8.1cm | ベンチ時／約22.5kg<br>担架時／約7.5kg | 約100kg<br>(担架時) | 座面／ポリエチレン<br>脚／スチール(粉体塗装) |

## 担架としても、ベンチとしても。 持ち手・キャスター付で、搬送もラクラク

異常時の措置


緊急時は担架に

脚部折り畳み式



素早く「担架」に変身

脚部のユニットを持ち上げながら、ゆっくり手前に倒すと、担架の持ち手に早変わりします。



滑りにくい持ち手

グリップ性抜群の持ち手で安全に  
運搬できます。

ベンチから  
担架への変身が  
ワンタッチで  
行えます！



(裏面)

HO-579 ☆3


### レスキューベンチ

| サイズ                                             | 重量    | 耐荷重             | 材質                             |
|-------------------------------------------------|-------|-----------------|--------------------------------|
| ベンチ時／W180.5×D46.5×H40cm<br>担架時／W209×D46.5×H19cm | 約17kg | 約100kg<br>(担架時) | 座面／硬質塩化ビニール<br>脚／スチールパイプ(粉体塗装) |

## 休憩時の臥床に！ 優れた保温性とクッション性で 地面の凸凹や冷気をシャットアウト

作業環境管理


折り畳み式



### 優れた保温性とクッション性

表面を波形にすることにより、凹部に暖かい空気の層が  
でき、保温性に優れます。また、平面状のマットに比べ、  
厚みが増すためクッション性が高く、凸凹地面の悩みを  
解消します。

硬いベンチも  
ふかふか！



ベンチのクッションとして 折り畳んで枕として

座っても痛くない20mm厚のEVA！  
半分に折ってクッションマットにしたり、  
ヘッド部を折り畳んで枕にしたりと汎用性も抜群！

HO-580

### EVAフォームマット

| 使用サイズ       | 重量   | 材質             |
|-------------|------|----------------|
| 182×56×2cm厚 | 270g | 発泡ポリエチレン、EVA樹脂 |






## バルブを開けるだけでマットが膨らむ！ 厚さ2.5cmのウレタンフォームで快適な寝心地！

作業環境管理

収納バッグ付

クッション材には収縮性の高いウレタンフォーム使用

生地にはポリエステルを使用し、  
PVC加工で強度と防水性を確保！



バルブを開けるだけで  
使用可能。



HO-5922

### インフレーションマット

| 使用サイズ         | 重量   | 材質                             |
|---------------|------|--------------------------------|
| 188×58×2.5cm厚 | 900g | 表地／ポリエステル(PVC加工) 内材／ポリウレタンフォーム |

## 災害時には避難用マットにも！ 電源・ポンプが不要な軽量エアーマット

作業環境管理

ポンプ内蔵式

収納バッグ付

約2～3分で膨らむ！  
(排気は約1～2分)



耐荷重約200kg

NEW

HO-5923

### ポンプインエアーマット

| 使用サイズ       | 重量   | 材質                                                                         |
|-------------|------|----------------------------------------------------------------------------|
| 182×50×8cm厚 | 670g | 本体／ポリエステル 内面／ポリウレタン 吸気弁／ポリウレタン、ステンレス<br>排気弁／ポリウレタン、ABS ポンプ／ウレタン 収納袋／ポリエステル |

## 気泡がはじける、 衝撃波で汚れを落とす！ お手入れしにくい汚れをサッと洗淨

洗淨力調整2段階

洗淨時間調整5段階

ゴースルや工具など使いどころ満載！

タンク容量：約1,600ml  
タンクサイズ：W215×D120×H69mm



NEW

HO-908 ☆

●洗淨力は2段階調整(強・弱)です。

●洗淨時間は5段階調整(90秒・180秒・280秒・380秒・480秒)です。

### 超音波洗淨器

| サイズ              | 重量    | 材質                               |
|------------------|-------|----------------------------------|
| W258×D164×H162mm | 1.5kg | 本体外装／ABS樹脂 タンク／ステンレス<br>フタ／ABS樹脂 |

## 手軽に浴びれる ハンディバッグシャワー

作業環境管理

防水

最大9Lの水が入り、  
約5分間のシャワーが可能！



未使用時は  
濡れた衣服を入れる  
防水バッグにも！

HO-5915

### エアライトシャワー

| 使用サイズ            | 重量   | 材質     |
|------------------|------|--------|
| W180×D180×H620mm | 150g | ポリエステル |





## お持ちのテントに超スピード装着！ 今すぐ使える水道直結ミスト

1分間に約43.8mℓ！  
霧が細かい省エネミスト！



NEW  
HO-967

### ウォーターミスト テント用

| 重量   | 材質         | セット内容                                                                            |
|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 570g | ホース/ポリエチレン | 蛇口キット、分岐蛇口、ホース(10m)、ミストホース(7.5m・ミストノズル×4)、自在クリップ×4、予備(ミストノズル×1、自在クリップ×1、結束バンド5本) |

OPTION




水の流れを止められる  
ミストスイッチ付属

NEW  
HO-968

ウォーターミスト用  
延長ホース20mセット  
ホース長：20m  
付属品：ミストスイッチ

便利な分岐蛇口付き！



## クールスポットを自在にする タンク式ミストユニット

ハンドル付きなので  
設置場所まで引いて移動できます！




テントは別売▶P.23

HO-952 ☆ 3

### クイックミスト

| サイズ                       | 重量  | 容量  | ポンプ出力 | 材質                       | セット内容                                                                |
|---------------------------|-----|-----|-------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 250×400×550mmH(ポンプユニット含む) | 4kg | 20ℓ | 45W   | タンク/ポリエチレン<br>カバー/シリコンゴム | タンク、ポンプユニット(漏水センサー付)、ノズルセット×6個、<br>送水チューブ(10m)、結束バンド×10本、プラグ×2個、ソケット |

満水時の噴霧時間  
約2時間



## 老舗ノズルメーカー製造の安心品質！

1ノズルあたり噴霧量40mℓ/分  
一時間使用しても約1円(ノズル3つの場合)



HO-856

### ミストDIY 3ノズル

製造：新倉工業株式会社

OPTION

追加ノズルを  
最大30本連結可能！




45cm  
ミストを延長


HO-8561

ミスト追加ノズル  
サイズ：0.45m

合わせて  
欲しい！



※取付けは、番線または、付属の結束バンド等をご利用ください。  
※吐水環境により十分なミスト噴射が出来ない場合があります。



| サイズ   | 重量   | 材質                                   | 付属品                       |
|-------|------|--------------------------------------|---------------------------|
| 6.35m | 400g | ノズル/PP チーズ/PE チューブ/ナイロン コネクター/プラスチック | ケーブルバンド×5本<br>ケーブルクリップ×5個 |





## 2流体ノズル超微細！ 濡れないミストで工場内の温湿度管理

ノズルごとの  
細かい調整が可能！




NEW  
HO-965 7

頭上型エヴァポ・クーラー（ノズル3個）

| サイズ       | 重量   | セット内容                            |
|-----------|------|----------------------------------|
| 全長約5400mm | 約1kg | ノズル、水チューブ、エアチューブ、継手、ミストコントロールバルブ |

●工場のコンプレッサーエアおよび水道水を直結して使用します。



作業環境管理

WBGT 値の低減

圧縮空気接続用

水道直結タイプ

## 濡れないミストシステムを構築！ 噴霧量自在で湿度調整 & 静電気対策も！

作業環境管理

WBGT 値の低減

圧縮空気接続用


水道直結タイプ



HO-960 ☆ 3

クールミストLine3台連結セット

| 材質                  | 重量   | セット内容                                                                                                         |
|---------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 本体/ステンレス<br>アーム/メッキ | 約4kg | ウレタンチューブ(20m)×2本、フレキシブルアーム(45cm)×3本、エアレギュレーター×1個、ボールバルブ×1個、配管部材一式、水減圧弁×1個、水フィルター×1個、ワンタッチチーズ×4個、ワンタッチストレート×2個 |



## 最大10個の噴射口を場所に合わせて設置できる、 水道直結の15m

作業環境管理

WBGT 値の低減


水道直結タイプ



HO-956

ミストdeクールシャワー 15m

| サイズ        | 材質                                                                                                                                              | 重量   | セット内容                                                                                                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| チューブ全長約15m | チューブ/ポリエチレン 蛇口ニップル/ABS樹脂、ステンレス<br>蛇口用コネクター/ABS樹脂、ポリプロピレン<br>ミストノズル・L型コネクター・蛇口用チューブコネクター/ポリアセタール、ABS樹脂<br>水抜きコネクター/ポリアセタール、ABS樹脂、真鍮 エンドパーツ/ABS樹脂 | 900g | 専用チューブ(15m)、ミストノズル×10個、末端用キャップ×1個、蛇口ニップル×1個、蛇口用コネクター×1個、チューブコネクター×1個、水抜きコネクター×1個、L型コネクター×1個、チューブ固定具×15個、釘×15本、コンクリートプラグ×15個、結束バンド×15本、チューブカッター×1個 |



※取付けは、番線または、付属の結束バンド等をご利用ください。  
※吐水環境により十分なミスト噴射が出来ない場合があります。





## 7つの噴射口から細かいミストを放出！ ビッグな割に、軽くて移動もラクラク


作業環境管理

WBGT 値の低減

水道直結タイプ



- 7つの噴射口からわずか5μmの細かなミストを放出。
- スタンドタイプなので移動も楽に行なえます。



スタンドまでのホースは別売です(適合ホース内径12~15mm)



組立時間は約10分！

HO-957 ☆

### ミストdeクールシャワー ビッグタイプ

| サイズ                                                | 重量     | 材質                     |
|----------------------------------------------------|--------|------------------------|
| 92cm(三脚間隔) H92.5~143cm(1段使用時)<br>H156~207cm(2段使用時) | 約2.1kg | アルミ、スチール、ABS樹脂、真鍮、天然ゴム |

## 欲しいところにミストが届く 手軽なスタンドタイプ！


作業環境管理

WBGT 値の低減

水道直結タイプ



- 5つの噴射口からわずか5μmの細かなミストを放出。
- スタンドタイプなので移動も楽に行なえます。



スタンドまでのホースは別売です(適合ホース内径12~15mm)

幅広バーから直列噴射。  
高さの調節も自在で快適度抜群！

HO-958 ☆

### ミストdeクールシャワー

| サイズ                                              | 重量     | 材質                     |
|--------------------------------------------------|--------|------------------------|
| 63cm(三脚間隔) H94~114cm(1段使用時)<br>H160~180cm(2段使用時) | 約1.5kg | アルミ、スチール、ABS樹脂、真鍮、天然ゴム |

## ぐるぐる 自在！

作業環境管理

WBGT 値の低減

水道直結タイプ

くるっと巻いて  
地面に置けば  
自立も可能！



HO-962

### ミストdeクールシャワー フレキシブル

| サイズ  | 重量   | 材質             |
|------|------|----------------|
| 全長2m | 300g | EVA樹脂、ABS樹脂、真鍮 |

## 20ミクロンの微細ミストでオペレーターの環境を改善！

作業環境管理

WBGT 値の低減

風速3段階

フォークリフト、小型建機等、  
12Vバッテリー搭載の  
建機に使えます！

調節可能なミストで  
最大7℃の冷却効果！



- 電動フォークリフトのバッテリーに直接  
つなぐ場合、事前にフォークリフトの販売店・  
リース会社に問題ないかご確認ください。
- 電動フォークにつなげる場合は、別途  
DC-DCコンバーターが必要になるケースが  
あります。

HO-963 ☆ 3

### フォークリフト用ミストクーラー

| サイズ              | 重量    | 材質   | 電源       | セット内容                                           |
|------------------|-------|------|----------|-------------------------------------------------|
| W220×D160×H165mm | 2.4kg | 樹脂、鉄 | 12Vバッテリー | 本体、ノズル付きファンx2、リモコン、チューブ、電源ケーブル、ブラケット、固定ベルト、ヒューズ |



ノズル付きファン  
(緩衝スポンジ付)



ペットボトルに入れた水が2ヶ所の  
ノズル付きファンから噴霧されます。  
※ペットボトルは別途ご用意ください。



本体と  
水入りペットボトル





## 水道直結キットも標準装備

ハンドル付で移動もラクラク

●ノズルを使用しないので、水あかによる目詰まりがありません。

| 風速切替スイッチ                 | 50Hz                     | 60Hz      |
|--------------------------|--------------------------|-----------|
| 1(弱)                     | 1310 約102                | 1240 約95  |
| 2(中)                     | 1340 約110                | 1460 約123 |
| 3(強)                     | 1380 約120                | 1550 約135 |
| 噴霧量                      | 2.8ℓ/時                   | 4.6ℓ/時    |
| 消費電力                     | 250W                     |           |
| 回転数 (min <sup>-1</sup> ) | 風量 (m <sup>3</sup> /min) |           |

HO-3811 ☆ 3

ミストファン

| サイズ             | 重量   | 容量   | 材質             |
|-----------------|------|------|----------------|
| 640×680×1500mmH | 27kg | 約20ℓ | ABS樹脂、アルミ、スチール |

作業環境管理

WBGT 値の低減

ノズルのない遠心分離式

水道・タンク兼用

風量3段階

左右自動首振60°

キャスター付

アース付

## 30ℓの大容量ミスト

タンクのみ外して給水ラクラク!

●ハンドル付のタンクで移動も簡単。  
●ノズルを使用しないので、水あかによる目詰まりがありません。

| 羽径   | 450mm                                     |
|------|-------------------------------------------|
| ホース  | 本体約2.4m、タンク約5.0m                          |
| 周波数  | 50Hz 60Hz                                 |
| 消費電力 | 90W 118W                                  |
| 風速   | 268m/分 305m/分                             |
| 風量   | 141m <sup>3</sup> /分 161m <sup>3</sup> /分 |
| 噴霧量  | 3.6ℓ/時 6.0ℓ/時                             |
| 騒音値  | 66dB 70dB                                 |

HO-954 ☆ 3

遠心式ミストファン

| サイズ                                                 | 重量     | 容量  | 材質                               |
|-----------------------------------------------------|--------|-----|----------------------------------|
| 本体 / 1150×1000×1345～1510mmH<br>タンク / 395×435×735mmH | 20.9kg | 30ℓ | 本体/スチール<br>羽根/アルミ<br>タンク/ポリプロピレン |

作業環境管理

WBGT 値の低減

ノズルのない遠心分離式

水道・タンク兼用

風量3段階

左右自動首振75°

アース付

## 電源コードも水道ホースも必要なし!

軽量・小型で持運びもラクラク

風速【強】のセッティングで最大6時間使用可能

⚠ ミストは比較的粗く、濡れます。  
タンクは付属していません。



HO-951 ☆

コードレス ミストファン

| サイズ              | 重量    | 材質    | 付属品           |
|------------------|-------|-------|---------------|
| W330×D330×H400mm | 2.7kg | ABS樹脂 | リチウムイオン電池、充電器 |

水道ホースを接続して長時間ミスト噴霧が可能!



水吸込みチューブをタンクに差込めばホースレスに!



直径30cm以下のバケツ等をご用意ください。

OPTION



NEW  
HO-9510

コードレスミストファン用バッテリー  
サイズ: W135×D80×H110mm  
重量: 740g

## 直射の厳しい屋外作業もこれで安心! 20ミクロンの濡れない微細ミストで快適冷却

2ℓペットボトルに入れた水がノズル付きファンから噴霧されます。  
※ペットボトルは別途ご用意ください。



NEW  
HO-964 ☆ 5

ポータブル・ミストクーラー


| サイズ              | 重量   | 材質   | 電源                                                        | セット内容                     |
|------------------|------|------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| W470×D310×H350mm | 約6kg | 樹脂、鉄 | 12Vシガーソケット<br>※電源タイプはシガーソケットタイプです。その他の電源接続をご希望の方はご相談ください。 | ミスト発生装置、ノズル付きファン、リモコン、バッグ |

ペットボトルはここにセット!

OPTION



HO-577  
コンパクト三脚



組合せイメージ

作業環境管理

WBGT 値の低減

三脚対応 (HO-577)

風速3段階





# 自在クリップで付け替えも超簡単！ いつもの工場扇が温湿度コントローラーに

作業環境管理

工場扇取付専用

水道直結タイプ

(組合せ例)



工場扇は別売 ▶P.38



自在クリップで  
工場扇に固定！


工場扇と組合わせて、  
手軽にミスト環境が作れます。

工場扇の使い方が  
より一層広がります！



1ノズルあたり  
噴霧量43.8ml/分

便利な分岐蛇口付き！



NEW

HO-966

ウォーターミスト 工場扇用

| ホース長 | 重量   | セット内容                                                               |
|------|------|---------------------------------------------------------------------|
| 10m  | 570g | 蛇口キット、分岐蛇口、ホース(10m)、ミストリング(ミストノズル×3)、自在クリップ×4、予備(ミストノズル×1、自在クリップ×1) |

OPTION



水の流れを止められる  
ミストスイッチ付属

NEW  
HO-968

ウォーターミスト用  
延長ホース20mセット  
ホース長：20m  
付属品：ミストスイッチ

# 水道・タンク、どちらも対応！ さまざまなシーンで活躍する頼もしいキット！

作業環境管理

WBGT 値の低減

工場扇取付専用

水道・タンク兼用

(組合せ例)



使用例

工場扇は別売 ▶P.38

工場扇と組合わせて、  
手軽にミスト環境が作れます。

工場扇の使い方がより一層広がります！

|      |           |
|------|-----------|
| ノズル  | 6個        |
| 噴霧量  | 約10.8ℓ/時  |
| 噴霧圧力 | 1.3Mpa    |
| 周波数  | 50Hz 60Hz |
| 消費電力 | 20W 22W   |

※水道からの給水には内径15mmの  
ホースをご用意ください。  
※タンクからの給水には別途タンクを  
をご用意ください。



HO-955 ☆ 3

ミストキット

| 本体サイズ         | 重量   | 本体材質  | 電源コード長さ | セット内容                                                                    |
|---------------|------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| 285×165×175mm | 約4kg | ステンレス | 約2.4m   | 本体、噴霧ノズル、吐水チューブ、チューブ継手、エア抜きバルブチューブ、自給用給水ホース、竹の子継手、ホースバンド、フィルターパッキン、結束バンド |





## 定番・人気の 工場扇

作業環境管理

WBGT 値の低減

三脚タイプ

モーター自動遮断装置付

風量3段階

左右自動首振80°

- 風向は首振り、上下、高低の調整が可能です。
- 高温でも使用できます。(周囲温度50℃)

|      |                 |
|------|-----------------|
| ファン径 | 450mm           |
| 電圧   | 100V            |
| 首振角度 | 80°             |
| コード長 | 2.4m            |
| 周波数  | 50Hz 60Hz       |
| 消費電力 | 114W 123W       |
| 最大風速 | 240m/分 277m/分   |
| 最大風量 | 120m³/分 139m³/分 |

HO-50B ☆

工場扇 (三脚スタンド式)

| サイズ                 | 重量    | 材質             |
|---------------------|-------|----------------|
| 835×723×1300mmH(最長) | 6.2kg | 本体/鉄 羽根/プラスチック |

## デザイン性に富んだ アルミ扇

作業環境管理

WBGT 値の低減

三脚タイプ

モーター自動遮断装置付

風量3段階

左右自動首振90°

アース付

- 羽根は丈夫で美しいアルミ製。

|      |                 |
|------|-----------------|
| ファン径 | 440mm           |
| 電圧   | 100V            |
| 首振角度 | 90°             |
| コード長 | 1.6m            |
| 周波数  | 50Hz 60Hz       |
| 消費電力 | 102W 138W       |
| 最大風速 | 305m/分 333m/分   |
| 最大風量 | 124m³/分 138m³/分 |

HO-1171 ☆

全閉式工場扇アルミ羽根

| サイズ                  | 重量    | 材質          |
|----------------------|-------|-------------|
| 865×748×1110~1258mmH | 7.5kg | 本体/鉄 羽根/アルミ |

## 壁や柱に 取付可能

作業環境管理

WBGT 値の低減

壁掛けタイプ

モーター自動遮断装置付

風量3段階

左右自動首振80°

- 風向は首振り、上下、高低の調整が可能です。
- 高温でも使用できます。(周囲温度50℃)

|      |                 |
|------|-----------------|
| ファン径 | 450mm           |
| 電圧   | 100V            |
| 首振角度 | 80°             |
| コード長 | 2.4m            |
| 高さ   | 58cm            |
| 周波数  | 50Hz 60Hz       |
| 消費電力 | 114W 123W       |
| 最大風速 | 240m/分 277m/分   |
| 最大風量 | 120m³/分 139m³/分 |

HO-500 ☆

工場扇 (壁掛型)

| サイズ            | 重量    | 材質             |
|----------------|-------|----------------|
| 580×500×280mm厚 | 4.9kg | 本体/鉄 羽根/プラスチック |

## 移動しやすい キャスタータイプ

作業環境管理

WBGT 値の低減

床置きキャスタータイプ

モーター自動遮断装置付

風量3段階

左右自動首振80°

- 高温でも使用できます(周囲温度50℃)。
- 風向は首振り、上下15°の調整が可能です。

|      |                 |
|------|-----------------|
| ファン径 | 450mm           |
| 電圧   | 100V            |
| 首振角度 | 80°             |
| コード長 | 5m              |
| 高さ   | 67cm(把手込み81cm)  |
| 周波数  | 50Hz 60Hz       |
| 消費電力 | 114W 123W       |
| 最大風速 | 240m/分 277m/分   |
| 最大風量 | 120m³/分 139m³/分 |

HO-103 ☆

工場扇 (床置きキャスター式)

| サイズ            | 重量    | 材質             |
|----------------|-------|----------------|
| 510×510×810mmH | 7.3kg | 本体/鉄 羽根/プラスチック |

## 設置が自在。かつ、 狙った遠方にしっかり届く

作業環境管理

WBGT 値の低減

床置きタイプ

モーター自動遮断装置付

風量3段階

左右自動首振75°

前カバー  
装着

スパイラル形状の前カバーを装着する事で、サーキュレーターの様な直進性の風を実現。より遠くへ風が届くようになります。

|      |                 |
|------|-----------------|
| ファン径 | 435mm           |
| 電圧   | 100V            |
| 首振角度 | 75°             |
| コード長 | 1.8m            |
| 高さ   | 60cm            |
| 周波数  | 50Hz 60Hz       |
| 消費電力 | 80W 95W         |
| 最大風量 | 107m³/分 118m³/分 |

HO-556 ☆

工業扇 (据え置き型)

| サイズ            | 重量    | 材質             |
|----------------|-------|----------------|
| 480×310×600mmH | 4.3kg | 本体/鉄 羽根/プラスチック |

風速20%  
アップ!

## OPTION

工場扇にスポツと被せるだけ  
不慮の事故をシンプルに防ぐ



45cm羽根の  
工場扇に!



NEW  
HO-1170

工場扇用安全カバー・45  
サイズ: W187×D180×H10mm  
材質: ナイロン  
重量: 350g





## ファン径60cmの 大型工場扇

風量国内最大級！

|      |                     |
|------|---------------------|
| ファン径 | 600mm               |
| 電圧   | 100V                |
| 首振角度 | 70°                 |
| コード長 | 2.8m                |
|      | 密閉式 開放式             |
| 周波数  | 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz |
| 消費電力 | 153W 214W 153W 207W |
| 最大風量 | 390m³/分 500m³/分     |

**HO-1173** ☆ (開放式)

**HO-1172** ☆ (防塵密閉式)

### 大型アルミ工場扇

| サイズ                    | 重量     | 材質          |
|------------------------|--------|-------------|
| W810×D695×H1270～1410mm | 12.5kg | 本体/鉄 羽根/アルミ |

作業環境管理

WBGT 値の低減


三脚タイプ

モーター自動遮断装置付

風量3段階

左右自動首振70°

アース付



アースピンが倒れるので、  
どちらのコンセントにも  
対応できます。

## デカイ！ ファン径100cmの 巨大ファン

移動に便利な  
キャスター付！

|      |           |
|------|-----------|
| ファン径 | 1000mm    |
| 電圧   | 100V      |
| コード長 | 約2.4m     |
| 周波数  | 50Hz/60Hz |

**HO-605** ☆ 3

### ビッグファン

| サイズ                | 重量     | 材質             |
|--------------------|--------|----------------|
| W1130×D370×H1250mm | 38.5kg | 本体/スチール 羽根/アルミ |

作業環境管理

WBGT 値の低減

床置きキャスタータイプ

モーター自動遮断装置付

アース付



## 電源が取れない屋外に最適！ 充電式DCモーター扇風機

2500mAhの  
リチウムイオンバッテリーを  
6つ搭載！

|         |          |
|---------|----------|
| バッテリー容量 | 15000mAh |
| 使用時間    | 2～10時間   |
| 充電時間    | 2.5～3時間  |

**NEW**  
**HO-1174** ☆

### 16インチ充電式DCモーター扇風機

| サイズ              | 重量    | 材質                | 付属品                   |
|------------------|-------|-------------------|-----------------------|
| W520×D210×H465mm | 3.9kg | 本体/スチール<br>羽根/アルミ | 角度調整ノブ×2、<br>充電アダプタ×1 |

作業環境管理

WBGT 値の低減

DCモーター

充電式



## 小型なのに強風量！ 別売の電池パックでポータブルに

風速調整2段階  
(強・弱)



タイマー3段階  
(1・2・4時間)

**NEW**  
**HO-1175** ☆

### 充電式ファン

| サイズ              | 重量    | 材質    | 付属品           |
|------------------|-------|-------|---------------|
| W310×D124×H510mm | 1.9kg | ABS樹脂 | ACアダプター(1.5m) |

作業環境管理

WBGT 値の低減

切タイマー機能

風速調整2段階

タイマー3段階

**OPTION**

|         |                    |
|---------|--------------------|
| バッテリー容量 | 5000mAh            |
| 使用時間    | 強 約160分<br>弱 約360分 |



**NEW** コードレス化

**HO-1176**

充電式ファン用  
電池パック・充電器セット  
重 量：約1.2kg

## 強い風を遠くまで！ 大風量の3Dランダム送風

30畳まで対応

●より強力で静音性も高まった  
DCジェットサーキュレーターです。

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 電圧   | 100V                            |
| 首振角度 | 左右自動/約60°・90°・120°<br>上下自動/約45° |
| コード長 | 約1.4m                           |
| 周波数  | 50Hz/60Hz                       |



リモコン付



使いやすい操作パネル

**NEW**  
**HO-610** ☆ 3

### サーキュレーターアイ DC JET

| サイズ              | 重量    | 材質    |
|------------------|-------|-------|
| W260×D260×H362mm | 1.9kg | ABS樹脂 |

作業環境管理

WBGT 値の低減

DCモーター

切タイマー機能

リズム風

風量10段階

上下自動首振45°

左右自動首振120°

## コンパクトなのに パワフル送風

18畳まで対応

スパイラルグリル採用で  
到達距離は25m！

|      |                        |
|------|------------------------|
| 電圧   | 100V                   |
| 首振角度 | 左右自動/約90°<br>上下自動/約72° |
| コード長 | 約1.4m                  |
| 周波数  | 50Hz/60Hz              |



リモコン付



使いやすい操作パネル

**HO-606** ☆

### 強力小型サーキュレーター

| サイズ              | 重量  | 材質            |
|------------------|-----|---------------|
| W245×D235×H330mm | 2kg | ABS樹脂、ポリプロピレン |

作業環境管理

WBGT 値の低減

DCモーター

切タイマー機能

リズム風

風量5段階

上下自動首振72°

左右自動首振90°





## 7枚羽根で、ムラを抑えたソフトな風！

長時間でも疲れにくく、  
カラダを冷やしすぎない  
超微風モード搭載！

|      |                      |
|------|----------------------|
| ファン径 | 300mm                |
| 電圧   | 100V                 |
| 首振角度 | 左右自動/約75°<br>上下/約36° |
| コード長 | 約1.5m                |
| 周波数  | 50Hz/60Hz            |

- やさしさとパワフルさを兼ね備えたリモコンリビング扇です。
- エネルギー効率が良いDCモーターを採用しているので、節電できます。
- 眠りにやさしい静音タイプです。

HO-5571 ☆

### リビング扇 (7枚羽根)

| サイズ                | 重量    | 消費電力 | 材質              |
|--------------------|-------|------|-----------------|
| 355×365×680～860mmH | 2.9kg | 16W  | ABS樹脂、AS樹脂、スチール |

作業環境管理

WBGT 値の低減

DCモーター

入/切タイマー機能

リズム風

風量4段階

左右自動首振75°



リモコンホルダーで  
本体に装着できます。

※付属のリモコン用電池 (CR2025) は  
動作確認済みです。

## 自由を手元に引き寄せる フレキシブルな軽量首掛けファン

アームは最大180度  
お好みの方向に！

フル充電で最大7時間  
連続使用可能！

NEW  
HO-875

### ダブルファン ハンズフリー

| サイズ             | 重量   | 材質    | 付属品              |
|-----------------|------|-------|------------------|
| W190×D40×H290mm | 225g | ABS樹脂 | USBケーブル、<br>ヘアゴム |

作業環境管理

WBGT 値の低減

風量3段階

USB充電対応



## 卓上使用もOK！ ミストも出せるハンディ扇風機

風量は3段階切替！

便利な  
スマホスタンド付き！

NEW  
HO-870

### 携帯型ミストファン

| サイズ             | 重量   | 材質                         | 付属品              |
|-----------------|------|----------------------------|------------------|
| W118×D45×H215mm | 180g | ABS樹脂、ポリプロピレン、<br>ポリカーボネイト | USBケーブル、<br>スポンジ |

作業環境管理

WBGT 値の低減

風量3段階

USB充電対応



## 2重反転ファンを採用した 大風量のモバイルファン

付属スタンドで  
デスクトップファンとしても  
使用可能！



HO-873

### シルキーウインドモバイル2

| サイズ            | 重量   | 材質         |
|----------------|------|------------|
| W85×D35×H177mm | 120g | ABS樹脂、PP樹脂 |

作業環境管理

WBGT 値の低減

リズム風

風量5段階

USB充電対応



## 小型ながら 驚きの風量

コンセントから充電できる  
USB/ACアダプター付！

- 最大9時間使用できます。



HO-872

### 携帯扇風機

| サイズ             | 重量   | 材質    |
|-----------------|------|-------|
| W105×D42×H215mm | 173g | ABS樹脂 |

作業環境管理

WBGT 値の低減

風量3段階

USB充電対応

コンセント充電対応



## 耳もとへ抜ける 風が心地いい！

顔に汗をかきにくいのも  
うれしい！

- 最大連続稼働は約30時間です。
- 角度2段階調節可能なスタンド付で、卓上に立てても使えます。
- ストラップは長さ調節可能で、負荷がかかると外れる安全アジャストメント付。
- 安定用補助クリップで、身体の前での揺れ動きを防げます。



HO-871

### マイファンモバイル

| サイズ              | 重量   | 電源            | 材質    |
|------------------|------|---------------|-------|
| W90×D36×H111.5mm | 158g | 単3形電池×2本 (別売) | ABS樹脂 |

作業環境管理

WBGT 値の低減

風量2段階



## 携帯しやすい 折り畳みうちわ

※カラーは選べません。  
ご注意ください。

ねじってためれば  
ポケットサイズ！



HO-410

### たためるうちわ

| 使用サイズ                 | 材質                   |
|-----------------------|----------------------|
| 200mmφ<br>(収納時/85mmφ) | 不織布、スチール、<br>ポリプロピレン |






## 欲しいところに冷却送風！ 別売のバッテリーユニットで どこでも冷え冷え！

便利なUSB端子×2付き！

●ドレンの満水を検知します(バッテリーユニット装着時)。

操作しやすい  
タッチパネル



| 定格電圧   |    | AC100V  |       |       |       |
|--------|----|---------|-------|-------|-------|
| 周波数    |    | 50Hz    |       | 60Hz  |       |
| 定格電流   | 送風 | 0.13A   | 0.11A | 0.13A | 0.11A |
|        | 冷風 | 1.47A   | 1.45A | 1.47A | 1.42A |
| 消費電力   | 送風 | 12.4W   | 10W   | 12.5W | 10W   |
|        | 冷風 | 146W    | 143W  | 147W  | 143W  |
| 冷房能力   |    | 0.32kW  |       |       |       |
| 使用環境温度 |    | 15℃～40℃ |       |       |       |

NEW

HO-657 ☆ 3

### ポータブルスポットクーラー

| サイズ              | 重量   | 付属品                 | 冷媒    |
|------------------|------|---------------------|-------|
| W540×D370×H400mm | 約6kg | 冷風ダクト、排熱ダクト、ACアダプター | R134a |

OPTION

ポータブルスポットクーラーの  
下部に装着して  
コードレス化



NEW

HO-658 ☆ 3

バッテリーユニット(ドレンタンク付)  
サイズ: W160×D435×H95mm  
重量: 3.5kg  
定格電圧: DC24V  
充電時間: 5.5時間  
DC運転時間: (強) 6時間

## 排熱ダクト付きで 冷気をキープ

- 全閉型ファンモーター採用
- 冷風ダクトは可動範囲内で自由に曲げることができます。
- 半透明のドレンタンクなので水量が一目でわかります。
- ドレンタンクを取り出すと直接排水も可能です。

| HO-6031 (単相100V) |             |
|------------------|-------------|
| 電圧               | 単相100V      |
| 周波数              | 50Hz 60Hz   |
| 冷房能力             | 2.2kW 2.7kW |
| 消費電力             | 840W 1040W  |
| 電流               | 9.4A 10.4A  |
| 圧縮機              | オーバードリリー    |
| 冷媒               | R410A       |
| 冷媒封入量            | 460g        |


HO-6031 (単相100V) ☆ 3

| HO-6041 (三相200V) |             |
|------------------|-------------|
| 電圧               | 三相200V      |
| 周波数              | 50Hz 60Hz   |
| 冷房能力             | 2.2kW 2.7kW |
| 消費電力             | 890W 1160W  |
| 電流               | 3.6A 4.4A   |
| 圧縮機              | オーバードリリー    |
| 冷媒               | R410A       |
| 冷媒封入量            | 520g        |

HO-6041 (三相200V) ☆ 3

### スポットエアコン

| サイズ                       | 重量   | 冷媒                |
|---------------------------|------|-------------------|
| W390×D430×H860mm (ダクト含まず) | 40kg | 代替フロン HFC (R410A) |



ドレンタンク  
容量5ℓ

## 冷房/送風の切替が可能

- 全閉型ファンモーター採用
- 上、横選べる排気方向
- 満水ストップ機能付き
- オフタイマー機能 (1・2・4時間)
- 冷房から送風に運転切替可能

| 電圧 単相100V |             |
|-----------|-------------|
| 周波数       | 50Hz 60Hz   |
| 冷房能力      | 1.2kW 1.4kW |
| 消費電力      | 480W 590W   |
| 電流        | 5.2A 5.9A   |
| 圧縮機       | オーバードリリー    |
| 冷媒        | R407C       |
| 冷媒封入量     | 340g        |

HO-608 (白) ☆ 3

HO-609 (黒) ☆ 3

### スポットエアコンポータブルタイプ

| サイズ            | 重量    | 冷媒                |
|----------------|-------|-------------------|
| 225×519×675mmH | 約22kg | 代替フロン HFC (R407C) |



ドレンタンク  
容量3ℓ

## 360°回転可能な冷風ダクト

- 異常過熱も検知する安心設計
- 新採用、ワンタッチ着脱リングにより、冷風ダクト用エルボの取り外しが簡単!

| 電圧 単相100V |                     |
|-----------|---------------------|
| 圧縮機       | 全閉型ロータリー (出力0.55kW) |
| ドレンタンク容量  | 3ℓドレン用ポリタンク         |
| 圧縮機保護装置   | オーバードリリー            |
| 電源コード     | 約1.8m               |
| 使用環境      | 25℃～45℃ (対人用)       |
| 周波数       | 50Hz 60Hz           |
| 電流        | 6.7A 6.85A          |
| 消費電力      | 600W 675W           |
| 冷房能力      | 1.7kW 1.8kW         |

※冷房能力及び、電気特性は室温35℃相対湿度60%の条件下で運転した時の値です。

HO-601A ☆ 3

### スポットクーラー

| サイズ                     | 重量    | 冷媒                |
|-------------------------|-------|-------------------|
| 275×475×610mmH (ダクト含まず) | 約23kg | 代替フロン HFC (R407C) |



ドレンタンク  
容量3ℓ





# エアコンよりも優しく、扇風機よりも涼しい 自然に近い風でカラダを冷やす

付属の「冷却パック」を凍らせて  
タンクに入れば、  
もっとひんやりした冷風に！



## 冷風扇の仕組み

背面から吸い込まれた空気が、  
水分を含んだフィルターを通り、熱が奪われます。  
冷やされた空気が、ファンで送風されます。



- 作業環境管理
- WBGT 値の低減
  - モード切替3段階
  - 風量4段階
  - 入/切タイマー機能
  - リモコン付
  - キャスター付

|        |              |
|--------|--------------|
| 電 圧    | AC100V       |
| 周 波 数  | 50Hz 60Hz    |
| 消費電力   | 50W 55W      |
| 水タンク容量 | 約5.5ℓ (4.2ℓ) |
| コード長   | 約2m          |

NEW  
HO-600 ☆ 3

## 冷風扇マイコン式

| サイズ              | 重量     | 付属品          |
|------------------|--------|--------------|
| W298×D282×H752mm | 約7.9kg | リモコン、冷却パック×2 |

# オゾン (O<sub>3</sub>) の"強い酸化力"で 悪臭や細菌を強力排除！

## ■ 臭気のCT値 (目安)

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| レベル4 汚物・生ゴミ臭など    | CT値: 51~100 |
| レベル3 ペット臭など       | CT値: 31~50  |
| レベル2 タバコ臭など       | CT値: 21~30  |
| レベル1 生活臭 (冷蔵庫内など) | CT値: 10~20  |

紫外線 (UV-C) ライトで  
貯水も除菌！

## ■ 消臭・除菌 効果と運転時間 (目安)

| 臭気・ウィルス・細菌 | 使用人数            | 2台使用                 |                       |                        |                      |                         |                     |                       |                         | 22台使用 |   |   |   |   |   |  |  | 除菌率 (%) |
|------------|-----------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-------|---|---|---|---|---|--|--|---------|
|            |                 | トイレ<br>10㎡<br>(4.5畳) | 休憩所<br>26㎡<br>(10.5畳) | 倉庫 (A)<br>50㎡<br>(13畳) | 会議室<br>100㎡<br>(40畳) | 倉庫 (B)<br>150㎡<br>(60畳) | 教室<br>192㎡<br>(76畳) | 体育館<br>888㎡<br>(352畳) | 倉庫 (C)<br>150㎡<br>(60畳) |       |   |   |   |   |   |  |  |         |
| 臭気         | 生活臭             | 10                   | 1時間                   | 2時間                    | 4時間                  | 8時間                     | 6時間                 | 7.5時間                 | 31時間                    | —     | — | — | — | — | — |  |  |         |
|            | 新製インフルエンザ virus | 18                   | 1.5時間                 | 4時間                    | 7時間                  | 7時間                     | 10.5時間              | 13.5時間                | 56時間                    | —     | — | — | — | — | — |  |  |         |
|            | 新製インフルエンザ virus | 60                   | 5時間                   | 12時間                   | 23時間                 | 23時間                    | 34.5時間              | 44.5時間                | 186時間                   | —     | — | — | — | — | — |  |  |         |
|            | ノロウイルス          | 72                   | 5.5時間                 | 14.5時間                 | 28時間                 | 28時間                    | 41.5時間              | 53時間                  | 223時間                   | —     | — | — | — | — | — |  |  |         |
|            | 大腸菌             | 60                   | 5時間                   | 12時間                   | 23時間                 | 23時間                    | 34.5時間              | 44.5時間                | 186時間                   | —     | — | — | — | — | — |  |  |         |
|            | 黄色ブドウ球菌         | 60                   | 5時間                   | 12時間                   | 23時間                 | 23時間                    | 34.5時間              | 44.5時間                | 186時間                   | —     | — | — | — | — | — |  |  |         |
|            | サルモネラ菌          | 24                   | 2時間                   | 5時間                    | 9.5時間                | 9.5時間                   | 14時間                | 18時間                  | 74.5時間                  | —     | — | — | — | — | — |  |  |         |
| ウィルス       | 生活臭             | 10                   | 1時間                   | 2時間                    | 4時間                  | 8時間                     | 6時間                 | 7.5時間                 | 31時間                    | —     | — | — | — | — | — |  |  |         |
|            | 新製インフルエンザ virus | 18                   | 1.5時間                 | 4時間                    | 7時間                  | 7時間                     | 10.5時間              | 13.5時間                | 56時間                    | —     | — | — | — | — | — |  |  |         |
|            | 新製インフルエンザ virus | 60                   | 5時間                   | 12時間                   | 23時間                 | 23時間                    | 34.5時間              | 44.5時間                | 186時間                   | —     | — | — | — | — | — |  |  |         |
|            | ノロウイルス          | 72                   | 5.5時間                 | 14.5時間                 | 28時間                 | 28時間                    | 41.5時間              | 53時間                  | 223時間                   | —     | — | — | — | — | — |  |  |         |
|            | 大腸菌             | 60                   | 5時間                   | 12時間                   | 23時間                 | 23時間                    | 34.5時間              | 44.5時間                | 186時間                   | —     | — | — | — | — | — |  |  |         |
|            | 黄色ブドウ球菌         | 60                   | 5時間                   | 12時間                   | 23時間                 | 23時間                    | 34.5時間              | 44.5時間                | 186時間                   | —     | — | — | — | — | — |  |  |         |
|            | サルモネラ菌          | 24                   | 2時間                   | 5時間                    | 9.5時間                | 9.5時間                   | 14時間                | 18時間                  | 74.5時間                  | —     | — | — | — | — | — |  |  |         |
| 細菌         | 生活臭             | 10                   | 1時間                   | 2時間                    | 4時間                  | 8時間                     | 6時間                 | 7.5時間                 | 31時間                    | —     | — | — | — | — | — |  |  |         |
|            | 新製インフルエンザ virus | 18                   | 1.5時間                 | 4時間                    | 7時間                  | 7時間                     | 10.5時間              | 13.5時間                | 56時間                    | —     | — | — | — | — | — |  |  |         |
|            | 新製インフルエンザ virus | 60                   | 5時間                   | 12時間                   | 23時間                 | 23時間                    | 34.5時間              | 44.5時間                | 186時間                   | —     | — | — | — | — | — |  |  |         |
|            | ノロウイルス          | 72                   | 5.5時間                 | 14.5時間                 | 28時間                 | 28時間                    | 41.5時間              | 53時間                  | 223時間                   | —     | — | — | — | — | — |  |  |         |
|            | 大腸菌             | 60                   | 5時間                   | 12時間                   | 23時間                 | 23時間                    | 34.5時間              | 44.5時間                | 186時間                   | —     | — | — | — | — | — |  |  |         |
|            | 黄色ブドウ球菌         | 60                   | 5時間                   | 12時間                   | 23時間                 | 23時間                    | 34.5時間              | 44.5時間                | 186時間                   | —     | — | — | — | — | — |  |  |         |
|            | サルモネラ菌          | 24                   | 2時間                   | 5時間                    | 9.5時間                | 9.5時間                   | 14時間                | 18時間                  | 74.5時間                  | —     | — | — | — | — | — |  |  |         |

NEW  
HO-659 ☆ 3

## 気化式冷風・加湿機 オゾン

| サイズ              | 重量     | 付属品        |
|------------------|--------|------------|
| W610×D406×H999mm | 17.6kg | キャスター、Oリング |



夏は冷風、冬は加湿で  
送風循環

|        |                |
|--------|----------------|
| 電 圧    | AC100V         |
| 周 波 数  | 50Hz 60Hz      |
| 冷房能力   | 5.4kW 5.8kW    |
| 消費電力   | 強192W 強204W    |
| 水タンク容量 | 約30ℓ           |
| コード長   | 約5m (ボックスプラグ付) |

●本製品は以下の環境で使用した場合、湿度が高まる恐れがあります。  
必ず無人にて使用してください。  
1台あたり50m<sup>3</sup>以内  
※2台使用…100<sup>3</sup>以内。※3台使用…150<sup>3</sup>以内。  
●吹出口から直接オゾン进行を吸わないでください。  
オゾンは濃度が高いと人体に有害な影響を及ぼします。  
オゾンには特有のニオイがあります。オゾン臭を感じたら換気をしてください。

# 工事不要の コンパクトエアコン

- 24時間まで1時間ごとのタイマー設定が可能です。
- 付属の排熱ダクトと窓枠パネルで、排熱を室外に逃がせます。



排熱ダクト・窓パネル  
取り付けイメージ

HO-607 ☆ 3

## 移動式エアコン

| サイズ              | 重量   | 材質      |
|------------------|------|---------|
| W370×D345×H705mm | 22kg | 樹脂、スチール |



吹出方向の上下調節幅は  
上向き45°まで可能！

- 作業環境管理
- WBGT 値の低減
  - モード切替3段階
  - 風量2段階
  - リモコン付
  - キャスター付

|       |             |
|-------|-------------|
| 電 圧   | 単相100V      |
| 周 波 数 | 50Hz 60Hz   |
| 冷房能力  | 2.0kW 2.3kW |
| 消費電力  | 750W 770W   |
| 電 流   | 8.4A 8.0A   |
| 除湿能力  | 23ℓ/日 26ℓ/日 |
| 圧縮機   | 全閉型ロータリー    |
| 冷媒    | R410A       |
| 冷媒封入量 | 410g        |

# 水の気化熱で涼しく、 排熱も一切無し！

コンピュータ制御、LCDパネル表示

- 新冷却エレメント採用で省エネ、環境にもやさしい設計です。
- 三次元の風が心地よいです。
- 大容量タンクで長時間運転が可能です。
- 1～9時間のタイマー機能付き
- エアコンのようにフロンを使用しないので排熱もありません。

HO-602 ☆ 3

## クールファン

| サイズ               | 重量   | 冷却有効範囲              |
|-------------------|------|---------------------|
| W616×D430×H1170mm | 23kg | 20~40m <sup>2</sup> |



- 作業環境管理
- WBGT 値の低減
  - モード切替3段階
  - 風量3段階
  - イオン発生器内蔵
  - 切タイマー機能
  - リモコン付
  - キャスター付

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 電 圧    | 単相100V              |
| 最大風量   | 61m <sup>3</sup> /分 |
| 吹出方向   | 上下手動・左右自動           |
| 水蒸気発生量 | 3~4ℓ/時              |
| 有効貯水量  | 35ℓ                 |
| 連続使用時間 | 5.5~8時間             |
| 給水方式   | タンク貯水式              |
| 安全装置   | 水切れ検知・モーター加温保護      |
| 周 波 数  | 50Hz 60Hz           |
| 消費電力   | 217W 245W           |

※室温25℃相対湿度40%、約240m<sup>2</sup>の条件で運転した時の値です。





## ヘルメット・Tシャツ・帽子等に装着可能！ ファン角度も自由で、首もと快適



NEW  
HO-900

風量調整4段階

| 風量切替   | 最強   | 強    | 中    | 弱    |
|--------|------|------|------|------|
| 連続運転時間 | 約1時間 | 約2時間 | 約4時間 | 約8時間 |



角度調整が可能！



※ヘルメットは別売

### ヘルメット用マイファンポケット

| サイズ            | 重量  | 材質    | 電源          | セット内容                                     |
|----------------|-----|-------|-------------|-------------------------------------------|
| W85×D20×H145mm | 82g | ABS樹脂 | リチウムイオン充電電池 | 本体、専用USBケーブル、丸型ベルクロシール、専用ヘッドバンド、専用ベルクロテープ |

●全周ツパ付きヘルメットは溝の広いヘルメットには装着できない場合があります。  
●防雨仕様ではありません。

作業管理

送風機・充電電池一体型

風量4段階

ヘルメット取付タイプ

リチウムイオン充電電池使用

角度調整可能

## 首すじとヘルメット内の2方向に強力送風。 日差し・ムレから頭部を解放！



一体型で  
コード類の煩わしさ無し！

| 風量切替   | 強    | 中    | 弱     |
|--------|------|------|-------|
| 連続運転時間 | 約5時間 | 約8時間 | 約12時間 |

HO-9031A

### 風雅ヘッドフルセット

| サイズ           | 重量   | 材質    | 電源          | セット内容                               |
|---------------|------|-------|-------------|-------------------------------------|
| 153×176×94mm厚 | 295g | ABS樹脂 | リチウムイオン充電電池 | ファンユニット、リチウムイオン充電電池、ACアダプター、シリコンバンド |

●全周ツパ付きヘルメットは溝の広いヘルメットには装着できない場合があります。  
●防雨仕様ではありません。

作業管理

送風機・充電電池一体型

風量3段階

ヘルメット取付タイプ

リチウムイオン充電電池使用



※ヘルメットは別売

## 電池使用で配線レス！ ムレ・発汗などのイラツキもバツチリ解消！

吹き出し風速4m/sで  
ヘルメットの中を換気！



スイッチは底面に  
電源が単3形電池2本  
(別売)なので、邪魔な  
コード類がありません。

NEW  
HO-901A

### ヘルフル (電池一体型)

| サイズ          | 重量   | 材質    | 電源            | セット内容                           |
|--------------|------|-------|---------------|---------------------------------|
| 112×96×60mm厚 | 118g | ABS樹脂 | 単3形電池×2本 (別売) | 本体 (プリスターパックに梱包)、ヘルメット取付用面ファスナー |

●全周ツパ付きヘルメットは溝の広いヘルメットには装着できない場合があります。  
●防雨仕様ではありません。

作業管理

送風機・電池一体型

約9時間連続使用可

ヘルメット取付タイプ


単3形電池使用



※ヘルメットは別売

## 太陽光遮熱効果を持つメタリック加工生地と ファンが合体

快適送風&日差しカット！



| 電圧     | 4.8V (強) | 2.4V (弱) |
|--------|----------|----------|
| 連続運転時間 | 約9時間     | 約18時間    |
| 風量     | 80/s     | 4.80/s   |

- ヘルメットに装着するだけで大量の外気を後部から首すじに送風できます。
- 重要な血管が集まる首を汗の気化熱で冷却できます。

HO-9051

### ひえたれハイパーファン 電池タイプ

| サイズ            | 重量   | 材質           | 電源            | セット内容          |
|----------------|------|--------------|---------------|----------------|
| 約160×220×25mm厚 | 120g | 綿、ポリエステル、ABS | 単3形電池×4本 (別売) | 本体、ケーブル、電池ボックス |

●ヘルメットによっては装着できないものがあります。  
●防雨仕様ではありません。

作業管理

風量2段階

ヘルメット取付タイプ

単3形電池使用



※ヘルメットは別売





## 理想送風方式により、 桁違いの省電力・大風量を実現！

新発明の理想送風方式により、  
温度-6.9℃、湿度-32%を実現



HO-287A

### 空調ヘルメット

|        |         |         |
|--------|---------|---------|
| 電圧     | 4.8V(強) | 2.4V(弱) |
| 連続運転時間 | 約8.5時間  | 約44時間   |
| 風量     | 8.2ℓ/s  | 4.2ℓ/s  |

- 付属のコードバンドでケーブルを留められ、作業の邪魔になりません。
- ヘルメットへの取付には透明なベルトを採用。ヘルメットに表示された情報を覆い隠すことなく使用できます。



※ヘルメットは別売

- ヘルメットによっては装着できないものがあります。
- 防雨仕様ではありません。

## 優れた放湿・消臭効果を発揮！



※ヘルメットは別売

HO-59 色

### 涼感カバー

吸汗・消臭に優れた、  
ベルオアシスを使用！



ネイビー(NB)



グレー(GY)

作業管理

ヘルメット取付タイプ

クールゼクス

ベルオアシス

水に浸す

| 品番      | 色    | サイズ       | 材質            |
|---------|------|-----------|---------------|
| HO-59NB | ネイビー | 140×220mm | クールゼクス、ベルオアシス |
| HO-59GY | グレー  |           |               |

## やわらかく、ズレにも強いすっぽりタイプ



※ヘルメットは別売

HO-286

### クールメットラビン



- 吸汗速乾素材により、汗のべつきを軽減します。
- バンド部分はシリコンゴムを採用し、ヘルメットからのズレを防止しています。

ひんやり持続の  
保冷剤付き！

OPTION



HO-2861

専用保冷剤

サイズ：約100×100mm  
重量：約110g

予備用  
保冷剤

作業管理

ヘルメット取付タイプ

クールマックス

保冷剤1個

| サイズ        | 材質     | 付属品     |
|------------|--------|---------|
| 約215×310mm | ポリエステル | 保冷剤(1個) |

## 氷と水で猛暑にフレキシブルに対処！



※ヘルメットは別売

HO-211

### クールビット・メットカバー アイスイン



氷ポケット付

側面への直射も  
効果的にブロック！



上の図は、真夏の屋外でのヘルメットの頂上部と本製品の裏面(後頭部側面)の温度の差のグラフです。  
後頭部が数時間に渡り、冷える効果が実証されています。  
(午前と午後を氷を氷ポケットに挿入して試験、それぞれ、氷は約1時間で消滅しますが、その後、融けた水の気化熱で冷却が継続している様子が見られます。)

作業管理

ヘルメット取付タイプ

水に浸す

氷使用可

| サイズ       | 材質                      |
|-----------|-------------------------|
| 240×450mm | 表面/ナイロン 内部/高吸水繊維(指定外繊維) |





## 反射力と保水力で 首筋を守る

表はメタリックで反射  
裏はポリマー繊維で吸収



※ヘルメットは別売



ヘルメット取付タイプ

水に浸す

HO-536


ひえひえメットカバー

| サイズ       | 材質                          |
|-----------|-----------------------------|
| 140×220mm | 綿、ポリエステル不織布、アルミコーティングポリエステル |

生地拡大

## ダイオミラーで 広範囲をカバー

光を跳ね返す  
ダイオミラーで  
熱がこもらない！



※ヘルメットは別売

- ゴムベルトでヘルメットにワンタッチで固定できます。
- 屈むことの多い作業でも首すじがあらわにならない設計です。



HO-906

すず 涼かちゃん ヘルメットケープ

| サイズ       | 重量  | 材質            |
|-----------|-----|---------------|
| 320×500mm | 30g | ポリエチレン、ポリエステル |

生地拡大

## 適材適所！ 特性を生かしたパーツ構成が光る逸品




※ヘルメットは別売

表地は太陽光遮熱効果を持つメタリック加工。  
裏地は吸水性のよいタオル地です。

- 太い血管が通っている首筋を効果的に冷やせます。
- 首すじの日よけにもなります。



ひんやり持続の  
保冷剤付き！



生地拡大

OPTION



HO-051A

専用保冷剤

サイズ：約75×100mm  
重量：50g

予備用  
保冷剤

HO-5A

ひえたれハイパーⅡ

| サイズ       | 材質                    | 付属品     |
|-----------|-----------------------|---------|
| 140×220mm | 綿、不織布、アルミコーティングポリエステル | 保冷剤(2個) |

## 太陽光を広範囲に ブロック



※ヘルメットは別売

内部には高吸水繊維、  
裏面には抗菌防臭繊維！

- 水に約1分間浸透させて軽く絞ってヘルメット本体に固定し装着してください。
- キャップ型帽子にも装着可能です。

HO-21B

クールビット・メットカバーCXS

| サイズ       | 材質                                    |
|-----------|---------------------------------------|
| 230×450mm | 表面／ポリエステル 裏面／抗菌防臭高機能繊維<br>内部／高吸水繊維組込み |

## サラ触り&スリットで 熱ごもりを解消


ヘルメットの上から  
すっぽり取付け！



※ヘルメットは別売



ズレを防ぐすべり止めのゴムバンド



生地拡大

HO-212A

こかげのれんⅡ

| サイズ        | 材質        |
|------------|-----------|
| 約340×240mm | ポリエステル、ゴム |





## 持続する接触冷感！

## ヘルメットの上から被せるだけの超簡単日よけたれ

装着部には滑り止めのシリコンを使用！



水との化学反応で熱を奪う特性がある「キシリトール・エリスリトール」を特殊な加工によって生地プリント！



NEW

HO-2910

### 氷撃ヘルメット用日よけたれ

| サイズ       | 重量  | 材質          |
|-----------|-----|-------------|
| 230×310mm | 42g | ナイロン、ポリウレタン |

## 遮熱塗装 & 究極の通気性能！

通常同型ヘルメットと比較して、約11℃の温度差！



●発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないため内部空間が広がり、格段に通気性が向上しています。



HO-241

### 遮熱ヘルメット (エアライト)

| 重量   | 材質                |
|------|-------------------|
| 465g | 本体／ABS樹脂、ひさし／PC樹脂 |

## 光を反射しやすいヘルメット

遮熱性・耐候性に優れた高反射性の塗装！

●汚れが染み付きにくく、塗装の仕上がり・光沢感にも優れています。



帽体形状に合ったベンチレーション設計でムレ軽減！


HO-22A

### 遮熱ヘルメット

| 重量   | 材質       |
|------|----------|
| 460g | ポリカーボネート |

## ヘルメットに装着して太陽光をカット

涼しげで熱くなりにくい麦わらバイザー




※ヘルメットは別売

HO-5072

### ヘルメット用麦わらバイザー

| サイズ    | 材質          |
|--------|-------------|
| 450mmφ | 麦わら (固定ヒモ付) |

雨よけにも使えるビニールタイプ！




※ヘルメットは別売

HO-508

### 日よけ (イエロー)

| サイズ     | 材質   |
|---------|------|
| 約390mmφ | ビニール |

風通しの良いメッシュタイプ！



※ヘルメットは別売

HO-509


### 日よけ (ブルー)

| サイズ     | 材質   |
|---------|------|
| 約390mmφ | メッシュ |





## ヘルメット内側に貼るだけOKの遮熱シール！



内装を取り外せる  
ほとんどのヘルメットに  
取付け可能！

**HO-559**  
ヘルピタ



| サイズ                        | 重量  | 材質               |
|----------------------------|-----|------------------|
| 87×200mm(2枚)、102×165mm(2枚) | 20g | アルミニウム、不織布、樹脂粘着剤 |

## 凍らせての使用でさらに冷たさ実感！ 炎天下で受ける頭部の熱を抑え、暑さを継続的に緩和



●フールマックスRの吸水速乾繊維と  
ベルオアシスRの保水性に優れた繊維の  
ダブルパワーでたっぷりの水分を保持し、  
その水分からの気化熱でひんやり冷たい  
状態を長く保つことが可能です。

ヘルメットやキャップなど  
さまざまなタイプに対応！



**NEW**  
**HO-5073**  
ヘッドクール

| サイズ       | 重量   | 材質                                   |
|-----------|------|--------------------------------------|
| 210×210mm | 約20g | 外側/ポリエステル 中材/ベルオアシス、アクリル、レーヨン、ポリエステル |

## 汗を吸ってもすばやく蒸散！ 汗のニオイもしっかり消臭！

- 吸水速乾性素材であるシリカクリンを採用しています。
- しっかりと乾かしてご使用ください。

ヘルメットやキャップなど  
さまざまなタイプに対応！



**NEW**  
**HO-5074**  
ムレナインN 吸汗タイプ

| サイズ       | 重量   | 材質                          |
|-----------|------|-----------------------------|
| 140×160mm | 約28g | シリカクリン、機能性生地(吸水速乾+フールタイプ生地) |

## 急なビシター用に

ヘルメット内側に取付けて、  
清潔な頭まわりを保ちます。

120枚セットに  
なりました！



**HO-5071**  
紙帽子 120枚1組

| 材質 |
|----|
| 紙  |





## 光触媒で抗菌消臭！

ヘルメット用汗取りタオル！

- 光に当てると光触媒効果で抗菌・消臭効果が復活。
- 面ファスナーで簡単に取付け。



HO-100

光触媒デコパッド

| サイズ         | 重量   | 材質            |
|-------------|------|---------------|
| 70×285×5mm厚 | 約10g | 綿、ポリエステル、ナイロン |

## 簡単装着、 サッと汗取る

超効率の冷却・汗取り効果！



HO-55

クールDEデコ

| サイズ      | 重量 | 材質          |
|----------|----|-------------|
| 45×245mm | 7g | ポリエステル、レーヨン |

## 幅広＆使い捨てで 清潔度アップ

剥離紙を剥がしてヘルメット額部分に貼付けるだけ！



HO-554


吸収男児 (10枚入)

| サイズ      | 重量      | 材質                                      |
|----------|---------|-----------------------------------------|
| 72×200mm | 約7g(1枚) | 表面材／ポリオレフィン系不織布<br>吸水材／綿状パルプ、高分子吸水材、吸水紙 |

## 薄手でも しっかり吸水

ヘルメット用  
汗とりパッド！

- ボタン式でカンタンに取付けできます。
- クッション性、通気性があり、汗を吸収し爽快感を高めます。



HO-510

さわやかバンド

| サイズ        | 重量 | 材質     |
|------------|----|--------|
| 約100×265mm | 7g | ポリエステル |

## 100本入の 不織布パッド

額に当たる部分に不織布使用！



HO-57

汗とりパッド (100本入)

| サイズ      | 材質  |
|----------|-----|
| 35×220mm | 不織布 |

- 貼る面をきれいに拭いてから貼付けてください。
- 水分や汚れによって接着力が弱くなる場合があります。
- 接着面を額に直接貼らないでください。

## 汗垂れを 効果的に防ぐ

ソフトな肌触りで！

- 光に当てると光触媒効果で抗菌消臭効果が復活。



HO-58

光触媒アゴパッド 2枚1組

| サイズ      | 重量      | 材質       |
|----------|---------|----------|
| 40×140mm | 約5g(1枚) | 綿、ポリエステル |





## 身体まわりの対策

### 太い血管のある頸動脈部を涼冷に保ち、 後頭部から横首筋まで太陽熱を遮断する

作業管理



●横首筋(頸動脈部)の氷ポケットに、2個ほどの氷の塊を入れると、溶けた冷水が内部の高吸水繊維に浸みこみ、猛暑時でもヒンヤリ、爽快感を持続します。



※ヘルメットは別売

HO-285

クールビット・ビルダー-K

サイズ

フリー

材質

ポリエステル、高吸水繊維

### 最小限の装着デザインで、 日光と汗を効率よくシャットアウト

作業管理



HO-17 (グレー)



HO-17N (ネイビー)

ディンプル加工素材との相乗効果により、高吸水繊維の気化を助長させて爽快感を持続させます！

●前部は汗取りバンドで目に汗が入るのを防ぎ、後部は日差しを防ぎます。



※ヘルメットは別売

クールビット・ビルダー-II

サイズ

フリー

材質

ポリエステル、高吸水繊維

### 銀イオン作用で 抗菌・防臭・帯電防止※1

作業管理

純銀の糸「ミューファン」



※1 帽体メッシュ部分に抗菌・防臭・静電気防止の銀の糸ミューファン®を混紡採用。




HO-553

クールビット・ビルダー-V

冷却構造にはディンプル加工採用で肌触りと気化を強化！

ミューファン®は、真空蒸着という技術で透明ポリエステルフィルムに純銀の被膜をつくり、2枚のフィルムの被膜面を張り合わせて細くカットした糸です。切断面に露出する銀からイオンが放出され、非常に高い抗菌性等マルチ機能を発揮します。



生地拡大

熱と水分を逃がし  
爽快感が持続する  
ディンプル加工



※ヘルメットは別売

サイズ

フリー

材質

帽体/抗菌防臭高機能繊維 カバー/ポリエステル、高吸水繊維組込み

頭まわり

首まわり

涼感衣類

冷却用品

タオル・シート

応急・予防





## 保冷剤をプラスして、 さらに強力な冷却効果を実現

オススメ



冷却効果は約1時間半！



※ヘルメットは別売

作業管理

ベルオアシス

水に浸す

保冷剤2個

予備用  
保冷剤

OPTION



HO-681 2個1組

専用保冷剤

サイズ：90×160×15mm

重量：120g (1個)

HO-68

アイシングメット

| サイズ | 材質                                  | 付属品         |
|-----|-------------------------------------|-------------|
| フリー | カバー／ポリエステル 内容物／ベルオアシス、アクリル繊維、その他の繊維 | 保冷剤 (2連×2個) |

## 人気の衰えない スタンダードアイテム

吸汗・消臭に優れる  
ベルオアシスで不動の爽快感！



※ヘルメットは別売

HO-67


クーリングメット

| サイズ | 材質                                  |
|-----|-------------------------------------|
| フリー | カバー／ポリエステル 内容物／ベルオアシス、アクリル繊維、その他の繊維 |

## 夏も冬も、 ヘルメット内をドライに改善

吸汗速乾の爽快素材が  
汗のベタベタ感を軽減！

- 立体縫製によってフィット感を高めています。
- 後頭部には高吸水繊維が組込まれています。



ブルー (ABL)



グレー (GY)

HO-911 色

ヘルメットイン

| 品番        | 色   | サイズ | 材質                                                                          |
|-----------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| HO-911ABL | ブルー | フリー | 本体／ポリエステル 緑テープ／ナイロン、ポリウレタン<br>保水部／アクリル、指定外繊維 (アクリレート系繊維)、ポリエステル、レーヨン、ポリエチレン |
| HO-911GY  | グレー |     |                                                                             |

## 放湿性に優れる メットインナー

ベルオアシスを採用した  
定番、シンプルな人気商品！



HO-121

クールメットイン

| サイズ | 材質                                             |
|-----|------------------------------------------------|
| フリー | カバー／ポリエステル、ナイロン、ゴム<br>内容物／ベルオアシス、アクリル繊維、その他の繊維 |

## 気になるニオイも スピード消臭

洗濯すると  
消臭効果が回復！



ブラック (BK)



ホワイト (WH)

HO-262 色

冷感・消臭ストレッチヘッドキャップ

| 品番       | 色    | サイズ | 材質                 |
|----------|------|-----|--------------------|
| HO-262BK | ブラック | フリー | ポリエステル95%、ポリウレタン5% |
| HO-262WH | ホワイト |     |                    |





## 濡らす、絞る、振るの3ステップで、 何度でも冷感が蘇る魔法のインナー！

吸水・保水・蒸発といった水分をコントロールする  
世界初の機能性冷感生地「COOLCORE®」を搭載！



HO-260 色

機能性冷感ヘルメットインナー (たれ付)

| 品番       | 色    | サイズ | 材質     |
|----------|------|-----|--------|
| HO-260GY | グレー  | フリー | ポリエステル |
| HO-260BK | ブラック |     |        |

吸水・保水・蒸発といった水分をコントロールする  
単層3重構造生地により、気化熱が効果的に発生  
します。3～5秒振ることによって、生地表面温  
度を急速に低下させることができます。

作業管理

COOLCORE®

UVカット

水に浸す



HO-258GY

機能性冷感ヘルメットインナー

| サイズ | 材質     |
|-----|--------|
| フリー | ポリエステル |

## 紫外線から 首すじブロック

洗濯すると  
消臭効果が回復！



ブラック (BK)

ホワイト (WH)

HO-263 色

冷感・消臭ストレッチカバー付キャップ

| 品番       | 色    | サイズ | 材質                 |
|----------|------|-----|--------------------|
| HO-263BK | ブラック | フリー | ポリエステル95%、ポリウレタン5% |
| HO-263WH | ホワイト |     |                    |

作業管理

接触冷感

吸汗速乾

消臭機能

UVカット

## 氷撃！着用10秒後、 生地温度が下がる！

水分(汗)を利用して  
瞬間冷却する  
特殊プリント繊維を採用！



HO-913A

フリーズテック冷却ヘッドキャップ

| サイズ | 材質          |
|-----|-------------|
| フリー | ナイロン、ポリウレタン |

作業管理

UVカット

吸水速乾

抗菌防臭

FREEZE TECH

**氷撃**  
汗と風で驚異の冷却体験。  
(経年劣化)  
特殊プリントで処理した繊維が、人の皮膚から発生  
する水分(汗)を吸収する。その吸熱特性により  
繊維の温度が下がり、冷感を付与します。

## 環境に応じた 6種類の使い方が可能



HO-912

バラクラバ アイスマスクメッシュ

| サイズ | 材質                  |
|-----|---------------------|
| フリー | ポリエステル85%、ポリウレタン15% |



UVカットのオールメッシュ！



作業管理

UVカット

吸汗速乾





## UVカットで 体力の消耗も防ぐ

縫製部分には、汗などの嫌なニオイを軽減する消臭ミシン糸を使用！



●糸の断面がX状になっており、肌からの熱移動が多く、ひんやりとした着心地を可能にする特殊繊維「X-COOL」を採用。

HO-284

### 冷感・消臭ストレッチヘアバンド

| サイズ | 重量  | 材質                  |
|-----|-----|---------------------|
| フリー | 14g | ポリエステル90%、ポリウレタン10% |

作業管理

接触冷感

吸汗速乾

消臭機能

UVカット

接触冷感(X-COOL)

## 消臭効果が ひと味違う

通常の活性炭に比べ5～20倍の吸着能力を誇る東洋紡セルファイン®N使用



●汗に含まれる臭いの成分アンモニアを吸着し、汗臭さをカットします。金属の防錆(変色防止)、抗菌にも優れています。

HO-92BL

### ヘルメット用消臭ヘッドバンド

| サイズ | 重量  | 材質                           |
|-----|-----|------------------------------|
| フリー | 15g | ポリエステル、綿、ナイロン、セルファインN、ポリウレタン |

作業管理

セルファインN

抗菌消臭

吸汗速乾

## シンプルに 頭部の汗をせき止める

作業管理

水に浸す



HO-20A

### クールベルト

| サイズ | 重量  | 材質                    |
|-----|-----|-----------------------|
| フリー | 14g | 表地/ポリエステル<br>中綿/高吸水繊維 |

オススメ

## OPTION

合わせて欲しい！



HO-944 ▶P.78

ひんやりヘッドシャワー



HO-937 ▶P.78

ギャツビー  
ヘッドフリーザー



HO-946 ▶P.78

資生堂  
水のいないシャンプー  
(ボトルタイプ)



HO-947 ▶P.78

資生堂  
水のいないシャンプー  
(スプレータイプ)

## 汗拭き上手な ロングタイプ

東洋紡セルファイン®Nの使用で汗に含まれるアンモニアを多量に吸着します。

●ヤシガラ活性炭に比べ、アンモニア消臭飽和量は約4倍、アンモニア消臭速度は約9倍です。



HO-76

### 消臭リストバンド

| サイズ | 重量  | 材質                         |
|-----|-----|----------------------------|
| フリー | 27g | アクリル、ナイロン、綿、ポリエステル、セルファインN |

作業管理

セルファインN

抗菌消臭

吸汗速乾

## 冷却・ドライの 2つの機能を備える

作業管理

内側に冷却スポット

水に浸す

内側には冷却素材の縫込み！

手首の血管を冷やすことで、体温の上昇を抑えます。

P.77の冷却スプレーを吹付けるとより効果的です。



(内側面)

HO-921

### クールバンド

| サイズ | 重量  | 材質                                             |
|-----|-----|------------------------------------------------|
| フリー | 20g | 本体/綿75%、ポリエステル8%、ポリウレタン7%、ナイロン10%<br>クール生地/PVA |





## 装着2秒で外気温から-15℃！ 冷却プレートで首元を直接冷やす

小型冷蔵庫にも使われる「ペルチェ冷却装置」で冷たさキープ！



スライダーで  
お好みの長さに  
調整可能！



お好みの位置に冷却プレートが当たる  
ようにアーム部分は長さの調整ができ  
ます。



付属のサイズ調整パーツを取り付  
けてご使用ください。本体後ろの穴  
にサイズ調整パーツの凸をはめて  
固定します。

首の太い方は薄いサイズ、細い方は太い  
パーツで調整して下さい。

NEW  
HO-8791

ネッククーラーEvo

| サイズ | 重量   | 電源                                 | 材質                    | セット内容                      |
|-----|------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| フリー | 150g | USB端子(タイプA) <b>(※モバイルバッテリーは別売)</b> | ガラス繊維入りナイロン プレート部/アルミ | 本体、サイズ調整パーツ×2種、USBタイプCケーブル |

作業管理

モード切替3段階

モバイルバッテリーはお持ちのものもご利用いただけます。  
持続時間は接続するバッテリーの容量により変わります。

| バッテリー容量   | 強モード  | 弱モード  | ゆらぎモード                                                            |
|-----------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------|
| 5,000mAh  | 約5時間  | 約6時間  | 強・弱が数十秒ごとに交互に<br>変化します。モードが変わるこ<br>とで皮膚感覚がマヒすること<br>なく冷たさを感じられます。 |
| 10,000mAh | 約10時間 | 約12時間 |                                                                   |
| 20,000mAh | 約20時間 | 約24時間 |                                                                   |



氷や冷却ジェルと違い、  
炎天下でもずっと冷たさが持続！

OPTION



NEW  
HO-877

モバイルバッテリー  
サイズ：W135×D70×H13mm  
重量：210g  
バッテリー容量：10,000mAh  
付属品：MicroUSBケーブル

合わせて  
欲しい！

対応USB  
●Type-A  
●Type-C  
●Micro  
●Lightning

## 環境にやさしい冷却装置ペルチェ素子を内蔵！ 応急時にも使いやすい手のひら冷却器

応急時は首や手のひら、脇の下、  
足の付け根を冷やすと効果的！



2段階冷却モードの  
急速冷却モードを使えば  
即時に涼をとれます。



|            |        |
|------------|--------|
| 連続使用時間     | 約1時間   |
| オートオフタイマー付 |        |
| 充電時間       | 約2.5時間 |

本体裏面




排熱口  
運転ランプ  
電源ON/OFF  
冷却モード  
切替ボタン  
充電用USB端子

NEW  
HO-876

アイクールポルタ

| サイズ            | 重量   | 電源          | 材質    | セット内容                   |
|----------------|------|-------------|-------|-------------------------|
| W54×D21×H106mm | 110g | リチウムイオン充電電池 | ABS樹脂 | 本体、USBタイプCケーブル、ハンドストラップ |

## タオル地で 肌触りもなめらか



首すじだけでなく、  
顔にも気持ちよく使える

HO-27

ひえひえリラックス

| サイズ | 材質 | 付属品        |
|-----|----|------------|
| フリー | 綿  | 保冷剤(3連×1個) |

作業管理

面ファスナータイプ

タオル地

保冷剤1個

OPTION

HO-271

専用保冷剤(3連×1個)  
サイズ：約65×420mm(3連)  
重量：210g

予備用  
保冷剤

## メッシュ素材で サラッとした使い心地



水分保持の  
高吸水性繊維を使用！



●首まわり50cmまで対応しています。

HO-880

アイスノン 首もとひんやりループ

| サイズ | 重量  | 材質                  |
|-----|-----|---------------------|
| フリー | 20g | ポリエステル、ポリプロピレン、アクリル |

作業管理

安全フックタイプ

高吸水性繊維

リバーシブル

水に浸す





## 見た目も涼しい スカーフ型

圧迫感少ない、通し穴タイプ!

作業管理

特殊高分子吸水ポリマー

通し穴タイプ

水に浸す



ネイビー(NB)

●水に濡らす際、吸水ポリマーが均等になるようにしてください。  
●綿100%の生地を染色している為、色移りすることがあります。



ご注意



ライトブルー(LB)

HO-251A 色

マジクール

| 品番        | 色      | サイズ | 重量  | 材質          |
|-----------|--------|-----|-----|-------------|
| HO-251ANB | ネイビー   | フリー | 16g | 綿、特殊高分子ポリマー |
| HO-251ALB | ライトブルー |     |     |             |

## 冷却・安全を兼ね備えた マジクール

首すじをしっかりとらえます。


作業管理

特殊高分子吸水ポリマー

抗菌性ビーズ配合

面ファスナータイプ

水に浸す



ネイビー(NB)



ライトブルー(LB)

HO-881 色

マジクールEX

| 品番       | 色      | サイズ | 重量  | 材質                 |
|----------|--------|-----|-----|--------------------|
| HO-881NB | ネイビー   | フリー | 15g | 綿、特殊高分子ポリマー、抗菌性ビーズ |
| HO-881LB | ライトブルー |     |     |                    |

## 「首すじ」と、風寒のツボ 第七頸椎の下「大椎」を冷やす

ベルオアシスとクールマックスが  
手を組んだネッククーラーです。

作業管理

クールマックス

面ファスナータイプ

ベルオアシス

水に浸す

保冷剤2個



OPTION



HO-261 1個+5連×1個

専用保冷剤

サイズ: 約110×140mm (1個)

約75×255mm (5連)

重量: 約200g (1個) 約140g (5連)

- サラッと快適クールマックス素材を全面採用。
- ブルー面には高吸水繊維「ベルオアシス」を内蔵。水に浸して気化熱で冷却感が体感できます。



予備用  
保冷剤

HO-26A

ネッククーラー・冷か朗

| サイズ | 材質                                  | 付属品                       |
|-----|-------------------------------------|---------------------------|
| フリー | ポリエステル(クールマックス)、高吸水繊維(アクリレート系指定外繊維) | 背中用保冷剤(1個)、首すじ用保冷剤(5連×1個) |

## 4分割の保冷剤で フィット感抜群

カバーはストッパー(安全フック)で  
長さを調節でき、首にフィットします。

作業管理

安全フックタイプ

抗菌防臭

水に浸す

保冷剤1個



予備用  
保冷剤

OPTION



HO-2141

専用保冷剤(4連×1個)



HO-214

首もと氷ベルト

| サイズ | 重量   | 材質     | 付属品        |
|-----|------|--------|------------|
| フリー | 150g | ポリエステル | 保冷剤(4連×1個) |





## 空気がよく通るのにダボつきにくい。 フルハーネス対応のエアリージャケット

ファンより取り込んだ空気が首の前後、  
腕から気持ちよく抜けるパターン設計！



電源、ファンは別売



ランヤード取出口



ファン脱落防止ネット

吸気部分には  
ファン脱落防止ネット付き！



引張・引裂・摩耗強度に優れた  
タフブレーカー  
多彩なマテリアルと高度な技術で優れた  
耐久性を実現したタフブレーカー。  
ラグビーなど競技スポーツを培った技術を  
ウエアに。



動きを自由にする、3次元フィット。  
DynamotionFit  
人間工学に基づき、動きやすさを徹底追求し、  
ダイナモーションフィット。

NEW

HO-2ANB サイズ

ミズノ エアリージャケットハーネス用(服のみ)

| ネイビー       | サイズ | 着丈 | 肩巾 | 袖丈 | 胸囲  | 材質     |
|------------|-----|----|----|----|-----|--------|
| HO-2ANBM   | M   | 64 | 50 | 58 | 116 | ポリエステル |
| HO-2ANBL   | L   | 66 | 51 | 60 | 120 |        |
| HO-2ANBXL  | XL  | 68 | 53 | 61 | 124 |        |
| HO-2ANB2XL | 2XL | 70 | 54 | 63 | 128 |        |



インナーに最適  
HO-620・HO-621  
P.70



エアリージャケット & 空調風神服 OPTION 対応表

詳しくはP.61

詳しくはP.60

| 電源・ファン ※電源とファンは付属しません。下記よりお選びください。 |                 |                             |                             | フィルター                     |                        | ベスト             |                             |
|------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------|
| HO-2260<br>バッテリー・ファン<br>ケーブルセット    | HO-229<br>電池BOX | HO-2281<br>リチウムイオン<br>バッテリー | HO-227B<br>ファン2個<br>ケーブルセット | HO-299<br>パットと貼る<br>フィルター | HO-296<br>フィルター<br>セット | HO-892<br>風神ベスト | HO-893<br>ハーネス作業服用<br>保冷ベスト |
| ○                                  | ○               | ○                           | ○                           | ○                         | ×                      | ○               | ○                           |

## フルハーネスにも完全対応！ 高所作業をより安全に



電源、ファンは別売



腰部に保冷剤用ポケット付



ランヤード取出口



ファン脱落防止ネット

吸気部分には  
ファン脱落防止ネット付き！

シルバー (SV)



チャコール (GY)



NEW

HO-99A 色 サイズ

くうちょうふうじんふく

空調風神服ハーネス用(服のみ)

| シルバー       | チャコール      | サイズ | 着丈 | 肩巾 | 袖丈 | 胸囲  | 材質 |
|------------|------------|-----|----|----|----|-----|----|
| HO-99ASVM  | HO-99AGYM  | M   | 64 | 50 | 54 | 116 | 綿  |
| HO-99ASVL  | HO-99AGYL  | L   | 66 | 52 | 56 | 120 |    |
| HO-99ASVLL | HO-99AGYLL | LL  | 68 | 54 | 58 | 124 |    |
| HO-99ASV3L | HO-99AGY3L | 3L  | 70 | 56 | 60 | 132 |    |
| HO-99ASV4L | HO-99AGY4L | 4L  | 70 | 58 | 58 | 140 |    |



OPTION



HO-792

保冷剤(1個)  
サイズ: 約130×190mm  
重量: 200g

合わせて  
欲しい！

エアリージャケット & 空調風神服 OPTION 対応表

詳しくはP.61

詳しくはP.60

| 電源・ファン ※電源とファンは付属しません。下記よりお選びください。 |                 |                             |                             | フィルター                     |                        | ベスト             |                             |
|------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------|
| HO-2260<br>バッテリー・ファン<br>ケーブルセット    | HO-229<br>電池BOX | HO-2281<br>リチウムイオン<br>バッテリー | HO-227B<br>ファン2個<br>ケーブルセット | HO-299<br>パットと貼る<br>フィルター | HO-296<br>フィルター<br>セット | HO-892<br>風神ベスト | HO-893<br>ハーネス作業服用<br>保冷ベスト |
| ○                                  | ○               | ○                           | ○                           | ○                         | ×                      | ○               | ○                           |





# 静電気を嫌う高所作業時に！ 帯電防止生地&フルハーネス対応の空調風神服

作業管理

フルハーネス対応



電源、ファンは別売



腰部に保冷剤用ポケット付 ランヤード取出口



ファン脱落防止ネット

吸気部分には  
ファン脱落防止ネット付き！



NEW

HO-091SV サイズ

くうちようふうじんふく

空調風神服帯電防止ハーネス用(服のみ)

| シルバー       | サイズ | 着丈 | 肩巾 | 袖丈 | 胸囲  | 材質                 |
|------------|-----|----|----|----|-----|--------------------|
| HO-091SVM  | M   | 64 | 50 | 54 | 116 | ポリエステル75%、<br>綿25% |
| HO-091SVL  | L   | 66 | 52 | 56 | 120 |                    |
| HO-091SVLL | LL  | 68 | 54 | 58 | 124 |                    |
| HO-091SV3L | 3L  | 70 | 56 | 60 | 132 |                    |
| HO-091SV4L | 4L  | 70 | 58 | 58 | 140 |                    |



OPTION



HO-792

保冷剤(1個)  
サイズ: 約130×190mm  
重量: 200g

合わせて  
欲しい!

エアリージャケット & 空調風神服 OPTION 対応表

詳しくはP.61

詳しくはP.60

| 電源・ファン ※電源とファンは付属しません。下記よりお選びください。                                                |                                        |                                                                                   |                                                                                   |                        | フィルター                                                                             |                                    | ベスト                                                                               |                                    |                                                                                   |                                  |                                                                                    |                               |                                                                                     |                        |                                                                                     |                                 |   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|--|
|  | <b>HO-2260</b><br>バッテリー・ファン<br>ケーブルセット |  |  | <b>HO-229</b><br>電池BOX |  | <b>HO-2281</b><br>リチウムイオン<br>バッテリー |  | <b>HO-227B</b><br>ファン2個<br>ケーブルセット |  | <b>HO-299</b><br>パッチと貼る<br>フィルター |  | <b>HO-296</b><br>フィルター<br>セット |  | <b>HO-892</b><br>風神ベスト |  | <b>HO-893</b><br>ハーネス作業用<br>ベスト |   |  |
| ○                                                                                 |                                        |                                                                                   | ○                                                                                 |                        | ○                                                                                 |                                    | ○                                                                                 |                                    | ○                                                                                 |                                  | ○                                                                                  |                               | ○                                                                                   |                        | ○                                                                                   |                                 | ○ |  |
|                                                                                   |                                        |                                                                                   |                                                                                   |                        |                                                                                   |                                    |                                                                                   |                                    |                                                                                   |                                  |                                                                                    |                               |                                                                                     |                        |                                                                                     |                                 |   |  |
|                                                                                   |                                        |                                                                                   |                                                                                   |                        |                                                                                   |                                    |                                                                                   |                                    |                                                                                   |                                  |                                                                                    |                               |                                                                                     |                        |                                                                                     |                                 |   |  |
|                                                                                   |                                        |                                                                                   |                                                                                   |                        |                                                                                   |                                    |                                                                                   |                                    |                                                                                   |                                  |                                                                                    |                               |                                                                                     |                        |                                                                                     |                                 |   |  |
|                                                                                   |                                        |                                                                                   |                                                                                   |                        |                                                                                   |                                    |                                                                                   |                                    |                                                                                   |                                  |                                                                                    |                               |                                                                                     |                        |                                                                                     |                                 |   |  |
|                                                                                   |                                        |                                                                                   |                                                                                   |                        |                                                                                   |                                    |                                                                                   |                                    |                                                                                   |                                  |                                                                                    |                               |                                                                                     |                        |                                                                                     |                                 |   |  |
|                                                                                   |                                        |                                                                                   |                                                                                   |                        |                                                                                   |                                    |                                                                                   |                                    |                                                                                   |                                  |                                                                                    |                               |                                                                                     |                        |                                                                                     |                                 |   |  |
|                                                                                   |                                        |                                                                                   |                                                                                   |                        |                                                                                   |                                    |                                                                                   |                                    |                                                                                   |                                  |                                                                                    |                               |                                                                                     |                        |                                                                                     |                                 |   |  |
|                                                                                   |                                        |                                                                                   |                                                                                   |                        |                                                                                   |                                    |                                                                                   |                                    |                                                                                   |                                  |                                                                                    |                               |                                                                                     |                        |                                                                                     |                                 |   |  |





# ミズノのスポーツ科学を駆使して追求した 空調ジャケット！

作業管理



ファンより取り込んだ空気が首の前後、  
腕から気持ちよく抜けるパターン設計！



電源、ファン、ヘルメットは別売



フック付の胸ポケット



ペンホルダー



背中首元に再帰反射材付き

肩甲骨まわりの  
運動性能をアップ！



動きを自由にする、3次元フィット。

**DynamotionFit**

人間工学に基づき、動きやすさを徹底追求した、ダイナモーションフィット。



インナーに最適  
HO-620・HO-621  
P.70



NEW

HO-5NB- サイズ

ミズノ エアリージャケット (服のみ)

| ネイビー       | サイズ | 着丈 | 肩巾 | 袖丈 | 胸囲  | 材質                 |
|------------|-----|----|----|----|-----|--------------------|
| HO-5NB-M   | M   | 64 | 50 | 58 | 116 | ポリエステル77%、<br>綿23% |
| HO-5NB-L   | L   | 66 | 51 | 60 | 120 |                    |
| HO-5NB-XL  | XL  | 68 | 53 | 61 | 124 |                    |
| HO-5NB-2XL | 2XL | 70 | 54 | 63 | 128 |                    |

エアリージャケット & 空調風神服 OPTION 対応表

詳しくはP.61

詳しくはP.60

| 電源・ファン ※電源とファンは付属しません。下記よりお選びください。 |                 |                             |                             | フィルター                    |                        | ベスト             |                             |
|------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------|
| HO-2260<br>バッテリー・ファン<br>ケーブルセット    | HO-229<br>電池BOX | HO-2281<br>リチウムイオン<br>バッテリー | HO-227B<br>ファン2個<br>ケーブルセット | HO-299<br>パット貼る<br>フィルター | HO-296<br>フィルター<br>セット | HO-892<br>風神ベスト | HO-893<br>ハーネス作業服用<br>風神ベスト |
| ○                                  | ○               | ○                           | ○                           | ○                        | ○                      | ×               | ×                           |

# 神がかり的な快適さ！ 服の中を風が駆け巡る空調風神服！

作業管理



電源、ファン、ヘルメットは別売



左胸ファスナー付ポケット



ダークブルー (DB)



ライトブルー (LB)



モスグリーン (MG)

NEW

HO-31 色 - サイズ

くうちようふうじんふく

空調風神服 (服のみ)

クーラーに頼り切る必要が無くなるため、  
冷房病の予防と省エネ効果が見込めます！

| ダークブルー     | ライトブルー     | モスグリーン     | サイズ | 着丈 | 肩巾 | 袖丈 | 胸囲  | 材質 |
|------------|------------|------------|-----|----|----|----|-----|----|
| HO-31DB-M  | HO-31LB-M  | HO-31MG-M  | M   | 64 | 50 | 54 | 116 | 綿  |
| HO-31DB-L  | HO-31LB-L  | HO-31MG-L  | L   | 66 | 52 | 56 | 120 |    |
| HO-31DB-LL | HO-31LB-LL | HO-31MG-LL | LL  | 68 | 54 | 58 | 124 |    |
| HO-31DB-XL | HO-31LB-XL | HO-31MG-XL | XL  | 70 | 56 | 60 | 132 |    |
| HO-31DB-4L | HO-31LB-4L | HO-31MG-4L | 4L  | 70 | 58 | 58 | 140 |    |

エアリージャケット & 空調風神服 OPTION 対応表

詳しくはP.61

詳しくはP.60

| 電源・ファン ※電源とファンは付属しません。下記よりお選びください。 |                 |                             |                             | フィルター                    |                        | ベスト             |                             |
|------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------|
| HO-2260<br>バッテリー・ファン<br>ケーブルセット    | HO-229<br>電池BOX | HO-2281<br>リチウムイオン<br>バッテリー | HO-227B<br>ファン2個<br>ケーブルセット | HO-299<br>パット貼る<br>フィルター | HO-296<br>フィルター<br>セット | HO-892<br>風神ベスト | HO-893<br>ハーネス作業服用<br>風神ベスト |
| ○                                  | ○               | ○                           | ○                           | ○                        | ○                      | ×               | ×                           |



**襟元までフアスナーが届く空調風神服  
別売の風神ベストでハーネスにも対応可能！**

(HO-892 ▶ P.60)



腰部に保冷剤用ポケット付

ファン脱落防止ネット

電源、ファンは別売



HO-32A 色 サイズ

くうちょうふうじんふく

空調風神服(服のみ)

| シルバー       | チャコール      | サイズ | 着丈 | 肩巾 | 袖丈 | 胸囲  | 材質 |
|------------|------------|-----|----|----|----|-----|----|
| HO-32ASVM  | HO-32AGYM  | M   | 64 | 50 | 54 | 116 | 綿  |
| HO-32ASVL  | HO-32AGYL  | L   | 66 | 52 | 56 | 120 |    |
| HO-32ASVLL | HO-32AGYLL | LL  | 68 | 54 | 58 | 124 |    |
| HO-32ASV3L | HO-32AGY3L | 3L  | 70 | 56 | 60 | 132 |    |
| HO-32ASV4L | HO-32AGY4L | 4L  | 70 | 58 | 58 | 140 |    |

HO-892を使用すると  
服の上からハーネスを  
装着可能▶P.60



### OPTION



HO-792

保冷剤(1個)

サイズ：約130×190mm  
重 量：200g

合わせて  
欲しい！

| エアージャケット & 空調風眼服 OPTION 対応表                                                       |                                        |                                                                                   |                                                                                   |                        |                                                                                   |                                    |                                                                                   |                                    |                                                                                   | 詳しくはP.61                         |                                                                                    | 詳しくはP.60                      |                                                                                     |                        |                                                                                     |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 電源・ファン ※電源とファンは付属しません。下記よりお選びください。                                                |                                        |                                                                                   |                                                                                   |                        | フィルター                                                                             |                                    |                                                                                   |                                    |                                                                                   | ベスト                              |                                                                                    |                               |                                                                                     |                        |                                                                                     |                                   |
|  | <b>HO-2260</b><br>バッテリー・ファン<br>ケーブルセット |  |  | <b>HO-229</b><br>電池BOX |  | <b>HO-2281</b><br>リチウムイオン<br>バッテリー |  | <b>HO-227B</b><br>ファン2番<br>ケーブルセット |  | <b>HO-299</b><br>パットと貼る<br>フィルター |  | <b>HO-296</b><br>フィルター<br>セット |  | <b>HO-892</b><br>風神ベスト |  | <b>HO-893</b><br>ハーネス作業服<br>最良ベスト |
| ○                                                                                 |                                        |                                                                                   | ○                                                                                 |                        | ○                                                                                 |                                    | ○                                                                                 |                                    | ○                                                                                 |                                  | X                                                                                  |                               | ○                                                                                   |                        | X                                                                                   |                                   |

## ヘルメットの中まで快適環境を拡張できる フード付の空調風神服！

作業管理



左胸ファスナー付ポケット



正面(ヘルメット別売)

電源、ファン、ヘルメットは別売

ヘルメット着用時の  
頭部イラツキも吹き飛ばします！



**HO-63** 色 - サイズ

くうちょうふうじんふく

空調風神服フード付(服のみ)

| ネイビー       | シルバー       | サイズ | 着丈 | 肩巾 | 袖丈 | 胸囲  | 材質                 |
|------------|------------|-----|----|----|----|-----|--------------------|
| HO-63NB-M  | HO-63SV-M  | M   | 62 | 50 | 54 | 116 | ポリエステル75%、<br>綿25% |
| HO-63NB-L  | HO-63SV-L  | L   | 64 | 52 | 56 | 120 |                    |
| HO-63NB-LL | HO-63SV-LL | LL  | 66 | 54 | 58 | 124 |                    |
| HO-63NB-XL | HO-63SV-XL | XL  | 68 | 56 | 60 | 132 |                    |
| HO-63NB-4L | HO-63SV-4L | 4L  | 68 | 58 | 58 | 140 |                    |

ネイビー(NB)

シルバー(SV)

| エアリージャケット & 空調風神服 OPTION 対応表                                                        |                                        |                                                                                     |                                                                                     |                        |                                                                                     |                                    |                                                                                     |                                    |                                                                                     | 詳しくはP.61                          |                                                                                      | 詳しくはP.60                       |                                                                                       |                        |                                                                                       |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 電源・ファン ※電源とファンは付属しません。下記よりお選びください。                                                  |                                        |                                                                                     |                                                                                     |                        | フィルター                                                                               |                                    |                                                                                     |                                    |                                                                                     | ベスト                               |                                                                                      |                                |                                                                                       |                        |                                                                                       |                                   |
|  | <b>HO-2260</b><br>バッテリー・ファン<br>ケーブルセット |  |  | <b>HO-229</b><br>電池BOX |  | <b>HO-2281</b><br>リチウムイオン<br>バッテリー |  | <b>HO-2278</b><br>ファン2個<br>ケーブルセット |  | <b>HO-2299</b><br>バックと貼る<br>フィルター |  | <b>HO-2296</b><br>フィルター<br>セット |  | <b>HO-892</b><br>風神ベスト |  | <b>HO-893</b><br>ハーネス作業服<br>保冷ベスト |
| ○                                                                                   |                                        |                                                                                     | ○                                                                                   |                        | ○                                                                                   |                                    | ○                                                                                   |                                    | ○                                                                                   |                                   | ○                                                                                    |                                | ×                                                                                     |                        | ×                                                                                     |                                   |





## ミズノ独自のパターン設計で 空気の流れをコントロール



腕を動かしやすい  
ファン付ベスト!



引張・引裂・摩耗強度に優れた  
タフブレーカー  
多彩なマテリアルと高度な技術で優れた  
耐久性を実現したタフブレーカー。  
ラグビーなど競技スポーツを培った技術を  
ウェアに。



動きを自由にする、3次元フィット。  
DynamotionFit  
人間工学に基づき、動きやすさを徹底追求した、  
ダイナモーションフィット。

電源、ファンは別売

NEW

HO-04 色 サイズ

ミズノ エアリージャケットベスト(服のみ)

| ネイビー       | グレー        | サイズ | 着丈 | 肩巾 | 胸囲  | 材質     |
|------------|------------|-----|----|----|-----|--------|
| HO-04NBM   | HO-04GYM   | M   | 64 | 41 | 116 | ポリエステル |
| HO-04NBL   | HO-04GYL   | L   | 66 | 42 | 120 |        |
| HO-04NBXL  | HO-04GYXL  | XL  | 68 | 43 | 124 |        |
| HO-04NB2XL | HO-04GY2XL | 2XL | 70 | 45 | 128 |        |



ネイビー (NB)



グレー (GY)

インナーに最適

HO-620・HO-621

P.70



エアリージャケット & 空調風神服 OPTION 対応表

詳しくはP.61

詳しくはP.60

| 電源・ファン ※電源とファンは付属しません。下記よりお選びください。 |                 |                             |                             | フィルター                     |                        | ベスト             |                           |
|------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------|
| HO-2260<br>バッテリー・ファン<br>ケーブルセット    | HO-229<br>電池BOX | HO-2281<br>リチウムイオン<br>バッテリー | HO-227B<br>ファン2個<br>ケーブルセット | HO-299<br>パットと貼る<br>フィルター | HO-296<br>フィルター<br>セット | HO-892<br>風神ベスト | HO-893<br>ハネス作業用<br>風神ベスト |
| ○                                  | ○               | ○                           | ○                           | ○                         | ○                      | ×               | ×                         |

## スタイリッシュな人気シリーズから ベストタイプが新登場!



腰部に保冷剤用ポケット付

定評のある  
空調風神服の品質は  
そのまま!

電源、ファンは別売

NEW

HO-016SV 色 サイズ

くうちょうふうじんふく  
空調風神服ベスト(服のみ)

| シルバー       | チャコール      | サイズ | 着丈 | 肩巾 | 胸囲  | 材質 |
|------------|------------|-----|----|----|-----|----|
| HO-016SVM  | HO-016GYM  | M   | 64 | 44 | 112 | 綿  |
| HO-016SVL  | HO-016GYL  | L   | 66 | 46 | 116 |    |
| HO-016SVLL | HO-016GYLL | LL  | 68 | 48 | 120 |    |
| HO-016SV3L | HO-016GY3L | 3L  | 70 | 50 | 128 |    |
| HO-016SV4L | HO-016GY4L | 4L  | 70 | 52 | 136 |    |



シルバー (SV)



チャコール (GY)

エアリージャケット & 空調風神服 OPTION 対応表

詳しくはP.61

詳しくはP.60

| 電源・ファン ※電源とファンは付属しません。下記よりお選びください。 |                 |                             |                             | フィルター                     |                        | ベスト             |                           |
|------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------|
| HO-2260<br>バッテリー・ファン<br>ケーブルセット    | HO-229<br>電池BOX | HO-2281<br>リチウムイオン<br>バッテリー | HO-227B<br>ファン2個<br>ケーブルセット | HO-299<br>パットと貼る<br>フィルター | HO-296<br>フィルター<br>セット | HO-892<br>風神ベスト | HO-893<br>ハネス作業用<br>風神ベスト |
| ○                                  | ○               | ○                           | ○                           | ○                         | ○                      | ×               | ×                         |



# 運動時の動きやすさを科学したフード付ベスト ミズノならではの機動力を手に入れろ



身体まわりの対策

頭まわり 首まわり

涼感衣類

冷却用品

「タオル・シート」応急・予防



電源、ファンは別売

NEW

HO-05BK サイズ

ミズノ エアリージャケットベスト フード付(服のみ)

| ブラック       | サイズ | 後丈 | 肩巾 | 胸囲  | 材質                 |
|------------|-----|----|----|-----|--------------------|
| HO-05BKM   | M   | 64 | 41 | 116 | ポリエステル77%、<br>綿23% |
| HO-05BKL   | L   | 66 | 42 | 120 |                    |
| HO-05BKXL  | XL  | 68 | 43 | 124 |                    |
| HO-05BK2XL | 2XL | 70 | 45 | 128 |                    |



エアリージャケット & 空調風神服 OPTION 対応表

詳しくはP.61

詳しくはP.60

| 電源・ファン ※電源とファンは付属しません。下記よりお選びください。                                                |                                 |                                                                                   |                                                                                   |                 |                                                                                   |                             |                                                                                   |                             |                                                                                   | フィルター                     |                                                                                     |                        |                                                                                     | ベスト             |                                                                                     |                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|
|  | HO-2260<br>バッテリー・ファン<br>ケーブルセット |  |  | HO-229<br>電池BOX |  | HO-2281<br>リチウムイオン<br>バッテリー |  | HO-227B<br>ファン2個<br>ケーブルセット |  | HO-299<br>パットと貼る<br>フィルター |  | HO-296<br>フィルター<br>セット |  | HO-892<br>風神ベスト |  | HO-893<br>ハーネス作業服用<br>保冷ベスト |  |
| ○                                                                                 |                                 |                                                                                   | ○                                                                                 |                 | ○                                                                                 |                             | ○                                                                                 |                             | ○                                                                                 |                           | ○                                                                                   |                        | ×                                                                                   |                 | ×                                                                                   |                             |  |
|                                                                                   |                                 |                                                                                   |                                                                                   |                 |                                                                                   |                             |                                                                                   |                             |                                                                                   |                           |                                                                                     |                        |                                                                                     |                 |                                                                                     |                             |  |
|                                                                                   |                                 |                                                                                   |                                                                                   |                 |                                                                                   |                             |                                                                                   |                             |                                                                                   |                           |                                                                                     |                        |                                                                                     |                 |                                                                                     |                             |  |

## ベスト OPTION

### 空調風神服に最適 フルハーネス対応ベスト

フルハーネス対応

空調風神服の上から装着しても風の巡りを可能にする、3D素材のインナースペーサー



腰部に保冷剤用ポケット付

HO-32Aに使用すると服の上からハーネスを装着可能▶P.58



OPTION

合わせて欲しい!



HO-792

保冷剤(1個)  
サイズ: 約130×190mm  
重量: 200g

HO-892- サイズ

風神ベスト

| ブラック       | サイズ | 着丈 | 胸囲  | 材質     |
|------------|-----|----|-----|--------|
| HO-892-F   | F   | 47 | 100 | ポリエステル |
| HO-892-XXL | XXL | 50 | 112 |        |

### フルハーネスの上から 着用可能なクールベスト

フルハーネス対応

首元、両脇、腰部の計4箇所に保冷剤がセット可能!



ランヤード取出口



HO-893

フルハーネスベストCOOL

| ブラック   | 着丈 | 肩巾 | 材質     | 付属品 |
|--------|----|----|--------|-----|
| HO-893 | 42 | 34 | ポリエステル | 保冷剤 |

OPTION

予備用



HO-8931

2連×1個 + 2個 + 4連×1個

専用保冷剤

サイズ: 約140×190mm (2連)  
約150×80mm (2個)  
約75×235mm (4連)  
重量: 約200g (2連)  
約150g (2個)  
約60g (4連)





## 電源・ファン OPTION

### 力強く仕事を後押しする パワフルなファンセット


3段切替

| ハイパワーファン稼働時間 |                  |
|--------------|------------------|
| 強            | 約4.5時間           |
| 中            | 約9時間             |
| 弱            | 約22時間            |
| 容量           | 48.38Wh(3360mAh) |

**NEW**  
**HO-2260**

#### バッテリー・ファンケーブルセット

| バッテリーサイズ       | 材質           | セット内容                                        |
|----------------|--------------|----------------------------------------------|
| W77×D30×H105mm | 難燃<br>プラスチック | 充電用ACアダプター、リチウムイオン<br>バッテリー、ハイパワーファン×2個、ケーブル |




スマートフォンで「空調風神服」アプリを  
ダウンロードし、開きます。



バッテリーのBluetoothを青いランプが  
速点滅するまで長押しします。同時に、  
アプリのメニュー画面で、ペアリングアイ  
コンを選択します。

Bluetooth通信によるスマートフォンでの  
遠隔操作・電池残量確認が可能。

操作画面



一度ペアリングすれば、アプリ上で  
電源のON/OFF、風量の調整、  
バッテリー残量の確認が可能に  
なります。



アプリはコチラから  
Android・iOS対応



ご注意

バッテリー・ファンケーブルセット **HO-2260** と、  
セットを構成しているバッテリー、ファン、ケーブルは、

下記の電池BOX **HO-229**、  
リチウムイオンバッテリー **HO-2281**、  
ファン2個・ケーブルセット **HO-227B** と  
**互換性はありません。**

**HO-2260** バッテリー・ファンケーブルセット (及び構成部品)

**互換性なし**

| HO-229  | 電池BOX         | ※弊社2020年度カタログ(No.166L)<br>以前のリチウムイオンバッテリー、<br>ファン2個、ケーブルセット 等 |
|---------|---------------|---------------------------------------------------------------|
| HO-2281 | リチウムイオンバッテリー  |                                                               |
| HO-227B | ファン2個・ケーブルセット |                                                               |

### あると便利な 電池BOX

バッテリーの充電忘れ等に！



**HO-229**  
電池BOX

電源

単3形電池×4本(別売)

### 長時間安定の バッテリー

4段切替

| レギュラーファン稼働時間 |                 |
|--------------|-----------------|
| 強            | 約8時間            |
| 中            | 約11時間           |
| 弱            | 約16時間           |
| 最弱           | 約40時間           |
| 容量           | 42.9Wh(5800mAh) |

強で使用しても  
約8時間！



**HO-2281**  
リチウムイオンバッテリー

| バッテリーサイズ       | 材質     | セット内容                |
|----------------|--------|----------------------|
| W72×D102×H27mm | PC、ABS | ソフトケース<br>充電用ACアダプター |

### 風向き自由な ナナメ構造

取り入れた外気を  
効率よく上方に！

●角度を変えて取付けると、気流を胸や背中方向に  
集中させることができます。



**HO-227B**  
ファン2個・ケーブルセット

セット内容

レギュラーファン×2個、ケーブル

## フィルター OPTION

HO-2260、HO-227Bどちらにも対応します。

### 粉塵の侵入を 許さない

**HO-296**

#### フィルターセット

| サイズ    | 材質                    | セット内容                 |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 145mmφ | スパーサー/PP<br>フィルター/不織布 | スパーサー×2個<br>フィルター×10枚 |

**OPTION**

**HO-297**

#### フィルターのみ 30枚

予備用

### 貼って使える お手軽フィルター

**HO-299**

#### パツと貼るフィルター 30枚

| サイズ    | 材質            |
|--------|---------------|
| 100mmφ | ポリエステル、モダアクリル |





## 渦動理論の原理を利用した、冷却効果抜群のパーソナルクーラー

作業管理

圧縮空気接続用



圧縮空気 で一定の空気を冷却！

圧縮空気が本体内部を高速に回転すると冷風と熱風に分けられます。その冷風を利用したものが、このパーソナルクーラーです。

※メスカプラ(日東工器 20SHカプラ)を接続してご使用ください。

←圧縮空気



HO-1761

パーソナルクーラー(ホース付)

| 重量   | 材質                   | 付属品           |
|------|----------------------|---------------|
| 285g | 本体/ポリ塩化ビニール ベルト/ナイロン | ミニクーラーホース1.5m |

## ベストに張り巡らされたホースに、冷風が駆け巡る！

オススメ

作業管理

圧縮空気接続用



コンプレッサーからの圧縮空気 で冷風が得られる渦動理論技術を応用

※本体の圧縮空気吸入口をコンプレッサーのホースに繋いでください。(コンプレッサーのホースにソケットが無い場合は付属の外径9φジョイントソケットをご使用ください)

←圧縮空気



HO-055

涼走エア タイプⅡ

| サイズ                      | 材質                    | セット内容                         |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| フリー(胸囲/90~100cm、着丈/50cm) | ベスト/ナイロンメッシュ ベルト/ナイロン | 本体、ベスト、シリコンプレート、ベルト、ジョイントソケット |

## 熱が篋もりがちな防護服には、コンプレッサーを使って強制クールダウン！

作業管理

圧縮空気接続用

使い捨てタイプ

防護服内の不快な汗蒸れ軽減で、作業効率アップ



←圧縮空気

※お客様で接続チューブを用意される場合は、外径8mmのPUチューブをご使用ください。

JIS T8115 タイプ5-6適合 耐水圧も1000mm以上あるため、ダイオキシン類管理区域レベル3までの通常作業(水濡れ作業でない)でご使用いただけます。

焼却炉工場内等の高温多湿環境下での防護服着用作業時にご利用ください。

HO-052-サイズ

エアクール

| 品番         | サイズ | 着丈  | 胸囲 | 股下 | 材質                |
|------------|-----|-----|----|----|-------------------|
| HO-052-L   | L   | 170 | 66 | 75 | 服/ポリプロピレン         |
| HO-052-XL  | XL  | 178 | 70 | 78 | 内蔵チューブ/PVC        |
| HO-052-XXL | XXL | 186 | 74 | 81 | 挿入口パーツ/樹脂及びその他の金属 |

OPTION

エアクール専用接続ツール


接続用



メスカプラへ簡単接続！

※メスカプラ(1/4(2分)サイズ)を接続してご使用ください。

接続チューブ



←圧縮空気

挿入口キャップ  
エアを流さない場合に密閉状態を保つためには、キャップを差し込んでください。

HO-053

エアクール用接続セット

接続チューブ長：約250mm

流量調整継手  
接続チューブを切断し、間にセットする事で空気の流量調整ができます。

流量調整継手パーツをご使用の場合、エアが勢い良く流れない場合があります。

冷却した空気を供給

冷却用



←圧縮空気

※メスカプラ(1/4(2分)サイズ)を接続してご使用ください。

HO-054

エアクーラー 重量：161g




基本的にエアクーラーのセット内容はFGプロエアクール接続用を目的とされたものですが、8mm外径のポリウレタンチューブを別途お客様好みの長さでご用意頂ければ、そのチューブを利用してFGプロエアクール以外にもご使用頂けます。





## 胴ベルトに装着するだけ！ お持ちの作業着が涼感衣類に

激しい動きをしても、  
ノズルが飛び出ない設計！



- 屈伸するなど上体を曲げた時、ファンが一緒に可動するよう、クリップの根本にヒンジを施しています。
- 作業着・作業者を選ばず使用できるので、取り回しが良く経済的です。



NEW

HO-1737A


### 風雅ボディフルセット

| 重量   | 材質       | セット内容                                      |
|------|----------|--------------------------------------------|
| 592g | ABS, POM | ファンユニット、ベルト、リチウムイオン充電電池、リチウムイオン充電電池ホルダー、AC |

作業管理


風量3段階

| 風量切替   | 強      | 弱      | ゆらぎ      |
|--------|--------|--------|----------|
| 連続運転時間 | 約3時間   | 約4.5時間 | 約4.5時間   |
| 風速     | 7.5m/s | 6.8m/s | 最大6.9m/s |




## クリップでワンタッチ装着 新鮮な空気を送り込む

ベルトの他、首掛けや  
リュックのショルダーベルトにも  
装着可能！




### ベルトクリップの使用方法



ベルトやカバン、リュックのショルダーベルトを挟み込んで固定することができます。  
※ベルトクリップは厚み6mm以内の物に使用してください。


### マグネットクリップの使用方法



強力なマグネットで、シャツなどを挟み込み、衣服の中へ送風することができます。

強力マグネットを使用しているため、心臓ペースメーカー等体内埋込型医療用電子機器を装着している方は使用しないでください。

### ネックストラップの使用方法



本体のストラップホールへ取り付けると、首からぶら下げる事ができます。

電池容量 4000mAh

充電時間 約3時間

使用時間 約3.5～15時間


連続使用3.5～15時間



HO-874

### アイファンボディブロー

| サイズ            | 重量    | 電源          | 材質       | セット内容                              |
|----------------|-------|-------------|----------|------------------------------------|
| W85×D50×H100mm | 220 g | リチウムイオン充電電池 | 本体 / ABS | 充電用USBケーブル、ネックストラップ(※モバイルバッテリーは別売) |



### OPTION

あとと便利！

予備電源



NEW  
HO-877

### モバイルバッテリー

サイズ：W135×D70×H13mm  
重量：210g  
バッテリー容量：10,000mAh  
付属品：MicroUSBケーブル

- 対応USB
- Type-A
  - Type-C
  - Micro
  - Lightning





身体まわりの対策

頭まわりー首まわり

涼感衣類

冷却用品「タオル・シート」応急・予防

## 蛍光&反射で昼夜問わずに安心&クール！ 保冷剤は作業の邪魔になりにくい背中と両脇に装備

作業管理

ラージサイズ対応

調整用ベルト付

保冷剤3個

風通しのいい穴加工再帰反射布使用！

- 気温など環境等で異なりますが、保冷の持続時間は1～3時間です。
- 体に優しい温度で、比較的長時間、快適な作業が可能です。
- 保冷剤を家庭用冷凍庫にて冷凍します(6時間以上)。

オススメ



両脇4本の調整用ベルトで  
保冷剤が身体に密着！

NEW

HO-888 (紺×黄蛍光反射)

セフティクールベスト

| サイズ                             | 材質     | 付属品     |
|---------------------------------|--------|---------|
| 520×600mm (ウエスト/～120cm) ※～5Lに対応 | ポリエステル | 保冷剤(3個) |



OPTION

予備用  
保冷剤



HO-792

保冷剤(1個)  
サイズ: 約130×190mm  
重量: 200g

## 6つの保冷剤で強烈クールダウン！ タイトな人からガッチリ体型までオールフィット！

作業管理

ラージサイズ対応

調整用ベルト付

保冷剤6個

もちろん、保冷剤の調整も自由自在！

- 気温など環境等で異なりますが、保冷の持続時間は1～3時間です。
- 体に優しい温度で、比較的長時間、快適な作業が可能です。
- 保冷剤を家庭用冷凍庫にて冷凍します(6時間以上)。

オススメ



両脇4本の調整用ベルトで  
保冷剤が身体に密着！

HO-890

スーパークールベスト

| サイズ                            | 材質     | 付属品     |
|--------------------------------|--------|---------|
| 520×600mm(ウエスト/～120cm) ※～5Lに対応 | ポリエステル | 保冷剤(6個) |



OPTION

予備用  
保冷剤



HO-792

保冷剤(1個)  
サイズ: 約130×190mm  
重量: 200g

## ラージサイズにも対応！ 実用的なクーリングメッシュタイプ

作業管理

ラージサイズ対応

保冷剤3個

- 気温など環境等で異なりますが、保冷の持続時間は1～3時間です。
- 体に優しい温度で、比較的長時間、快適な作業が可能です。
- 保冷剤を家庭用冷凍庫にて冷凍します(6時間以上)。


オススメ



冷凍した保冷剤を  
背中・両脇のポケットへ！

クールベスト

| 品番     | サイズ                                 | 材質     | 付属品     |
|--------|-------------------------------------|--------|---------|
| HO-790 | 520×590mm(ウエスト/～96cm)               | ポリエステル | 保冷剤(3個) |
| HO-800 | 600×610mm(ウエスト/100～120cm) ※3L～5Lに対応 |        |         |



OPTION

予備用  
保冷剤



HO-792

保冷剤(1個)  
サイズ: 約130×190mm  
重量: 200g






# 水・氷・保冷剤のどれもが使用可能！ 緑の反射テープで視認性も確保

## 屋外での 冷却温度データ

■ 測定条件 / 天候 8月晴れ  
■ 12時50分にベストに冷水(12℃/500ml)を  
ベストの表と裏に1回のみ注水  
■ 測定 / サーモレコーダー / 日曜発明ギャラリー



表裏が透湿防水布構造により  
水・氷・保冷剤(別売)の3通り使える  
画期的ベスト!



HO-314

## アイスポケットベスト

| サイズ                    | 材質                          |
|------------------------|-----------------------------|
| 540×450mm(ウエスト/～100cm) | 本体部/ポリエステル 吸水材/アクリレート系指定外繊維 |

## 使用方法



### 《氷》

冷凍庫などで作った氷を各ポケットに直接5,6個程度入れてください。時間経過とともに溶け、内部の吸水材に浸み込み気化熱作用により冷感感が持続します。

### 《専用保冷剤》

専用の保冷剤をお使いください。

### 《注水》

各ポケット(3カ所)にそれぞれ150ml程度、注水してください。冷水だとなお効果的です。

作業管理

透湿防水布構造

再帰反射テープ付

水を入れる

氷使用可

保冷剤使用可

オプション  
保冷剤

## OPTION



HO-3141

専用保冷剤(2連×3個)

サイズ: 約85×130mm (2連)



前面2つ、背面1つのアイスポケットに保冷剤をセットできます。(写真は背面)

## 専用保冷剤(別売)の使用方法

- ① 保冷剤の白い面を上にして水道水を入れた容器に数分間浸けてください。
- ② 十分に吸水したら水から取り出し、乾くまで数分間放置してください。
- ③ 家庭用冷凍庫で3～4時間で凍ります。

# 短め丈で身体にジャストフィット！ ブレが少なく作業の邪魔になりにくい

- 身体への接触面積が大きく密着度も高いので、保冷効果を最大限に得られます。
- ボディ部分には抗菌・防臭機能が半永久的に続くミューフアン®を採用!
- 保冷剤周辺には熱移動量の大きいソフィスタ®を使用しているため、身体の表皮より広い範囲で温度を奪うことが可能な設計です。



保冷剤用ポケット



保冷の持続時間は4～6時間!

※使用時の環境により異なります。

HO-802-サイズ

## 冷却ベストアイスV

| 品番        | サイズ | 胸囲     | 材質             | 付属品     |
|-----------|-----|--------|----------------|---------|
| HO-802-M  | M   | ～95cm  | ポリエステル、ミューフアン® | 保冷剤(3個) |
| HO-802-L  | L   | ～102cm |                |         |
| HO-802-LL | LL  | ～110cm |                |         |
| HO-802-3L | 3L  | ～120cm |                |         |

作業管理

抗菌・防臭

純銀の糸「ミューフアン」

保冷剤3個

予備用  
保冷剤

## OPTION



HO-8021

交換用アイスパック(3個セット)

サイズ: 150×140mm

重量: 220g

材質: 高吸水性ポリマー



# 冷却効果と抜群の装着感を両立！ 前面開きで、パフォーマンスを最大限に



身体まわりの対策

頭まわり ― 首まわり

涼感衣類

冷却用品 ― タオル・シート ― 応急・予防

作業管理

Rバンテージ構造

保冷剤の位置調整可能


保冷剤3個

## Rバンテージ構造による 抜群のフィット感



独自開発のRバンテージ構造が保冷剤を身体に密着させます。そのためアイスパック自体の重さを感じさせず、保冷剤がまるで身体に吸いつくようにフィットします。装着の違和感がないため、活動障害を低減します。

## 保冷剤の位置が調節できる 抜群の冷却効果



肩部に設けられた面ファスナーで脇下の保冷剤の位置を調整することにより、的確に脇下の動脈を冷やします。また脇下が固定されると背中部の保冷剤も固定され(Rバンテージ構造)、背中も的確に冷やします。  
(保冷剤効力:約4〜6時間 ※使用環境により異なります)



両脇に2個、背中に1個  
保冷剤をセット!



L着用

HO-813- サイズ (難燃)



燃えにくい  
難燃アラミド使用!



L着用

HO-803- サイズ (蛍光)



とにかく目立つぞ  
蛍光色!



L着用

HO-804- サイズ (夜光)



反射&蓄光で  
夜間も安心!



L着用

HO-81GY- サイズ (グレー)



脇前面もメッシュで  
涼やか!



L着用

HO-81NB- サイズ (ネイビー)



## OPTION



密着性を  
さらにアップ!

**HO-812**  
アイスハーネス用補助ストラップ  
サイズ: 25×285×1mm厚  
重 量: 13g 材質: ウレタンゴム



**HO-8021**  
交換用アイスパック(3個セット)  
サイズ: 150×140mm  
重 量: 220g 材質: 高吸水性ポリマー

予備用  
保冷剤

## アイスハーネス

| 難燃        | 蛍光        | 夜光        | グレー        | ネイビー       | サイズ | 材質                  | 付属品     |
|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----|---------------------|---------|
| HO-813-L  | HO-803-L  | HO-804-L  | HO-81GY-L  | HO-81NB-L  | L   | ポリエステル、<br>ナイロンメッシュ | 保冷剤(3個) |
| HO-813-LL | HO-803-LL | HO-804-LL | HO-81GY-LL | HO-81NB-LL | LL  |                     |         |





# JAXA共同開発！ 先端宇宙服の研究成果を活用した注目の逸品

4℃前後の冷水が冷却下着全体を回り上半身を快適に冷やします！

冷水チューブの長さや配置なども緻密に計算！



チューブを張り巡らせたベスト本体に、氷で冷却された水を循環して身体を冷やします。

- 事前にタンクの水を凍らせて使用します。
- 着衣部はストレッチ性があり、ソフトな風合いです。
- 家庭洗濯が可能です。



**HO-805- サイズ**

## 冷却下着ベスト型

| サイズ        | サイズ | 身長        | 胸囲        | 材質                         | セット内容                                                                        | 注意事項                     |
|------------|-----|-----------|-----------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| HO-805-S   | S   | 155-165cm | 83-103cm  | ベスト／ポリエステル<br>ユニットバッグ／ナイロン | 冷却下着本体、冷却水タンク、タンクキャップ×2個、給排水チューブ、洗濯ネット、ポンプユニット、接続ユニットバッグ、単3形アルカリ電池×4本（動作確認用） | ベストを繋がない状態でのポンプ運転は止めください |
| HO-805-F   | F   | 165-175cm | 93-113cm  |                            |                                                                              |                          |
| HO-805-XXL | XXL | 175-185cm | 113-123cm |                            |                                                                              |                          |

| 作業管理         |                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------|
| JAXA COSMODE |                                                 |
| 抗菌防臭         |                                                 |
| 防汚           |                                                 |
| 電源           | 単3形アルカリ電池×4本                                    |
| ポンプユニット      | 定格電圧 6V<br>連続稼働時間 7時間（アルカリ乾電池使用時）<br>流量 230ml/分 |
| 冷却水タンク       | 容量1ℓ                                            |

**OPTION**



予備用

**HO-807**

冷却下着ベスト用詰め替えボトル  
材質：プラスチック  
容量：1ℓ


# 身体への負担を軽くし、 より高い効果を目指したリュックタイプ



チューブを張り巡らせたベスト本体に、氷で冷却された水を循環して身体を冷やします。

保冷剤750g×2個を-20℃で8時間以上冷凍してからご使用してください。

- 保冷剤で冷却された水をベストに循環して身体を冷やします。
- 一度充填すればシーズン中の冷却水の交換は不要です。
- 気温33℃湿度60%の環境下で約90分冷却効果が持続します。（条件により異なります）
- リュック型のため、重さを感じにくい仕様です。



**HO-806- サイズ**

## 冷却下着ベスト型 リュックタイプ

| サイズ        | サイズ | 身長        | 胸囲        | 材質                                            | セット内容                                                                      | 注意事項                     |
|------------|-----|-----------|-----------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| HO-806-S   | S   | 155-165cm | 83-103cm  | ベスト／ポリエステル<br>リュック／ナイロン<br>(約W240×D60×H430mm) | 冷却下着ベスト本体、冷却ユニット収納リュック、ポンプユニット、保冷剤(2個)、水袋、エクステンションチューブ、単3形アルカリ電池×4本（動作確認用） | ベストを繋がない状態でのポンプ運転は止めください |
| HO-806-F   | F   | 165-175cm | 93-113cm  |                                               |                                                                            |                          |
| HO-806-XXL | XXL | 175-185cm | 113-123cm |                                               |                                                                            |                          |

| 作業管理         |                                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| JAXA COSMODE |                                                                               |
| 抗菌防臭         |                                                                               |
| 防汚           |                                                                               |
| 保冷剤2個        |                                                                               |
| 電源           | 単3形アルカリ電池×4本                                                                  |
| ポンプユニット      | 定格電圧 6V<br>連続稼働時間 7時間（アルカリ乾電池使用時）<br>流量 350ml/分<br>通常稼働時間 3時間以内<br>水袋 容量500ml |

**OPTION**



予備用

**HO-8061**

リュック型専用保冷剤  
材質：ポリエチレン 重量：800g

# 循環する冷却水で体を冷やす 電動クーラーベスト

氷で冷やしたタンクの冷水が  
ベスト内を循環！



チューブを張り巡らせたベスト本体に、氷で冷却された水を循環して身体を冷やします。



タンクに300～400ml水を入れ、事前につけておいた氷1kgを入れてください。



操作ボタンを押すごとに強・弱・エコモードに切り替わります。

| モード     | 強モード／弱モード／エコモード<br>※エコモードは強モード10秒→オフ40秒の繰り返し                          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| 冷える持続時間 | 強90分／弱120分／エコ180分<br>※室温30℃でベスト内側の温度が25℃以下になる時間<br>※使用環境により持続時間は異なります |
| ポンプ稼働時間 | 約30時間（バッテリー容量／10000mAh）                                               |
| タンク容量   | 2ℓ ※タンクを直接凍らせないでください                                                  |



リモコンとバッテリーはポケットに収納可能

**NEW**  
**HO-896**

## 水冷冷却クールベスト Lite

| サイズ | 本体重量 | 材質   | セット内容                         |
|-----|------|------|-------------------------------|
| フリー | 760g | ナイロン | ベスト本体、タンク、モバイルバッテリー、USB充電ケーブル |





## 背中に沿ったスリム形状。 冷却交換の高い背中を冷やし体温上昇を抑制

作業管理

高機密保冷袋付

保冷剤2個

リュック型で両手が自由に使えるので、  
作業性・装着性・機能性がアップ!



HO-302

アイスリュックスタイル

- 軽量・スリムで邪魔になりません。
- 通気性&クッション性の良いメッシュ素材を採用、外気温差により結露の発生を防ぎ、濡れを防止します。

OPTION

予備用  
保冷剤



HO-3021

専用保冷剤

セット内容：保冷剤150g（4個）、保冷袋

| サイズ           | 材質     | 付属品         |
|---------------|--------|-------------|
| 200×145×25mm厚 | ポリエステル | 保冷剤（2個）、保冷袋 |

## 背中ピッタリ、負担は最小限。 現場目線で開発されたプロ仕様モデル

作業管理

滑り止め機能付きゴム

高機密保冷袋付

保冷剤2個

保冷剤の境目が中央にあるので、  
背中にフィットしながらも窮屈にならない!



OPTION

予備用  
保冷剤



HO-301

専用保冷剤

セット内容：保冷剤150g（4個）、  
保冷袋、結露防止シート

| サイズ           | 材質                 | 付属品               |
|---------------|--------------------|-------------------|
| 185×240×25mm厚 | 表/ナイロン<br>裏/ポリエステル | 保冷剤（2個）、保冷袋、結露防止袋 |

## 背中に保冷剤が入られる 2WAYバックパック付き

作業管理

保冷剤1個

2WAYバックパックに  
保冷剤をセット!

背面芯材入りで  
装着感もしっかり!



ワーキングバックパックの  
背中部分が冷んやり



NEW  
HO-897

ワーキングバックパック25Lセット

| サイズ                                                        | 材質        | 付属品 |
|------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| ワーキングバックパック/W310×D180×H490mm<br>2WAYバックパック/W240×D20×H345mm | ナイロン、合成皮革 | 保冷剤 |






## 身体まわりの対策

# 高通気・放熱性に優れたドライメッシュ「DRY AEROFLOW」を全面採用！

作業管理

DRY AEROFLOW



NEW

HO-882- サイズ

ミズノ KUGEKIメッシュベスト

| ブラック       | サイズ | 後丈 | 肩幅 | 胸囲  | 材質     |
|------------|-----|----|----|-----|--------|
| HO-882-M   | M   | 62 | 42 | 105 | ポリエステル |
| HO-882-L   | L   | 65 | 43 | 109 |        |
| HO-882-XL  | XL  | 67 | 44 | 113 |        |
| HO-882-2XL | 2XL | 69 | 46 | 117 |        |

## 頭まわりー首まわり

## 涼感衣類

## 冷却用品「タオル・シート」応急・予防

# 吸汗、速乾、通気性に優れ、ベタつきを最小限に抑える

作業管理

吸汗速乾

表面にポリエステル、  
体に触れる裏面には綿素材使用。  
十分な通気性と着心地を確保！



HO-61BK- サイズ (ブラック)

HO-61W- サイズ (ホワイト)

ドライメッシュTシャツ

| ブラック      | ホワイト     | サイズ | 身丈 | 身幅 | 材質              |
|-----------|----------|-----|----|----|-----------------|
| HO-61BK-1 | HO-61W-1 | M   | 70 | 52 | 表/ポリエステル<br>裏/綿 |
| HO-61BK-2 | HO-61W-2 | L   | 74 | 55 |                 |
| HO-61BK-3 | HO-61W-3 | LL  | 78 | 58 |                 |
| HO-61BK-4 | HO-61W-4 | 3L  | 81 | 62 |                 |
| HO-61BK-5 | HO-61W-5 | 4L  | 83 | 66 |                 |
| HO-61BK-6 | HO-61W-6 | 5L  | 85 | 70 |                 |



# 高い冷感機能&屈伸もスムーズ

作業管理

UVカット

接触冷感(X-COOL)

スピード消臭(スイトールC)


屈伸もラクラク！

接触冷感×スピード消臭！

身体のラインに合わせて  
素材が伸縮！



X状の断面をした特殊なポリエステル繊維を使用。接触面積が大きいため、使用時に肌からの熱移動が多く、ひんやりとした着心地を体感できる。毛細管現象により非常に高い吸汗、速乾効果も実現。



汗や尿などの悪臭をスピーディーに消臭。  
消臭効果は洗濯するたびに回復。

HO-611BK- サイズ

冷感・消臭ロングパンツ

| ブラック        | サイズ | 身長      | 脚囲     | 材質                                                 |
|-------------|-----|---------|--------|----------------------------------------------------|
| HO-611BK-M  | M   | 165-175 | 76-84  | 本体/ポリエステル85%、ポリウレタン15%<br>ウエスト部分/ポリエステル70%、ナイロン30% |
| HO-611BK-L  | L   | 175-185 | 84-94  |                                                    |
| HO-611BK-LL | LL  | 175-185 | 94-104 |                                                    |





# 広くアスリートに愛されている 吸湿速乾インナーウェア

作業管理  
DRY AEROFLOW  
オールメッシュ



身体まわりの対策

頭まわり―首まわり


涼感衣類

冷却用品―タオル・シート―応急・予防

## DRY AEROFLOW

### 汗の膜をつくりにくい開発素材

汗の膜が生地の通気性を低下させ、不快感の原因を生むことに着目。水をはじく「撥水糸」と水を吸い込む「吸水糸」を組み合わせ、汗が下に流れやすい特殊な編み方にすることで汗をたくさんかいても汗の膜ができにくく、通気性を保ちます。



DRY AEROFLOW  
素材拡大

### 湿潤時でも優れた通気性

汗の膜ができにくい生地だから、通常のコンプレッションウェアと比べて、汗をかいた時に、通気性の違いを発揮します。

### 通気性が保たれるから、この快適性！

通気性が保たれることで、肌表面の汗が気化する状態に。汗が気化する時に身体から熱を奪う作用によって放熱性を高め、運動パフォーマンスと快適性をキープします。



エアリージャケットのインナーにもオススメ



HO-620-サイズ

ミズノ KUGEKI ノースリーブ

| ブラック     | サイズ | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | 材質                    |
|----------|-----|----|----|----|-----------------------|
| HO-620-1 | M   | 67 | 35 | 87 | ポリエステル95%<br>ポリウレタン5% |
| HO-620-2 | L   | 69 | 36 | 91 |                       |
| HO-620-3 | XL  | 71 | 37 | 95 |                       |

エアリージャケットのインナーにもオススメ



HO-621-サイズ

ミズノ KUGEKI アンダーシャツ

| ブラック     | サイズ | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 | 材質                    |
|----------|-----|----|----|----|----|-----------------------|
| HO-621-1 | M   | 67 | 37 | 88 | 18 | ポリエステル95%<br>ポリウレタン5% |
| HO-621-2 | L   | 69 | 38 | 92 | 19 |                       |
| HO-621-3 | XL  | 71 | 39 | 96 | 20 |                       |

# 肌に密着し、しっかり汗を処理する コンプレッションウェア

作業管理  
消臭機能(スイトールC)  
UVカット  
吸汗速乾  
接触冷感(X-COOL)

首まわりの前方部分は、クルーネック  
後部は、日焼けを防止できるハイネック！

- パワーストレッチ効果で身体の動きをサポートします。
- 接触冷感機能を誇るX-COOLを採用しているので、ひんやり涼しい着心地です。



HO-98BK-サイズ

冷感パワーストレッチシャツ 長袖

| ブラック      | サイズ | 身長      | 胸囲      | 着丈 | 身幅 | 首天幅 | 袖丈 | 材質                     |
|-----------|-----|---------|---------|----|----|-----|----|------------------------|
| HO-98BK-1 | M   | 165-175 | 88-96   | 65 | 41 | 16  | 61 | ポリエステル85%<br>ポリウレタン15% |
| HO-98BK-2 | L   | 175-185 | 96-104  | 67 | 43 | 17  | 63 |                        |
| HO-98BK-3 | LL  | 175-185 | 104-112 | 69 | 45 | 18  | 65 |                        |



半袖になっても高い性能はそのまま

- パワーストレッチ効果で身体の動きをサポートします。
- 接触冷感機能を誇るX-COOLを採用しているので、ひんやり涼しい着心地です。



HO-97BK-サイズ

冷感パワーストレッチシャツ 半袖

| ブラック      | サイズ | 身長      | 胸囲      | 着丈 | 身幅 | 首天幅 | 袖丈   | 材質                     |
|-----------|-----|---------|---------|----|----|-----|------|------------------------|
| HO-97BK-1 | M   | 165-175 | 88-96   | 65 | 41 | 16  | 34.5 | ポリエステル85%<br>ポリウレタン15% |
| HO-97BK-2 | L   | 175-185 | 96-104  | 67 | 43 | 17  | 36   |                        |
| HO-97BK-3 | LL  | 175-185 | 104-112 | 69 | 45 | 18  | 37.5 |                        |








# 氷撃！ 動くたびに冷感を与えてくれる、 特殊冷感プリント繊維を採用

10秒後に温度比較値は最大に！  
(第三者機関による冷感プリントの涼感性能評価より)



生地が汗や水で濡れた状態で風を受けるとさらに冷感効果があります。

作業管理

UVカット

吸水速乾

抗菌防臭

メッシュ

FREEZE TECH



HO-630A-サイズ

フリーステック冷却半袖Vネックシャツ

| ブラック       | サイズ | 身長      | 胸囲     | 胴囲    | 材質                     |
|------------|-----|---------|--------|-------|------------------------|
| HO-630A-M  | M   | 167-173 | 89-95  | 75-81 | ポリエステル92%、<br>ポリウレタン8% |
| HO-630A-L  | L   | 172-178 | 93-99  | 79-85 |                        |
| HO-630A-XL | XL  | 177-183 | 97-103 | 83-89 |                        |



HO-631A-サイズ

フリーステック冷却長袖Vネックシャツ

| ブラック       | サイズ | 身長      | 胸囲     | 胴囲    | 材質                    |
|------------|-----|---------|--------|-------|-----------------------|
| HO-631A-M  | M   | 167-173 | 89-95  | 75-81 | ナイロン80%、<br>ポリウレタン20% |
| HO-631A-L  | L   | 172-178 | 93-99  | 79-85 |                       |
| HO-631A-XL | XL  | 177-183 | 97-103 | 83-89 |                       |




HO-641BK-サイズ



フリーステック冷却フルレングスタイツ

| ブラック        | サイズ | 身長      | 胸囲    | 材質                    |
|-------------|-----|---------|-------|-----------------------|
| HO-641BK-M  | M   | 167-173 | 75-81 | ナイロン79%、<br>ポリウレタン21% |
| HO-641BK-L  | L   | 172-178 | 79-85 |                       |
| HO-641BK-XL | XL  | 177-183 | 83-89 |                       |

# NASAでの使用に向けて開発された 新次元繊維アウトラストを採用！



汗や尿などの悪臭をスピーディーに消臭。効果は洗濯するたびに回復。



HO-95BK-サイズ

アウトラストシャツ

| ブラック      | サイズ | 身長      | 胸囲      | 着丈 | 袖丈   | 袖口  | 外天幅  | 材質                                  |
|-----------|-----|---------|---------|----|------|-----|------|-------------------------------------|
| HO-95BK-1 | M   | 165-175 | 88-96   | 65 | 68   | 9   | 17   | ポリエステル55%、<br>複合繊維30%、<br>ポリウレタン15% |
| HO-95BK-2 | L   | 175-185 | 96-104  | 67 | 69   | 9.5 | 17.5 |                                     |
| HO-95BK-3 | LL  | 175-185 | 104-112 | 69 | 70.5 | 10  | 18   |                                     |

繊維に組み込まれた直径2〜30ミクロンのマイクロカプセルが、寒い暑いをはよくコントロールします。カプセル内部の相変換物質「パラフィンワックス」が温度の変化に反応し、溶けたり(吸熱)、固まったり(放熱)することで、身体の表面温度を常に快適な温度に調節します。

首まわりと脇部分に  
消臭コアミシン糸  
スイトールC®使用！



作業管理

消臭機能(スイトールC)

UVカット

新次元繊維(Outlast)





## 汗を解き放て！ 肌面から外側へと、汗を瞬時に移動

作業管理

消臭機能

3D構造の2層ファブリックが、  
汗冷えやべたつきなどを軽減

大きめのメッシュ編みのポリプロピレン生地に、  
薄いポリエステル生地を組み合わせた3D構造に  
なっています。



生地拡大



HO-616- サイズ

### 3Dファーストレイヤー半袖シャツ

| ブラック      | サイズ | 身長      | 胸囲      | 材質                             |
|-----------|-----|---------|---------|--------------------------------|
| HO-616-M  | M   | 165-175 | 88-96   | ポリプロピレン65%、ポリエステル20%、ポリウレタン15% |
| HO-616-L  | L   | 175-185 | 96-104  |                                |
| HO-616-LL | LL  | 175-185 | 104-112 |                                |

## 動きやすいパターン設計で 引っ張られる煩わしさも軽減！

作業管理

消臭機能


再帰反射

ペンホルダー




背中首元に再帰反射材付き

ベタつき軽減  
ドライサイエンス生地採用！



生地拡大



生地拡大



HO-626 色 - サイズ

### ミズノ ワークポロシャツ半袖

| ネイビー        | ホワイト        | サイズ | 身長      | 胸囲     | 材質     |
|-------------|-------------|-----|---------|--------|--------|
| HO-626NB-M  | HO-626WH-M  | M   | 167-173 | 89-95  | ポリエステル |
| HO-626NB-L  | HO-626WH-L  | L   | 172-178 | 93-99  |        |
| HO-626NB-XL | HO-626WH-XL | XL  | 177-183 | 97-103 |        |

## 左袖にポケットがついた、 機能性抜群の一押しシャツ


作業管理

UVカット


肌面は点接触

脇下には消臭テープ付！

- 新開発の遮熱糸の採用で、赤外線を反射して衣服内の温度上昇を抑制します。
- 肌面は点接触で、汗のべたツキ感の軽減に成功しています。



肌面拡大



遮熱糸断面イメージ



HO-625- サイズ

### シェイドライナー半袖シャツ

| グレー      | サイズ | 身長      | 胸囲     | 材質                  |
|----------|-----|---------|--------|---------------------|
| HO-625-1 | M   | 160-170 | 84-92  | ポリエステル88%、ポリウレタン12% |
| HO-625-2 | L   | 170-180 | 90-98  |                     |
| HO-625-3 | LL  | 175-185 | 96-104 |                     |





## 肌面をドライにキープ！ 手の保護や日焼け対策に最適

抜群の通気性と優れた吸水拡散性を備えた  
ウイックロン®クールを採用！

2指タッチパネル対応



NEW  
HO-836

モンベルクールグローブ

| サイズ | 材質     |
|-----|--------|
| L   | ポリエステル |

作業管理  
ウイックロンクール  
消臭  
タッチパネル対応  
UVカット

## 限りなく素手に近い 作業感

汗をすばやく吸収して  
ドライに保ち、  
べたつきを抑えます

吸汗性・速乾性に優れた  
クールマックスを使用して  
います。



HO-815- サイズ

ケミソフト クーリング手袋

| 品番       | サイズ | 材質                                     |
|----------|-----|----------------------------------------|
| HO-815-M | M   | 手袋/ナイロン52%、ポリエステル48%<br>すべり止め/ポリウレタン樹脂 |
| HO-815-L | L   |                                        |

作業管理  
UVカット  
すべり止め  
クールマックス

## 薄くて涼しい！ 切創事故から手をガード！

高い耐切創能力がある  
耐切創糸CYGUSを使用！



HO-818

サイグス  
CYGUSグローブ ライトタイプ

| サイズ | 材質                           |
|-----|------------------------------|
| フリー | ポリエチレン42%、ポリエステル37%、ガラス繊維21% |

作業管理  
耐切創

## 薄手で素手に近い グリップ感

伸縮性に富み、  
水に濡れても滑りにくい  
エンボス加工！



HO-814- サイズ


ミクログリップパー

| 品番       | サイズ | 材質                                           |
|----------|-----|----------------------------------------------|
| HO-814-M | M   | 手のひら・指先/ポリウレタン 手の甲/ポリエステルメッシュ<br>手首/ゴム、マジック式 |
| HO-814-L | L   |                                              |

作業管理  
すべり止め  
再帰反射布付

## 絶妙な着圧効果を発揮 段階的圧力設計で アームをサポート！

網目を一目単位で度目の調整して、  
締め付け過ぎない着圧を実現！



※商品は2枚入りです



HO-919


ミズノ アーム用サポーター 2枚入り

| サイズ | 重量  | 材質              |
|-----|-----|-----------------|
| フリー | 56g | ポリエステル、ナイロン、その他 |

作業管理  
UVカット  
吸汗速乾  
段階的圧力設計

## 半袖との組み合わせが Good！

半袖シャツとの組み合わせで  
ベンチレーションの役割を果たします！



※商品は2枚入りです



HO-920

冷感パワーストレッチアームカバー 2枚入り

| サイズ | 重量  | 材質                  |
|-----|-----|---------------------|
| フリー | 60g | ポリエステル90%、ポリウレタン10% |

作業管理  
UVカット  
吸汗速乾  
接触冷感(X-COOL)





## メッシュ素材の高通気ソックス

作業管理

滑り止め付き!



**HO-819** ※商品はブルーとブラックの2足組です

ミズノ メッシュソックスアングル丈 **2足組**

| サイズ | 材質            |
|-----|---------------|
| フリー | ポリエステル、ポリウレタン |

吸汗力大幅アップの  
5本指!



NEW

**HO-837** ※商品はブルーとブラックの2足組です

ミズノ メッシュソックス5本指 **2足組**

| サイズ | 材質            |
|-----|---------------|
| フリー | ポリエステル、ポリウレタン |

## 夏には夏の、 メッシュ靴下

作業管理

特殊メッシュ編み

通気性を高めるメッシュ編みで足ムレ軽減!



**HO-816** 色

フィットパワーメッシュ靴下 **4足組**

| 品番       | 色    | サイズ | 材質           |
|----------|------|-----|--------------|
| HO-816BK | ブラック | フリー | 綿、ポリエステル、その他 |
| HO-816GY | グレー  |     |              |

## 歩行中に 靴内空気を循環

作業管理

抗菌防臭

衝撃吸収

インソール中央に  
エアークンプレッサーズポンジを内蔵!



**HO-898**

ごくつうき  
極通気インソール

サイズ調整に便利な  
ガイドライン付き

| サイズ         | 材質                |
|-------------|-------------------|
| 24.0-28.0cm | ポリエステル、EVA、PUスポンジ |

## 膝をつく作業に最適!

作業管理

膝部分には  
衝撃を吸収する  
パッド入り



**HO-922**

冷感ニーパッド **1枚入り**

| サイズ | 重量  | 材質                                                 |
|-----|-----|----------------------------------------------------|
| L   | 50g | 本体/ナイロン80%、ポリウレタン20%<br>メッシュ部分/ポリエステル85%、ポリウレタン15% |

## 適圧サポートで 筋肉の疲労を軽減


作業管理

UVカット

吸汗速乾

接触冷感

接触冷感素材を採用!



※商品は2枚入りです

**HO-817-サイズ**

接触冷感パワーソックス **2枚入り**

| 品番       | サイズ | 材質                |
|----------|-----|-------------------|
| HO-817-M | M   | ナイロン80%、ポリウレタン20% |
| HO-817-L | L   |                   |





## 身体まわりの対策

### 汗や熱を強制換排気！ オシリにひんやり空気を運ぶ

クッション性も損なわず  
座り心地も快適！



**NEW**  
**HO-907**

どこでも座・クール

コンパクトに  
折りたたみ可能！

| サイズ       | 重量   | 材質     | 電源           |
|-----------|------|--------|--------------|
| 410×540mm | 410g | ポリエステル | 単3形電池×4本(別売) |

作業環境管理

ファン内蔵

風量調節2段階

| 風量切替   | 強     | 弱     |
|--------|-------|-------|
| 連続運転時間 | 約24時間 | 約90時間 |

### 手軽にムしなく、 負担も軽い

通気性があり、お尻が蒸れにくく  
爽やかな座り心地！

- 長時間の運転やデスクワークの多い方、お尻の蒸れや湿気、汗が気になる方にオススメです。
- 車のシートやイスの上に敷いて使用します。



立体メッシュ構造

**HO-130**

メッシュクッション

| サイズ           | 重量   | 材質         |
|---------------|------|------------|
| 430×450×10mm厚 | 160g | ポリエステル、PVC |


作業管理

メッシュタイプ

### 役職・役割の分担表示は、 涼やかなメッシュタイプの腕章で

軽量でムれない！

**オススメ**



メッシュ拡大



**HO-201A**



**HO-202A**



**HO-203A**



**HO-204A**



**HO-205A**



**HO-206A**



**HO-207A**



**HO-208A**



**HO-209A**



**HO-210**

メッシュ腕章

| サイズ      | 材質       | 仕様               |
|----------|----------|------------------|
| 90×390mm | ナイロンメッシュ | マジックテープ式・上部安全ピン付 |

### 通気性よく機能的なメッシュ素材採用。 ショート丈でベルトまわりもスツキリ！

ショート丈のため、作業工具等の引っかかりが無く安全！

- 面ファスナーで簡単に着脱・調整ができます。
- 通気性の良いメッシュ地を使用しています。
- 再帰反射布を使用、安全性を高めています。



**HO-613** (紺×白反射)



**HO-614** (紺×黄蛍光反射)



**HO-615** (黄×黄蛍光反射)

風抜けメッシュ ショートベスト

| 胸囲        | 着丈    | 反射帯幅 | 材質                   |
|-----------|-------|------|----------------------|
| 約90～130cm | 約40cm | 5cm  | メッシュ部/ポリエステル 帯/再帰反射布 |

作業管理

幅広の再帰反射布付

メッシュタイプ

**オススメ**

頭まわり  
—  
首まわり

涼感衣類

冷却用品

タオル・シート  
—  
応急・予防





## 汗かたびに、 冷涼感が駆け抜ける

オススメ  
冷え冷え体感ポイント



肌への直接  
噴霧はお控  
えください。

- 衣類にシュッとスプレーすると、汗かく度にひんやり気持ちいい冷涼感が味わえます。
- ワキや背中、襟元など衣類の汗をかきやすい部分にスプレーするとより効果的です。

ひんやり成分30%、  
消臭成分20%UPの  
プロ用タイプ!



作業環境管理  
タオル・衣類に使用  
消臭

OPTION

予備用  
ボトル



HO-9301

詰め替え用  
サイズ：40×140×220mmH  
容量：400ml

HO-930A

プロ用ひんやりシャツシャワー

| サイズ        | 容量    | 成分                                |
|------------|-------|-----------------------------------|
| 70φ×225mmH | 500ml | エタノール、ℓ-メントール、乳酸メチル、茶エキス、柿タンニン、香料 |

## スプレーするだけで、 体感温度が何でか2℃ダウン!

ナノサイズの粒子が  
生地奥まで浸透。  
長時間効果が長続き!

※体感温度には個人差があります

肌着等の内側にスプレーし、  
乾燥後に着用してください。

●肌への直接噴霧は  
お控えください。  
●よく振ってからご  
使用ください。

HO-93

涼しいの何でか?



ナノサイズの粒子が  
生地奥まで浸透。  
長時間効果が長続き!

※体感温度には個人差があります

肌着等の内側にスプレーし、  
乾燥後に着用してください。

●肌への直接噴霧は  
お控えください。  
●よく振ってからご  
使用ください。

HO-932

涼しいの何でか? (消臭プラス)



消臭プラス

作業環境管理  
タオル・衣類に使用  
ナノテクノロジーで長時間持続  
吸熱・放熱剤使用の新感覚

| サイズ          | 容量    | 成分                                  |
|--------------|-------|-------------------------------------|
| 55×78×210mmH | 300ml | アルコール、吸熱剤、水、メントール、放熱剤、添着剤           |
| サイズ          | 容量    | 成分                                  |
| 55×78×210mmH | 280ml | 水、吸熱・放熱剤、添着剤、アルコール、メントール、安定剤、抗菌・消臭剤 |

## 最大2倍で24時間! ファブリーズ史上最強の消臭パワー

消臭・除菌成分が  
繊維の1本1本にまで  
スピーディーに拡がる!



●革・和装品へは使用しないでください。  
●狭い空間で使用するときは、換気して  
使用してください。

HO-939

ファブリーズ香りが残らない



しっとりするまで  
スプレーするのが  
徹底消臭のコツ!

作業環境管理  
タオル・衣類に使用  
消臭  
除菌

| サイズ          | 容量    | 成分                        |
|--------------|-------|---------------------------|
| 98×63×191mmH | 370ml | トウモロコシ由来消臭成分、除菌成分(有機系)、香料 |

## 業界初! アルコールフリー処方

揮発しにくいため  
冷感効果は長時間持続!



作業環境管理  
アルコールフリー  
タオル・衣類に使用

NEW  
HO-926

衣類用冷感ミスト 大容量

| サイズ           | 容量 | 成分                                               |
|---------------|----|--------------------------------------------------|
| 100×95×270mmH | 1ℓ | 水、ℓ-メントール、界面活性剤、安定剤、消臭剤、水酸化カルシウム(ホタテパウダー)、防腐剤、香料 |





## 汗・ニオイをW抑制

ひんやり透き通る  
マリン系の香り！

- 制汗成分と殺菌成分がニオイの原因となる汗と菌を抑制し防臭効果が持続します。
- 2種のワールキープ成分配合で氷冷感が持続します。



HO-934A

ギャツビー コールドスプレー

| サイズ        | 容量   | 成分                        |
|------------|------|---------------------------|
| 50φ×193mmH | 135g | LPG、無水エタノール、<br>L-メントール 他 |

作業環境管理

肌に使用

パラベンフリー

ロック機能付き

医薬部外品

## キャップを取らずに 緊急冷却ッ！

異常時の措置

肌に使用

キャップを取らずに使える

打撲や捻挫などの  
アクシデント直後の  
応急冷却剤としても



NEW  
HO-935A

コールドスプレー

| サイズ        | 容量    | 成分      |
|------------|-------|---------|
| 65φ×205mmH | 420ml | LPG、DME |

## 汗をかいたび よみがえるクール感

涼しさ感じる  
マリン系の香り！

逆さまでも噴霧可能！



NEW  
HO-936A

ギャツビー ボディウォーター

| サイズ          | 容量    | 成分                                                                                  |
|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 40×64×188mmH | 170ml | イソプロピルメチルフェノール、パラフェノールスルホン酸亜鉛、エタノール、精製水、L-メントール、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンデシルテトラデシルエーテル、香料 |

作業環境管理

肌に使用

防腐剤フリー

ロック機能付き

## 男の過剰な汗、皮脂を ダブルブロック

汗臭はもちろん、  
ストレス臭・加齢臭までケア！

- ニオイ菌を殺菌する有効成分IPMP（イソプロピルメチルフェノール）を配合



NEW  
HO-925

Agメンズデオドラントスプレー（無香性）

| サイズ        | 容量   | 成分                                                                                      |
|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 61φ×202mmH | 248g | イソプロピルメチルフェノール*、焼ミョウバン*、酸化亜鉛*、アパサイダーC、ヒアルロン酸ナトリウム(2)、合成ケイ酸ナトリウム・マグネシウム、液化石油ガス、無水エタノール 他 |

作業環境管理

肌に使用

医薬部外品

無香性

## ボディにぬるだけで 気持ちいい涼感

ぬった後のお肌はサラッとして  
べたつきにくい！

- ワール成分（メントール）配合。
- 保湿成分（カミツレエキス）配合。
- ミントの香り。



NEW  
HO-938

アイスノン ぶる冷えボディジェル

| サイズ          | 重量  | 成分                                                                        |
|--------------|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| 32×55×135mmH | 65g | エタノール、水、メントール、PG、カミツレ花エキス、カルボマー、TEA、フェニルトリメチコン、BG、PEG-40水添ヒマシ油、メチルパラベン、青1 |

作業環境管理

肌に使用

保湿成分配合

ジェルタイプ

## ー30℃で 足をクールに

作業前に！

作業前に足を冷却することで  
「深部体温」を下げることで  
熱中症予防になると言われて  
います。



HO-943

アイスノン 足ひんやりデオドラント

| サイズ        | 容量  | 成分                              |
|------------|-----|---------------------------------|
| 45φ×168mmH | 80g | イソプロピルメチルフェノール、パラフェノールスルホン酸亜鉛、他 |

作業環境管理

足に使用

無香料





## 高級ホテル等でも実証済！ ワンランク上の消臭スプレー

抜群の消臭高効果に加え、  
エタノール配合で除菌効果！

揮発性も高く乾きやすい！



服や空間の臭いを  
リフレッシュ！

NEW  
HO-918

せいすいか  
消臭スプレー-清香水 レモングラス

| サイズ            | 容量  | 成分                      |
|----------------|-----|-------------------------|
| W25×D15×H145mm | 23g | 両性界面活性剤系消臭剤、エタノール、メントール |

## ハッカ草から蒸留して 抽出した天然のオイル

マスク・タオル、ハンカチ等の  
着香料として！



NEW  
HO-927

ハッカ油スプレー

| サイズ       | 容量   | 成分   |
|-----------|------|------|
| 23φ×98mmH | 10mL | ハッカ油 |

## 一瞬で 頭皮がスツキリ

泡のパチパチ感が  
たまらない！



HO-944

ひんやりヘッドシャワー

| サイズ        | 容量  | 成分                      |
|------------|-----|-------------------------|
| 45φ×175mmH | 80g | LPG、エタノール、シクロペンタシロキサン、他 |

## 火照った頭を 瞬時に冷快！

ヘアスタイルを崩さない  
ゼロウォーター処方！

- メントール配合で心地よいクール感
- シトラスの香り

「頭」を冷やせ！



HO-937

ギャツビー ヘッドフリーザー

| サイズ        | 容量   | 成分                 |
|------------|------|--------------------|
| 45φ×189mmH | 100g | LPG、エタノール、メントール、香料 |

## そのまんま！ 水のいない シャンプー

使用後は拭き取るだけ！

- いつでもどこでも簡単に、  
髪と頭皮の二オイや汚れを  
拭き取れます。
- フケやかゆみを取り、頭皮  
に爽快感を与えます。



HO-946

資生堂 水のいないシャンプー (ボトルタイプ)

| サイズ        | 容量    | 成分                                                                          |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 51φ×179mmH | 250mL | エタノール、水、メントール、セイヨウコギリソウエキス、ポリソルベート80、PEG-40水添ヒマシ油、クエン酸ナトリウム、クエン酸、BG、パラベン、香料 |

## シューツと爽快！ スプレーシャンプー

使用後は拭き取るだけ！

- いつでもどこでも簡単に、  
髪と頭皮の二オイや汚れを  
拭き取れます。
- フケやかゆみを取り、頭皮  
に爽快感を与えます。



HO-947

資生堂 水のいないシャンプー (スプレータイプ)

| サイズ        | 容量    | 成分                                                                          |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 44φ×174mmH | 150mL | エタノール、水、メントール、セイヨウコギリソウエキス、ポリソルベート80、PEG-40水添ヒマシ油、クエン酸ナトリウム、クエン酸、BG、パラベン、香料 |

## OPTION

合わせて  
欲しい！



最大9Lの水が入り、  
約5分間のシャワーが可能！



HO-5915 ▶P.32  
エアライトシャワー





## 大きさ最大級！ 冷おしぼりの拭き心地

汗や肌の汚れをからめとる、  
特殊な吸着除去シートを採用

作業環境管理

大判サイズ

個包装

ノンアルコール

無香料



30本入

HO-948

ボディウエットタオル



| シートサイズ    | 成分                                                                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 300×600mm | 水、BG、オレス-12、ベンザルコニウムクロリド、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、グリセレス-26、クエン酸、フェノキシエタノール、ポリクオタニウム-51、モモ葉エキス |

## のせている間、 肌温度-3℃が1時間

厚手のシートに含まれる  
たっぷりの冷却ウォーターが  
熱を吸い込み蒸発！

作業環境管理

大判サイズ

個包装

無香性



5本入

NEW  
HO-949

ビオレ 冷タオル



| シートサイズ    | 成分                                                           |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| 230×460mm | 水、エタノール、PEG-8、PEG-60水添ヒマシ油、トロメタミン、メントール、コハク酸、ラウレス-6、ヒアルロン酸Na |

## 顔面すっぽり、 ドデカサイズ

顔面まるごと  
やみつきクール



30枚入

HO-142

エリエールforMEN ドデカシート



| シートサイズ    | 成分                                                        |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| 300×300mm | 水、エタノール、PG、BG、メントール、セチルピリジニウムクロリド、スルホ石炭酸亜鉛、メチルパラベン、クエン酸Na |

## スツキリ度120%の 爽快感

冷たさ感じる  
シトラス系の香り！

30枚入

HO-256

ギャツビー ボディペーパー徳用



| シートサイズ    | 成分                                                                                 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 200×250mm | イソプロピルメチルフェノール、パラフェノールスルホン酸亜鉛、エタノール、精製水、l-メントール、ポリオキシエチレンポリオキシプロピルデシルテトラデシルエーテル、香料 |

## デカリもニオイも 拭き飛ばす

パウダーインで、  
さらさら素肌

- シーバムケア(吸着)成分配合。
- 銀含有アバタイト(さらさらパウダー)配合。
- ヒアルロン酸パウダー(保湿)配合。

30枚入

HO-941

資生堂 AGメンズシートフェイス&ボディ



| シートサイズ    | 成分                                                                                                              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200×250mm | 水、エタノール、メントール、PEG-60水添ヒマシ油、アロエベラ葉エキス、ヒアルロン酸Na、タルク、クエン酸Na、クエン酸、BG、シリカ、EDTA-2Na、ケイ酸(Li, Mg, Na)、グリセリン、リン酸3Ca、銀、香料 |

## 肌にこだわる 男のシート

冷水シャワーを  
浴びたように、  
カラダ瞬間冷却！

28枚入

HO-223A

メンズビオレ ボディーシート超絶クール



| シートサイズ    | 成分                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200×250mm | イソプロピルメチルフェノール、水、エタノール、メントール、アミノヒドロキシメチルプロパジオール、茶エキス-1、メタクリル酸ラウリル-ジメタクリル酸エチレングリコール-メタクリル酸ナトリウム共重合体水分散液、ポリオキシエチレンラウリルエーテル(6E.O.)、BG、PEG-8、POE水添ヒマシ油、コハク酸、フェノキシエタノール、パラベン、香料 |





# 超COOL! まるでシャワーを浴びたリフレッシュ感

さわやかなミント&グレープフルーツの香り!



10枚入

NEW

HO-220A

ひんやりふくだけシャワー

| シートサイズ    | 成分                                                                   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| 300×320mm | 水、エタノール、BG、ヒアルロン酸Na、メントール、サリチル酸、チャ葉エキス、カキタンニン、タルク、メチルパラベン、エチルパラベン、香料 |

茶エキスを、柿タンニンのダブル消臭成分配合!

さわやかなミントの香り!



10枚入

HO-219

ひんやりふくだけシャワー (ストロングミント)

| シートサイズ    | 成分                                                                        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| 300×320mm | 水、エタノール、BG、ヒアルロン酸Na、メントール、サリチル酸、チャ葉エキス、カキタンニン、タルク、メチルパラベン、エチルパラベン、ハッカ油、香料 |

ひんやり成分  
30%UP(従来品比)の  
ストロングタイプ!

## 一瞬で 爽やかを取り戻す

パウダーインで、  
さらさら素肌



20枚入

HO-257

MEN'S スッキリ洗顔シート

| シートサイズ    | 成分                                                          |
|-----------|-------------------------------------------------------------|
| 140×200mm | 水、エタノール、BG、タルク、PEG-60水添ヒマシ油、メントール、ミョウバン、メチルパラベン、プロピルパラベン、香料 |

## 気持ちの切替も クールに

サラサラ感を  
保ちます。



20枚入

HO-157

ひんやり爽快シート

| シートサイズ    | 成分                                                          |
|-----------|-------------------------------------------------------------|
| 150×200mm | 水、エタノール、タルク、BG、PEG-60水添ヒマシ油、メントール、メチルパラベン、ミョウバン、プロピルパラベン、香料 |

## 男のニオイ、 ゴシゴシ拭き取る

収れん効果で  
毛穴を引き締め  
テカリを抑える!



10枚入

HO-534

ボディシート スーパークール

| シートサイズ     | 成分                                                                 |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| 約200×300mm | 水、エタノール、タルク、ブチレングリコール、PEG-60水添ヒマシ油、メチルパラベン、メントール、ミョウバン、プロピルパラベン、香料 |

## 洗顔料と同等の 洗浄力

耳の後ろや  
首すじのニオイまで!



42枚入

NEW

HO-221A

ギャツビー フェイシャルペーパー徳用

| シートサイズ    | 成分                                                                               |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 200×200mm | 水、エタノール、PPG-6デシルテトラセース-20、ポリグリセリル-4ラウリルエーテル、ジオレシ-8リン酸Na、タルク、メントール、クエン酸Na、クエン酸、香料 |

## モヤつとを、 ヒヤつと!

使用後は洗濯し、  
普通のタオルに!



HO-159

ひえひえタオル

| サイズ        | 材質 | 成分                                                          |
|------------|----|-------------------------------------------------------------|
| 約200×230mm | 綿  | 精製水、プロピレングリコール、ポリヘキサメチレンピグアニジン、パラベン、フレスコートML、バニリンブチルエーテル、香料 |

## 凍ってるのに、 やわらかい!

タオルの繊維同士がくっつかずに  
やわらかく凍る!



HO-144

冷凍タオル

| サイズ        | 材質 | 成分                                                 |
|------------|----|----------------------------------------------------|
| 約200×230mm | 綿  | 精製水、エタノール、PG、dlカンフル、乳酸メンチル、ポリヘキサメチレンピグアニジン、パラベン、香料 |

●香料にはメントール入りで、拭いた後も冷感効果が持続します。  
●パッケージのまま冷凍庫で凍らせてください。





## 濡らして、絞って、刺激を加えると…!?

作業環境管理

冷たくなるタオル

① 水に濡らす  
② しぼる  
③ 刺激を加える

- ① 水に濡らす  
② しぼる  
③ 刺激を加える



● 吸収された水分が振動し、蒸発冷却することで生地温度が下がります。  
数秒後に効果が現れ、約1分後には約18℃以下まで下がります。

HO-140

クールコンフォートテクノロジータオル

| サイズ        | 材質          |
|------------|-------------|
| 1000×200mm | ポリエステル、ナイロン |

## 大きめサイズの冷感タオル

作業環境管理

冷たくなるタオル

① 水に濡らす  
② 軽くしぼる  
③ 振る

- ① 水に濡らす  
② 軽くしぼる  
③ 振る

配布に便利な収納ケース付き!

オススメ

HO-462

ひんやり冷感タオル

| サイズ        | 材質     |
|------------|--------|
| 1000×300mm | ポリエステル |

## 世界初の機能性冷感生地を採用!

作業環境管理

COOLCORE®


シリコン製リング付

UVカット

① 水に濡らす  
② 軽くしぼる  
③ 振る

- ① 水に濡らす  
② 軽くしぼる  
③ 振る

付属のシリコン製リングが便利!



吸水・保水・蒸発といった水分をコントロールする単層3重構造生地により、気化熱が効果的に発生。3～5秒振ることによって、生地の表面温度を急速に低下させることができます。



HO-463 (ブルー)

HO-464 (グレー)

機能性冷感タオルクールコア

| サイズ        | 材質     |
|------------|--------|
| 1100×300mm | ポリエステル |

## 肌触りの良い綿100%! 今治製のスポーツタオル

作業環境管理

保冷剤ポケット付

保冷剤2個



HO-1902

ミズノ 今治製クールタオル

| サイズ       | 材質 | 付属品     |
|-----------|----|---------|
| 800×100mm | 綿  | 保冷剤(2個) |

専用保冷剤用のポケット2ヶ所付き!

OPTION

予備用



HO-1903

ミズノ今治製クールタオル用保冷剤(1個)  
サイズ: W85×D135×H20mm  
材質: ナイロンポリエチレン  
重量: 100g





## 缶に入った 冷感タオル

作業環境管理

冷たくなるタオル

抗菌

UVカット

水に浸す

- ① 水に濡らす
- ② 軽くしぼる
- ③ 振る

オススメ

水に浸して振るだけ!



HO-1901


冷缶タオル

| サイズ       | タオルサイズ    | 材質     |
|-----------|-----------|--------|
| 66φ×123mm | 300×800mm | ポリエステル |

## クール素材のタオルを ギュッと圧縮

作業環境管理

- ① 水に濡らす
- ② 軽くしぼる
- ③ 振る



HO-465

白くまさんの圧縮クールタオル

| サイズ         | 圧縮前サイズ     | 材質     |
|-------------|------------|--------|
| 50×65×10mm厚 | 約600×200mm | ポリエステル |

## 濡らしたり汗をかくほど ひんやり感が持続!

作業環境管理

スプレー付き

アルコールフリー

セットのミストを使用すれば  
冷感効果はさらにアップ!



- タオルとスプレーが  
収納できるケース付き



容量: 30ml  
成分: 水・0-メンソール・界面活性剤・  
安定剤・消臭剤・水酸化カルシウム  
(ホタテパウダー)・防菌剤・香料

NEW  
HO-1905

氷撃バンダナワールスプレーセット

| サイズ       | バンダナサイズ   | 重量   | 材質                 |
|-----------|-----------|------|--------------------|
| 63φ×168mm | 200×920mm | 145g | ポリエステル92%、ポリウレタン8% |

## すみずみまで 熱中症をめぐえる

作業環境管理

- 熱中症とは?
- 熱中症の症状と分類
- てぬぐいのいろいろな使い方
- 応急処置
- 熱中症にかりやすい人
- 自分情報メモ

熱中症に役立つヒントが満載!



HO-460A

暑さ対策の手引きてぬぐい

| サイズ        | 材質     |
|------------|--------|
| 1000×350mm | ポリエステル |

## 備蓄あるいは 緊急用に

作業環境管理

広げると洗面タオル大に

コンパクトで  
緊急時にも最適!



水に浸けるか、手でほぐすと、  
一般的な洗面タオルサイズの大きさになります。

HO-48

プレスタオル(トランプ型)

| サイズ         | 圧縮前サイズ     | 材質 |
|-------------|------------|----|
| 65×95×12mm厚 | 約340×850mm | 綿  |

## 手軽に 氷-るど!

作業環境管理

タオル・衣類に使用

抗菌・消臭

タオルや布を水で濡らした後  
に5~10秒スプレーすると、  
凍ります。

ぬれたタオルで  
氷ができる!

絶対に皮膚に  
直接噴霧しな  
いでください。

HO-114A

氷-るどスプレー

| サイズ        | 容量    | 成分  |
|------------|-------|-----|
| 53φ×180mmH | 220ml | LPG |



## ザクザク氷で すばやく クールダウン!

作業環境管理

タオル・衣類に使用

タオルに氷!  
急速冷却!

タオル等にスプレーすると、  
ミストがザクザクとした氷状  
に変化します。

ぬれたタオルで  
氷ができる!

絶対に皮膚に  
直接噴霧しな  
いでください。

HO-931

アイスノン瞬間氷結スプレー

| サイズ            | 容量    | 成分                                 |
|----------------|-------|------------------------------------|
| 50φ×<br>230mmH | 230ml | LPG、DME、水、界面活性剤、<br>タルク、フェノキシエタノール |








## カードタイプの 温度計

健康管理

気温26~46℃まで計測

持って歩けば、  
注意レベルが一目瞭然！

- 周辺環境の情報が得られます。
- 配布用品としてもオススメです。



NEW  
HO-1611

### 熱中症予防カード 10枚1組

| サイズ     | 材質       | 備考                          |
|---------|----------|-----------------------------|
| 55×85mm | 厚紙(PP加工) | ※無地の裏面に名入れができます(100枚より承ります) |


## 10秒で手軽に 体調チェック

健康管理

手軽に体調管理

指や顔を当てれば、  
コンディションが一目瞭然！

- 身体まわりの情報が得られます。
- 配布用品としてもオススメです。



NEW  
HO-1621

### コンディションカード 10枚1組

| サイズ     | 材質       | 備考                          |
|---------|----------|-----------------------------|
| 55×85mm | 厚紙(PP加工) | ※無地の裏面に名入れができます(100枚より承ります) |

## 温度計と個人の 医療情報が1つに


健康管理

医療情報記入可能

気温26~46℃まで計測

個人の医療情報が記入できるので  
万一の対処も安心！

- 裏面に熱中症の予防方法が記載されています。
- 内面に医療情報を記入しておけるので、緊急時も安心です。



NEW  
HO-5351

### 緊急医療情報カード 10枚1組

| サイズ                  | 材質      |
|----------------------|---------|
| 55×85mm(開くと110×85mm) | 紙(PP加工) |

## 体水分率が 測定可能

健康管理

体脂肪率体脂肪判定

立てかけ収納で生じる誤差を自動で補正！  
ボタンを押さずに乗るだけで測定できる！

【測定項目】  
体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝、体内年齢、推定骨量、体水分率、BMI



HO-2500

### タニタ 体組成計インナースキャン

| サイズ             | 重量    | 材質                 | 電源                 |
|-----------------|-------|--------------------|--------------------|
| W217×D27×H316mm | 1.9kg | ABS樹脂、強化ガラス、PE、SUS | 単4形乾電池×4(付属は動作確認用) |

## 体温測定で 変調をすばやく発見

健康管理

前回値メモリー付

収納ケース付

約10分で実測検温終了

※休憩中などの体温が、作業開始前の  
体温に戻らない場合、熱へのばく露を  
止める必要があるとされています。



HO-108

### オムロン 電子体温計けんおんくん

| サイズ          | 重量  | 材質    | 付属品                        |
|--------------|-----|-------|----------------------------|
| 20×130×13mm厚 | 13g | ABS樹脂 | LR41リチウム電池×1個(動作確認用)、収納ケース |

## 文字高約14mmの大型表示。 暗くても見やすい バックライトを搭載

健康管理

前回値メモリー付

収納ケース付

20秒予測検温

約20秒で予測検温終了  
約10分で実測検温終了



NEW  
HO-2503

### タニタ 電子体温計

| サイズ          | 重量  | 材質    | 付属品                          |
|--------------|-----|-------|------------------------------|
| 29×136×15mm厚 | 23g | ABS樹脂 | CR2032リチウム電池×1個(動作確認用)、収納ケース |

※休憩中などの体温が、作業開始前の  
体温に戻らない場合、熱へのばく露を  
止める必要があるとされています。



●測定部は曲がる素材を使用した  
「フレキシブル測定部」





## 摂取カロリーや体内の水分バランスを自動計測！ 不足しそうな際はアラートでお知らせ


健康管理

スマホアプリ対応

- 摂取カロリー
- 消費カロリー
- エネルギーバランス
- 水分バランス
- ストレスレベル
- 睡眠の質
- 脈拍数
- 歩数・移動距離



世界で唯一、自動で身体に吸収されたカロリーを計算  
世界36の特許に裏打ちされたカロリー計算のしくみ



機能紹介動画



NEW

HO-2502

3

スマートバンドHEALBE Gobe3

| サイズ            | 重量  | 材質         | 付属品        |
|----------------|-----|------------|------------|
| W35×D230×H14mm | 50g | ABS樹脂、シリコン | 充電用USBケーブル |

## 歩数・消費カロリー・睡眠時間を 測定管理できる ウェアラブルデバイス

健康管理

スマホアプリ対応

スマホアプリA&D Connectで  
別途測定した、血圧・体重・体温と一緒に  
データ管理が可能！



HO-2501

リストバンド型活動量計ライフレコーダ

| サイズ            | 重量  | 材質           | 付属品        |
|----------------|-----|--------------|------------|
| W23×D250×H14mm | 20g | ABS樹脂、ウレタンゴム | 充電用USBケーブル |

## アルコールは、 熱中症予防の大敵！

健康管理


※アルコールの分解には水分が使われ、また利尿作用を促します。  
そのため脱水症状になりやすい身体になるので、注意が必要です。

バックライトとアラームで  
アルコール検出をお知らせ！



息を吹きかけ、  
アルコールチェック！

アルコールが検出されると、  
バックライトが赤く点灯し  
アラームが鳴ります。



HO-239

タニタ アルコールセンサー

| サイズ          | 重量   | 材質    | 付属品                 |
|--------------|------|-------|---------------------|
| 37×120×20mm厚 | 約74g | ABS樹脂 | 単4形アルカリ電池×2本(動作確認用) |






## ハイドロ銀チタンで 汗のニオイの元になるタンパク質を分解！

健康管理

UVカット

ハイドロ銀チタン



ハイドロ銀チタンは繊維に付着した花粉(スギ)や汗のニオイの元になるタンパク質を分解します



NEW  
HO-914

ミズノ ハイドロ銀チタンフェイスガード

| サイズ | 重量   | 材質                     |
|-----|------|------------------------|
| フリー | 約54g | ポリエステル(ハイドロ銀チタンUPF50+) |

## 内側ポケットにはTEKION蓄冷材。 体温調整に効果的な頬の血管を12℃に

健康管理

適温蓄冷材付

吸汗速乾

UVカット

深部体温調整



●氷や保冷材では温度が低すぎて血管が収縮し冷却効果が十分に発揮されないため、12℃が適温とされています。



デサント×シャープ  
共同開発品！

NEW  
HO-916

デサント 適温クーリングフェイスガード

| サイズ | 重量   | 材質               | 付属品     |
|-----|------|------------------|---------|
| フリー | 約20g | ポリエステル93%、ウレタン7% | 適温蓄冷材×2 |

## グローブに蓄冷材を差し込んで装着！ 手のひらから深部体温の上昇を抑制

健康管理

適温蓄冷材付

深部体温調整



●AVA血管を冷やすことで「血液の温度が下がり」更に体の中心部の温度である「深部体温が下がり」暑さ対策につながります。

●氷や保冷材では温度が低すぎて血管が収縮し冷却効果が十分に発揮されないため、12℃が適温とされています。



デサント×シャープ  
共同開発品！

NEW  
HO-2552

デサント コアクーラー 2枚入

| サイズ     | 重量   | 材質                  | 付属品     |
|---------|------|---------------------|---------|
| 85×75mm | 100g | ポリエステル82%、ポリウレタン18% | 適温蓄冷材×2 |

●蓄冷材は冷蔵庫9時間以上、冷凍庫2時間以上、氷水1時間以上で凍結できます。





## マスク生地を1℃下げる 接触冷感以上の冷感体験！

冷感プリントによるクーリング効果と  
イオンプリントによる消臭効果を両立！

健康管理

消臭

FREEZE TECH



### 特殊プリント効果

冷感プリントの吸熱特性により、  
汗や湿気を利用してマスク生地の  
温度を下げるため冷感が持続<sup>※1</sup>

### 消臭効果

イオン効果<sup>※2</sup>でマスク内の嫌な  
臭いを消臭



※1 冷感プリントが水分に反応している間  
※2 JIS B 9929に準拠した測定法によりイオン  
発生検査をクリアし、衣類の中では最高  
レベルのイオン値クラス3を測定

NEW

HO-909

## 氷撃 エチケットマスク

| サイズ           | 重量   | 材質                  |
|---------------|------|---------------------|
| Mサイズ(大人男性向け用) | 約20g | ポリエステル84%、ポリウレタン16% |


## フェイスマスク、ヘッドバンド、 ヘッドキャップ等の使い方が可能

熱がこもりにくいうえに呼吸が  
しやすく、べとつきが少ない！

健康管理

防菌防臭

FREEZE TECH



**氷撃**  
汗と風で驚異の冷却体験。  
(走行時)

特殊プリントで印刷した繊維が、人の皮膚から発生  
する水分(汗)を吸収すると、その吸熱特性により  
繊維の温度が下がり、冷感を付与します。

NEW

HO-915

## 氷撃 ロングネックゲーター

| サイズ | 重量   | 材質                |
|-----|------|-------------------|
| フリー | 約50g | ナイロン79%、ポリウレタン21% |

## ゴム紐のサイズ調整が可能な クーリングマスク

健康管理

サイズ調整



濡らして振って、  
さらにピンヤリ！



NEW

HO-910WH

## クーリングフェイスガード 50枚入

| サイズ | 重量   | 材質     |
|-----|------|--------|
| フリー | 約13g | ポリエステル |

## 速乾スピードと冷感機能に優れる 全面消臭のクールマスク

健康管理

全面消臭

高冷感タイプ

口もとほ  
息がしやすいメッシュ素材！



●ホコリの侵入や飛沫の  
軽減用の付属生地付き。

NEW

HO-917

## パワーストレッチ消臭クールフェイスマスク

| サイズ | 重量   | 材質          |
|-----|------|-------------|
| フリー | 約50g | ナイロン、ポリウレタン |

## 肌に貼って熱を吸い取る人気のシート！

異常時の措置

そのまま  
ピンヤリ8時間！



肌に使用  
肌にやさしい弱酸性  
冷感つば入り



(16枚入)

HO-552

## 小林製薬 熱さまシート

| シートサイズ    | 内容量         | 成分              |
|-----------|-------------|-----------------|
| 約50×130mm | 16枚入(2枚×8包) | パラベン、エデト酸塩、色素配合 |

冷凍庫で冷やして  
使用可能！



肌に使用  
肌にやさしい弱酸性  
超冷ジェル入り



(12枚入)

HO-555

## 小林製薬 冷凍庫用熱さまシート(ストロング)

| シートサイズ    | 内容量         | 成分              |
|-----------|-------------|-----------------|
| 約50×130mm | 12枚入(2枚×6包) | アルコール、パラベン、色素配合 |





## カラダの火照りを 広範囲に冷ます

異常時の措置

冷凍しても硬くならない

冷たさ最大10時間持続



HO-216

アイスノンソフト

| サイズ           | 重量    | 成分                    |
|---------------|-------|-----------------------|
| 185×350×35mm厚 | 1360g | 水、プロピレングリコール、ゲル化剤、防腐剤 |


## 局部を選ばず、 やわらかヒンヤリ

異常時の措置

冷凍しても硬くならない

夏冬兼用

夏場だけでなく、冬場も使えます！



- 冷凍庫に保管しておけば、急な発熱や、ひじ、ひざ、腰痛などの緩和に使えます。
- 冷凍庫に入れてもジェルは硬くなりません。

HO-133

ホット&クールパッド (Lサイズ)

| サイズ           | 重量   | 材質                                                 |
|---------------|------|----------------------------------------------------|
| 200×300×20mm厚 | 760g | カバー表地／ポリエステル65%、コットン35%<br>カバー裏地／天然ゴム<br>ジェル／セルロース |

●保温は電子レンジ専用です。  
再加熱は20秒ずつ小刻みに  
温度調整してください。

## 患部にフィットする 板状ジェル

異常時の措置

冷凍しても硬くならない

一般医療機器(クラスI)

大腿部、腕、腰部、背中などの  
応急措置に！



ベルトは付属していません



HO-213

アイシングフィットG 連結タイプ

| サイズ           | 重量    | 材質          |
|---------------|-------|-------------|
| 300×350×15mm厚 | 1300g | ナイロン、ポリエチレン |

## 首や脇から全身冷却

異常時の措置

冷凍しても硬くならない

一般医療機器(クラスI)

専用カバー

藤田保健衛生大学病院看護部協力の  
産学連携商品！

看護師の声から誕生した三日月形の冷却剤！



頸部(首)、腋下部(脇)、鼠径部(大腿部の付  
け根)にフィットし、体温を急冷させます。

冷凍庫で凍らせてもカチカチに  
ならないシャーベット状タイプ。  
形状が変わらない板状ゲルとの  
組み合わせです。

- 発熱により高体温時、熱中症による  
高体温(発熱・うつ熱)時の解熱に。



HO-215

くるっとクール

| サイズ           | 重量    | 材質                                                    |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------|
| 270×225×35mm厚 | 約830g | 保冷剤／水、吸水性ポリマー、CMC、不凍液、<br>調整剤、防腐剤、着色剤<br>専用カバー／ポリエステル |

## 三部屋構造で、 おでこにフィット

異常時の措置

冷凍しても硬くならない

冷たさ最大90分持続

洗える専用カバー付！



HO-217

アイスノンベルト

| サイズ           | 重量   | 材質                                       |
|---------------|------|------------------------------------------|
| 125×220×10mm厚 | 137g | 成分／水、プロピレングリコール、ゲル化剤、<br>防腐剤カバー素材／ポリエステル |

## 約5分間、 目もとスッキリ

作業環境管理

瞬間冷却剤

手軽に使える使い切りタイプ！



HO-945

アイスノン急速COOLアイマスク

| サイズ             | 重量   | 成分   |
|-----------------|------|------|
| W120×D45×H208mm | 285g | 尿素、水 |





## 氷のうと伸縮固定バンドが一体化！ 冷やしたい場所を手放して集中冷却

異常時の措置

氷使用



伸縮するバンドで  
ピッタリ固定！



NEW

HO-1713

アクティバイタル

Activital 超冷却アイシングパック

| サイズ        | 重量    | 容量     | 材質                     |
|------------|-------|--------|------------------------|
| 約85φ×230mm | 約157g | 1000mℓ | ポリエステル、アルミニウム、PP樹脂、TPU |

## 氷のうとスプレーを合体！ 新発想の2WAYクールアイテム

異常時の措置

氷使用

氷のうだけで使用できる  
キャップ付き！



HO-1712

ひんやり氷シャワー

| サイズ          | 重量    | 容量    | 材質                                                                   |
|--------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------|
| 約80×76×285mm | 約127g | 900mℓ | 本体/綿、ポリエステル、アルミニウム、PP樹脂<br>スプレー/PP樹脂<br>連結パーツ/PP樹脂、PVC キャップ/PS樹脂、PVC |

## 氷と水ですぐ冷却！

異常時の措置

氷使用



●角の鋭い氷は袋の内側を傷  
つける場合がありますので、最初に  
水を、次に氷を入れてください。  
●50℃以上のお湯は入れないで  
ください。



HO-132

氷のう

| サイズ        | 重量   | 容量     | 材質                                                      |
|------------|------|--------|---------------------------------------------------------|
| 約75φ×230mm | 約80g | 1000mℓ | 生地/ポリエステル、PU(防水加工)<br>口金/アルミニウム<br>キャップ/ABS樹脂 パッキン/シリコン |

OPTION

## 冷たい氷を長時間キープ！ 氷を持ち運ぶための魔法びん

2×3×3cmの角氷なら  
約30個入る容器が2つ入り！

●氷のうや冷やレタールなども  
保冷できます。



NEW

HO-757 ▶P.98

サーモス 真空断熱アイスコンテナー

## キャップを取らずに 緊急冷却ッ！

異常時の措置

肌に使用

キャップを取らずに使える

打撲や捻挫などの  
アクシデント直後の  
応急冷却剤としても



NEW

HO-935A

コールドスプレー

| サイズ        | 容量    | 成分      |
|------------|-------|---------|
| 65φ×205mmH | 420mℓ | LPG、DME |





## OPTION

### 応急処置は スピードが命

ひと目でわかる大きな表示！

記入スペース:35×270mm



HO-5179

熱中症対策標識

サイズ:225×300×1mm厚

材 質:エコユニボード

合わせて  
欲しい！



## 初動対応はシンプルに。 必要最小限の簡易応急セット

- ＜色調体温計＞
- 読取方法:検温開始60秒後に最後の終点が黒点に変わった所が正確な体温です。
  - 基本は使い捨てですが 20～30秒後に体温計の黒点は自動的に緑色へ復元しますのでスティックが痛むまで1枚で複数回の使用も可能です。各個人の判断にてご使用ください。
- （ポータブルソルト）
- コップ1杯(約200ml)の水に対して本品10～15粒(約250～375mg)を溶かす前に飲み込んでください。

| 内容物             | 入数 |
|-----------------|----|
| ① 収納バッグ         | 1  |
| ② 長期保存水 500ml   | 2  |
| ③ 瞬間冷却パックパンチクール | 4  |
| ④ 液晶体温計ミニチェック   | 2  |
| ⑤ ポータブルソルト 25g  | 1  |

HO-94A

### 熱中症予防対策セット

収納バッグサイズ

W230×D130×H130mm

コンパクトで  
持ち出しやすい！



セット内容

オススメ

異常時の措置

簡易セット

## 予防から緊急対応まで、 標準機能が充実

| 内容物                               | 入数 |
|-----------------------------------|----|
| ① 収納バッグ                           | 1  |
| ② あんしん保存水 500ml                   | 1  |
| ③ 経口補水 レスキューパウダー                  | 1  |
| ④ 叩けば冷える瞬間冷却剤                     | 4  |
| ⑤ 圧縮タオル                           | 2  |
| ⑥ 液晶体温計ミニチェック                     | 2  |
| ⑦ 扇子                              | 1  |
| ⑧ 暑さから身を守る「働く人の熱中症予防」(中央労働災害防止協会) | 1  |

HO-3701

### 熱中対策応急キット

収納バッグサイズ

W250×D140×H150mm

解説書が付いているので、事務所備品に最適です！

異常時の措置

応急処置解説書付



セット内容

## 保冷バッグが嬉しい、デラックスな応急キット

- 35℃以上で保管すると、瞬間冷却パックひえっぺDXの薬剤が固まる場合がありますので、ご注意ください。

| 内容物                               | 入数 |
|-----------------------------------|----|
| ① 保冷バッグ                           | 1  |
| ② あんしん保存水 500ml                   | 4  |
| ③ 瞬間冷却パックひえっぺ DX                  | 5  |
| ④ 経口補水液 OS-1 パウダー                 | 4  |
| ⑤ 電子式体温計                          | 1  |
| ⑥ 液晶体温計 ミニチェック                    | 2  |
| ⑦ 瞬間冷却スプレー 500ml                  | 1  |
| ⑧ 扇子                              | 1  |
| ⑨ 暑さから身を守る「働く人の熱中症予防」(中央労働災害防止協会) | 1  |
| ⑩ 吸汗速乾タオル                         | 2  |

HO-961

### 熱中対策応急キットDX

収納バッグサイズ

W370×D200×H230mm

脱水症状を改善する「経口補水液OS-1」採用！

異常時の措置

応急処置解説書付



セット内容





# スポーツ医学専門医と共同開発された 本格的な応急キット

異常時の措置

取扱説明DVD付

応急処置解説書付

## 専用冷却剤の使い方

①左右に引いて広げる  
(衝撃では機能しません)

②数回握ると数秒で機能

④は、ベルトが装着済み  
サイズは自由に調整可能

## けい動脈ポケットとチタン三角巾の使い方

1ℓまで  
貯水可能

①貯水槽とバッグを  
ボタン留めて水を注ぐ

③「けい動脈ポケット」を  
水から出して軽く絞る

②「けい動脈ポケット」と  
「チタン三角巾」を30秒水に浸す

④冷たくなった専用冷却剤を  
ポケットに入れる

順天堂大学 スポーツ医学  
校庭研究室 監修



| 内容物                  | 入数 |
|----------------------|----|
| ① 収納バッグ              | 1  |
| ② 専用冷却剤              | 8  |
| ③ 冷却剤装着ベルト           | 4  |
| ④ チタン三角巾             | 1  |
| ⑤ けい動脈ポケット           | 1  |
| ⑥ 熱中症応急携行用マニュアル (両面) | 1  |
| ⑦ 熱中症応急マニュアル掲示用ポスター  | 1  |
| ⑧ 熱中症応急マニュアル小冊子      | 1  |
| ⑨ うちわ                | 2  |
| ⑩ 貯水槽 (1ℓまで貯水可能)     | 1  |
| ⑪ 保管カード (両面マグネット式)   | 1  |
| ⑫ 取扱説明 DVD           | 1  |

HO-527 ☆

## 熱中症応急キット

収納バッグサイズ

W350×D140×H270mm

救急車到着までの間の適切な処置が  
重大な事故を防ぎます！



## 混ぜたら、巻きつける。 頭や首を効果的に冷却！

巻き付け用の  
サポートシート1枚付属



冷却時間最大  
60分！

HO-795

## 冷んやりタイム

| サイズ | 重量   | 材質                            |
|-----|------|-------------------------------|
| フリー | 145g | 冷却パック/チオ硫酸塩、硝安 サポートシート/ポリエステル |

●冷却パックの粘着部を肌に  
直接貼らないでください。  
●不織布シートを身体にきつ  
く締めすぎないでください。

## 2つに折って押すだけ！ 使い切りの冷却パック

首に巻ける  
不織布ホルダー付き！



冷却時間最大  
60分！

HO-796

## アイスノン瞬間冷却パック首用

| サイズ | 重量   | 材質               |
|-----|------|------------------|
| フリー | 133g | 本体/ビニール ホルダー/不織布 |

●冷却パックの粘着部を肌に  
直接貼らないでください。  
●不織布シートを身体にきつ  
く締めすぎないでください。

## パンチー発、瞬間冷却

急場を凌げて手軽に使える  
短時間冷却タイプ



冷却時間最大  
30分！

NEW  
HO-13B

## パンチクール

| サイズ             | 重量    | 内容物           |
|-----------------|-------|---------------|
| W110×D180×H20mm | 約160g | 塩化アンモニウム・尿素・水 |

●長時間皮膚に接触させると凍傷を起こす恐れがあります。  
●中身が漏れた場合は布などで拭き取り水洗いしてください。

携帯しやすい  
長時間冷却タイプ



冷却時間最大  
60分！

NEW  
HO-71A

## パンチクールロング

| サイズ             | 重量    | 内容物           |
|-----------------|-------|---------------|
| W140×D180×H20mm | 約265g | 塩化アンモニウム・尿素・水 |





## 救急措置を身近なものに



印刷展開図

ペットボトル  
500ml用

HO-175A

ボトルホルダー保冷機能付

| サイズ         | 材質                                | 注意事項                         |
|-------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 約80φ×190mmH | 表生地/ナイロン(ナスカン/鉄)<br>裏生地/シルバー保冷用生地 | ※ペットボトルは別売です。<br>※名入れはできません。 |

携帯便利な  
ナスカン付!

オススメ

裏生地

作業環境管理

内側に保冷生地使用

熱中症対策イラスト付き

ボトルに底じて  
サイズ調整が可能

作業環境管理

内側に保冷生地使用

350・500mlペット兼用


ストラップ付

500mlペットボトル  
使用例ペットボトル  
500ml用  
350ml用

HO-707

シルバーペットボトルカバー

| サイズ             | 材質                                                          | 注意事項                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 約90φ<br>×140mmH | 本体/アルミ蒸着シート<br>ヒモ・フック・バックル/ポリプロピレン<br>内面/PVC 断熱材/ポリエチレンフォーム | ※ペットボトルは別売です。<br>※名入れはできません。 |

ステンレス真空二重構造で  
保冷効果抜群!ペットボトル  
500ml用  
600ml用NEW  
HO-724

クールストレージ ペットボトルクーラー

| サイズ        | 材質                                                | 注意事項                         |
|------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
| 85φ×205mmH | 本体/ステンレス鋼(外面/ポリエステル粉体塗装)<br>カバー/ポリプロピレン(耐熱温度100度) | ※ペットボトルは別売です。<br>※名入れはできません。 |

500mlペットボトル  
使用例

作業環境管理

人気の  
たためる水筒

作業環境管理

折りたたみ収納

カラビナ付

超コンパクトに!

※カラーは選べません。  
ご注意ください。容量  
500ml

HO-700

カラビナ付 折りたたみボトル

| サイズ        | 容量    | 材質                |
|------------|-------|-------------------|
| 120×270mmH | 500ml | アルミ、PET、PA、ポリエチレン |



## ミストは別腹

作業環境管理

ミスト専用タンク内蔵

スポーツドリンク対応

容量  
530ml

HO-473

ミスト機能付スワイズボトル

| サイズ        | 容量    | 材質                                          |
|------------|-------|---------------------------------------------|
| 70φ×290mmH | 530ml | ボトル/ポリエチレン インナーフィルム/ポリエチレン<br>ボトルキャップ/ABS樹脂 |

冷たさ長持ち!  
ミスト機能もプラス

作業環境管理

ミスト専用タンク内蔵

スポーツドリンク対応

保冷専用

容量  
560ml

HO-474

冷却ミスト機能付真空断熱ドリンクボトル

| サイズ        | 容量    | 材質                          |
|------------|-------|-----------------------------|
| 70φ×260mmH | 560ml | 本体/ステンレス鋼 ボトルキャップ、ミストタンク/PC |

氷もラクラク、  
広い間口飲料たっぷり560ml  
+ミスト噴霧100回可能!





# 水分塩分補給の対策

保冷

飲料

— 飴

— タブレット —

梅

— 素材菓子・他

## HOT&COLD両対応 真空断熱構造で温度キープ

作業環境管理

保温保冷兼用



氷をブロックして  
飲みやすい

容量  
350ml



HO-750 (350ml)

容量  
500ml



HO-751 (500ml)

### カフェマグバリスタ軽量マグボトル

| 品番             | サイズ         | 重量    | 材質            |
|----------------|-------------|-------|---------------|
| HO-750 (350ml) | 約70φ×165mmH | 約199g | ステンレス鋼(焼付け塗装) |
| HO-751 (500ml) | 約70φ×210mmH | 約239g |               |

## 冷え冷えでも 結露しにくく 熱々でも熱くならない

作業環境管理



容量  
300ml



NEW  
HO-756


### サーモス タンブラー

| サイズ        | 容量    | 材質     |
|------------|-------|--------|
| 70φ×125mmH | 300ml | ステンレス鋼 |

## アルミフレームで軽い！ ボトルの出入れもスムーズ

作業環境管理

### 使用方法



ボトルに合わせてホルダー感を調整することができます。



作業中でもペットボトル(500ml)が  
落下しにくい設計！

HO-725

### ベルト装着型ボトルホルダー-GOCREE(ゴックリー)

| サイズ           | 材質                              |
|---------------|---------------------------------|
| 約80×80×200mmH | フレーム/アルミニウム ボタン/スチール クロス/ポリエステル |

## 軽くて 携帯性抜群

作業環境管理

カラビナ付

これから始まる  
マイボトルワーク！

容量  
500ml



HO-704

### アウトドア アルミボトル

| サイズ        | 容量    | 材質                                    |
|------------|-------|---------------------------------------|
| 73φ×189mmH | 500ml | 本体・フック/アルミ<br>キャップ/ポリプロピレン、<br>シリコンゴム |

## オールシーズン使える 象印のディスペンサー

作業環境管理

保温保冷兼用

本体と脚部がワンタッチで  
分離・着脱できてお手入れ簡単！

[保温効力]  
76℃以上(10時間)  
[保冷効力]  
8℃以下(10時間)

丈夫で割れない、  
ステンレスまほうびん

容量  
2.5L



HO-755 ☆

### 象印 真空ドリンクディスペンサー2.5L

| サイズ            | 容量   | 材質                     |
|----------------|------|------------------------|
| 200×230×435mmH | 2.5L | ポリプロピレン、ガラス、シリコン、ステンレス |

## 広口で氷も ラクラク

作業環境管理

保温保冷兼用

広口タイプ

中栓は分解洗浄OK

●外コップの装着で中栓が  
閉じるため、内容物がこぼれにくい新構造です。

[保温効力]  
47℃以上(24時間)  
74℃以上(6時間)

容量  
1L



HO-79A

### ダブルステンレスボトル

| サイズ            | 重量   | 容量 | 材質                      |
|----------------|------|----|-------------------------|
| 100×120×280mmH | 644g | 1L | ステンレス鋼、ナイロン、<br>ポリプロピレン |





## 飲み口が塞がれた状態でもゴクゴク飲める

新素材でホールド性も向上!

氷が入るワイドな口径

ワンタッチで  
簡単オープン容量  
800mLNEW  
HO-758 (800mL)容量  
1LNEW  
HO-759 (1L)容量  
1.5LNEW  
HO-760 (1.5L)

## サーモス真空断熱スポーツボトル

| 品番            | サイズ         | 重量    | 材質                                                    |
|---------------|-------------|-------|-------------------------------------------------------|
| HO-758(800mL) | 約80φ×235mmH | 約400g | 本体/ステンレス鋼<br>胴部/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)<br>フタ・キャップ本体/ポリプロピレン |
| HO-759(1L)    | 約80φ×275mmH | 約500g |                                                       |
| HO-760(1.5L)  | 約95φ×320mmH | 約600g |                                                       |

作業環境管理

保冷専用

スポーツドリンク対応

お名前シール付

ポーチ付

保冷力に自信アリ!  
フッ素コートで  
スポーツドリンクも◎冷たい飲み物を入れても  
結露しにくいので、  
バッグに入れても安心!

- 汚れがたまりがちな「栓」を  
分解して洗えるので、いつも  
も清潔さを保てます。
- 空気の抜け穴を塞がない構  
造で、飲み物がスムーズに出  
やすく、ごくごく飲めます。

保温保冷兼用

スポーツドリンク対応

保冷専用

スポーツドリンク対応

保冷専用

スポーツドリンク対応

5mm厚の  
衝撃吸収素材  
EVAポーチ付き【保温効力】  
71℃以上(6時間)  
【保冷効力】  
8℃以下(6時間)容量  
480mL

HO-708 (480mL)

【保冷効力】  
7℃以下(6時間)容量  
1L

HO-709 (1L)

【保冷効力】  
8℃以下(6時間)容量  
2L

HO-710 (2L)

## 象印 ミズノステンレス クールボトル

| 品番            | サイズ            | 重量    | 材質                                |
|---------------|----------------|-------|-----------------------------------|
| HO-708(480mL) | 65×70×220mmH   | 約205g | ステンレス鋼、PP、AAS、POM、シリコン            |
| HO-709(1L)    | 100×100×280mmH | 約500g | ステンレス鋼、PP、AAS、POM、シリコン ポーチ/ポリエステル |
| HO-710(2L)    | 150×125×340mmH | 約900g | ステンレス鋼、PP、AAS、POM、シリコン            |

丈夫で冷たさ持続の  
パーソナルジャグ

片手でワンタッチ!

【保冷効力】  
9℃以下(6時間)容量  
830mL

HO-721 (830mL)

容量  
1L

HO-720 (1L)

## ワンタッチ栓ダイレクトボトル

| 品番            | サイズ          | 重量    | 材質                                |
|---------------|--------------|-------|-----------------------------------|
| HO-721(830mL) | 約105φ×235mmH | 約520g | ステンレス鋼(真空断熱構造)、内面セラミックコート、PP、シリコン |
| HO-720(1L)    | 約105φ×265mmH | 約550g |                                   |

作業環境管理

保冷専用

スポーツドリンク対応



## スポーツ飲料OK！

塩分を含む飲料も  
ステンレス製内容器なら安心！

●アルカリイオン水やスポーツドリンクも  
安心してお使いいただけます。

容量  
6.1ℓ

HO-754  
(6.1ℓ) ☆



容量  
9.5ℓ

HO-254  
(9.5ℓ) ☆



容量  
15ℓ

NEW  
HO-753  
(15ℓ) ☆



作業環境管理  
保温保冷兼用

スポーツドリンク対応

広い間口

### ステンレスキーパー

| 品番             | サイズ             | 間口       | 重量     | 材質                              | 付属品         |
|----------------|-----------------|----------|--------|---------------------------------|-------------|
| HO-754(6.1ℓ) ☆ | 約250×288×275mmH | 内径148mmφ | 約1.6kg | 胴部／銅板 内容器／ステンレス鋼<br>上フタ／ポリプロピレン | コップ×2個(大・小) |
| HO-254(9.5ℓ) ☆ | 約250×288×364mmH | 内径148mmφ | 約2.0kg |                                 |             |
| HO-753(15ℓ) ☆  | 約315×330×471mmH | 内径237mmφ | 約3.5kg |                                 |             |

## 内側も洗しやすい定番ジャグ

三脚は折り畳み可能！

容量  
6ℓ

HO-752  
(6ℓ)



容量  
10ℓ

HO-52  
(10ℓ)



作業環境管理  
保温保冷兼用  
折畳み三脚スタンド



間口は内径145mmφ

### ウォータージャグ

| 品番         | サイズ             | 重量    | 材質                                  | 付属品    |
|------------|-----------------|-------|-------------------------------------|--------|
| HO-752(6ℓ) | 約240×280×315mmH | 1.3kg | 内容器／アルミニウム(表面アルマイト加工)<br>胴部／銅(印刷銅版) | コップ×2個 |
| HO-52(10ℓ) | 約240×280×425mmH | 1.7kg | ふた・内ふた／ポリプロピレン 断熱材／ウレタンフォーム         |        |

## 大満足の 飲みごたえ

冷たさ持続の  
断熱構造！

容量  
2ℓ

HO-703

### スポーツパーソナルジャグ

| サイズ            | 容量 | 材質                                         |
|----------------|----|--------------------------------------------|
| 155×135×350mmH | 2ℓ | 本体／ポリプロピレン<br>ふたパッキン／シリコンゴム<br>断熱材／発泡スチロール |



作業環境管理  
保冷専用

## スイカも丸ごと



容量  
18ℓ

HO-249 ☆

### ウォータージャグ&クーラー

スポーツドリンクが  
作りやすい目盛り付き



作業環境管理  
保冷専用  
スポーツドリンク対応

| サイズ            | 容量  | 材質     |
|----------------|-----|--------|
| 370×340×470mmH | 18ℓ | ポリエチレン |

## 手軽に使える 大容量

容量  
15ℓ

HO-533 ☆

### ポカリスエットジャグタンク

| サイズ         | 容量  | 材質     |
|-------------|-----|--------|
| 330φ×480mmH | 15ℓ | ポリエチレン |



作業環境管理  
保冷専用  
スポーツドリンク対応



水分塩分補給の対策

保冷

飲料

給

タブレット

梅

素材菓子・他





## 屋外使用も安心。 シツカリ作りが魅力的

耐熱温度：80℃  
耐冷温度：-20℃

容量  
20ℓ

HO-712 ☆

### 抗菌ウォータータンク



| サイズ            | 重量    | 容量  | 材質     |
|----------------|-------|-----|--------|
| 395×190×360mmH | 1.6kg | 20ℓ | ポリエチレン |

### OPTION



HO-711

抗菌ウォータータンク用スタンド  
サイズ：300×315×365mmH  
材質：鉄（メラミン樹脂塗装）

## 折り畳めばシンクとしても使える コック式のウォーターコンテナ

作業環境管理

ハンドル付きで  
持運びやすい！



水を貯めて手のひらを冷やし  
深部体温の低下にも！

容量  
10ℓ

HO-727

### シンクになるウォーターコンテナ 10L

| サイズ              | 容量  | 材質            |
|------------------|-----|---------------|
| W320×D225×H230mm | 10ℓ | LDPE、HDPE、ABS |

## 耐荷重35kg 工具不要の コンテナキャリー

作業環境管理

収納便利

2ℓペットボトルが  
12本すっぽり！



HO-723 ☆

### 折りたたみコンテナキャリー L

| サイズ              | 重量    | 耐荷重  | 材質                |
|------------------|-------|------|-------------------|
| W455×D390×H985mm | 2.8kg | 35kg | ABS樹脂、PP樹脂、アルミニウム |

## 重い水物移動を 一発で

作業環境管理

収納便利

機材や荷物を  
まとめて運べる！



大きめ車輪で  
引きやすい！

HO-722 ☆

### ラゲージキャリーカート

| サイズ              | 重量    | 耐荷重   | 材質                                                 |
|------------------|-------|-------|----------------------------------------------------|
| W840×D530×H550mm | 8.5kg | 100kg | フレーム/スチール<br>生地/ポリエステル(PVCコーティング)<br>底板/MDF 車輪/PVC |

## 段差もラクラク

作業環境管理

収納便利

持ち手は  
負担の少ないウレタン製



HO-714 ☆

### イージーステップ3輪キャリー

| サイズ              | 重量    | 耐荷重  | 材質                                                                     | 付属品            |
|------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| W380×D535×H985mm | 2.5kg | 40kg | 本体/鉄エポキシ塗装 持ち手/ウレタンフォーム<br>タイヤ/発砲EVA ホイール/ポリプロピレン<br>ロープ/合成ゴム、ポリエステル被覆 | ロープ<br>(120cm) |



# コンパクト収納&驚異の保冷力を誇る ハイパークーラー

作業環境管理

シェルプロテクト構造

収納便利



収納時

外部からの衝撃からビン類を守る  
シェルプロテクト構造！

氷点下パック (HO-1381) 2つ使用で、  
アイスクリームが約13時間保存可能！  
(メーカー実験データによる)

氷点下パック (HO-1382) 2つ使用で、  
アイスクリームが約11時間保存可能！  
(メーカー実験データによる)

OPTION



HO-1381 (小)



HO-1382 (大)

合わせて  
欲しい！

倍速氷点下パック▶P.98

氷点下パック (HO-1382) 2つ使用で、  
アイスクリームが約7時間保存可能！  
(メーカー実験データによる)

容量  
12ℓ

HO-1552 (12ℓ)

容量  
20ℓ

HO-1551 (20ℓ)

容量  
40ℓ

HO-155 (40ℓ)

## 氷点下クーラーボックス

| 品番            | 使用時サイズ            | 収納時サイズ            | 重量     | 容量  | 材質                    |
|---------------|-------------------|-------------------|--------|-----|-----------------------|
| HO-1552 (12ℓ) | 約W300×D240×H240mm | 約W305×D110×H245mm | 0.9kg  | 12ℓ | EVA、ポリウレタン、ポリエチレン、PVC |
| HO-1551 (20ℓ) | 約W390×D300×H290mm | 約W390×D125×H300mm | 1.5kg  | 20ℓ |                       |
| HO-155 (40ℓ)  | 約W430×D350×H350mm | 約W440×D125×H350mm | 1.95kg | 40ℓ |                       |

# 複数の材質を組み合わせたアイソテック2の 5層断熱構造が冷たさをキープ！

汚れも拭き取りやすい生地を採用！

作業環境管理

収納便利

収納用バンドで  
キャリアに固定も！



収納時



収納時



収納時



容量  
5ℓ

NEW  
HO-1562 (5ℓ)



容量  
15ℓ

NEW  
HO-1561 (15ℓ)



容量  
20ℓ

NEW  
HO-1560 (20ℓ)

## サーモス ソフトクーラー

| 品番            | 使用時サイズ            | 収納時サイズ            | 重量    | 容量  | 材質                                                                       |
|---------------|-------------------|-------------------|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| HO-1562 (5ℓ)  | 約W240×D150×H190mm | 約W240×D80×H190mm  | 0.3kg | 5ℓ  | 外生地／ポリエステル(表面ポリウレタンコーティング)<br>内生地／PEVA<br>断熱材／ポリウレタン、発泡ポリエチレン、ポリプロピレン不織布 |
| HO-1561 (15ℓ) | 約W250×D190×H340mm | 約W250×D120×H340mm | 0.5kg | 15ℓ |                                                                          |
| HO-1560 (20ℓ) | 約W300×D230×H340mm | 約W300×D110×H340mm | 0.7kg | 20ℓ |                                                                          |

保冷

飲料

鉛

タブレット

梅

素材菓子・他





## 簡易テーブル機能も備えた 43ℓの大容量クーラーバッグ

作業環境管理

収納便利

補強板により、ドリンクを置く  
簡易テーブルとしても使える！

容量  
43ℓ

HO-809

スーパーコールドクーラー43L

500mlペットボトル  
26本収納可能！

収納時

使用時

| 使用時サイズ            | 収納時サイズ            | 重量    | 容量  | 材質                       |
|-------------------|-------------------|-------|-----|--------------------------|
| 約W425×D345×H345mm | 約W425×D345×H125mm | 1.4kg | 43ℓ | 本体/EVA 断熱材/ウレタンフォームアルミ蒸着 |

## フタが外せてお手入れ簡単

作業環境管理

●保冷効果:11.5度以下。●耐熱温度80度、耐冷温度-10度。

500mlペットボトル6本、  
500ml缶8本、350ml缶9本収納可能！

容量  
8ℓ

HO-1371 (8ℓ)

500mlペットボトル17本、  
350ml缶36本収納可能！

容量  
22ℓ

HO-137 (22ℓ)

クーラーボックス

| 品番           | サイズ              | 重量    | 容量  | 材質      |
|--------------|------------------|-------|-----|---------|
| HO-1371 (8ℓ) | W290×D195×H275mm | 0.9kg | 8ℓ  | ポリプロピレン |
| HO-137 (22ℓ) | W480×D300×H320mm | 2.2kg | 22ℓ |         |

## 60ℓの大容量！移動しやすい ハンドルとホイール付き

作業環境管理

ハンドル&amp;ホイール付

2ℓペットボトル15本  
収納可能のビッグサイズ！

●保冷効果:4度以下  
(8時間)

容量  
60ℓ

HO-248 ☆

ビッグクーラーボックス60L

| サイズ              | 重量    | 容量  | 材質                     |
|------------------|-------|-----|------------------------|
| W640×D420×H450mm | 5.8kg | 60ℓ | 本体/ポリプロピレン 断熱材/発泡スチロール |





## バッグ内を清潔に保てる 工夫が光る逸品！

作業環境管理

ポケット付(2箇所)  
内側にメッシュポケット付

1.5ℓのペットボトルが  
立てたまま最大8本収納可能！

内側に透明PVCのインナーシート付。  
取り外しが可能なので、汚れを簡単に  
洗い流せます。

容量  
20ℓ

HO-810

### クーラーバッグ20L

| サイズ              | 重量   | 容量  | 材質                                         |
|------------------|------|-----|--------------------------------------------|
| W320×D250×H320mm | 755g | 20ℓ | 本体/ポリエステル 裏地/塩化ビニル<br>断熱材/ウレタンフォーム、アルミフィルム |

## 冷たい氷を長時間キープ！ 氷を持ち運ぶための魔法びん

作業環境管理

2×3×3cmの角氷なら  
約30個入る容器が2つ入り！

●氷のうや冷やしタオルなども  
保冷できます。

NEW  
HO-757

### サーモス 真空断熱アイスコンテナー

| サイズ              | 重量  | 材質     |
|------------------|-----|--------|
| W150×D150×H250mm | 1kg | ステンレス鋼 |

## 冷やしたタオルやペットボトル等をそのままに。 使い方広がるコンパクトな保冷バッグ

作業環境管理

付属の保冷剤を  
タオルに巻けば  
冷タオルに！

NEW  
HO-1563

### サーモス スポーツ保冷バッグ

| サイズ             | 重量   | 材質                                                              | 付属品 |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------------|-----|
| W195×D90×H265mm | 400g | 外生地/ポリエステル<br>内生地/PEVA<br>クッション(断熱材)/ポリウレタン、発泡ポリエチレン、ポリプロピレン不織布 | 保冷剤 |

リュックを濡らさず、冷たさキープ

## 従来比、 約半分の時間で凍結！

作業環境管理

抗菌

スピード凍結を実現！従来の氷点下パック-16℃の  
約半分の時間で凍結完了！  
氷点下のもち時間は、従来品の-16℃と同等です  
マイナス温度持続力は約16%向上！



HO-1381 (小)

HO-1382 (大)

### 倍速氷点下パック

| 品番      | サイズ           | 材質     | 重量    |
|---------|---------------|--------|-------|
| HO-1381 | 196×138×26mm厚 | ポリエチレン | 600g  |
| HO-1382 | 255×195×35mm厚 |        | 1200g |

## 何かと使える 保冷剤

作業環境管理

耐久性に優れ、衝撃にも強い！



HO-252 (小)

HO-253 (大)

### 保冷剤

| 品番     | サイズ           | 材質     | 重量   |
|--------|---------------|--------|------|
| HO-252 | 180×95×26mm厚  | ポリエチレン | 350g |
| HO-253 | 180×150×28mm厚 |        | 500g |





## 車でも家でも外でも！ 移動に便利なキャスター&ハンドル付き



容量  
30ℓ

5℃設定の場合  
約20時間使用できます。(外気温25℃)



500mlペットボトル  
19本収納可能！

- 操作部の液晶/パネルでバッテリー残量が確認できます。
- カバーを開けると、スマホの充電が可能なUSBポート付き

HO-728 ☆

### 3WAY冷蔵冷凍庫30L

冷凍庫は-20℃まで冷える！

| サイズ              | 庫内サイズ         | 重量   | 容量  | 材質   | 付属品                    |
|------------------|---------------|------|-----|------|------------------------|
| W560×D360×H300mm | 281×254×318mm | 11kg | 30ℓ | 鉄、樹脂 | シガーケーブル、ACアダプター、ACケーブル |

作業環境管理

デジタル温度表示

温度調節機能付

DC12/24V AC100V

## アウトドアを意識した 大型冷凍冷蔵庫

容量  
38ℓ

冷凍庫は-18℃まで冷える！

- 温度調節はダイヤル可変式自動温度調節です。

乗用車(DC12V)、トラック(DC24V)  
事務所等(AC100V)に対応！

HO-718 ☆ 3

### クーラーBOX型冷凍冷蔵庫38L

| サイズ              | 庫内サイズ         | 重量   | 容量  | 材質   | 付属品                                    |
|------------------|---------------|------|-----|------|----------------------------------------|
| W636×D396×H471mm | 380×258×365mm | 22kg | 38ℓ | 鉄、樹脂 | ハンドル、DC12V専用コード、DC24V専用コード、AC100V専用コード |



作業環境管理

温度調節機能付

DC12/24V AC100V

## 冷凍・冷蔵をどちらもこなす！ 温度管理ができるデジタルモデル。

冷凍庫は-18℃まで冷える！

- バッテリーモニター機能付き。
- 温度調節はダイヤル可変式自動温度調節です。

乗用車(DC12V)、トラック(DC24V)  
事務所等(AC100V)に対応！

HO-729 (2層式)



容量  
40ℓ

NEW  
HO-729 (2層式) ☆ 3

### ポータブルデジタル冷凍冷蔵庫40L

HO-719 (1層式) ☆ 3

| 品番     | 納期 | サイズ              | 庫内サイズ         | 重量   | 容量  | 材質   | 付属品                                    |
|--------|----|------------------|---------------|------|-----|------|----------------------------------------|
| HO-729 | 3  | W648×D364×H508mm | 390×275×398mm | 24kg | 40ℓ | 鉄、樹脂 | ハンドル、DC12V専用コード、DC24V専用コード、AC100V専用コード |
| HO-719 |    |                  |               |      |     |      |                                        |

作業環境管理

デジタル温度表示

温度調節機能付

DC12/24V AC100V





# 水分塩分補給の対策

保冷 — 飲料 — 飴 — タブレット — 梅

— 素材菓子・他

## 電源自在な プロユース

−18℃まで冷える！

作業環境管理

温度調節機能付

DC12/24V AC100V

容量  
15ℓ

HO-717 ☆ 3

乗用車(DC12V)、トラック(DC24V)  
事務所等(AC100V)に対応！

### クーラー-BOX型冷凍冷蔵庫15L

| サイズ              | 重量   | 容量  | 材質   | 付属品                                            |
|------------------|------|-----|------|------------------------------------------------|
| W549×D307×H364mm | 16kg | 15ℓ | 鉄、樹脂 | ハンドル、DC12V専用コード、<br>DC24V専用コード、<br>AC100V専用コード |

## 車載に事務所に 大活躍

−18℃まで冷える！

乗用車のDC12Vのほか、  
AC100V電源(別売)にも対応！

作業環境管理

温度調節機能付

DC12V AC100V

容量  
14ℓ

HO-715 ☆ 3

### クーラー-BOX型冷凍冷蔵庫14L

| サイズ              | 重量     | 容量  | 材質   | 付属品                     |
|------------------|--------|-----|------|-------------------------|
| W442×D284×H398mm | 11.5kg | 14ℓ | 鉄、樹脂 | ショルダーバンド、<br>DC12V専用コード |

OPTION



HO-716 ☆ 3  
14L用  
ACアダプター

## 置き場に困らない スリムな冷凍庫

作業環境管理

温度調節5段階



ランプが点灯して  
わかりやすい！

容量  
60ℓ

電 源 AC100V  
定格消費電力 85W  
年間消費電力 134kWh/年

NEW  
HO-543A ☆ 7

### 冷凍庫

| サイズ              | 重量   | 容量  | 付属品    |
|------------------|------|-----|--------|
| W430×D625×H840mm | 25kg | 60ℓ | 霜取り用ヘラ |

## 夏場のアイシングに 最適な製氷機

作業環境管理

アイシング用



|       |                                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 電 源   | AC100V                                                                        |
| コード長さ | 約1.7m                                                                         |
| 消費電力  | 190/240W                                                                      |
| 水保管量  | 12kg                                                                          |
| 製氷量   | 25kg/日                                                                        |
| 付 属 品 | シャベル×1、予備パッキン×2、<br>給水ホース(1.5m)×1、ドレン<br>ホース(1.5m)×1、給水口用異径<br>コネクタG3/4⇔1/2×1 |

●飲食用としては使用できません。  
●給水・排水設備のある場所に設置してく  
ださい。

氷のうにも  
入れやすい



HO-544 ☆ 3

### 業務用製氷機

| サイズ              | 重量   | 水保管量 |
|------------------|------|------|
| W400×D530×H800mm | 32kg | 12kg |

## 欲しい時にすぐ氷が作れる 小型高速製氷機

作業環境管理

2種類の氷サイズ



製氷まで  
約6〜15分の高速製氷

作られる氷は丸型で穴空きタイプです。

|       |             |
|-------|-------------|
| 電 源   | AC100V      |
| 製氷時間  | 約6〜15分(目安)  |
| コード長さ | 約1.8m       |
| 消費電力  | 120W        |
| 水保管量  | 約315g(氷35個) |
| 製氷量   | 24kg/日(目安)  |

NEW  
HO-547 ☆

### 製氷機

| サイズ              | 重量   | 水保管量  | 貯水容量  |
|------------------|------|-------|-------|
| W240×D260×H290mm | 約7kg | 約315g | 約1.3ℓ |

## シャリッとふわっと 2通り作れるかき氷器

作業環境管理

電動タイプ

押すだけカンタン！

●必要な時以外は電源が入りません。



NEW  
HO-5422

### クールリッチ2通り削れる電動かき氷器

| サイズ              | 重量    | 材質    | 付属品   |
|------------------|-------|-------|-------|
| W230×D190×H350mm | 1100g | ABS樹脂 | 製氷カップ |





## 10ℓのポカリスエット。みんなで飲んで、連帯感もアップ

作業環境管理

粉末清涼飲料

失われた  
水分とイオンを  
スムーズに補給粉末  
10ℓ用

HO-192 (10ℓ用粉末×1袋)

HO-1930 (10ℓ用粉末×30袋)

ポカリスエット粉末・徳用

HO-1930をお買上げの方には、  
13ℓジャグタンク(HO-195)を  
1台進呈致します。※数に限りがございますので、  
なくなり次第終了とさせていただきます。

| 品番      | 内容物        | 原材料                                                         |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------|
| HO-192  | 10ℓ用粉末×1袋  | 砂糖、ぶどう糖、粉末果汁、デキストリン、食塩、酸味料、ビタミンC、塩化K、調味料(アミノ酸)、乳酸Ca、香料、炭酸Mg |
| HO-1930 | 10ℓ用粉末×30袋 |                                                             |

個人用の  
小分けタイプ

作業環境管理

粉末清涼飲料

粉末  
1ℓ用×5NEW  
HO-191A

ポカリスエット粉末

| 内容物      | 原材料                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| 1ℓ用粉末×5袋 | 砂糖、ぶどう糖、粉末果汁、デキストリン、食塩、酸味料、ビタミンC、塩化K、調味料(アミノ酸)、乳酸Ca、香料、炭酸Mg |

汗に近い  
ミネラルバランスを再現

作業環境管理

粉末清涼飲料

- ナトリウム:カリウム:カルシウム=33:10:1(汗で失う成分に近いミネラルバランスを再現)。
- クエン酸2,000mg 配合/袋。
- 1袋あたり157kcal。

飲み口さわやか!

シトラス  
風味粉末  
1ℓ用×5

HO-86

熱中対策水パウダータイプ

| 内容物      | 原材料                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------|
| 1ℓ用粉末×5袋 | 砂糖、酸味料(クエン酸、クエン酸Na)、食塩、香料、塩化カリウム、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、乳酸カルシウム |

夏は麦茶で水分補給!  
猛暑は塩麦茶で塩分も!

作業環境管理

ティーパック

岡山県産二条大麦使用

佐賀県産塩使用

水出し・煮出し  
どちらもOK!ティーパック  
1ℓ用×20

HO-88

熱中対策塩麦茶

| 内容物          | 原材料  |
|--------------|------|
| ティーパック8g×20袋 | 麦茶、塩 |

## OPTION

水も粉末も  
注ぎやすく

有ると無いでは大違い!

注ぎ口が  
広いので速い!空気の逃げ口が  
あるので速い!

HO-726

特急じょうご  
サイズ: 98φ×105mmH  
材質: メタクリル樹脂





## 経口補水液が作れる携帯タブレット

作業環境管理

経口補水液作成

イングランド『プレミアリーグ』のサッカークラブ等、  
数々のスポーツアスリートに採用されています！

●タブレットを水に溶かすと経口補水液やスポーツドリンクが作れます。

- ・経口補水液：水200mℓに2タブレット
- ・スポーツドリンク：水500mℓに1タブレット

タブレット  
24粒入り



レモン味

HO-1161



カシス味

HO-1162



イチゴ味

HO-1163



水分の吸収効率に配慮した  
低浸透圧設計

## O. R. S経口補水塩タブレット

| 品番      | 内容物 | 原材料                                                           |
|---------|-----|---------------------------------------------------------------|
| HO-1161 | 24粒 | 糖質(ブドウ糖)、クエン酸、炭酸水素Na、塩化Na、塩化K、でんぷん、香料(レモン)、甘味料(スクラロース)、ビタミンB2 |
| HO-1162 |     | 糖類(ブドウ糖)、食塩、でんぷん/クエン酸、炭酸水素Na、塩化K、香料、甘味料(スクラロース)               |
| HO-1163 |     | 糖類(ブドウ糖)、食塩、でんぷん/クエン酸、炭酸水素Na、塩化K、香料、甘味料(スクラロース)、ビタミンA         |

## 粉末清涼飲料に最適！

RO(逆浸透)ろ過を2度行い、  
ミネラル成分を可能な限り除去！

作業環境管理

RO水

ベースは室戸海洋深層水



HO-84 (500mℓ) 3  
1ケース24本入



HO-85 (2ℓ) 3  
1ケース6本入

## 純水

| 品番    | 出荷 | 内容量       | 原材料       |
|-------|----|-----------|-----------|
| HO-84 | 3  | 500mℓ×24本 | 海水(海洋深層水) |
| HO-85 |    | 2ℓ×6本     |           |

## OPTION



合わせて欲しい！

NEW  
HO-547 ☆ P.100  
製氷機



## 人工甘味料を使用していない、すっきりとした甘さ

作業環境管理

水分と糖分を楽しく摂取！



NEW  
HO-365 ☆(イチゴ)



NEW  
HO-366 ☆(メロン)

## 業務用かき氷シロップ

| 内容物         | 容量   | 原材料          |
|-------------|------|--------------|
| 105φ×315mmH | 1.8ℓ | 液糖、酸味料、香料、色素 |

## OPTION



合わせて欲しい！

NEW  
HO-5422 P.100

フルリッチ2通り削れる電動かき氷器





## 脱水状態の応急用としても用意したい

電解質と糖質の配合バランスを考慮した経口補水液。

消費者庁許可  
個別評価型  
病者用食品

- 軽度から中等度の脱水状態の方の水・電解質を補給・維持するのに適した病者用食品です。
- 感染性腸炎、感冒による下痢・嘔吐・発熱を伴う脱水状態、高齢者の経口摂取不足による脱水状態、過度の発汗による脱水状態等に適しています。

## 栄養成分表 (100mlあたり/OS-1, OS1ゼリー)

|       |        |        |       |
|-------|--------|--------|-------|
| エネルギー | 10kcal | ブドウ糖   | 1.8g  |
| たんぱく質 | 0g     | カリウム   | 78mg  |
| 脂質    | 0g     | 塩素     | 177mg |
| 炭水化物  | 2.5g   | マグネシウム | 2.4mg |
| ナトリウム | 115mg  | リン     | 6.2mg |

NEW  
HO-264A(500ml) ☆  
1ケース24本入

HO-277

(280ml) ☆  
1ケース24本入

経口補水液

ゼリータイプは  
P.105

## OS-1

| 品番       | 内容量       | 原材料                                                   |
|----------|-----------|-------------------------------------------------------|
| HO-264A☆ | 500ml×24本 | 糖類(ブドウ糖、果糖)、食塩、クエン酸(Na)、塩化K、リン酸Na、塩化Mg、甘味料(スクラロース)、香料 |
| HO-277☆  | 280ml×24本 |                                                       |

## カロリーオフの、もうひとつのポカリ

機能性はポカリのまま、  
カロリーオフ！

- 軽やかな甘さ、スッキリした後味で、常温でも美味しく飲んでいただけます。

## 栄養成分表 (100mlあたり)

|       |        |        |       |
|-------|--------|--------|-------|
| エネルギー | 11kcal | ナトリウム  | 54mg  |
| たんぱく質 | 0g     | カリウム   | 20mg  |
| 脂質    | 0g     | カルシウム  | 2mg   |
| 炭水化物  | 2.8g   | マグネシウム | 0.6mg |

HO-270 ☆

イオンウォーター (500ml) 1ケース24本入



## いわずと知れた定番

適切な濃度と体液に近い  
組成の電解質溶液。

- 発汗により失われた水分、イオン(電解質)をスムーズに補給する健康飲料です。
- すばやく吸収されます。

## 栄養成分表 (100mlあたり)

|       |        |        |       |
|-------|--------|--------|-------|
| エネルギー | 25kcal | ナトリウム  | 49mg  |
| たんぱく質 | 0g     | カリウム   | 20mg  |
| 脂質    | 0g     | カルシウム  | 2mg   |
| 炭水化物  | 6.2g   | マグネシウム | 0.6mg |

HO-269 ☆

ポカリスエット (500ml) 1ケース24本入



## 深部体温に着目して開発された、スラリー状のポカリスエット

- 約4時間で冷凍できます (家庭用冷蔵庫-18℃の場合)
- 再冷凍でもスラリー状になります。

## 栄養成分表 (100gあたり)

|       |        |        |       |
|-------|--------|--------|-------|
| エネルギー | 98kcal | ナトリウム  | 0.11g |
| たんぱく質 | 1.8g   | カリウム   | 18mg  |
| 脂質    | 0g     | カルシウム  | 1.8mg |
| 炭水化物  | 26.8g  | マグネシウム | 0.5mg |

HO-200

ポカリスエット アイススラリー 1箱6袋入

独特の食感が美味しい、氷よりも結晶が小さく  
流動性があるアイススラリー※1タイプ！

※1 固体粒子が液体に分散した流動体の状態

凍らせて飲む  
ポカリ！


| 内容量     | 原材料                                                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100g×6袋 | パラチノース、デキストリン、還元難消化性デキストリン、食塩、調味料(アミノ酸)、香料、酸味料、増粘多糖類、塩化K、乳酸Ca、塩化Mg、酸化防止剤(ビタミンC)、紅花色素、甘味料(ステビア、ラカンカ) |



# 水とミネラルを同時に失う 動くカラダの水分補給



## 水分塩分補給の対策



汗で失われるミネラルをはじめ、  
動くカラダに必要な  
アミノ酸・クエン酸を配合！

※1 ミネラルとは、ナトリウムのことです。  
※2 アミノ酸とは、BCAA、アルギニンのことです。

| 栄養成分表 (100mlあたり) |        |        |       |
|------------------|--------|--------|-------|
| エネルギー            | 19kcal | マグネシウム | 1.2mg |
| たんぱく質            | 0g     | アルギニン  | 25mg  |
| 脂質               | 0g     | イソロイシン | 1mg   |
| 炭水化物             | 4.7g   | パリン    | 1mg   |
| 食塩相当量            | 0.1g   | ロイシン   | 0.5mg |
| カリウム             | 8mg    |        |       |

**NEW**  
**HO-2810** (500ml) ☆  
1ケース24本入



**NEW**  
**HO-2809** (2L) ☆  
1ケース6本入



### アクエリアス

| 品番       | 内容量       | 原材料                                                                                       |
|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| HO-2810☆ | 500ml×24本 | 果糖ぶどう糖液糖、塩化Na、クエン酸、香料、クエン酸Na、アルギニン、塩化K、硫酸Mg、乳酸Ca、酸化防止剤(ビタミンC)、甘味料(スクラロース)、イソロイシン、パリン、ロイシン |
| HO-2809☆ | 2L×6本     |                                                                                           |

# 汗に近いイオンバランスで、しっかりカラダを守る！

ぶどう味

いっぱい飲んでも  
カロリーゼロ！

**HO-363** (500ml) 3  
1ケース24本入



日向夏味

おいしさ追求！

**HO-364** (500ml) 3  
1ケース24本入



レモン味

いっぱい飲んでも  
カロリーゼロ！

**HO-36** (500ml) 3  
1ケース24本入



### 熱中対策水

| 品番     | 出荷 | 内容量       | 原材料                                                                            |
|--------|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| HO-363 | 3  | 500ml×24本 | 塩(国内製造)、海水(海洋深層水)ミネラル / 酸味料、硫酸マグネシウム、香料、塩化カリウム、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、ナイアシン      |
| HO-364 |    | 500ml×24本 | 果糖ぶどう糖液糖、塩、オルニチン、海水(海洋深層水)ミネラル、酸味料、香料、硫酸マグネシウム、塩化カリウム、ナイアシン                    |
| HO-36  |    | 500ml×24本 | 塩、L-カルニチン・酒石酸塩、海水(海洋深層水)ミネラル、酸味料、硫酸マグネシウム、香料、塩化カリウム、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、ナイアシン |

# グレープフルーツ味の 経口補水液

経口補水液

シトラス  
風味

美味しく飲める点滴！

失われた体液をすばやく補えます。

- 軽度から中等度の脱水状態の方の水・電解質を補給・維持するのに適した病者用食品です。
- 感染性腸炎、感冒による下痢・嘔吐・発熱を伴う脱水状態、高齢者の経口摂取不足による脱水状態、過度の発汗による脱水状態等に適しています。

| 栄養成分表 (100mlあたり) |       |        |       |
|------------------|-------|--------|-------|
| エネルギー            | 9kcal | ナトリウム  | 0.28g |
| たんぱく質            | 0g    | カリウム   | 74mg  |
| 脂質               | 0g    | マグネシウム | 2.4mg |
| 炭水化物             | 2.3g  | リン     | 6.0mg |

**HO-830** 3  
**スムーズイオン** (500ml) 1ケース24本入




| 内容量       | 原材料                                                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 500ml×24本 | 砂糖、食塩、ホエイタンパク(乳成分を含む)、乳酸菌/酸味料、香料、塩化K、乳酸Ca、調味料(アミノ酸)、ロイシン、塩化Mg、パリン、イソロイシン、アルギニン、甘味料(スクラロース) |

### OPTION

合わせて  
欲しい！

ペットボトルを  
腰に装着！

**HO-725** ▶P.92  
ベルト装着型  
ボトルホルダー  
GOCREE(ゴックリー)



600ml・500ml対応  
ステンレス  
真空二重構造

**NEW**  
**HO-724** ▶P.91  
クールストレージ  
ペットボトルクーラー



救急措置  
イラスト入り

**HO-175A** ▶P.91  
ボトルホルダー  
保冷機能付



350ml・500ml  
両対応

**HO-707** ▶P.91  
シルバー  
ペットボトル  
カバー







# 水分塩分補給の対策

保冷

飲料

飴

タブレット

梅

素材菓子・他

## 経口補水液のゼリータイプ

咀嚼・えん下  
困難な場合にも！



作業環境管理

経口補水液



消費者庁許可  
個別評価型  
病者用食品



飲料タイプは  
▶P.103

NEW

HO-276A ☆

OS-1ゼリー 1ケース30袋入

| 内容物      | 原材料                                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------|
| 200g×30袋 | ブドウ糖、食塩、クエン酸(Na)、ゲル化剤(増粘多糖類)、塩化K、リン酸Na、塩化Mg、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、香料 |

## 食べる水分補給

スッキリとした  
口当たりと甘さ！

いつでもどこでも  
水分補給ができます。



作業環境管理

飲料タイプは  
▶P.103

NEW

HO-278A

ポカリスエットゼリー 1ケース6袋入

| 内容物     | 原材料                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------|
| 180g×6袋 | 砂糖、果糖ぶどう糖液糖、果汁、寒天、食塩、香料、酸味料、増粘多糖類、塩化K、乳酸Ca、調味料(アミノ酸)、塩化Mg、酸化防止剤(ビタミンC) |

## ギュッと 詰め込んだ 飲む梅干し

梅干し3個分のクエン酸  
(約1,000mg)配合！



作業環境管理

梅味

1袋あたりの  
塩分含有量 約300mg

HO-2802-6

紀州農園 紀州梅ゼリー 1ケース6袋入

| 内容物     | 原材料                                                |
|---------|----------------------------------------------------|
| 180g×6袋 | 果糖ぶどう糖液(国内製造)、梅抽出物、調味塩/ゲル化剤(増粘多糖類)、クエン酸、乳酸カルシウム、香料 |

## カロリーゼロの 熱中症対策ゼリー

スマートに  
空腹も満たせる！



作業環境管理

レモン風味

1袋あたりの  
塩分含有量 約130mg

NEW

HO-2803A ☆

熱中対策ゼリー レモン味 1ケース30袋入

| 内容物      | 原材料                                                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 164g×30袋 | エリスリトール(フランス製造)、観点、海水(海洋深層水)ミネラル、塩/酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、硫酸Mg、塩化K、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、酸化防止剤(ビタミンC) |

## 180kcalで おにぎり1個分

1日分以上の  
ビタミンCを配合！

※「栄養素等表示基準値」を  
目安にしています



作業環境管理

マスカット味

NEW

HO-298A

inゼリー エネルギー 1ケース6袋入

| 内容物     | 原材料                                                                                                                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 180g×6袋 | 液状デキストリン、果糖ぶどう糖液糖、マスカット果汁/乳酸Ca、クエン酸、ゲル化剤(増粘多糖類)、V.C、クエン酸Na、香料、塩化K、乳化剤、パントテン酸Ca、ナイアシン、V.E、V.B1、V.B2、V.B6、V.A、葉酸、V.D、V.B12 |

## 不足しがちなミネラルを1食分

5種類のミネラル  
(鉄、カルシウム、亜鉛、  
銅、マグネシウム)配合！



作業環境管理

グレープ味

NEW

HO-2804

inゼリー マルチミネラル 1ケース6袋入

| 内容物     | 原材料                                                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 180g×6袋 | グレープ果汁、砂糖、水あめ/乳酸Ca、クエン酸、ゲル化剤(増粘多糖類)、硫酸Mg、香料、塩化K、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、グルコン酸亜鉛、ピロリン酸鉄、乳化剤、グルコン酸銅 |





# 水分塩分補給の対策

保冷飲料

飴

タブレット

梅

素材菓子・他

## 爽快爽快！ メガしゅわ炭酸

はじめシュワシュワ、  
後味スッカリ！



**HO-267**  
みかくとう  
味覚糖 塩サイダー

| 内容量  | 原材料                                                                                                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 約21粒 | 水飴、砂糖、果糖ぶどう糖液糖、植物油、エリスリトール、食塩／酸味料、重曹、甘味料（ソルビトール、アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK、ステビア）、安定剤（CMC）、香料、ビタミンC、乳化剤、ビタミンE、着色料（クチナシ）、ビタミンA、酸化防止剤（ビタミンE） |

作業環境管理

サイダー味

1粒あたりの塩分含有量 約200mg

66g

## フランスまで 味わえる

塩でできた  
キャラメルのコク！



**HO-268**  
森永 塩キャラメル

| 内容量  | 原材料                                                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 約20粒 | 水あめ、調製練乳（生乳、砂糖、植物油）、砂糖、植物油、クリームチーズ、脱脂粉乳、還元水あめ、小麦たんぱく加水分解物、バター、食塩、モルトエキス、デキストリン／ソルビトール、香料、乳化剤（大豆由来） |

作業環境管理

1粒あたりの塩分含有量 約50mg

フランスロレーヌ産岩塩使用

92g

## 熱中症対策の 定番食品

ミネラル豊富な  
「沖縄の塩」使用！



**HO-33**  
ねっちゃんめ  
熱中飴（小袋タイプ）

| 内容量  | 原材料              |
|------|------------------|
| 約20粒 | 砂糖、水飴、食塩、クエン酸、香料 |

作業環境管理

レモン味

1粒あたりの塩分含有量 約350mg

クエン酸たっぷり配合

100g

## 梅1つ分の 梅果汁入り

濃厚な梅干し本来の  
味わいが楽しめます。



**HO-273A**  
おとこうめ  
男梅キャンデー

| 内容量  | 原材料                                                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 約17粒 | 砂糖、水飴、濃縮梅果汁、食塩、梅肉、デキストリン、分岐オリゴ糖、梅酢、シンパウダー、梅肉エキス、梅干しエキス、還元水飴／酸味料、香料、着色料（アミノ酸等）、甘味料（ステビア）、（原材料の一部に大豆を含む） |

作業環境管理

梅味

1粒あたりの塩分含有量 約260mg

80g

## 経口補水理論 キャンデー

塩分・電解質＋糖質をバランスよく摂ることで、  
水分と電解質の吸収力・吸収スピードをアップ！



コップいっぱいの水（100ml）と  
一緒に補給してください。

**HO-275**  
けいこう ほ すい えん ねっ ちゅめ  
経口補水塩熱飴

| 内容量   | 原材料                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------|
| 約185粒 | 砂糖、水飴、食塩、ブドウ糖、クエン酸ナトリウム、塩化カリウム、クエン酸、硫酸マグネシウム、香料、その他 |

作業環境管理

1粒あたりの塩分含有量 約300mg

経口補水理論に基づく

大容量  
1kg





## しっかり塩飴に遊び心をプラス 5種類入りのフルーツキャンディバスケット

発酵乳粉末(殺菌)を配合!



NEW  
HO-339

### フルーツアソート果汁入り塩飴

| 内容物                                    | 内容量   | 原材料                                                                        |
|----------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| オレンジ味<br>グレープ味<br>ピーチ味<br>メロン味<br>レモン味 | 約250粒 | 砂糖(国内製造)、水飴、食塩、乳糖、デキストリン、脱脂粉乳、各種果汁パウダー、難消化性デキストリン、発酵乳粉末(殺菌)、酸味料、香料、着色料、調味料 |



大容量  
1kg

## 汗に近いイオンバランスを実現! 趣向を凝らした4種の味も魅力



HO-329  
あましょ  
天塩の塩あめミックス

| 内容物     | 内容量   | 原材料                                             |
|---------|-------|-------------------------------------------------|
| ぶどう味    | 約250粒 | 砂糖(国内製造)、水飴、塩/クエン酸、塩化K、香料、乳酸Ca、アントシアニン色素、クチナシ色素 |
| 日向夏味    |       | 砂糖(国内製造)、水飴、塩/クエン酸、塩化K、香料、乳酸Ca、クチナシ色素           |
| パイナップル味 |       | 砂糖(国内製造)、水飴、塩/クエン酸、塩化K、香料、乳酸Ca、クチナシ色素           |
| レモン味    |       | 砂糖(国内製造)、水飴、塩/クエン酸、塩化K、香料、乳酸Ca、クチナシ色素           |



大容量  
1kg

## エネルギーにすばやく変化する糖質と 糖の分解を助けるビタミンB1配合!



HO-288  
えんねつあめ  
塩熱飴プロ

| 内容物   | 内容量   | 原材料                                                                                                      |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| レモン味  | 約185粒 | 砂糖、水飴、食塩、ブドウ糖/クエン酸、乳酸カルシウム、香料、塩化カリウム、重炭酸ナトリウム、ビタミンC、ロイシン、酸化マグネシウム、パリン、イソロイシン、グルタミン、ウコン色素、ビタミンB1          |
| ウメ味   |       | 砂糖、水飴、食塩、ブドウ糖/クエン酸、乳酸カルシウム、塩化カリウム、重炭酸ナトリウム、香料、ビタミンC、ロイシン、酸化マグネシウム、パリン、イソロイシン、グルタミン、ムラサキコーン色素、ビタミンB1      |
| アセロラ味 |       | 砂糖、水飴、食塩、ブドウ糖、コーヒー/クエン酸、乳酸カルシウム、塩化カリウム、重炭酸ナトリウム、香料、ビタミンC、ロイシン、酸化マグネシウム、パリン、イソロイシン、グルタミン、ムラサキコーン色素、ビタミンB1 |

活動する人に  
重要なアミノ酸  
BCAA配合



大容量  
1kg



# いまや定番になった3種ミックス飴に 食べやすい「夏みかん味」が新加入！

作業環境管理

3味ミックス



水分塩分補給の対策

レモン味

1粒あたりの  
塩分含有量 約350mg



飴

梅味

1粒あたりの  
塩分含有量 約300mg



飴

夏みかん味

1粒あたりの  
塩分含有量 約300mg



飴

オススメ

HO-333

熱中飴ミックス1kg

| 内容物   | 内容量   | 原材料                    |
|-------|-------|------------------------|
| レモン味  | 約185粒 | 砂糖、水飴、塩/クエン酸、香料        |
| 梅味    |       | 砂糖、水飴、塩/クエン酸、香料、紅こうじ色素 |
| 夏みかん味 |       | 砂糖、水飴、塩/クエン酸、香料        |



大容量  
1kg

## 力が湧き出る 激しよっぱ！

しよっぱさと酸っぱさが  
美味しく同居！



HO-163

うめしおあめ  
梅塩飴

| 内容量   | 原材料                                                                          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| 約198粒 | 水飴、砂糖、食塩、梅肉(塩漬け)、デキストリン、梅酢、梅肉ペースト、赤しそ、濃縮梅果汁、ショートニング、乳糖、トレハロース、酸味料、香料、着色料、その他 |



大容量  
1kg

作業環境管理

梅味

和歌山産梅肉使用

1粒あたりの  
塩分含有量 約185mg

保冷飲料

飴

タブレット

梅

素材菓子・他

## 甘酸っぱさ広がる マジカルテイスト

ナメでもいいが、  
甘くみてはいけない！



HO-335

ヨーグルト塩飴

| 内容量   | 原材料                        |
|-------|----------------------------|
| 約200粒 | 砂糖、水飴、食塩、難消化性デキストリン/酸味料、香料 |



大容量  
1kg

作業環境管理

ヨーグルト味

1粒あたりの  
塩分含有量 約200mg





## 飴・飴・タブレット！

## 熱中症から身を守る、攻めのコンビネーション

作業環境管理

3味ミックス

レモン味  
1粒あたりの  
塩分含有量 約350mg

熱中飴

梅味  
1粒あたりの  
塩分含有量 約300mg

熱中飴II梅味

レモン味  
1粒あたりの  
塩分含有量 約300mg

熱中飴タブレット

オススメ

毎日の対策だから  
美味しく飽きなく  
リズミカルに！

HO-177

ねっちゅうあめ

## 熱中飴ミックスボックス

定番となったレモン塩味の熱中飴と熱中飴タブレットに、  
梅味の飴をミックス。よりお得なボックスサイズに！

| 内容物      | 内容量  | 原材料                                                                         |
|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 熱中飴      | 約67粒 | 砂糖、水飴、塩、クエン酸、香料                                                             |
| 熱中飴II梅味  | 約67粒 | 砂糖、水飴、塩、クエン酸、香料、紅こうじ色素                                                      |
| 熱中飴タブレット | 約79粒 | ブドウ糖(国内製造)、食塩/酸味料(クエン酸、フマル酸)、ステアリン酸カルシウム、香料(乳由来)、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物) |



905g

プラスチックボトルサイズ/140×140×250mmH

大人気の3種タブレットが揃い踏み！  
飽きが来にくいベストタブレット

作業環境管理

3味ミックス

レモン味  
1粒あたりの  
塩分含有量 約300mg

タブレット

梅味  
1粒あたりの  
塩分含有量 約300mg

タブレット

オレンジ味  
1粒あたりの  
塩分含有量 約300mg

タブレット

## 栄養成分表 (100g あたり)

|       |         |
|-------|---------|
| エネルギー | 330kcal |
| たんぱく質 | 0.3g    |
| 脂質    | 0.8g    |
| 炭水化物  | 80.4g   |
| ナトリウム | 3.91g   |

オススメ

毎日の対策だから  
美味しく飽きなく  
リズミカルに！

HO-323

## 熱中タブレットミックスボックス

人気のレモン味・梅味に加え、オレンジ味をミックス。  
すべてがベタつき知らずのタブレット！

| 内容物   | 内容量  | 原材料                                                                         |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| レモン味  | 約67粒 | ブドウ糖(国内製造)、食塩/酸味料(クエン酸、フマル酸)、ステアリン酸カルシウム、香料(乳由来)、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物) |
| 梅味    | 約67粒 |                                                                             |
| オレンジ味 | 約67粒 |                                                                             |



630g

プラスチックボトルサイズ/140×140×250mmH

3味ミックス

レモン味  
1粒あたりの  
塩分含有量 約300mg

タブレット

梅味  
1粒あたりの  
塩分含有量 約300mg

タブレット

夏みかん味  
1粒あたりの  
塩分含有量 約300mg

タブレット

## 栄養成分表 (100g あたり)

|       |         |
|-------|---------|
| エネルギー | 330kcal |
| たんぱく質 | 0.3g    |
| 脂質    | 0.8g    |
| 炭水化物  | 80.4g   |
| ナトリウム | 3.91g   |

夏みかん味が  
新登場！

オススメ

HO-324

## 熱中飴タブレットミックス 業務用

| 内容物   | 内容量  | 原材料                                                                         |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| レモン味  | 約66粒 | ブドウ糖(国内製造)、食塩/酸味料(クエン酸、フマル酸)、ステアリン酸カルシウム、香料(乳由来)、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物) |
| 梅味    | 約66粒 |                                                                             |
| 夏みかん味 | 約66粒 |                                                                             |



620g



# あの手この味バリエーション！ 今年の夏は、この5兄弟に任せよう

作業環境管理

5味ミックス

梅味 1粒あたりの塩分含有量 約130mg  
レモン味 1粒あたりの塩分含有量 約110mg  
ミックスフルーツ味 1粒あたりの塩分含有量 約120mg



タブレット



タブレット



タブレット

ピーチ味 1粒あたりの塩分含有量 約120mg



タブレット

グレープ味 1粒あたりの塩分含有量 約120mg



タブレット

| 栄養成分表 (1粒あたり) |       |
|---------------|-------|
| エネルギー         | 8kcal |
| たんぱく質         | 0.0g  |
| 脂質            | 0.0g  |
| 炭水化物          | 2.0g  |

HO-334

## 塩タブレット5兄弟

| 内容量   | 原材料                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------|
| 約198粒 | ぶどう糖、食塩／酸味料、ステアリン酸カルシウム、香料、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物) |



530g

# 灼けつくような暑さに。 切替え上手な絶妙ミックス

作業環境管理

3味ミックス

レモン味 1粒あたりの塩分含有量 約70mg



タブレット

カシス味 1粒あたりの塩分含有量 約70mg



タブレット

パイン味 1粒あたりの塩分含有量 約70mg



タブレット

定番レモンに加え、カシス味・パイン味といった他にない味わいが楽しめます。

HO-330

## 灼熱対策 塩タブレットミックス

| 内容物  | 内容量   | 原材料                                                 |
|------|-------|-----------------------------------------------------|
| レモン味 |       | ぶどう糖、塩／クエン酸、ショ糖エステル、香料、塩化K、乳酸Ca、甘味料(スクラロース)         |
| カシス味 | 約220粒 | ぶどう糖、塩／クエン酸、ショ糖エステル、香料、塩化K、乳酸Ca、甘味料(スクラロース)         |
| パイン味 |       | ぶどう糖、塩／クエン酸、ショ糖エステル、香料(乳成分を含む)、塩化K、乳酸Ca、甘味料(スクラロース) |



500g

# 爽やかな くちどけ感が魅力

作業環境管理

3味ミックス

レモンジンジャー味 1粒あたりの塩分含有量 約100mg



タブレット

青リンゴジンジャー味 1粒あたりの塩分含有量 約100mg



タブレット

グレープジンジャー味 1粒あたりの塩分含有量 約100mg



タブレット

飽ぎにくい3種類の味！

| 栄養成分表 1日の摂取目安量(6粒あたり) |          |        |        |
|-----------------------|----------|--------|--------|
| エネルギー                 | 71.3kcal | マグネシウム | 3.3mg  |
| たんぱく質                 | 0g       | カルシウム  | 5.9mg  |
| 脂質                    | 0g       | 食塩相当量  | 0.6g   |
| 炭水化物                  | 18g      | ビタミンB1 | 0.36mg |
| カリウム                  | 39mg     | ビタミンC  | 24mg   |

HO-160

## 塩熱サブリくちどけ 業務用

| 内容量   | 原材料                                                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 約200粒 | ブドウ糖、コーンスターチ、エリスリトール、食塩、デキストリン、ドロマイト、食用油脂／酸味料、クエン酸、香料、塩化カリウム、ビタミンC、着色料(クチナシ、アントシアニン、スピリルナ青)、ビタミンB1 |



680g



水分塩分補給の対策

保冷飲料

タブレット

梅

素材菓子・他



ブドウ糖補給で  
疲労回復！

## 栄養成分表 (1粒あたり)

|       |         |
|-------|---------|
| エネルギー | 7.5kcal |
| たんぱく質 | 0g      |
| 脂質    | 0g      |
| 炭水化物  | 1.87g   |
| ナトリウム | 9.8mg   |

HO-632

## ぶどう糖塩ラムネ

| 内容量   | 原材料          |
|-------|--------------|
| 約200粒 | ブドウ糖、食塩、クエン酸 |

沖縄の塩「シママース」と  
クエン酸配合！

作業環境管理

沖縄の塩「シママース」

1粒あたりの  
塩分含有量 約20mg

460g

6種の電解質を  
クイックチャージ

作業環境管理

梅味

栄養機能食品

1粒あたりの  
塩分含有量 約100mg【摂取目安】  
1粒に100mlの  
水分が目安です。  
(1日6粒が目安)

## 栄養成分表 1日の摂取目安量 (6粒あたり)

|        |          |        |        |
|--------|----------|--------|--------|
| エネルギー  | 26.8kcal | ビタミンB2 | 0.42mg |
| たんぱく質  | 0g       | ビタミンB6 | 0.3mg  |
| 脂質     | 0.3g     | ナイアシン  | 3.9mg  |
| 炭水化物   | 6.0g     | ビタミンC  | 24mg   |
| ナトリウム  | 600mg    | パンテン酸  | 1.44mg |
| カリウム   | 39mg     | クエン酸   | 350mg  |
| マグネシウム | 2.5mg    | 塩化物    | 300mg  |
| カルシウム  | 5.5mg    | 炭酸水素   | 8mg    |
| ビタミンB1 | 0.36mg   |        |        |

HO-1131

えんねつ  
塩熱サプリ梅 業務用

| 内容量   | 原材料                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 約120粒 | ブドウ糖、麦芽糖、食塩、でんぷん/グリセリンエステル、クエン酸Na、クエン酸、塩化カリウム、香料、ビタミンC、乳酸Ca、硫酸Mg、着色料、甘味料(ステビア、スクラロース)、重炭酸Na、ナイアシン、パンテン酸Ca、ビタミンB2、ビタミンB1、ビタミンB6 |



180g

6種の電解質を  
クイックチャージ

作業環境管理

ソーダ味

栄養機能食品

1粒あたりの  
塩分含有量 約100mg【摂取目安】  
1粒に100mlの  
水分が目安です。  
(1日6粒が目安)

## 栄養成分表 1日の摂取目安量 (6粒あたり)

|        |          |        |        |
|--------|----------|--------|--------|
| エネルギー  | 23.5kcal | ビタミンB2 | 0.42mg |
| たんぱく質  | 0g       | ビタミンB6 | 0.3mg  |
| 脂質     | 0.1g     | ナイアシン  | 3.9mg  |
| 炭水化物   | 6.0g     | ビタミンC  | 24mg   |
| ナトリウム  | 600mg    | パンテン酸  | 1.44mg |
| カリウム   | 39mg     | クエン酸   | 450mg  |
| マグネシウム | 2.5mg    | 塩化物    | 225mg  |
| カルシウム  | 5.5mg    | 炭酸水素   | 300mg  |
| ビタミンB1 | 0.36mg   |        |        |

NEW  
HO-1132えんねつ  
塩熱サプリソーダ味 業務用

| 内容量   | 原材料                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 約120粒 | ブドウ糖、麦芽糖、食塩、でんぷん/グリセリンエステル、クエン酸Na、クエン酸、塩化カリウム、香料、ビタミンC、乳酸Ca、硫酸Mg、着色料、甘味料(ステビア、スクラロース)、重炭酸Na、ナイアシン、パンテン酸Ca、ビタミンB2、ビタミンB1、ビタミンB6 |



180g

手軽にすばやく  
塩レモン

作業環境管理

レモン味

1粒あたりの  
塩分含有量 約109mg

## 栄養成分表 (1粒あたり)

|       |          |
|-------|----------|
| エネルギー | 10.4kcal |
| たんぱく質 | 0g       |
| 脂質    | 0.04g    |
| 炭水化物  | 2.56g    |
| 糖質    | 2.56g    |
| 食物繊維  | 0g       |
| カリウム  | 15.5mg   |

HO-336

## 塩分チャージタブレット 塩レモン

| 内容量  | 原材料                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------|
| 約30粒 | 砂糖、ブドウ糖、水飴、乳糖、食塩/クエン酸、クエン酸Na、乳化剤、塩化K、香料、フマル酸Na、着色料(紅花黄、ビタミンB2、カロチノイド) |



90g

刺激の少ない  
スポーツドリンク味

作業環境管理

スポーツドリンク味

1粒あたりの  
塩分含有量 約108mg

## 栄養成分表 (1粒あたり)

|       |          |
|-------|----------|
| エネルギー | 10.3kcal |
| たんぱく質 | 0g       |
| 脂質    | 0.04g    |
| 炭水化物  | 2.54g    |
| 糖質    | 2.54g    |
| 食物繊維  | 0g       |
| カリウム  | 15.5mg   |

HO-170A

## 塩分チャージタブレット

| 内容量  | 原材料                                                        |
|------|------------------------------------------------------------|
| 約30粒 | 砂糖、ブドウ糖、水飴、食塩、乳糖/クエン酸Na、クエン酸、乳化剤、塩化K、香料、フマル酸Na、着色料(ビタミンB2) |



90g





# 水分塩分補給の対策

保冷飲料

タブレット

梅

素材菓子・他

## トロピカルパインでリラックス!

補給に最適な汗に近いイオン比率を実現!



### 栄養成分表 (1袋あたり)

|       |         |
|-------|---------|
| エネルギー | 121kcal |
| たんぱく質 | 0g      |
| 脂質    | 1g      |
| 炭水化物  | 28g     |
| カリウム  | 116mg   |
| カルシウム | 12mg    |

HO-332

## 灼熱対策 塩タブレット パイン味

| 内容量  | 原材料                                                |
|------|----------------------------------------------------|
| 約15粒 | ぶどう糖、食塩／クエン酸、ショ糖エステル、香料、塩化カリウム、乳酸カルシウム、甘味料(スクラロース) |

33g

## すっきりおいしいレモン味

8種類のビタミンと汗で流れやすい塩分、カルシウムが1つのタブレットに!



### 栄養成分表 (1粒あたり)

|       |       |
|-------|-------|
| エネルギー | 9kcal |
| たんぱく質 | 0g    |
| 脂質    | 0.1g  |
| 炭水化物  | 2.1g  |
| カルシウム | 2.9mg |

HO-266A

## inタブレット塩分プラス

| 内容量  | 原材料                                                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 約30粒 | ブドウ糖、食塩／酸味料、乳化剤、香料、乳酸Ca、甘味料(アセスルファムK)、V.C、着色料(V.B2)、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、葉酸、V.B12、(一部にゼラチンを含む) |

80g

## 梅本来の味わいを凝縮 個包装タブレット

CMでもおなじみ、手塩にかけた心にしみる梅え味!



HO-337

## 男梅タブレット

| 内容量  | 原材料                                                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 約25粒 | 砂糖(国内製造)、梅干しパウダー、食塩、梅内ペースト、水飴、梅酢、赤しそ／酸味料、ショ糖エステル、加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、着色料(紅麹、アントシアニン)、甘味料(ステビア、アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、香料 |

55g

## シンプルに塩分補給



●必ず十分な水と一緒に飲んでください。  
●塩分の摂取制限されている方は、成分を確認の上、お飲みください。

HO-4A

## 塩タブレット

| 内容量    | 原材料     |
|--------|---------|
| 約1000錠 | 塩化ナトリウム |

## 携帯性を極めた塩タブレット

1包に3錠の使いやすいパッケージ



●1〜6錠を噛まずに適宜、十分な水と共にお召し上がりください。

HO-39

## タブソルト分包

| 内容量     | 原材料                       |
|---------|---------------------------|
| 3錠×120包 | 塩化ナトリウム98%、グリセリン脂肪酸エステル2% |

●掲載のキャンディ類やタブレットは、電解質の補給を目的にしているため、一般のキャンディやタブレットよりナトリウム、カリウム等の電解質の濃度が高くなっています。また、熱中症の予防に適しているといわれる塩分補給をお手軽に出来るように多めの塩が配合されています。(別途適量の水分補給も重要です)但し、熱中症の症状を改善するものではありません。症状が出た場合、速やかに医師の診断と処方を受けてください。塩分コントロールされている方は、医師とご相談の上、召し上がってください。乳幼児の方等は、召し上がらないでください。

- 十分な水分補給を一緒にお勧めします。
- 塩分の摂取制限されている方は、成分分析を確認の上、召し上がってください。
- 保管の際は、冷暗所での保存をお勧めします。
- 冷蔵庫などで冷やすと、より清涼感がUPします。





## 国産梅を使った 厳選カリカリ

作業環境管理

1粒あたりの  
塩分含有量 約946mg

国産梅使用

### 栄養成分表 (可食部100gあたり)

|       |          |
|-------|----------|
| エネルギー | 29.0kcal |
| たんぱく質 | 1.4g     |
| 脂質    | 0.1g     |
| 炭水化物  | 5.6g     |

通常に比べて、  
塩分約1.6倍、  
クエン酸約10倍配合！



**HO-34A**  
熱中カリカリ梅

500g

| 内容量 | 原材料                                                                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 40粒 | 梅(国産)、漬け原材料(食塩、醸造酢、酒精、りんご酢、かつおぶしエキス)、調味料(アミノ酸等)、酸味料、甘味料(ステビア)、香料、みょうばん |

## 当社限定！ 他では買えない 種とり国産梅

作業環境管理

1粒あたりの  
塩分含有量 約270mg


国産梅使用

種がない半割り

### 栄養成分表 (可食部100gあたり)

|       |          |
|-------|----------|
| エネルギー | 32.0kcal |
| たんぱく質 | 1.6g     |
| 脂質    | 0g       |
| 炭水化物  | 6.5g     |

種を取り除き、半割りにして  
食べやすくなりました！



**HO-344**  
種とり半割りカリカリ梅

170g

| 内容量  | 原材料                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 約30粒 | 梅(国産)漬け原材料(食塩、醸造酢、酒精、異性化液糖、りんご酢)、酸味料、調味料(アミノ酸等)、乳酸カルシウム、香料、甘味料(アセスルファムK)、みょうばん |

## 暑さにすっきり！ 紀州産梅使用！

作業環境管理

小袋あたりの  
塩分含有量 約118mg

健康に気づかう  
食物繊維・カルシウムがたっぷり！

オススメ

北海道産の  
昆布使用！



**HO-342**  
梅おしゃぶり昆布

80g

| 内容量  | 原材料                                                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 約75袋 | 昆布(北海道産)、梅加工品(梅、しそ液、梅酢、食塩)、発酵調味料、たんぱく加水分解物、かつおぶしエキス/調味料(アミノ酸等)、ソルビトール、酸味料、甘味料(ステビア抽出物)、(一部に大豆を含む) |

## 食物繊維たっぷり！ 三陸産の肉厚茎めかぶ


作業環境管理

梅しそ味

小袋あたりの  
塩分含有量 約380mg

保存料・着色料は一切  
使用しておりません！

本品に使用しているわかめは、えびの混ざる方法で採取しております。



オススメ

茎めかぶ  
わかめの茎とめかぶの間の  
希少部位を使用しています。  
コリコリした食感が特徴です。

クセになる  
コリコリ食感



**HO-289**  
やわらか三陸茎めかぶ 梅しそ味

500g

| 内容量  | 原材料                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 約80袋 | 湯通し塩蔵わかめ(三陸産)、砂糖、梅酢、食塩、デキストリン、みりん、さとうきび抽出物/酸味料、ソルビトール、調味料(アミノ酸等)、香料、乳酸カルシウム |





水分塩分補給の対策

保冷飲料一飴一タブレット

梅  
素材菓子・他紀州南高梅の果肉を丸めた  
梅干し気取りのかわいい小粒

梅のおいしさ、まるごとどうぞ！

| 栄養成分表 (1小袋あたり) 推定値 |         |
|--------------------|---------|
| エネルギー              | 4.3kcal |
| たんぱく質              | 0.0g    |
| 脂質                 | 0.0g    |
| 炭水化物               | 1.0g    |
| 食塩相当量              | 0.4g    |

甘酸っぱい種なし  
ソフトタイプNEW  
HO-356

うめ玉



144g

| 内容量 | 原材料                                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50粒 | 梅肉、りんごピューレ、しそ梅酢、でん粉分解物、食塩、砂糖、でん粉、醸造酢／粉末セルロース、増粘剤(タマリンドガム、加工でんぷん粉)、酸味料、ゲル化剤(アルギン酸Na、ペクチン(リンゴ由来))、調味料(アミノ酸)、塩化カルシウム、甘味料(ステビア、スクラロース)、野菜色素、香料 |

最初あまくて、  
ちゃんと酸っぱい！1粒あたりの  
塩分含有量 約230mg

栄養成分表 (100gあたり)

|       |         |
|-------|---------|
| エネルギー | 189kcal |
| たんぱく質 | 1.5g    |
| 脂質    | 0.8g    |
| 炭水化物  | 47.2g   |
| 糖質    | 40.7g   |
| 食物繊維  | 6.5g    |
| 食塩相当量 | 11.4g   |

しっとりとした  
甘じょっぱい  
種抜き干し梅

HO-345

干し梅



200g

| 内容量  | 原材料                                                |
|------|----------------------------------------------------|
| 約65袋 | 梅、漬け原材料[砂糖、食塩]／甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、ステビア)、酸味料 |

3種類のこだわり紀州南高梅を  
一粒一粒、贅沢にパッケージ

| 栄養成分表 (可食部100gあたり) |        |
|--------------------|--------|
| エネルギー              | 87kcal |
| たんぱく質              | 1.1g   |
| 脂質                 | 0.2g   |
| 炭水化物               | 20.2g  |

はちみつ梅

小袋あたりの  
塩分含有量 約560mg

| 栄養成分表 (可食部100gあたり) |        |
|--------------------|--------|
| エネルギー              | 63kcal |
| たんぱく質              | 1.2g   |
| 脂質                 | 0.3g   |
| 炭水化物               | 8.0g   |

しそ漬け梅

小袋あたりの  
塩分含有量 約560mg

| 栄養成分表 (可食部100gあたり) |        |
|--------------------|--------|
| エネルギー              | 73kcal |
| たんぱく質              | 1.2g   |
| 脂質                 | 0.1g   |
| 炭水化物               | 10.0g  |

かつお梅

小袋あたりの  
塩分含有量 約700mgNEW  
HO-357

紀州南高梅アソートセレクション24

| 内容物   | 内容量 | 原材料                                                                        |
|-------|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| はちみつ梅 | 8粒  | 梅、漬け原材料[砂糖、ぶどう糖果糖液糖、食塩、アミノ酸液、蜂蜜]／酒精、酸味料、調味料(アミノ酸等)、トウガラシ抽出物、V.B1、甘味料(ステビア) |
| しそ漬け梅 | 8粒  | 梅、漬け原材料[還元水飴、赤しそ液、食塩、醸造酢、蛋白加水分解物]／酸味料、調味料(アミノ酸)、野菜色素、V.B1、香料               |
| かつお梅  | 8粒  | 梅、漬け原材料[果糖ぶどう糖液糖、食塩、アミノ酸液、かつお節エキス]／酸味料、調味料(アミノ酸等)、野菜色素、トウガラシ抽出物、V.B1       |

ふっくら柔らか果肉たっぷり！

3味ミックス

紀州南高梅使用



168g

スツパと言い切る！ 夏も乗り切る！  
日本のソウルフードを3種の梅で表現！

| 栄養成分表 (可食部100gあたり) |          |
|--------------------|----------|
| エネルギー              | 29.4kcal |
| たんぱく質              | 1.4g     |
| 脂質                 | 0.1g     |
| 炭水化物               | 5.6g     |

カリカリ梅

小袋あたりの  
塩分含有量 約946mg

| 栄養成分表 (可食部100gあたり) |        |
|--------------------|--------|
| エネルギー              | 83kcal |
| たんぱく質              | 1.2g   |
| 脂質                 | 0.1g   |
| 炭水化物               | 19.2g  |

梅干

小袋あたりの  
塩分含有量 約504mg

| 栄養成分表 (可食部100gあたり) |        |
|--------------------|--------|
| エネルギー              | 34kcal |
| たんぱく質              | 3.2g   |
| 脂質                 | 0.3g   |
| 炭水化物               | 4.7g   |

紅白小梅

小袋あたりの  
塩分含有量 約292mg

HO-343

国産梅トリオ

カリカリ梅、梅干、紅白小梅はすべて国産！

| 内容物   | 内容量  | 原材料                                                                     |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------|
| カリカリ梅 | 約15粒 | 梅(国産)、漬け原材料[食塩、醸造酢、酒精、りんご酢、かつおぶしエキス]、調味料(アミノ酸等)、酸味料、甘味料(ステビア)、香料、みょうばん  |
| 梅干    | 約10粒 | 梅(国産)、漬け原材料[還元水飴、食塩、醸造酢、たんぱく加水分解物]、調味料(アミノ酸等)、酒精、酸味料、甘味料(スクラロース)、ビタミンB1 |
| 紅白小梅  | 約20包 | 小梅(国産)、漬け原材料[食塩、醸造酢、発酵調味料、かつおエキス]、調味料(アミノ酸等)、酸味料、香料、着色料                 |

3味ミックス

国産梅使用

オススメ



350g





## 豚肉には疲労回復に役立つビタミンB<sub>1</sub>が豊富！ 塩分も同時に摂れる、便利な個包装カルパス

ビタミンB<sub>1</sub>不足は疲労や倦怠感の元！

●オリジナルブレンドのスパイスで肉の旨みを活かしています。

| 栄養成分表 (1本7gあたり) |        |
|-----------------|--------|
| エネルギー           | 32kcal |
| たんぱく質           | 1.3g   |
| 脂質              | 2.3g   |
| 炭水化物            | 1.4g   |
| 食塩相当量           | 0.3g   |

NEW  
HO-355

### ペンシルカルパス

| 内容物 | 原材料                                                                                                                                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42本 | 鶏肉、豚脂肪、畜肉(豚肉、牛肉)、粉末水あめ、食塩、香辛料、植物性たん白(大豆を含む)、ビーフエキス、香味油、砂糖、たん白加水分解物(ゼラチンを含む)/トレハロース、加工でん粉(小麦由来)、カゼインNa(乳由来)、調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、リン酸塩(Na)、ソルビトール、酸化防止剤(ビタミンC)、着色料(紅麹、カラメル)、発色剤(亜硝酸Na) |



294g

作業環境管理

1本あたりの塩分含有量 約300mg

## 夏バテ防止に食べやすい塩レモン 宮古島の塩で塩分補給

いくつになっても  
甘酸っぱい！

| 栄養成分表 (100gあたり) |         |
|-----------------|---------|
| エネルギー           | 381kcal |
| たんぱく質           | 0.4g    |
| 脂質              | 2.9g    |
| 炭水化物            | 88.4g   |
| 食塩相当量           | 0.7g    |

NEW  
HO-351A

### ドライ塩レモン

| 内容物  | 原材料                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------|
| 約25袋 | レモン(中国産)、砂糖類(砂糖、果糖ぶどう糖液糖、ぶどう糖)、食塩/トレハロース、クエン酸、ビタミンC、酸化防止剤(ピロ亜硫酸ナトリウム) |



160g

作業環境管理

小袋あたりの塩分含有量 約45mg

オススメ

## 発売から90年の超ロングセラー 火照ったカラダに、昔懐かしい都こんぶ

甘酸っぱさがあと引く先人の知恵を取り入れる！

| 栄養成分表 (100gあたり) |         |
|-----------------|---------|
| エネルギー           | 172kcal |
| たんぱく質           | 20.0g   |
| 脂質              | 0.6g    |
| 炭水化物            | 28.1g   |
| 食塩相当量           | 3.41g   |
| カルシウム           | 276mg   |

NEW  
HO-353

### 都こんぶピロー

| 内容物  | 原材料                                                                                    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 約62袋 | 昆布(国内産)、醸造酢、かつおぶしエキス、発酵調味料、たんぱく加水分解物、調味料(アミノ酸等)、ソルビトール、酸味料、甘味料(ステビア抽出物)、(原材料の一部に大豆を含む) |



130g

作業環境管理

小袋あたりの塩分含有量 約72mg





# 水分塩分補給の対策

保冷飲料 — 飴 — タブレット — 梅

素材菓子・他

## 疲労回復に期待！ オルニチンで毎日をリフレッシュ

作業環境管理

小袋あたりの塩分含有量 約56mg

風味豊かな枝豆を香ばしくサクッと揚げ  
宮古島の雪塩でさっぱりした塩味に

携帯しやすい数粒ごとの  
テトラパッケージ！



80g

NEW  
HO-354

揚げ枝豆

| 内容物  | 原材料                         |
|------|-----------------------------|
| 約17袋 | 枝豆(大豆)、植物油、食塩、麦芽糖、調味料(アミノ酸) |

## 体内の水分保持に一役 カリウムという選択

作業環境管理

1袋あたりの塩分含有量 約40mg

カリウム不足は  
脱水症状を引き起こす可能性も！

オススメ



HO-349

アーモンド



270g

| 内容物  | 原材料          |
|------|--------------|
| 約40袋 | アーモンド、植物油、食塩 |

## ミネラル豊富な黒糖に 焼き塩を加えた一品！

作業環境管理

1粒あたりの塩分含有量 約17mg

沖縄産サトウキビからできる  
原料を使用！



500g

HO-352

塩黒糖(加工黒糖)個包装タイプ

| 内容物   | 原材料                             |
|-------|---------------------------------|
| 約105粒 | 粗糖、糖蜜、黒糖(さとうきび)(沖縄県産)、食塩(沖縄県製造) |

## 手軽に一口、 瞬間チャージ

作業環境管理

レモン風味

1個あたりの塩分含有量 約130mg



HO-147A

熱中ゼリー(ポーションタイプ)

154g

| 内容量    | 原材料                                                  |
|--------|------------------------------------------------------|
| 22g×7個 | 果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、砂糖、レモン濃縮果汁、食塩/ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、香料、紅花色素 |

## まろやかなピンクグレープフルーツ味が入った みずみずしい口触り

作業環境管理

3味ミックス

レモン味

1個あたりの塩分含有量 約100mg

梅味

1個あたりの塩分含有量 約100mg

ピンクグレープフルーツ味

1個あたりの塩分含有量 約70mg



HO-320

塩ゼリー(3種ミックス)

| 内容物          | 内容量 | 原材料                                                                          |
|--------------|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| レモン味         | 約8個 | 果糖ぶどう糖液糖、砂糖、レモン濃縮果汁、食塩/ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、香料、着色料(紅花黄)                           |
| 梅味           | 約8個 | 果糖ぶどう糖液糖、砂糖、食塩/酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、着色料(野菜色素、紅花黄)、酸化防止剤(ビタミンC)                 |
| ピンクグレープフルーツ味 | 約8個 | 果糖ぶどう糖液糖、砂糖、グレープフルーツ濃縮果汁、食塩/ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、香料、着色料(カロチノイド、野菜色素)、酸化防止剤(ビタミンC) |



528g

オススメ





## 「刺されない」を最優先

独自の3重構造生地により  
針を通さない！



顔とポリカレンズの  
距離を広げ  
呼吸による曇りをカット！

- スズメバチ研究大学の協力の下、1年間のモニター試験を重ね開発した製品です。
- スズメバチの巣を除去する際に着用します。
- ラプター防護手袋(HO-822)とセットでご使用ください。

HO-821 3

### 蜂用防護服 ラプターⅢ

※手袋と長靴はセットに含まれません

| サイズ              | 重量  | 材質         | セット内容                               |
|------------------|-----|------------|-------------------------------------|
| フリー(身長165~185cm) | 4kg | ナイロン、PVC 他 | ヘルメット、頭部プロテクター、上衣、ズボン、冷房ベスト、保冷剤(4個) |

## 革手袋に特殊シートをプラス

豚革2枚の間に突き刺し防止の特殊シート2枚を  
サンドイッチした4重構造！

※手の甲のみ。他は3重構造。



HO-822 3

### ラプター防護手袋

| サイズ           | 重量   | 材質 |
|---------------|------|----|
| 320×270×90mm厚 | 340g | 豚革 |

## 空気循環システムを搭載！ 作業中の暑さとレンズの曇りを 劇的に改善！

フル充電で最大約24時間フル稼働！



パーツ別の取外しが可能で  
保管やお手入れもラク

HO-845 3

### 蜂用防護服ラプターⅢ 空調ファン付き

※手袋と長靴はセットに含まれません

| サイズ              | 重量    | 材質         | セット内容                                                             |
|------------------|-------|------------|-------------------------------------------------------------------|
| フリー(身長165~185cm) | 3.2kg | ナイロン、PVC 他 | ヘルメット、頭部プロテクター、上衣、ズボン、ファンユニット2個、ファンケーブル、バッテリーセット(充電器付)、ホコリフィルター2枚 |

電動ファン部は  
ハードメッシュで  
ハチの巻き込みを  
防止！

軽量かつ  
広視野

- ラプター防護手袋(HO-822)とセットでご使用ください。



## 頭からすっぽり お手軽パーカー

- ファスナー開閉で顔まで覆うことができます。
- 帽子の上からでも被れます。
- 蒸れにくいメッシュで通気性抜群です。
- 裾と袖口には虫の侵入を防ぐ絞りも付き。



HO-820

### 虫よけネットパーカー

| サイズ              | 重量  | 材質     |
|------------------|-----|--------|
| フリー(身長146~185cm) | 75g | ポリエステル |

## 露出のある 顔まわりをガード

- ヘルメット・日よけの上から被せて使用します。
- 黒色メッシュが前です。



HO-827

### ぼうぼう 防蜂ネット



※ヘルメット・日よけ別売

| サイズ | 重量  | 材質            |
|-----|-----|---------------|
| フリー | 30g | ナイロン、金属フック、ゴム |





## ハチ除け・ハチ刺されどちらにも対応！ お得なハチ対策まるごとセット

緊急時に持ち出しやすい便利な収納バッグ付！

- ハチ・アブダブルジェット  
巣ごと退治&巣作り防止も。最大11mまで届くダブルジェット噴射で離れた場所からでも処理できます。
- ハチ超激取れ  
庭木に吊るすだけで危険なハチをキャッチ。殺虫成分ゼロ！食品原料だけで作りました。
- ポイズン・リムーバー  
簡単な操作で強力に毒を吸引し傷口から抽出するように設計されています。

HO-8251

### ハチ対策応急セット

| 内容物                  | 入数 |
|----------------------|----|
| ① 収納バッグ              | 1  |
| ② ハチ・アブダブルジェット 450ml | 1  |
| ③ ハチ超激取れ             | 1  |
| ④ 圧縮タオル              | 1  |
| ⑤ ポイズン・リムーバー         | 1  |
| ⑥ パンチクール             | 2  |

収納バッグサイズ

W300×D190×H120mm



オススメ

## 毒液・毒針をすばやく吸引

傷口に合わせて使用できる  
4つの吸引アダプター付！

- 簡単な操作で強力な吸引ができます。
- 医師の手当を受けるまでの応急処置に便利です。
- 絆創膏なども入れておけるケース付きなので、携帯に便利です。



HO-823

### ポイズンリムーバー

| ケースサイズ         | 重量  | 材質                                                              |
|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------|
| W122×D83×H35mm | 90g | シリンダー／ABS樹脂<br>ピストン／ポリアセタール<br>吸引アダプター／スチロール樹脂<br>収納ケース／ポリプロピレン |



## 黒蜜と発酵した樹液の香りが すばやく立ち込め、 強烈な速さでハチを誘引！

身体についたら即座に密着、  
誘引捕獲液ですばやく沈める！

※大型のハチは沈みません。



NEW HO-854

### ハチがホイホイ

| サイズ              | 材質     | セット内容                              |
|------------------|--------|------------------------------------|
| W116×D116×H136mm | プラスチック | 吊り下げひも、屋根、フタ、下容器、<br>誘引捕獲液、注意喚起シール |



## 蜂アレルギー作業員の 「見える化」に。

アレルギー検査で陽性反応のある作業員を識別するために使用！



NEW HO-5177

### 蜂アレルギーステッカー 2枚1シート

| サイズ     | 材質      |
|---------|---------|
| 50×43mm | PPステッカー |



## 日頃の注意喚起で 蜂災害から身を守る



NEW HO-5178

### 蜂対策標識 応急措置の方法

| サイズ          | 材質      |
|--------------|---------|
| 600×450×1mm厚 | エコユニボード |







## 日本で唯一※！ 巣に近づかずに安全に巣を駆除

※スズメバチ駆除エサ剤商品として(2019年6月現在)

エサを食べに来て、巣に持ち帰って仲間に分けて、  
巣が壊滅します。(設置後一週間程度で巣が壊滅)

スプレーで駆除できない大型の巣、  
樹洞、どこにあるかわからない時でも  
置くだけ駆除！

HO-846

スズメバチの巣撃滅 駆除エサタイプ 4個入り

| パッケージサイズ         | 重量   | 材質        | セット内容                         |
|------------------|------|-----------|-------------------------------|
| W111×D111×H248mm | 700g | 本体／プラスチック | フタ×4、下容器×4、吊り下げひも×4、注意喚起シール×4 |



## 1本で直径25cmまでの 巣を退治！

バズーカ方式の強力噴射で巣ごとスズメバチを撃退！

- スズメバチの動きを止める殺虫成分モンフルオロトリンを採用。
- スズメバチによく効く、速効性・致死効果に優れた4種の有効成分配合処方。



可動式グリップ

約45秒の  
強力噴射！



HO-828


スズメバチマグナムジェットプロ

| サイズ           | 重量   | 容量    |
|---------------|------|-------|
| 68×110×265mmH | 540g | 550ml |

## 巣ごと撃滅＆ 行動停止

フタルスリン3倍配合で、遠くのハチにも速く効く！

- 強力&広角噴射で、遠くの巣にも、飛び回るハチにも最適です。
- トラロメトリンの持続効果で、ハチの巣を作らせません。
- フタルスリン3倍配合で、遠くのハチにも速く効きます。



誤噴射を防ぐ  
安全ピン付き

最大12mの  
噴射力



HO-826

ハチ・アブバズーカジェット

| サイズ          | 重量   | 容量    |
|--------------|------|-------|
| 66×92×375mmH | 660g | 800ml |

## ピエゾ素子により有効成分を空中に噴霧！ 半径3.6m (40m<sup>2</sup>) の空間に蚊成虫を寄せ付けません

薬液ボトル1本で約30時間有効！



NEW  
HO-857

住友化学 屋外用蚊よけ KAKOI



- 本体上部で人の動きを感知すると、噴霧が自動的に止まる安心設計です。

電池式

防除用医薬部外品

屋外専用品

OPTION



NEW  
HO-858

KAKOI(取替えボトル)  
成分：メトフルトリン  
容量：60ml

| サイズ              | 重量   | 材質     | セット内容                        |
|------------------|------|--------|------------------------------|
| W170×D116×H113mm | 418g | プラスチック | 本体、取替えボトル60ml、単3乾電池2本(動作確認用) |






## 安全！無害！ 抜群の捕虫効果！

ステンレス製なので、いつまでもキレイに使える！

- 飛散防止型の誘虫灯、交換時や災害時にランプが落下し破損してもガラス片の飛散を防ぎます。



HO-841 ☆ 3

ムシポンMPX-2000

| サイズ             | 材質    | 重量    | 電源   | セット内容                   |
|-----------------|-------|-------|------|-------------------------|
| W690×D75×H230mm | ステンレス | 2.4kg | 100V | 本体、捕虫ランプ、捕虫紙×5個、チェーン×2本 |

ヨコ型吊下げタイプ  
両面誘引型



OPTION

交換用

NEW

HO-843A

捕虫ランプ

定格寿命：約5,000時間



HO-842

ムシポン捕虫紙(5個入り)

惹きつけられて  
くっついちゃう



## 虫を誘う 汗ばむお肌に！



マダニに対する  
忌避効果も！

むせにくく、ムラなくスプレー  
できる3つ穴噴口



保湿成分  
アロエエキス配合

HO-847


サラテクトクール

| サイズ        | 重量   | 容量    |
|------------|------|-------|
| 53φ×174mmH | 200g | 200ml |

## 薬剤揮散システムで 安定した効力を発揮！

羽根付きカートリッジが回転して  
効き目が拡がる！

- 蚊成虫の駆除又は忌避に効果があります。
- 熱くならず、煙も出ません。
- 便利な吊り下げフック付き。
- カートリッジの取替時期はパイロットランプの  
消灯でお知らせ。
- 安全性に優れたピレスロイド薬剤を使用



HO-839

おでかけカトリス

1日6時間使用で  
40日間使える！

電池式



OPTION

予備用



HO-8391

おでかけカトリス用  
取替カートリッジ

成分：ピレスロイド  
(メトフルトリン)

| サイズ           | セット内容                          |
|---------------|--------------------------------|
| W45×D19×H95mm | 本体、薬剤カートリッジ1個、単4アルカリ電池2本、フック1個 |

## 害虫の侵入を 約2ヶ月防ぐ



広い網戸に便利なエア  
ゾールタイプです。  
網戸約40枚たっぷり処理  
できます。

直接噴霧で殺虫も！



HO-848

虫こないアース あみ戸・窓ガラスに

| サイズ          | 重量   | 容量    |
|--------------|------|-------|
| 70×66×230mmH | 390g | 450ml |

## ヤブ蚊とマダニを 一掃駆除

約8時間の忌避効果が持続！

ヤブ蚊が  
いなくなる！

- 植物にかかっても安心な無香料・  
水性タイプです。



HO-844

ヤブ蚊マダニジェット 屋外用

| サイズ        | 重量   | 容量    |
|------------|------|-------|
| 66φ×230mmH | 470g | 480ml |

## 虫が嫌がる アロマカプセルを搭載

JIS T8147規格品



カプセル装着型だから、スプレーのように  
流れ落ちる心配なし！



HO-829

保護メガネ(アロマカプセル付)

アロマカプセルは  
フレームにセットします。

| サイズ | 重量  | 材質       |
|-----|-----|----------|
| フリー | 25g | ポリカーボネイト |





## 熊との遭遇時に！ カプサイシンを噴射して一気に撃退！

猿や野犬などの追い払いにも活躍！

- 世界で初めて熊撃退の目的で開発・商品化された、カプサイシンを成分に用いた熊スプレー。
- 米国環境保護局(EPA)に、最初にクマ撃退スプレーとして公式に登録された製品です。
- 日本においては秋田県大平山中でツキノワグマ、北海道登別市でヒグマに有効であると確認されています。

HO-850


### 熊撃退スプレー カウンターアソールト

| サイズ          | 内容量  | 成分              |
|--------------|------|-----------------|
| 75×55×205mmH | 230g | カプサイシン、HFC-134a |



OPTION

遭遇時は、時間との勝負  
落下・紛失を防ぎ、すぐに構えられる



HO-851

### 専用ホルスター

サイズ：220×95mm  
材質：デニールスパン、プラスチック

あると便利

## 歩く振動で鈴が鳴る。 熊との遭遇を許さない！

鞆や上着に取付けられる  
スナップフック付き！



HO-852

### 熊よけ鈴

| サイズ         | 重量  | 材質            |
|-------------|-----|---------------|
| 44×30×147mm | 35g | 本体/鉄 ベルト/ナイロン |

## 遠方から熊に 警戒心を抱かせる

危険な熊をホイッスル音で威嚇！



身に付けやすい  
ヒモ付き！

HO-853

### 熊よけホイッスル

| ホイッスルサイズ | 重量  | 材質          |
|----------|-----|-------------|
| 7φ×47mm  | 12g | 真鍮(クロームメッキ) |

## 熊に出会わない為に…

野生の熊は一般的に、人間を危険な存在と認識する傾向があります。そのため、鈴やホイッスルを定期的に鳴らし、熊に人間の存在を知らせる事で、お互いに遭遇する可能性を下げる効果が期待できます。



## 熊に遭遇してしまったら…


撃退スプレーなどを取り出しやすいホルスターで携帯してください。遭遇時は慌てずに撃退スプレーを熊の頭部に向けて噴射します。唐辛子の成分が熊の目鼻や口にかかり、熊は強烈な痛みで驚くため、闘争心がなくなり撃退しやすくなります。







## 突然の豪雨等の浸水対策に！ 軽量・工具不要で簡単組み立て



3枚入

建物の出入口に  
サッと取付け！

持ち運びも簡単


使用方法を  
動画で公開中！！



## キレイに剥がせて 引っ張っても切れない



- 窓ガラスの簡易養生・飛散防止に
- 技術系災害救援NPO 法人推奨



手で切れる！



NEW

HO-495

防災用窓ガラステープ

| サイズ        | 重量   | 材質             |
|------------|------|----------------|
| 50mm幅×25m巻 | 200g | ポリエチレン(クロスタイプ) |

## 災害時の非常用電源に。 簡単操作のインバーター発電機



防音タイプインバータ発電機で低騒音！



連続使用時間  
5.1時間

NEW

HO-497

騒音レベル(7m)(dB)(A)  
58dB



連続使用時間  
3.6時間

NEW

HO-498

騒音レベル(7m)(dB)(A)  
60dB



連続使用時間  
3.9時間

NEW

HO-499

騒音レベル(7m)(dB)(A)  
69dB

インバーター発電機

| 品番     | 納期 | サイズ              | 定格出力   | 最大出力   | AC電圧 | 排気量   | 燃料タンク容量 | 重量   | 始動方式  | 付属品                                |
|--------|----|------------------|--------|--------|------|-------|---------|------|-------|------------------------------------|
| HO-497 |    | W420×D240×H380mm | 900VA  | 1000VA | 100V | 53cc  | 3.6ℓ    | 14kg | リコイル式 | プラグレンチ、バッテリーチャージケーブル、ドライバート、オイルボトル |
| HO-498 | 3  | W510×D280×H455mm | 1600VA | 2000VA | 100V | 79cc  | 3.4ℓ    | 21kg | リコイル式 |                                    |
| HO-499 |    | W580×D425×H440mm | 2800VA | 3200VA | 100V | 212cc | 5.8ℓ    | 42kg | 電気式   |                                    |

## 不意の雨にもサッと対応。災害初動に迷わぬ備えを！



NEW

HO-492

パールポンチョ

| サイズ | 材質      |
|-----|---------|
| フリー | ポリ塩化ビニル |



NEW

HO-493

ポケットコート

| サイズ | 材質      |
|-----|---------|
| フリー | ポリ塩化ビニル |



NEW

HO-494

携帯用長ぐつ カップの足サンキュー

| 対応サイズ   | 材質  |
|---------|-----|
| 25～28cm | PVC |



# 配布 用品

作業現場での熱中症対策活動促進用として、  
また安全大会時の景品としてご利用ください。



## 冷風

デザインはご相談ください



**NEW**  
**HO-870** ▶P.40  
携帯型ミストファン



**HO-410** ▶P.40  
たためるうちわ

## タオル



**NEW**  
**HO-1905** ▶P.82  
氷撃パナダクール  
スプレーセット



**HO-460A** ▶P.82  
暑さ対策の手引きてぬぐい



**HO-465** ▶P.82  
白くまさんの  
圧縮クールタオル



**HO-1901** ▶P.82  
冷缶タオル



**HO-462** ▶P.81  
ひんやり冷感タオル



**HO-48** ▶P.82  
プレスタオル  
(トランプ型)




**HO-159** ▶P.80  
ひえひえタオル



**HO-144** ▶P.80  
冷凍タオル

## 健康管理


カード裏面



**NEW**  
**HO-5351** ▶P.83  
緊急医療情報カード



**NEW**  
**HO-1621** ▶P.83  
コンディションカード



**NEW**  
**HO-1611** ▶P.83  
熱中症予防カード



## 保 冷



**HO-720 HO-721** ▶P.93

ワンタッチ栓  
ダイレクトボトル



**HO-474** ▶P.91

冷却ミスト機能付  
真空断熱ドリンクボトル



**HO-704** ▶P.92

アウトドア  
アルミボトル



**HO-175A** ▶P.91

ボトルホルダー  
保冷機能付



**HO-703** ▶P.94

スポーツ  
パーソナルジャグ



**NEW**  
**HO-756** ▶P.92

サーモス  
タンブラー



**NEW**  
**HO-1563** ▶P.98

サーモス  
スポーツ保冷バッグ



**NEW**  
**HO-724** ▶P.91

クールストレージ  
ペットボトルクーラー

## シート



**HO-948** ▶P.79

ボディウエットタオル



**NEW**  
**HO-949** ▶P.79

ビオレ 冷タオル



**NEW**  
**HO-220A** ▶P.80

ひんやりふくだけシャワー



**HO-157** ▶P.80

ひんやり爽快シート



**HO-257** ▶P.80

MEN'S スッキリ洗顔シート



**HO-534** ▶P.80

ボディシート スーパークール

## 消 臭



**NEW**  
**HO-918** ▶P.78  
せいすいか  
消臭スプレー 清水香 レモンガラス



**NEW**  
**HO-927** ▶P.78  
ハッカ油  
ハッカ油スプレー



| 品番           | 品名                              | 頁   | 品番             | 品名                           | 頁   |
|--------------|---------------------------------|-----|----------------|------------------------------|-----|
| HO-014GYM~4L | 空調風神服ベストハーネス用(服のみ・グレー)          | 56  | HO-1381        | 倍速氷点下パック(小)                  | 98  |
| HO-014NBM~4L | 空調風神服ベストハーネス用(服のみ・ネイビー)         | 56  | HO-1382        | 倍速氷点下パック(大)                  | 98  |
| HO-016GYM~4L | 空調風神服ベスト(服のみ・チャコール)             | 59  | HO-140         | クールコンフォートテクノロジータオル           | 81  |
| HO-016SVM~4L | 空調風神服ベスト(服のみ・シルバー)              | 59  | HO-142         | エリエールforMENDデカシート            | 79  |
| HO-04GYM~2XL | ミズノ エアリージャケットベスト(服のみ・グレー)       | 59  | HO-144         | 冷凍タオル                        | 80  |
| HO-04NBM~2XL | ミズノ エアリージャケットベスト(服のみ・ネイビー)      | 59  | HO-147A        | 熱中ゼリー(ポーションタイプ)              | 116 |
| HO-05BKM~2XL | ミズノ エアリージャケットベスト フード付(服のみ・ブラック) | 60  | HO-1481        | 熱中症計(ヘルメット用)                 | 17  |
| HO-051A      | ひえたれハイパーII用保冷剤                  | 45  | HO-149         | 「熱中症を防ごう!」桃太郎旗               | 2   |
| HO-052-L~XXL | エアクール                           | 62  | HO-1502        | テント(2.0m)                    | 24  |
| HO-053       | エアクール用接続セット                     | 62  | HO-1511        | 熱中症指数モニター(携帯型)               | 16  |
| HO-054       | エアクーラー                          | 62  | HO-1515        | データロガ式熱中症指数モニター              | 15  |
| HO-055       | 涼走(すずらん)エアー タイプII               | 62  | HO-1522        | テント(2.5m)                    | 24  |
| HO-081A      | 熱中症指標計                          | 14  | HO-155         | 氷点下クーラーボックス(40ℓ)             | 96  |
| HO-091SVM~4L | 空調風神服帯電防止ハーネス用(服のみ・シルバー)        | 56  | HO-1551        | 氷点下クーラーボックス(20ℓ)             | 96  |
| HO-100       | 光触媒デコパッド                        | 48  | HO-1552        | 氷点下クーラーボックス(12ℓ)             | 96  |
| HO-1011      | 桃太郎旗 WBGT値表示セット                 | 2   | HO-1560        | サーモス ソフトクーラー(20ℓ)            | 96  |
| HO-1021      | 熱中症予防標識                         | 8   | HO-1561        | サーモス ソフトクーラー(15ℓ)            | 96  |
| HO-103       | 工場扇(床置カスター式)                    | 38  | HO-1562        | サーモス ソフトクーラー(5ℓ)             | 96  |
| HO-108       | オムロン電子体温計 けんおんくん                | 83  | HO-1563        | サーモス スポーツ保冷バッグ               | 98  |
| HO-111       | 屋外用温湿度計                         | 19  | HO-157         | ひんやり爽快シート                    | 80  |
| HO-1131      | 塩熱サブリ梅 業務用                      | 111 | HO-159         | ひえひえタオル                      | 80  |
| HO-1132      | 塩熱サブリソーダ味 業務用                   | 111 | HO-15A         | 熱中症指数モニター                    | 15  |
| HO-114A      | 氷ーるどスプレー                        | 82  | HO-160         | 塩熱サブリくちどけ 業務用                | 110 |
| HO-1161      | O.R.S経口補水塩タブレット(レモン味)           | 102 | HO-1611        | 熱中症予防カード                     | 83  |
| HO-1162      | O.R.S経口補水塩タブレット(カシス味)           | 102 | HO-1621        | コンディションカード                   | 83  |
| HO-1163      | O.R.S経口補水塩タブレット(イチゴ味)           | 102 | HO-163         | 梅塩飴                          | 108 |
| HO-1170      | 工場扇用安全カバー・45                    | 38  | HO-17          | クールビット・ビルダーII(グレー)           | 49  |
| HO-1171      | 全閉式工場扇アルミ羽根                     | 38  | HO-17N         | クールビット・ビルダーII(ネイビー)          | 49  |
| HO-1172      | 大型アルミ工場扇(防塵密閉式)                 | 39  | HO-170A        | 塩分チャージタブレット                  | 111 |
| HO-1173      | 大型アルミ工場扇(開放式)                   | 39  | HO-1712        | ひんやり氷シャワー                    | 88  |
| HO-1174      | 16インチ充電式DCモーター扇風機               | 39  | HO-1713        | Activital 超冷却アイシングパック        | 88  |
| HO-1175      | 充電式ファン                          | 39  | HO-1737A       | 風雅ボディフルセット                   | 63  |
| HO-1176      | 充電式ファン用電池パック・充電器セット             | 39  | HO-175A        | ボトルホルダー保冷機能付                 | 91  |
| HO-118       | 「熱中症を予防しよう!」桃太郎旗                | 2   | HO-1761        | パーソナルクーラー(ホース付)              | 62  |
| HO-119       | 「STOP!!熱中症!」桃太郎旗                | 2   | HO-177         | 熱中飴ミックスボックス                  | 109 |
| HO-121       | クールメットイン                        | 50  | HO-18          | 熱中症対策標識(温湿度計付)               | 7   |
| HO-126       | 大型デジタル温湿度計                      | 18  | HO-183         | 「熱中症にかかりやすい人のチェック項目」標識       | 4   |
| HO-127A      | デジタル快適計Ⅲ                        | 18  | HO-184         | 熱中症予防対策集合標識                  | 5   |
| HO-128BL-1~9 | メッシュテント                         | 23  | HO-185         | 熱中症予報板                       | 6   |
| HO-129A-10   | 重り(クイックテント用10kg)                | 23  | HO-1901        | 冷缶タオル                        | 82  |
| HO-129A-20   | 重り(クイックテント用20kg)                | 23  | HO-1902 / 1903 | ミズノ今治製クールタオル/保冷剤             | 81  |
| HO-129BL-1~9 | クイックテント(ブルー)                    | 23  | HO-1905        | 氷撃!バンダナクールスプレーセット            | 82  |
| HO-129GR-1~9 | クイックテント(グリーン)                   | 23  | HO-191A        | ポカリスエット粉末(1ℓ用粉末×5袋)          | 101 |
| HO-129WH-1~9 | クイックテント(ホワイト)                   | 23  | HO-192         | ポカリスエット粉末・徳用(10ℓ用粉末×1袋)      | 101 |
| HO-13B       | パンチクール                          | 90  | HO-1930        | ポカリスエット粉末・徳用(10ℓ用粉末×30袋)     | 101 |
| HO-130       | メッシュクッション                       | 75  | HO-196         | 「熱中症に注意!!」桃太郎旗               | 2   |
| HO-132       | 氷のう                             | 88  | HO-198         | WBGT値表示板                     | 8   |
| HO-133       | ホット&クールパッド(Lサイズ)                | 87  | HO-2ANBM~2XL   | ミズノ エアリージャケットハーネス用(服のみ・ネイビー) | 55  |
| HO-137       | クーラーボックス(22ℓ)                   | 97  | HO-20A         | クールベルト                       | 52  |
| HO-1371      | クーラーボックス(8ℓ)                    | 97  | HO-200         | ポカリスエット アイススラリー(1箱6袋入)       | 103 |



| 品番          | 品名                     | 頁  | 品番           | 品名                          | 頁   |
|-------------|------------------------|----|--------------|-----------------------------|-----|
| HO-201A~210 | メッシュ腕章                 | 75 | HO-2552      | デサント コアクーラー                 | 85  |
| HO-21B      | クールビット・メットカバーCXS       | 45 | HO-256       | ギャツビー ボディペーパー徳用             | 79  |
| HO-211      | クールビット・メットカバーアイスイン     | 44 | HO-257       | MEN'S スッキリ洗顔シート             | 80  |
| HO-212A     | こかげのれんII               | 45 | HO-258GY     | 機能性冷感ヘルメットインナー              | 51  |
| HO-213      | アイシングフィットG 連結タイプ       | 87 | HO-260BK/GY  | 機能性冷感ヘルメットインナーたれ付(ブラック/グレー) | 51  |
| HO-214/2141 | 首もと氷ベルト/専用保冷剤          | 54 | HO-262BK     | 冷感・消臭ストレッチヘッドキャップ(ブラック)     | 50  |
| HO-215      | くるっとクール                | 87 | HO-262WH     | 冷感・消臭ストレッチヘッドキャップ(ホワイト)     | 50  |
| HO-216      | アイスノンソフト               | 87 | HO-263BK     | 冷感・消臭ストレッチカバー付キャップ(ブラック)    | 51  |
| HO-217      | アイスノンベルト               | 87 | HO-263WH     | 冷感・消臭ストレッチカバー付キャップ(ホワイト)    | 51  |
| HO-218      | 遮光ネット(200×200cm)       | 22 | HO-264A      | OS-1(500ml×24本入)            | 103 |
| HO-2181     | 遮光ネット(200×400cm)       | 22 | HO-266A      | inタブレット 塩分プラス               | 112 |
| HO-2182     | 遮光ネット(200×600cm)       | 22 | HO-267       | 味覚糖 塩サイダー                   | 106 |
| HO-219      | ひんやりふくだけシャワーストロングミント   | 80 | HO-268       | 森永 塩キャラメル                   | 106 |
| HO-22A      | 遮熱ヘルメット                | 46 | HO-269       | ポカリスエット(500ml×24本入)         | 103 |
| HO-220A     | ひんやりふくだけシャワー           | 80 | HO-26A/261   | ネッククーラー・冷か朗/専用保冷剤           | 54  |
| HO-221A     | ギャツビー フェイシャルペーパー徳用     | 80 | HO-27/271    | ひえひえリラックス/専用保冷剤             | 53  |
| HO-2221     | ソーラーブロックトップシート300      | 21 | HO-270       | イオンウォーター(500ml×24本入)        | 103 |
| HO-223A     | メンズビオレボディーシート超絶クール     | 79 | HO-273A      | 男梅キャンデー                     | 106 |
| HO-2260     | バッテリー・ファンケーブルセット       | 61 | HO-275       | 経口補水塩熱飴                     | 106 |
| HO-227B     | ファン2個・ケーブルセット          | 61 | HO-276A      | OS-1ゼリー(30袋入)               | 105 |
| HO-2281     | リチウムイオンバッテリー           | 61 | HO-277       | OS-1(280ml×24本入)            | 103 |
| HO-229      | 電池BOX                  | 61 | HO-278A      | ポカリスエットゼリー(6袋入)             | 105 |
| HO-230      | みはりん坊プロ                | 13 | HO-2802-6    | 紀州農園 紀州梅ゼリー(6袋入)            | 105 |
| HO-231      | みはりん坊W                 | 17 | HO-2803A     | 熱中対策ゼリー レモン味(30袋入)          | 105 |
| HO-232      | デジタル熱中症指数モニター          | 15 | HO-2804      | inゼリー マルチミネラル(6袋入)          | 105 |
| HO-233      | データログ式デジタル熱中症指数モニター    | 15 | HO-2809      | アクエリアス(2L×6本入)              | 104 |
| HO-237      | 防雨型温度・WBGT値計           | 19 | HO-2810      | アクエリアス(500ml×24本入)          | 104 |
| HO-238      | タニタ コンディションセンサー        | 14 | HO-284       | 冷感・消臭ストレッチヘアーバンド            | 52  |
| HO-239      | タニタ アルコールセンサー          | 84 | HO-285       | クールビット・ビルダーK                | 49  |
| HO-2401     | 黒球付マルチ熱中症計             | 9  | HO-286/2861  | クールメットラビン/専用保冷剤             | 44  |
| HO-241      | 遮熱ヘルメット(エアライト)         | 46 | HO-287A      | 空調ヘルメット                     | 44  |
| HO-2420     | タニタ 無線温湿度計             | 17 | HO-288       | 塩熱飴プロ                       | 107 |
| HO-2421     | タニタ 無線温湿度センサー追加用子機(1台) | 17 | HO-289       | やわらか三陸茎めかぶ 梅しそ味             | 113 |
| HO-2422     | タニタ デジタル温湿度計           | 18 | HO-290       | 黒球付小型熱中症計                   | 13  |
| HO-2423     | ポータブル温湿度計              | 16 | HO-2910      | 氷撃ヘルメット用日よけタレ               | 46  |
| HO-244      | パラソル用ウエイト              | 27 | HO-292       | タニタ黒球式熱中症計                  | 13  |
| HO-245      | パラソル2400               | 27 | HO-295       | 黒球型携帯熱中症計                   | 11  |
| HO-246      | UVパラソル                 | 27 | HO-296/297   | フィルターセット/フィルターのみ            | 61  |
| HO-247      | クールメタルシェード(90×180cm)   | 22 | HO-298A      | inゼリー エネルギー(6袋入)            | 105 |
| HO-248      | ビッグクーラーボックス60L         | 97 | HO-299       | パツと貼るフィルター                  | 61  |
| HO-249      | ウォータージャグ&クーラー          | 94 | HO-302/3021  | アイスリュックスタイル/専用保冷剤           | 68  |
| HO-2500     | タニタ 体組成計インナースキャン       | 83 | HO-30A/301   | アイスリュック/専用保冷剤               | 68  |
| HO-2501     | リストバンド型活動量計ライフレコーダ     | 84 | HO-31DB-M~4L | 空調風神服(服のみ・ダークブルー)           | 57  |
| HO-2502     | スマートバンドHEALBE Gobe3    | 84 | HO-31LB-M~4L | 空調風神服(服のみ・ライトブルー)           | 57  |
| HO-2503     | タニタ 電子体温計              | 83 | HO-31MG-M~4L | 空調風神服(服のみ・モスグリーン)           | 57  |
| HO-251ALB   | マジクール(ライトブルー)          | 54 | HO-313       | 「熱中症の症状と分類」標識               | 4   |
| HO-251ANB   | マジクール(ネイビー)            | 54 | HO-314/3141  | アイスポケットベスト/専用保冷剤            | 65  |
| HO-252      | 保冷剤(小)                 | 98 | HO-320       | 塩ゼリー(3種ミックス)                | 116 |
| HO-253      | 保冷剤(大)                 | 98 | HO-323       | 熱中タブレットミックスボックス             | 109 |
| HO-254      | ステンレスキーパー(9.5L)        | 94 | HO-324       | 熱中飴タブレットミックス 業務用            | 109 |



| 品番           | 品名                    | 頁   | 品番           | 品名                      | 頁   |
|--------------|-----------------------|-----|--------------|-------------------------|-----|
| HO-329       | 天塩の塩あめミックス            | 107 | HO-496       | 備えあれ板(3枚入り)             | 122 |
| HO-32AGYM~4L | 空調風神服(服のみ・チャコール)      | 58  | HO-497       | インバーター発電機(1KWタイプ)       | 122 |
| HO-32ASVM~4L | 空調風神服(服のみ・シルバー)       | 58  | HO-498       | インバーター発電機(2KWタイプ)       | 122 |
| HO-33        | 熱中飴(小袋タイプ)            | 106 | HO-499       | インバーター発電機(3KWタイプ)       | 122 |
| HO-330       | 灼熱対策 塩タブレットミックス       | 110 | HO-5A        | ひえたれハイパーII              | 45  |
| HO-332       | 灼熱対策 塩タブレットパイン味       | 112 | HO-5NB-M~2XL | ミズノ エアリージャケット(服のみ・ネイビー) | 57  |
| HO-333       | 熱中飴ミックス1kg            | 108 | HO-50B       | 工場扇(三脚スタンド式)            | 38  |
| HO-334       | 塩タブレット5兄弟             | 110 | HO-500       | 工場扇(壁掛型)                | 38  |
| HO-335       | ヨーグルト塩飴               | 108 | HO-501       | 「熱中症を防ごう」標識             | 4   |
| HO-336       | 塩分チャージタブレット 塩レモン      | 111 | HO-502       | 「熱中症の症状と救急措置」標識         | 4   |
| HO-337       | 男梅タブレット               | 112 | HO-503       | 「熱中症を防ごう」ポスター           | 5   |
| HO-339       | フルーツアソート果汁入り塩飴        | 107 | HO-504       | 「熱中症予防」ワンタッチ取付標識        | 5   |
| HO-34A       | 熱中カリカリ梅               | 113 | HO-505       | 「熱中症を防ごう」横断幕            | 1   |
| HO-342       | 梅おしゃぶり昆布              | 113 | HO-5061      | 「熱中症を防ごう」たれ幕            | 1   |
| HO-343       | 国産梅トリオ                | 114 | HO-5071      | 紙帽子(120枚1組)             | 47  |
| HO-344       | 種とり半割りカリカリ梅           | 113 | HO-5072      | ヘルメット用麦わらバイザー           | 46  |
| HO-345       | 干し梅                   | 114 | HO-5073      | ヘッドクール                  | 47  |
| HO-349       | アーモンド                 | 116 | HO-5074      | ムレナインN 吸汗タイプ            | 47  |
| HO-351A      | ドライ塩レモン               | 115 | HO-508       | 日よけ(ビニール・イエロー)          | 46  |
| HO-352       | 塩黒糖(加工黒糖)個包装タイプ       | 116 | HO-509       | 日よけ(メッシュ・ブルー)           | 46  |
| HO-353       | 都こんぶピロー               | 115 | HO-510       | さわやかバンド                 | 48  |
| HO-354       | 揚げ枝豆                  | 116 | HO-5111      | 風抜けメッシュ標識(熱中症予防)        | 5   |
| HO-355       | ペンシルカルパス              | 115 | HO-5112      | 風抜けメッシュ標識(WBGT値の把握)     | 5   |
| HO-356       | うめ玉                   | 114 | HO-512       | 2段伸縮式ポール                | 2   |
| HO-357       | 紀州南高梅アソートセクション24      | 114 | HO-513       | ポール用立台                  | 2   |
| HO-36        | 熱中対策水 レモン(500ml×24本入) | 104 | HO-515       | WBGT値チェック表(温湿度計付)       | 7   |
| HO-363       | 熱中対策水 ぶどう(500ml×24本入) | 104 | HO-5161      | 「熱中症に気をつけよう」たれ幕         | 1   |
| HO-364       | 熱中対策水 日向夏(500ml×24本入) | 104 | HO-5170      | 風抜けメッシュ標識(ピクト3連)        | 4   |
| HO-365       | 業務用かき氷シロップ(イチゴ)       | 102 | HO-5177      | 蜂アレルギーステッカー             | 118 |
| HO-366       | 業務用かき氷シロップ(メロン)       | 102 | HO-5178      | 蜂対策標識 応急措置の方法           | 118 |
| HO-3701      | 熱中対策応急キット             | 89  | HO-5179      | 熱中症対策標識                 | 89  |
| HO-3811      | ミストファン                | 36  | HO-518       | 「一声かけて体調確認!!」標識         | 4   |
| HO-39        | タブソルト分包               | 112 | HO-519       | 「1人作業はやめよう」標識           | 4   |
| HO-4A        | 塩タブレット                | 112 | HO-52        | ウォータージャグ(10ℓ)           | 94  |
| HO-40        | 熱中症指数モニター             | 18  | HO-520       | 「体調管理で熱中症を防ごう」メッシュ横断幕   | 1   |
| HO-401       | 熱中症注意目安付温湿度計(小)       | 19  | HO-521       | 「熱中症を予防しよう」横断幕          | 1   |
| HO-402       | 熱中症注意目安付温湿度計(大)       | 19  | HO-522       | 熱への順化ヘルメットステッカー         | 6   |
| HO-410       | たためるうちわ               | 40  | HO-523A      | 大型WBGT表示器               | 12  |
| HO-460A      | 暑さ対策の手引きてぬぐい          | 82  | HO-524       | 大型WBGT表示器用三脚スタンド        | 12  |
| HO-462       | ひんやり冷感タオル             | 81  | HO-5252      | タニタ熱中アラーム(黒球式熱中症指数計)    | 14  |
| HO-463       | 機能性冷感タオルクールコア(ブルー)    | 81  | HO-526       | 黒球付熱中症計                 | 14  |
| HO-464       | 機能性冷感タオルクールコア(グレー)    | 81  | HO-527       | 熱中症応急キット                | 90  |
| HO-465       | 白くまさんの圧縮クールタオル        | 82  | HO-528       | レスキューボードベンチ             | 31  |
| HO-473       | ミスト機能付スクイズボトル         | 91  | HO-530       | アルミ背付きチェア               | 29  |
| HO-474       | 冷却ミスト機能付真空断熱ドリンクボトル   | 91  | HO-532       | クールメタルシェード(180×360cm)   | 22  |
| HO-48        | プレスタオル(トランプ型)         | 82  | HO-533       | ポカリスエットジャグタンク           | 94  |
| HO-492       | パールポンチョ               | 122 | HO-534       | ボディシート スーパークール          | 80  |
| HO-493       | ポケットコート               | 122 | HO-5351      | 緊急医療情報カード               | 83  |
| HO-494       | 携帯用長ぐつ カップの足サンキュー     | 122 | HO-536       | ひえひえメットカバー              | 45  |
| HO-495       | 防災用窓ガラステープ            | 122 | HO-537A      | ディレクターズチェア              | 29  |



| 品番         | 品名                         | 頁   | 品番            | 品名                      | 頁  |
|------------|----------------------------|-----|---------------|-------------------------|----|
| HO-538     | ベンチテーブルセット                 | 29  | HO-5902       | マーケットパラソル2.7m専用ベース      | 28 |
| HO-539     | アルミキャンピングベッド               | 30  | HO-5903       | マリーウッド オクタゴナルテーブル       | 29 |
| HO-541     | 携帯熱中症計 WBGT値表示看板セット        | 11  | HO-5904       | マリーウッド フォールディングチェア      | 29 |
| HO-5411    | WBGT値表示看板(枠付き看板・デジタル数字板のみ) | 11  | HO-5905       | クールサマーオーニング自立式3000モカ    | 26 |
| HO-5422    | クールリッチ2通り削れる電動かき氷器         | 100 | HO-5910       | 鍛造ソリッドベグ500             | 21 |
| HO-543A    | 冷凍庫                        | 100 | HO-5911       | クールシェードモカ(100×200cm)    | 21 |
| HO-544     | 業務用製氷機                     | 100 | HO-5912       | クールシェードモカ(200×200cm)    | 21 |
| HO-547     | 製氷機                        | 100 | HO-5913       | クールシェードモカ(200×300cm)    | 21 |
| HO-55      | クールDEデコ                    | 48  | HO-5914       | クールシェードプライム             | 22 |
| HO-5511    | 黒球付マルチ熱中症計3WAYベースセット       | 10  | HO-5915       | エアライトシャワー               | 32 |
| HO-5512    | 携帯熱中症計用3WAYベースセット          | 12  | HO-5916       | 現場用日よけパラソル              | 28 |
| HO-552     | 小林製薬熱さまシート                 | 86  | HO-5917       | パラソル用折り畳みスタンド           | 28 |
| HO-553     | クールビット・ビルダーV               | 49  | HO-5921       | 3人用折り畳みベンチ              | 30 |
| HO-554     | 吸収男児(10枚入)                 | 48  | HO-5922       | インフレーションマット             | 32 |
| HO-555     | 冷凍庫用熱さまシートストロング            | 86  | HO-5923       | ポンプインエアマット              | 32 |
| HO-556     | 工業扇(据え置き型)                 | 38  | HO-5925       | 棚モック付ラウンジチェア            | 30 |
| HO-5571    | リビング扇(7枚羽根)                | 40  | HO-5926       | エアライト1ボールシート・ハイポジション    | 30 |
| HO-559     | ヘルピタ                       | 47  | HO-5931       | 「STOP!!熱中症」たれ幕          | 1  |
| HO-560     | ウォーターウエイト(10kg)            | 26  | HO-594        | 「異常時の措置」標識              | 4  |
| HO-563     | クイックシェード                   | 24  | HO-596        | 単管取付金具                  | 9  |
| HO-564     | ビッグテント                     | 25  | HO-597        | ポール取付金具                 | 9  |
| HO-565     | サイドウォール(2.0m用)             | 24  | HO-598        | 黒球付マルチ熱中症計 予防情報看板セット    | 9  |
| HO-566     | サイドウォール(2.5m用)             | 24  | HO-5981       | 予防情報看板(枠付き看板・マグネット標識のみ) | 9  |
| HO-567     | サイドパネル                     | 24  | HO-599        | 黒球付マルチ熱中症計 WBGT看板セット    | 9  |
| HO-568     | ちょこっとフック                   | 26  | HO-5991       | WBGT看板(枠付き看板のみ)         | 9  |
| HO-569     | 強力防水スプレー                   | 26  | HO-600        | 冷風扇マイコン式                | 42 |
| HO-57      | 汗とりパッド(100本入)              | 48  | HO-601A       | スポットクーラー                | 41 |
| HO-5701    | 窓ガラス断熱シート                  | 20  | HO-602        | クールファン                  | 42 |
| HO-571     | イージーアップテント(2.9m)           | 25  | HO-6031       | スポットエアコン(単相100V)        | 41 |
| HO-572     | イージーアップテント(3.5m)           | 25  | HO-6041       | スポットエアコン(三相200V)        | 41 |
| HO-573     | イージーアップテント横幕(2.9m用)        | 25  | HO-605        | ビッグファン                  | 39 |
| HO-574     | イージーアップテント横幕(3.5m用)        | 25  | HO-606        | 強力小型サーキュレーター            | 39 |
| HO-5751    | 省エネスクリーン ルンソレイユ            | 20  | HO-607        | 移動式エアコン                 | 42 |
| HO-576     | ダイオフララオーロラタイプ              | 20  | HO-608        | スポットエアコンポータブルタイプ(白)     | 41 |
| HO-577     | コンパクト三脚                    | 14  | HO-609        | スポットエアコンポータブルタイプ(黒)     | 41 |
| HO-578     | 百葉箱                        | 19  | HO-610        | サーキュレーターアイDCJET         | 39 |
| HO-579     | レスキューベンチ                   | 31  | HO-61BK-1~6   | ドライメッシュTシャツ(ブラック)       | 69 |
| HO-58      | 光触媒アゴパット                   | 48  | HO-61W-1~6    | ドライメッシュTシャツ(ホワイト)       | 69 |
| HO-580     | EVAフォームマット                 | 31  | HO-611BK-M~LL | 冷感・消臭ロングパンツ             | 69 |
| HO-581     | 「熱中症を防ごう!」マルチサインシート        | 3   | HO-613~615    | 風抜けメッシュショートベスト          | 75 |
| HO-582     | 「熱中症を防ごう!」マルチサインシート        | 3   | HO-616-M~LL   | 3Dファーストレイヤー半袖シャツ        | 72 |
| HO-583     | 「熱中症を防ごう!」マルチサインシート        | 3   | HO-620-1~3    | ミズノ KUGEKIノースリーブ        | 70 |
| HO-584     | グリーンカーテン                   | 20  | HO-621-1~3    | ミズノ KUGEKIアンダーシャツ       | 70 |
| HO-586     | 黒球付マルチ熱中症計標識セット(単管用)       | 10  | HO-625-1~3    | シェイドドライナー半袖シャツ          | 72 |
| HO-587     | 黒球付マルチ熱中症計標識セット(ポール用)      | 10  | HO-626NB-M~XL | ミズノ ワークポロシャツ半袖(ネイビー)    | 72 |
| HO-588     | 「熱中症の作業管理」標識               | 4   | HO-626WH-M~XL | ミズノ ワークポロシャツ半袖(ホワイト)    | 72 |
| HO-589     | 「STOP!!熱中症」横断幕             | 1   | HO-63NB-M~4L  | 空調風神服フード付(服のみ・ネイビー)     | 58 |
| HO-59GY/NB | 涼感カバー(グレー/ネイビー)            | 44  | HO-63SV-M~4L  | 空調風神服フード付(服のみ・シルバー)     | 58 |
| HO-5900    | UV長方形パラソル                  | 27  | HO-630A-M~XL  | フリーステック冷却半袖Vネックシャツ      | 71 |
| HO-5901    | マーケットパラソル2.7mグリーン          | 28  | HO-631A-M~XL  | フリーステック冷却長袖Vネックシャツ      | 71 |



| 品番            | 品名                       | 頁   | 品番           | 品名                      | 頁   |
|---------------|--------------------------|-----|--------------|-------------------------|-----|
| HO-632        | ぶどう糖塩ラムネ                 | 111 | HO-760       | サーモス真空断熱スポーツボトル(1.5ℓ)   | 93  |
| HO-641BK-M~XL | フリーズテック冷却フルレンジスタイツ       | 71  | HO-79A       | ダブルステンレスボトル             | 92  |
| HO-657        | ポータブルスポットクーラー            | 41  | HO-790       | クールベスト                  | 64  |
| HO-658        | バッテリーユニット(ドレンタンク付)       | 41  | HO-792       | 保冷剤                     | 64  |
| HO-659        | 気化式冷風・加湿機 オゾン            | 42  | HO-795       | 冷んやりタイム                 | 90  |
| HO-661        | 携帯型熱中症計                  | 16  | HO-796       | アイスノン瞬間冷却バック首用          | 90  |
| HO-67         | クーリングメット                 | 50  | HO-800       | クールベスト                  | 64  |
| HO-68/681     | アイシングメット/専用保冷剤           | 50  | HO-802-M~3L  | 冷却ベストアイスV               | 65  |
| HO-69         | 熱中症指数モニター(SDデータロガー)      | 18  | HO-8021      | 交換用アイスパック(3個)           | 65  |
| HO-700        | カラビナ付折りたたみボトル            | 91  | HO-803-L/LL  | アイスハーネス(蛍光)             | 66  |
| HO-703        | スポーツパーソナルジャグ             | 94  | HO-804-L/LL  | アイスハーネス(夜光)             | 66  |
| HO-704        | アウトドア アルミボトル             | 92  | HO-805-S~XXL | 冷却下着ベスト型                | 67  |
| HO-707        | シルバーペットボトルカバー            | 91  | HO-806-S~XXL | 冷却下着ベスト型 リュックタイプ        | 67  |
| HO-708        | 象印 ミズノステンレスクールボトル(480mℓ) | 93  | HO-8061      | リュック型用専用保冷剤             | 67  |
| HO-709        | 象印 ミズノステンレスクールボトル(1ℓ)    | 93  | HO-807       | 冷却下着ベスト用 詰め替えボトル        | 67  |
| HO-710        | 象印 ミズノステンレスクールボトル(2ℓ)    | 93  | HO-809       | スーパーコールドクーラー43L         | 97  |
| HO-711        | 抗菌ウォータータンク用スタンド          | 95  | HO-81GY-L/LL | アイスハーネス(グレー)            | 66  |
| HO-712        | 抗菌ウォータータンク               | 95  | HO-81NB-L/LL | アイスハーネス(ネイビー)           | 66  |
| HO-714        | イージーステップ3輪キャリー           | 95  | HO-810       | クーラーバッグ20L              | 98  |
| HO-715        | クーラーBOX型冷凍冷蔵庫14L         | 100 | HO-812       | アイスハーネス用補助ストラップ         | 66  |
| HO-716        | クーラーBOX型冷凍冷蔵庫14L用ACアダプター | 100 | HO-813-L/LL  | アイスハーネス(難燃)             | 66  |
| HO-717        | クーラーBOX型冷凍冷蔵庫15L         | 100 | HO-814-M/L   | ミクログリッパー                | 73  |
| HO-718        | クーラーBOX型冷凍冷蔵庫38L         | 99  | HO-815-M/L   | ケミソフト クーリング手袋           | 73  |
| HO-719        | ポータブルデジタル冷凍冷蔵庫40L(1層式)   | 99  | HO-816BK/GY  | フィットパワーメッシュ靴下(ブラック/グレー) | 74  |
| HO-71A        | パンチクールロング                | 90  | HO-817-M/L   | 接触冷感パワーソックス             | 74  |
| HO-720        | ワンタッチ栓ダイレクトボトル(1ℓ)       | 93  | HO-818       | CYGUSグローブ ライトタイプ        | 73  |
| HO-721        | ワンタッチ栓ダイレクトボトル(830mℓ)    | 93  | HO-819       | ミズノ メッシュソックスアングル丈       | 74  |
| HO-722        | ラゲージキャリーカート              | 95  | HO-820       | 虫よけネットパーカー              | 117 |
| HO-723        | 折りたたみコンテナキャリーL           | 95  | HO-821       | 蜂用防護服 ラプターⅢ             | 117 |
| HO-724        | クールストレージ ペットボトルクーラー      | 91  | HO-822       | ラプター防護手袋                | 117 |
| HO-725        | ベルト装着型ボトルホルダーGOCREE      | 92  | HO-823       | ボイズンリムーバー               | 118 |
| HO-726        | 特急じょうご                   | 101 | HO-8251      | ハチ対策応急セット               | 118 |
| HO-727        | シンクになるウォーターコンテナ 10L      | 95  | HO-826       | ハチ・アブバズーカジェット           | 119 |
| HO-728        | 3WAY冷蔵冷凍庫30L             | 99  | HO-827       | 防蜂ネット                   | 117 |
| HO-729        | ポータブルデジタル冷凍冷蔵庫40L(2層式)   | 99  | HO-828       | スズメバチマグナムジェットプロ         | 119 |
| HO-730        | チェア用パラソル                 | 27  | HO-829       | 保護メガネ(アロマカプセル付)         | 120 |
| HO-732        | かんたんウエイト(4個1組)           | 26  | HO-830       | スムーズイオン(500mℓ×24本入)     | 104 |
| HO-733        | スクリーンパネル300UV            | 24  | HO-836       | モンベルクールグローブ             | 73  |
| HO-75A        | 携帯型熱中症計(見守り機能付)          | 16  | HO-837       | ミズノ メッシュソックス5本指         | 74  |
| HO-750        | カフェマグバリスタ軽量マグボトル(350mℓ)  | 92  | HO-839/8391  | おでかけカトリス/取替カートリッジ       | 120 |
| HO-751        | カフェマグバリスタ軽量マグボトル(500mℓ)  | 92  | HO-84        | 純水(500mℓ×24本入)          | 102 |
| HO-752        | ウォータージャグ(6ℓ)             | 94  | HO-841       | ムシボンMPX-2000            | 120 |
| HO-753        | ステンレスキーパー(15ℓ)           | 94  | HO-842       | ムシボン捕虫紙(5個入)            | 120 |
| HO-754        | ステンレスキーパー(6.1ℓ)          | 94  | HO-843A      | 捕虫ランプ                   | 120 |
| HO-755        | 象印 真空ドリンクディスペンサー2.5L     | 92  | HO-844       | ヤブ蚊マダニジェット 屋外用          | 120 |
| HO-756        | サーモス タンブラー               | 92  | HO-845       | 蜂用防護服ラプターⅢ 空調ファン付き      | 117 |
| HO-757        | サーモス 真空断熱アイスコンテナー        | 98  | HO-846       | スズメバチの巣撃滅 駆除エサタイプ       | 119 |
| HO-758        | サーモス真空断熱スポーツボトル(800mℓ)   | 93  | HO-847       | サラテクトクール                | 120 |
| HO-759        | サーモス真空断熱スポーツボトル(1ℓ)      | 93  | HO-848       | 虫こないアース あみ戸・窓ガラスに       | 120 |
| HO-76         | 消臭リストバンド                 | 52  | HO-85        | 純水(2ℓ×6本入)              | 102 |



| 品番           | 品名                       | 頁   |
|--------------|--------------------------|-----|
| HO-850/851   | カウンターアソールト/専用ホルスター       | 121 |
| HO-852       | 熊よけ鈴                     | 121 |
| HO-853       | 熊よけホイッスル                 | 121 |
| HO-854       | ハチがホイホイ                  | 118 |
| HO-856/8561  | ミストDIY 3ノズル/ミスト追加ノズル     | 33  |
| HO-857/858   | 住友化学 屋外用蚊よけ KAKOI/詰替えボトル | 119 |
| HO-86        | 熱中対策水パウダータイプ(10用粉末×5袋)   | 101 |
| HO-870       | 携帯型ミストファン                | 40  |
| HO-871       | マイファンモバイル                | 40  |
| HO-872       | 携帯扇風機                    | 40  |
| HO-873       | シルキーウインドモバイル2            | 40  |
| HO-874       | アイファンボディブロー              | 63  |
| HO-875       | ダブルファン ハンズフリー            | 40  |
| HO-876       | アイクールポルタ                 | 53  |
| HO-877       | モバイルバッテリー                | 53  |
| HO-8791      | ネッククーラー-Evo              | 53  |
| HO-88        | 熱中対策塩麦茶                  | 101 |
| HO-880       | アイスノン 首もとひんやりルーブ         | 53  |
| HO-881LB/NB  | マジクールEX(ライトブルー/ネイビー)     | 54  |
| HO-882-M~2XL | ミズノ KUGEKIメッシュベスト        | 69  |
| HO-888       | セフティクールベスト               | 64  |
| HO-890       | スーパークールベスト               | 64  |
| HO-892-F/XXL | 風神ベスト                    | 60  |
| HO-893/8931  | フルハーネスベストCOOL/専用保冷剤      | 60  |
| HO-896       | 水冷冷却クールベスト Lite          | 67  |
| HO-897       | ワーキングバックパック25Lセット        | 68  |
| HO-898       | 極通気インソール                 | 74  |
| HO-900       | ヘルメット用マイファンポケット          | 43  |
| HO-901A      | ヘルクール(電池一体型)             | 43  |
| HO-9031A     | 風雅ヘッドフルセット               | 43  |
| HO-9051      | ひえたれハイパーファン 電池タイプ        | 43  |
| HO-906       | 涼かちゃん ヘルメットケーブ           | 45  |
| HO-907       | どこでも座・クール                | 75  |
| HO-908       | 超音波洗浄器                   | 32  |
| HO-909A      | 氷撃 エチケットマスク              | 86  |
| HO-910WH     | クーリングフェイスガード             | 86  |
| HO-911ABL/GY | ヘルメットイン(ブルー/グレー)         | 50  |
| HO-912       | バラクラバ アイスマスクメッシュ         | 51  |
| HO-913A      | フリーズテック冷却ヘッドキャップ         | 51  |
| HO-914       | ミズノ ハイドロ銀チタンフェイスガード      | 85  |
| HO-915       | 氷撃 ロングネックゲーター            | 86  |
| HO-916       | デサント 適温クーリングフェイスガード      | 85  |
| HO-917       | パワーストレッチ消臭クールフェイスマスク     | 86  |
| HO-918       | 消臭スプレー清香水 レモンガラス         | 78  |
| HO-919       | ミズノ アーム用サポーター            | 73  |
| HO-920       | 冷感パワーストレッチアームカバー         | 73  |
| HO-921       | クールバンド                   | 52  |
| HO-922       | 冷感ニーパッド                  | 74  |
| HO-925       | Agメンズデオドラントスプレー(無香性)     | 77  |
| HO-926       | 衣類用冷感ミスト 大容量             | 76  |

| 品番           | 品名                       | 頁   |
|--------------|--------------------------|-----|
| HO-927       | ハッカ油スプレー                 | 78  |
| HO-92BL      | ヘルメット用消臭ヘッドバンド           | 52  |
| HO-93        | 涼しいの何でか?                 | 76  |
| HO-930A/9301 | プロ用ひんやりシャツシャワー/詰替用       | 76  |
| HO-931       | アイスノン瞬間氷結スプレー            | 82  |
| HO-932       | 涼しいの何でか?(消臭プラス)          | 76  |
| HO-934A      | ギャツビー コールドスプレー           | 77  |
| HO-935A      | コールドスプレー                 | 77  |
| HO-936A      | ギャツビー ボディウォーター           | 77  |
| HO-937       | ギャツビー ヘッドフリーザー           | 78  |
| HO-938       | アイスノン ぶる冷えボディジェル         | 77  |
| HO-939       | ファブリーズ香りが残らない            | 76  |
| HO-94A       | 熱中症予防対策セット               | 89  |
| HO-941       | 資生堂AGメンズシートフェイス&ボディ      | 79  |
| HO-943       | アイスノン 足ひんやりデオドラント        | 77  |
| HO-944       | ひんやりヘッドシャワー              | 78  |
| HO-945       | アイスノン急速COOLアイマスク         | 87  |
| HO-946       | 資生堂 水のいらないシャンプー(ボトルタイプ)  | 78  |
| HO-947       | 資生堂 水のいらないシャンプー(スプレータイプ) | 78  |
| HO-948       | ボディウエットタオル               | 79  |
| HO-949       | ビオレ 冷タオル                 | 79  |
| HO-95BK-1~3  | アウトラストシャツ(ブラック)          | 71  |
| HO-951       | コードレス ミストファン             | 36  |
| HO-9510      | コードレスミストファン用バッテリー        | 36  |
| HO-952       | クイックミスト                  | 33  |
| HO-954       | 遠心式ミストファン                | 36  |
| HO-955       | ミストキット                   | 37  |
| HO-956       | ミストdeクールシャワー15m          | 34  |
| HO-957       | ミストdeクールシャワー ビッグタイプ      | 35  |
| HO-958       | ミストdeクールシャワー             | 35  |
| HO-960       | クールミストLine3台連結セット        | 34  |
| HO-961       | 熱中対策応急キットDX              | 89  |
| HO-962       | ミストdeクールシャワー フレキシブル      | 35  |
| HO-963       | フォークリフト用ミストクーラー          | 35  |
| HO-964       | ポータブル・ミストクーラー            | 36  |
| HO-965       | 頭上型エヴァポ・クーラー(ノズル3個)      | 34  |
| HO-966       | ウォーターミスト 工場扇用            | 37  |
| HO-967       | ウォーターミスト テント用            | 33  |
| HO-968       | ウォーターミスト用延長ホース20mセット     | 33  |
| HO-97BK-1~3  | 冷感パワーストレッチシャツ 半袖         | 70  |
| HO-98BK-1~3  | 冷感パワーストレッチシャツ 長袖         | 70  |
| HO-99AGYM~4L | 空調風神服ハーネス用(服のみ・チャコール)    | 55  |
| HO-99ASVM~4L | 空調風神服ハーネス用(服のみ・シルバー)     | 55  |
|              | うちわ(特注品)                 | 123 |





## STOP!熱中症 クールワークキャンペーン実施要綱

厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課  
令和2年3月25日制定  
[STOP!熱中症 クールワークキャンペーン実施要綱]より(抜粋)

## 10 各事業場における詳細な実施事項

## (1) 準備期間中に実施すべき事項

## ア WBGT値の把握の準備

日本産業規格JISZ8504又はJISB7922に適合したWBGT値測定器を準備し、点検すること。  
黒球がないなど日本産業規格に適合しない測定器では、屋外や輻射熱がある屋内の作業場所  
で、WBGT値が正常に測定されない場合がある。

なお、令和3年度から、環境省、気象庁共同の熱中症警戒アラートが運用開始される予定であり、今年7月から関東甲信地方9都県で先行実施されることから、職場における熱中症リスクの早期把握に参考となる。

## イ 作業計画の策定等

夏季の暑熱環境下における作業に対する作業計画を策定すること。作業計画には、新規入職者や休み明け労働者等に対する熱順化プログラム、WBGT値に応じた十分な休憩時間の確保、WBGT基準値(別紙表1)を大幅に超えた場合の作業中止に関する事項を含める必要がある。  
また、熱中症の症状を呈して倒れた場合等を想定したリスクアセスメントに基づく措置も考慮すること。

## ウ 設備対策の検討

WBGT基準値を超えるおそれのある場所において作業を行うことが予定されている場合には、簡易な屋根の設置、通風又は冷却設備の設置、ミストシャワー等による散水設備の設置を検討する。ただし、ミストシャワー等による散水設備の設置に当たっては、湿度が上昇することや滑りやすくなることに留意する。また、既に設置している冷却設備等については、その機能を点検する。

## エ 休憩場所の確保の検討

作業場所の近くに冷房を備えた休憩場所又は日陰等の涼しい休憩場所の確保を検討する。当該休憩場所は横になることのできる広さのものとする。

## オ 服装等の検討

熱を吸収し又は発熱しやすい服装は避け、透湿性及び通気性の良い服装を準備すること。身体を冷却する機能をもつ服の着用も検討する。また、直射日光下における作業が予定されている場合には、通気性の良い帽子、ヘルメット等を準備する。

なお、服装が業務に關連した衣類や保護衣を指定することが必要な場合があり、この際には、あらかじめ衣類の種類を確認し、WBGT値の補正(別紙表2)の必要性を考慮すること。

## カ 教育研修の実施

各級管理者、労働者に対する教育を実施する。教育は、別紙表3及び別紙表4に基づき実施する。教育用教材としては、厚生労働省ホームページに公表されている「職場における熱中症予防対策マニュアル」及び熱中症予防対策について点検すべき事項をまとめたリーフレット等、環境省熱中症予防情報サイトに公表されている熱中症に係る動画コンテンツ及び救急措置等の要点が記載された携帯カード「熱中症予防カード」などを活用する。

なお、事業者が自ら当該教育を行うことが困難な場合には、関係団体が行う教育を活用する。

## キ 労働衛生管理体制の確立

事業者、産業医、衛生管理者、安全衛生推進者又は衛生推進者を中心となり、10の(1)から(3)までに掲げる熱中症予防対策について一貫して、事業場における熱中症予防に係る責任体制の確立を図る。

現場で作業を管理する者等、衛生管理者、安全衛生推進者等以外の者に熱中症予防対策を行わせる場合は、上記の教育研修を受けた者等熱中症について十分な知識を有する者のうちから、熱中症予防管理者を選任し、同管理者に対し、10の(2)のクに掲げる業務について教育を行う。

## ク 緊急事態の措置

事業場において、労働者の体調不良時に搬送を行う病院の把握や緊急時の対応について確認を行い、労働者に対して周知する。

表1 身体作業強度等に応じたWBGT基準値

| 区分       | 身体作業強度(代謝率レベル)の例                                                                                                                                                                     | WBGT基準値        |                            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                      | 熱に順化している人      | 熱に順化していない人                 |
| 0 安静     | ◆安静                                                                                                                                                                                  | 33             | 32                         |
| 1 低代謝率   | ◆座席位 ◆軽い手作業(書く、タイピング、描く、縫う、糊貼) ◆手及び腕の作業(小さいペンチツル、点検、組立てや組付け材料の区分け) ◆腕と脚の作業(普通の状態での乗りの運転、足のスイッチやペダルの操作) ◆立位 ◆小尻(小さい部分) ◆フリス盤(小さい部分) ◆コイル巻き ◆小さい電気巻き ◆小さい方の道具の機械 ◆ちょっとした歩き(速さ3.5 km/h) | 30             | 29                         |
| 2 中程度代謝率 | ◆継続した腕と腕の作業(くぎ打ち、盛土) ◆腕と腕の作業(トラックのフォークロード降盤、ドラック及び建設車用) ◆腕と腕の作業(空気のハンマーの作業、トラクター組立て、しゅうりゅう、中程度の重さの材料を機械的に持つ作業、草むしり、草刈り、果物や野菜を摘む) ◆軽度な荷重や手押し車を押したり引いたりする ◆3.5~5.5 km/hの速さで歩く ◆鍛造      | 28             | 26                         |
| 3 高代謝率   | ◆強度の腕と腕の作業: 重い材料を運ぶ ◆シャベルを使う ◆大ハンマー作業 ◆のこぎりをくく ◆重い木にかんなをかけたりのみで彫る ◆刈刈り ◆掘る ◆5~7 km/hの速さで歩く ◆重い荷物の荷重や手押し車を押したり引いたりする ◆鉄物を切る ◆コンクリートブロックを積む                                            | 25<br>とき<br>25 | 23<br>とき<br>22<br>とき<br>23 |
| 4 極高代謝率  | ◆最大速度の速さで走ったり激しい活動 ◆のこぎりを振る ◆激しくシャベルを使ったり掘ったりする ◆階段を登る、走る、7 km/hより速く歩く                                                                                                               | 23             | 25<br>18<br>20             |

注1 日本工業規格 Z 8504(1)人間工学 WBGT(湿球黒球温度)指数に基づく作業者の熱ストレスの評価―暑熱環境 附属書A WBGT熱ストレス指数の基準値表を基に、同表に示す代謝率レベルを具体的な例に置き換えて作成したもの。

注2 熱に順化していない人とは、作業する前の週に毎日熱にばく露されていなかった人という。

注3 (参考)休憩時間の目安を熱順化した作業場において、WBGT基準値+1℃程度超過しているときは1時間当たり15分以上の休憩、2℃程度超過しているときは30分以上の休憩、3℃程度超過しているときは45分以上の休憩、それ以上超過しているときは作業中止が望ましい。熱順化していない作業場においては、上記よりもより長い時間の休憩等が望ましい。

\*身体を冷却する服の着用については、1等、特段の熱中症予防対策を講じていない場合。  
(出典)米国家産業衛生専門家会議(ACGIH)の許容限界値(TLV)を元に算出。

表3 熱中症予防管理者労働衛生教育

| 事項           | 範囲                                                                                                                                                                                                         | 時間   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| (1) 熱中症の症状   | ・熱中症の概要<br>・職場における熱中症の特徴<br>・体温の調節<br>・体液の調節<br>・熱中症が発生する仕組みと症状                                                                                                                                            | 30分  |
| (2) 熱中症の予防方法 | ・WBGT値(意味、WBGT基準値に基づく評価)<br>・作業環境管理(WBGT値の低減、休憩場所の整備等)<br>・作業管理(作業時間の短縮、熱への順化、水分及び塩分の摂取、服装、作業中の監視等)<br>・健康管理(健康診断結果に基づく対応、日常の健康管理、労働者の健康状態の確認、身体状況の確認等)<br>・労働衛生教育(労働者に対する教育の重要性、教育内容及び教育方法)<br>・熱中症予防対策事例 | 150分 |
| (3) 緊急時の救急処置 | ・緊急連絡網の作成及び周知<br>・緊急時の救急措置                                                                                                                                                                                 | 15分  |
| (4) 熱中症の事例   | ・熱中症の災害事例                                                                                                                                                                                                  | 15分  |

注 対象者の熱中症に対する基礎知識の状況に応じ、(1)及び(2)をそれぞれ15分、75分に短縮して行うこととし差し支えない。

表4 労働者向け労働衛生教育

| 事項           | 範囲                                                              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| (1) 熱中症の症状   | ・熱中症の概要<br>・職場における熱中症の特徴<br>・体温の調節<br>・体液の調節<br>・熱中症が発生する仕組みと症状 |
| (2) 熱中症の予防方法 | ・WBGT値の意味<br>・現場での熱中症予防活動(熱への順化、水分及び塩分の摂取、服装、日常の健康管理等)          |
| (3) 緊急時の救急処置 | ・緊急時の救急措置                                                       |
| (4) 熱中症の事例   | ・熱中症の災害事例                                                       |

## (2) キャンペーン期間中に実施すべき事項

## ア WBGT値の把握

WBGT値の把握は、日本産業規格に適合したWBGT値測定器による随時把握を基本とすること。その地域を代表する一般的なWBGT値を参考とすることは有効であるが、個々の作業場所や作業ごとの状況は反映されていないことに留意する。特に、測定方法や測定場所の差異により、参考値は、実測したWBGT値よりも低めの数値となることあるため、直射日光下における作業、炉等の熱源の近くでの作業、冷却設備がなく風通しの悪い屋内における作業については、実測することが必要である。

## イ WBGT値の評価

実測したWBGT値(必要に応じて別表2により衣類の補正をしたもの)は、別紙表1のWBGT基準値に照らして評価し、熱中症リスクを正しく見積もること。WBGT基準値を超え又は超えるおそれのある場合には、WBGT値の低減をはじめとした以下から少しでも対策を徹底する。

なお、防じんマスク及び市販の家庭用マスクについては、別表2による衣服補正の対象に含まれない。米国家産業衛生専門家会議(ACGIH)の基準やISO7243(2017)においても、WBGT値の衣服補正の対象とされていない。

## ウ 作業環境管理

## 作業環境管理

## (ア) WBGT値の低減等

10の(1)のウで検討したWBGT値の低減対策を行う。屋内作業においては、冷房時の換気に注意する必要がある。機械換気設備が設置されていない事務室等においては、冷房時に外気導入がないため、換気扇や窓開放によって換気を確保しながら、熱中症予防のためにエアコンの温度設定をこまめに調整するなどにより、室内の温度を適正に保つようとする。

## (イ) 休憩場所の整備等

10の(1)のエで検討した休憩場所の設置を行う。休憩場所には、水、冷たいおしぼり、水風呂、シャワー等の身体を適度に冷やすことのできる物品及び設備を設ける。また、水分及び塩分の補給を定期的かつ容易に行うことができるよう飲料水、スポーツドリンク、塩飴等の備付け等を行う。屋内や車内の休憩場所については、換気に気をつけるとともに、休憩スペースを広げる、休憩時間をずらすなど、人と人の距離を保つよう配慮する。また、共有設備は定期的な清掃、消毒するなど清潔に保つよう心がける。

## エ 作業管理

## 作業管理

## (ア) 作業時間の短縮等

10の(1)のイで検討した作業計画に基づき、WBGT基準値に応じた休憩等を行うこと。測定したWBGT値がWBGT基準値を大幅に超える場合は、原則として作業を行わないこととする。WBGT基準値を大幅に超える場合で、やむを得ず作業を行う場合は、次に留意して作業を行う。

- ① 単独作業を控え、10の(1)のイを参考に、休憩時間を長めに設定する。
- ② 管理者は、作業中労働者の心拍数、体温及び尿の回数・色等の身体状況、水分及び塩分の摂取状況を頻りに確認する。なお、熱中症の発生しやすさには個人差があることから、ウェアラブルデバイスなどのIoT機器を活用することによる健康管理も有効である。
- ③ 暑熱環境下において、他の労働者への感染を防ぐための家庭用マスクの使用に当たっては、換気の状況や、人と十分な距離(少なくとも2m)以上が確保できるかどうかなど、必要性を考慮すること。労働者が息苦しさを感じるときは、休憩時間を長めに設定する。

## (イ) 熱への順化

熱への順化の有無が、熱中症の発生リスクに大きく影響することから、7日以上かけて熱へのばく露時間を次第に長くすることが望ましい。特に、新規採用者等に対して他の労働者と同様の暑熱作業を行わせたいよう、計画的な熱順化プログラムを組むこと。

なお、夏季休暇等のため熱へのばく露が中断すると4日後には順化の顕著な喪失が始まることに留意する。熱への順化ができていない場合には、特に10の(2)のエ(ア)に留意の上、作業を行う。

## (ウ) 水分及び塩分の摂取

労働者は、のどの渇きに関する自覚症状の有無にかかわらず、水分及び塩分の作業前後の摂取及び作業中の定期的な摂取を行う。管理者は、労働者の水分及び塩分の摂取を確認するための表の作成、作業中の巡視における確認などにより、労働者からの申出にかかわらず定期的な水分及び塩分の摂取の徹底を図る。

なお、尿の回数が少ない又は尿の色が普段より濃い状態は、体内の水分が不足している状態である可能性があることに留意する。

## (エ) 服装等

10の(1)のオで検討した服、帽子、ヘルメット等を着用する。必要に応じて、通気性の良い衣類に変更する。

## オ 健康管理

## 健康管理

## (ア) 健康診断結果に基づく対応等

熱中症の発症に影響を及ぼすおそれのある次のような疾病を有する者に対しては、医師等の意見を踏まえ配慮を行う。  
①糖尿病、②高血圧症、③心疾患、④腎不全、⑤精神・神経関系の疾患、⑥広範囲の皮膚疾患、⑦感冒等、⑧下痢等

## (イ) 日常の健康管理等

当日の朝食の未摂取、睡眠不足、前日の多量の飲酒、体調不良等が熱中症の発症に影響を与えるおそれがあることについて指導を行うとともに、当日の作業開始前には、労働者に対し、当日の朝食の未摂取、睡眠不足、前日の多量の飲酒、体調不良等の健康状態の確認を行い、必要に応じ作業の配置換え等を行う。また、熱中症の具体的症状について労働者が早期に気づくことができるようとする。

## (ウ) 労働者の健康状態の確認

作業開始前に労働者の健康状態を確認する。  
作業中は巡視を頻りに行い、声をかけるなどで労働者の健康状態を確認する。また、複数の労働者による作業においては、労働者にお互いの健康状態について留意するよう指導するとともに、異変を感じた際には躊躇することなく周囲の労働者や管理者に申し出るよう指導する。

## カ 労働衛生教育

## 労働衛生教育

10の(1)のカの教育研修については、期間中、なるべく早期に機会をとらえて実施する。特に別紙表4に示す内容については、雇入れ時や新規入場時に加え、日々の朝礼等の際にも繰り返し実施する。

## キ 異常時の措置

## 異常時の措置

少しでも本人や周りが異変を感じた際には、必ず、一旦、作業を離れ、病院に搬送するなど適切な措置をとるとともに、症状に応じて救急隊を要請する。なお、本人に自覚症状がない、又は大丈夫との本人からの申出があったとしても、明らかに熱中症の症状を呈している場合は、病院への搬送や救急隊の要請を行う。病院に搬送するまでの間や救急隊が到着するまでの間に、必要に応じて水分・塩分の摂取を行ったり、全身をタオルやスプレー等で濡らして送風したり、あおいで体表面からの水分蒸発を促進すること等により効果的な体温の低減措置に努める。その際には、一人きりにせず誰かが様子を観察する。

## ク 熱中症予防管理者等の業務

衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者又は熱中症予防管理者に対し、次の業務を行わせること。

- (ア) 作業に応じて、適用すべきWBGT基準値を決定し、併せて衣類に関しWBGT値に加えるべき補正値の有無を確認すること。
- (イ) 10の(2)のウ(ア)のWBGT値の低減対策の実施状況を確認すること。
- (ウ) 入職日、作業や休憩の状況等に基づき、あらかじめ各労働者の熱への順化の状況を確認すること。
- (エ) 朝礼時等作業開始前において労働者の体調を確認すること。
- (オ) 作業場所のWBGT値の把握と結果の評価を行うこと。
- 評価結果に基づき、必要に応じて作業時間の短縮等の措置を講ずること。
- (カ) 職場巡視を行い、労働者の水分及び塩分の摂取状況を確認すること。

## (3) 重点取組期間中に実施すべき事項

## ア 作業環境管理

10の(2)のウ(ア)のWBGT値の低減効果を再確認し、必要に応じ追加対策を行う。

## イ 作業管理

(ア) 期間中に梅雨明けを迎える地域が多く、急激なWBGT値の上昇が想定されるが、その場合は、労働者の熱への順化ができていないことから、WBGT値に応じた作業の中断等を徹底する。

(イ) 水分及び塩分の積極的な摂取や熱中症予防管理者等によるその確認の徹底を図る。

## ウ 健康管理

当日の朝食の未摂取、睡眠不足、体調不良、前日の多量の飲酒等について、作業開始前に確認するとともに、巡視の頻度を増やす。

## エ 労働衛生教育

期間中は熱中症のリスクが高まっていることを含め、重点的な教育を行う。

## オ 異常時の措置

異常を認めたときは、躊躇することなく救急隊を要請する。

〈企画・製造〉



ユニット株式会社

【最寄りの代理店又は販売店】